

【フッ素樹脂(テフロン™PTFE製)フィルム粘着テープ

- 材質…基材:フッ素樹脂(テフロン™PTFE製)フィルム
- 粘着剤:シリコン系
- 最高使用温度…200℃
- 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
- 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
- 電気絶縁性に優れています。

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944NJ-141	13	10	0.08	2,130円	2,343円
EA944NJ-142	19	10	0.08	3,070円	3,377円
EA944NJ-143	25	10	0.08	3,930円	4,323円
EA944NJ-145	50	10	0.08	7,860円	8,646円
EA944NJ-146	100	10	0.08	15,800円	17,380円
EA944NJ-147	150	10	0.08	23,800円	26,180円
EA944NJ-148	200	10	0.08	31,800円	34,980円
EA944NJ-150	300	10	0.08	47,000円	51,700円
EA944NJ-151	13	10	0.13	1,840円	2,024円
EA944NJ-152	19	10	0.13	2,780円	3,058円
EA944NJ-153	25	10	0.13	3,440円	3,784円
EA944NJ-155	50	10	0.13	7,240円	7,964円
EA944NJ-156	100	10	0.13	12,400円	13,640円
EA944NJ-157	150	10	0.13	20,300円	22,330円
EA944NJ-158	200	10	0.13	27,100円	29,810円
EA944NJ-161	13	10	0.18	3,100円	3,410円
EA944NJ-162	19	10	0.18	4,560円	5,016円
EA944NJ-163	25	10	0.18	5,960円	6,556円
EA944NJ-165	50	10	0.18	11,800円	12,980円
EA944NJ-166	100	10	0.18	23,800円	26,180円
EA944NJ-167	150	10	0.18	35,300円	38,830円
EA944NJ-168	200	10	0.18	47,100円	51,810円
EA944NJ-170	300	10	0.18	71,500円	78,650円
EA944NJ-171	13	10	0.23	3,860円	4,246円
EA944NJ-172	19	10	0.23	5,960円	6,556円
EA944NJ-173	25	10	0.23	7,500円	8,250円
EA944NJ-175	50	10	0.23	14,950円	16,445円
EA944NJ-176	100	10	0.23	29,900円	32,890円
EA944NJ-177	150	10	0.23	44,800円	49,280円
EA944NJ-178	200	10	0.23	60,000円	66,000円

Teflon™ およびテフロン™ はケマーズ社のトレードマークです。
中興化成工業株式会社はライセンスに基づき使用しています。

【フッ素樹脂】粘着テープ

- 材質…基材:フッ素樹脂
粘着剤:シリコン系
- 耐熱…200℃
- 難燃性
- ヒートシール用、離型用、H種絶縁用

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944RC-13	13	10	0.08	1,320円	1,452円
EA944RC-19	19	10	0.08	2,260円	2,486円
EA944RC-25	25	10	0.08	2,800円	3,080円
EA944RC-50	50	10	0.08	5,600円	6,160円

【フッ素樹脂(テフロン™PTFE製)含浸ガラスクロス高耐熱粘着テープ

- 材質…基材:ガラスクロス
(フッ素樹脂(テフロン™PTFE製)含浸)
- 粘着剤:シリコン系
- 使用温度範囲…-60～250℃

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944NJ-219	19	10	0.13	3,710円	4,081円
EA944NJ-238	38	10	0.13	7,270円	7,997円
EA944NJ-250	50	10	0.13	9,530円	10,483円

●ヒートシール機、真空包装機のセパレーター、高温電気絶縁被覆、不織布や製紙の乾燥ロール、その他、非粘着性、平滑性を必要とする部分の被覆に

Teflon™ およびテフロン™ はケマーズ社のトレードマークです。
中興化成工業株式会社はライセンスに基づき使用しています。

【フッ素樹脂含浸】ガラスクロス粘着テープ

- 材質…PTFEフィルム+ガラス繊維+シリコン系
- 使用温度範囲…-50～200℃
- 耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
- ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944VG-13	13	10	0.13	1,720円	1,892円
EA944VG-19	19	10	0.13	2,570円	2,827円
EA944VG-25	25	10	0.13	3,270円	3,597円
EA944VG-38	38	10	0.13	5,050円	5,555円
EA944VG-50	50	10	0.13	6,380円	7,018円
EA944VH-13	13	10	0.18	2,380円	2,618円
EA944VH-19	19	10	0.18	3,640円	4,004円
EA944VH-25	25	10	0.18	4,420円	4,862円
EA944VH-38	38	10	0.18	5,720円	6,292円
EA944VH-50	50	10	0.18	8,220円	9,042円

【フッ素樹脂含浸】帯電防止粘着テープ

- 材質…
基材:ガラスクロス(帯電防止材入りフッ素樹脂含浸)
- 粘着剤:シリコン系
- 使用温度範囲…-60～200℃

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944VN-50	50	10	0.18	18,000円	19,800円

●表面抵抗率…10⁹Ω以下 ●剥離紙なし
●帯電防止処理を施した粘着テープ
●電子部品、デバイスの製造工程や板状部品等の緩衝材用途、静電気を溜る用途に

【フッ素樹脂】粘着テープ

- 材質…基材:フッ素樹脂フィルム
粘着剤:シリコン系
- 最高連続使用温度…180℃

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944RD-1	10	10	0.13	2,200円	2,420円
EA944RD-2	13	10	0.13	2,860円	3,146円
EA944RD-3	19	10	0.13	4,180円	4,598円
EA944RD-4	25	10	0.13	5,500円	6,050円
EA944RD-5	30	10	0.13	6,600円	7,260円
EA944RD-7	50	10	0.13	10,200円	11,220円
EA944RD-13	19	10	0.18	5,280円	5,808円
EA944RD-14	25	10	0.18	7,040円	7,744円
EA944RD-16	38	10	0.18	10,600円	11,660円
EA944RD-17	50	10	0.18	13,100円	14,410円

●用途…電線・ケーブル・コイルの絶縁、成形型の離型、ヒートシール用耐熱離型、シューター・ホッパーの滑り等用

【フッ素樹脂含浸】粘着テープ

- 材質…PTFEフィルム+シリコン系
- 使用温度範囲…-50～200℃
- 耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944VE-13	13	10	0.13	1,860円	2,046円
EA944VE-19	19	10	0.13	2,730円	3,003円
EA944VE-25	25	10	0.13	3,520円	3,872円
EA944VE-38	38	10	0.13	5,770円	6,347円
EA944VE-50	50	10	0.13	7,230円	7,953円
EA944VF-13	13	10	0.18	2,490円	2,739円
EA944VF-19	19	10	0.18	3,680円	4,048円
EA944VF-25	25	10	0.18	4,590円	5,049円
EA944VF-38	38	10	0.18	7,270円	7,997円
EA944VF-50	50	10	0.18	9,250円	10,175円

●基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。

フッ素樹脂フィルム

- 非粘着性
- 最高連続使用温度…260℃

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944VA-1	300	10	0.05	5,260円	5,786円
EA944VA-3	300	10	0.1	9,660円	10,626円

●モーター、トランスのコイルの絶縁、リード線の絶縁被覆、パイプ、ホッパーの内張り、コンベアの表面、ゴムとの一体成形等に。
●C種絶縁(180℃以上)

ステンレス箔粘着テープ

- 材質…基材:ステンレス
粘着剤:アクリル系
- 厨房や調理台等の水回りの補強・補修に。屋外の防水・補修に。

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944SA-38	38	5	0.12	2,050円	2,255円
EA944SA-50	50	5	0.12	2,780円	3,058円

【フッ素樹脂(テフロン™PTFE製)含浸ガラスクロス粘着テープ

- 材質…基材:フッ素樹脂(テフロン™PTFE製)含浸ガラスクロス
- 粘着剤:シリコン系
- 最高使用温度…200℃
- フッ素樹脂(テフロン™PTFE製)の優れた非粘着性を活かした用途に活用できます。
- 伸縮性はなく寸法安定性に優れています。
- 電気絶縁性に優れています。

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944NJ-101	13	10	0.13	2,280円	2,508円
EA944NJ-102	19	10	0.13	3,410円	3,751円
EA944NJ-103	25	10	0.13	4,380円	4,818円
EA944NJ-105	50	10	0.13	8,690円	9,559円
EA944NJ-106	100	10	0.13	17,600円	19,360円
EA944NJ-111	13	10	0.15	3,190円	3,509円
EA944NJ-112	19	10	0.15	4,700円	5,170円
EA944NJ-113	25	10	0.15	6,210円	6,831円
EA944NJ-115	50	10	0.15	12,300円	13,530円
EA944NJ-118	200	10	0.15	38,400円	42,240円
EA944NJ-121	13	10	0.18	4,020円	4,422円
EA944NJ-122	19	10	0.18	5,650円	6,215円
EA944NJ-123	25	10	0.18	7,250円	7,975円
EA944NJ-125	50	10	0.18	10,300円	11,330円
EA944NJ-126	100	10	0.18	19,700円	21,670円
EA944NJ-131	13	10	0.3	3,450円	3,795円
EA944NJ-132	19	10	0.3	4,870円	5,357円
EA944NJ-133	25	10	0.3	6,320円	6,952円
EA944NJ-135	50	10	0.3	12,500円	13,750円

Teflon™ およびテフロン™ はケマーズ社のトレードマークです。
中興化成工業株式会社はライセンスに基づき使用しています。

【フッ素樹脂含浸】ガラスクロス

- 材質…
支持体:
フッ素樹脂含浸
ガラスクロス
- 非粘着性

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944VB-2	300	10	0.09	30,500円	33,550円
EA944VB-4	300	10	0.17	36,200円	39,820円

- 耐熱…260℃
- 非粘着性を必要とする分野の耐熱離型
- ヒートシール用耐熱離型
- 食品加工用の非粘着コンベアベルト
- ゴム加硫用セパレーター、コンベアベルト

ステンレス粘着シート

- 材質…基材:ステンレス
粘着剤:アクリル系
- レンジ回りの保護などに
- 耐久性に優れ、水、熱、汚れ、油にも強い。
- はさみで切れます。

品番	サイズ (mm)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944SA-3	300×900	0.13	2,360円	2,596円
EA944SA-5	500×900	0.13	3,540円	3,894円

フッ素樹脂の特長

- あらゆる固体の中で最小の動摩擦係数
- 低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能。
- 絶縁被覆用としてもすぐれた性能を発揮
- 安定した分子構造でほとんどの薬液、溶剤に対して耐性

性能の高さから、ライニング加工や絶縁被覆、ヒートシール用途として幅広い産業分野で使用され、高い評価を得ています。



在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。

