









ねじゆるみ止め剤

 <p>中粘度 低接着</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 嫌気性接着剤 ● 取り外し可能 	 <p>超低粘度 中接着</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 嫌気性接着剤 ● 取り外し可能 	 <p>中粘度 中接着</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 嫌気性接着剤 ● 取り外し可能 	 <p>高粘度 中接着</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 嫌気性接着剤 ● 取り外し可能 	 <p>低粘度 高接着</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 嫌気性接着剤 ● 永久固定タイプ 	 <p>中粘度 高接着</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 嫌気性接着剤 ● 永久固定タイプ 	 <p>高粘度 高接着</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 嫌気性接着剤 ● 永久固定タイプ 	 <p>高粘度 高接着</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 嫌気性接着剤 ● 永久固定タイプ
品番 価格 税込価格(10%)	品番 価格 税込価格(10%)	品番 価格 税込価格(10%)	品番 価格 税込価格(10%)	品番 価格 税込価格(10%)	品番 価格 税込価格(10%)	品番 価格 税込価格(10%)	品番 価格 税込価格(10%)
EA933AS-1 680円 748円	EA933AS-3 680円 748円	EA933AS-5 680円 748円	EA933AS-7 680円 748円	EA933AS-9 680円 748円	EA933AS-11 680円 748円	EA933AS-13 680円 748円	EA933AS-15 680円 748円
EA933AS-2 1,790円 1,969円	EA933AS-4 1,790円 1,969円	EA933AS-6 1,790円 1,969円	EA933AS-8 1,790円 1,969円	EA933AS-10 1,790円 1,969円	EA933AS-12 1,790円 1,969円	EA933AS-14 1,790円 1,969円	EA933AS-16 1,790円 1,969円
品番 内容量 使用温度範囲 色	品番 内容量 使用温度範囲 色	品番 内容量 使用温度範囲 色	品番 内容量 使用温度範囲 色	品番 内容量 使用温度範囲 色	品番 内容量 使用温度範囲 色	品番 内容量 使用温度範囲 色	品番 内容量 使用温度範囲 色
-1 10mL -54~150℃ 紫	-3 10mL -54~200℃ 緑	-5 10mL -54~150℃ 青	-7 10mL -54~150℃ 青	-9 10mL -54~150℃ 赤	-11 10mL -54~150℃ 赤	-13 10mL -54~150℃ 赤	-15 10mL -54~230℃ 赤
-2 50mL -54~150℃ 紫	-4 50mL -54~200℃ 緑	-6 50mL -54~150℃ 青	-8 50mL -54~150℃ 青	-10 50mL -54~150℃ 赤	-12 50mL -54~150℃ 赤	-14 50mL -54~150℃ 赤	-16 50mL -54~230℃ 赤
硬化時間 分離強度	硬化時間 分離強度	硬化時間 分離強度	硬化時間 分離強度	硬化時間 分離強度	硬化時間 分離強度	硬化時間 分離強度	硬化時間 分離強度
15分 8Nm	15分以下 7Nm	15分以下 17Nm	15分以下 20Nm	15分以下 26Nm	15分 22Nm	40分 32Nm	30分以下 20Nm

● 小径のねじ、調整用ねじ等(M20以下)の取り外しが多いねじに
● アルミや真鍮等の変形しやすい材質のゆるみ止め

● 既に締付け済みのねじのゆるみ止め(後浸透タイプ)
● 小径のねじ(M12以下)のゆるみ止め、シールに

● 取り外す可能性のある、一般的なねじ(M20以下)のゆるみ止め

● 取り外す可能性のある、一般的なねじ(M20以下)のゆるみ止め

● ねじ(M25以下)のゆるみ止め、シールに

● 一般的なねじ(M20以下)のゆるみ止め、シールに

● 大径ねじ(M36以下)のゆるみ止め、シールに

● 高耐熱性が必要とされる環境下でのねじ(M36以下)のゆるみ止め、シールに

嫌気性接着剤 (アメリカ)

● 速硬化用接着剤です。
● 各種モーターのコイル、マグネットの接着等に



品番 内容量 使用温度範囲 色 価格 税込価格(10%)

EA935BA-21 50mL -55~120℃ 琥珀 5,900円 6,490円

硬化時間 1分

[嫌気性シール・接着剤用] 硬化促進剤 (アメリカ)

● 被着金属が不活性面やすき間が大きい場合にご使用下さい。
● 活性面…鉄・銅合金・アルミ合金等
● 不活性面…ステンレス・亜鉛・チタン等



品番 仕様 内容量 価格 税込価格(10%)

EA933AF-2 液体 100mL 1,900円 2,090円

EA933AF-3 スプレー 160mL 2,700円 2,970円

● 適用…EA933AC-1~15、AD-1~7(P1352)、EA935BA-21(同質)、EA933AE-2~8、AG-1、EA930TA-26~27(P1344)

ねじ山補修剤 (アメリカ)

● 内容量…4.8mL(2液性)
● 色…灰色(混合時)



品番 EA934AC-11 価格4,000円 税込価格(10%) 4,400円

● ねじ、接合部の補修剤です。
● 耐熱温度…150℃
● 溶剤、オイル等の耐液性に優れており、鉄、アルミ、鋳物、真鍮材質のものに使用可能。

瞬間接着剤(耐熱タイプ) (ドイツ)

● 使いやすいペンタイプです
● シアノアクリレート系



硬化時間

金属	40~80秒
ゴム	25~60秒
プラスチック	25~100秒

品番 内容量 使用温度範囲 色 価格 税込価格(10%)

EA936WE-6 12g -55~140℃ 不透明 1,580円 1,738円

● ゴムやプラスチック、金属とプラスチックの異種接着などに。

瞬間接着剤(ゴム用) (ドイツ)

● 使いやすいペンタイプです
● シアノアクリレート系



硬化時間

金属	40~50秒
ゴム	5~10秒
プラスチック	5~10秒

品番 内容量 使用温度範囲 色 価格 税込価格(10%)

EA936WE-8 12g -55~140℃ 黒 1,650円 1,815円

● 厚めのゴムや多孔質のゴム、プラスチック、金属とプラスチックの異種接着に。

瞬間接着剤(耐熱・速硬タイプ) (ドイツ)

● 使いやすいペンタイプです
● シアノアクリレート系
● 布地、紙、段ボール、カートン、ゴムなどに



硬化時間

アルミニウム	2~10秒
ゴム	5~10秒
プラスチック	2~10秒

品番 内容量 使用温度範囲 色 価格 税込価格(10%)

EA936WE-10 12g -50~120℃ 透明 900円 990円

瞬間接着剤(高耐熱タイプ) (ドイツ)

● 使いやすいペンタイプです
● シアノアクリレート系
● エンジンの中など、高温になる場所への使用に適しています。



硬化時間

アルミニウム	20~50秒
ゴム	5~20秒
プラスチック	40~100秒

品番 内容量 使用温度範囲 色 価格 税込価格(10%)

EA936WE-15 30g -55~180℃ 透明 5,060円 5,566円

瞬間接着剤 (ThreeBond)

● α-シアノアクリレート系
● 剛毛付容器タイプ
● 金属・ゴム・硬質プラスチック
● 塗布量の調整が容易できれいに仕上がります。



品番 内容量 使用温度範囲 色 価格 税込価格(10%)

EA936-4 4g -40~100℃ 無色 840円 924円

硬化時間 10秒

瞬間接着剤[耐衝撃]

● 高剥離強度、耐衝撃タイプ
● 金属・ゴム・プラスチックに



品番 内容量 使用温度範囲 色 価格 税込価格(10%)

EA936-50 50g -40~100℃ 淡黄 3,190円 3,509円

硬化時間 30秒

瞬間接着剤(シアノアクリレート系) (アメリカ)

中粘度 超高速 難接着用

低粘度 超高速 難接着用

高粘度(ジェル) 超高速 難接着用

中粘度 特殊ゴム用

低粘度 超高速 難接着用

品番 EA936AA-1 価格1,700円 税込価格(10%) 1,870円

品番 EA936AA-3 価格1,700円 税込価格(10%) 1,870円

品番 EA936AA-6 価格2,400円 税込価格(10%) 2,640円

品番 EA936AA-15 価格1,000円 税込価格(10%) 1,100円

品番 EA936AA-17 価格1,700円 税込価格(10%) 1,870円

● 繊維、紙、皮革、レング、発泡体、PBT、PVC、POM、EPDM、シリコンなどに

● 難接着ゴム材のEPDM、バイトンゴム、PVC、ポリウレタン、PBT、ポリアセタール、ポリカーボネート等に

● 超高粘度ジェル状で垂れがなく、垂直面への塗布や位置決めが容易です。

● 自動車用窓枠ゴム(EPM)、SBRゴム、ポリプロピレン系の接着に

● ほとんどのプラスチックを接着可能。EPDM、NBR、SBR、ニトリル等のエラストマーやゴムの接着に

瞬間接着剤 (ThreeBond)

品番 EA936-1 価格1,220円 税込価格(10%) 1,342円

内容量 使用温度範囲 色 硬化時間

20g -40~120℃ 無色 10秒

● 主成分…シアノアクリレート
● 金属、ゴム、プラスチックに

シアノアクリレート

強力かつ硬化の反応速度が速く、一般的には瞬間接着剤として使用されます。室温での保管は未開封で約12ヶ月、開封後は約1ヶ月です。衝撃や耐熱性に劣り、半永久的な接着には適していませんが、剥離強度に優れている為、一時的かつ迅速に接合する仮止めとして最適です。