

スピンドルオイル

- 粘度 (ISO VG) ……10
- 手差し給油タイプ
- 低荷重高速回転の一般的潤滑油
- 無添加、高度精製油使用



品番	内容量	色	価格	税込価格 (10%)
EA920AK-20	1ℓ	薄黄	1,000円	1,100円

マシンオイル

- 粘度 (ISO VG) ……46
- 手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的潤滑油。(無添加)



品番	内容量	色	価格	税込価格 (10%)
EA920AK-21	1ℓ	油褐色	1,000円	1,100円

タービンオイル

- 粘度 (ISO VG) ……32
- 油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油



品番	内容量	色	価格	税込価格 (10%)
EA920AM-0.3	300ml	薄茶	420円	462円
EA920AM-1	1ℓ	薄茶	720円	792円

食品機械用潤滑スプレー

- FDAのCFR21-178.3570規則に適合しています。
- 食品機械用のカッター、コンベア、充填機、オープン、フリーザー等の可動部の潤滑に



品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格 (10%)
EA920AE-9	430ml	-40~200℃	無色透明	1,100円	1,210円

フードグリーススプレー

- 食品・医薬品・化粧品等の製造設備、農機具などのグリースアップに。
- NSF H1登録製品のため、食品関連業界へも対応可能です。
- 長期的な使用でも潤滑・防錆性能の低下が少なく高い効果を発揮します。
- 耐水・耐薬品性に優れ、水や酸・アルカリ性洗浄剤による軟化・流出を防ぎます。
- においの気にならない無香性



品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格 (10%)
EA920AE-12	400ml	-30~200℃	黄褐色	1,860円	2,046円

フードオイルスプレー

- 食品添加物規格に適合した流動パラフィン使用
- 揮発分が少なく、熱安定性に優れています。
- 食品機械用



品番	内容量	色	価格	税込価格 (10%)
EA920AK-18	300ml	透明	650円	715円

多目的潤滑スプレー [食品機械用]

(アメリカ)

- 主成分…ポリテトラフルオロエチレン
- シュート部やスライド部の潤滑、防錆に
- NSF H1登録製品のため、食品関連業界へも対応可能



品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格 (10%)
EA920PA-7A	400ml	-200~270℃	淡黄透明	2,220円	2,442円

多目的潤滑スプレー [食品機械用]

- 一般機械、食品機械、自動車等の金属部に使用します。
- 食品・飲料等の製造、加工、充填設備にも使用可能です。
- NSF規格3H、H1に認定された防錆潤滑剤



品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格 (10%)
EA920TC-2A	400ml	5~35℃	淡黄色	2,730円	3,003円

極圧グリーススプレー

- 耐熱・耐水・耐摩耗・長期潤滑性に優れた万能型



極圧剤の効果

極圧剤により、油膜の潤滑効果が持続し、摩耗や流出を防ぎます!!

品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格 (10%)
EA920AR-61B	420ml	-20~200℃	油褐色	620円	682円

●高温や高荷重の潤滑箇所にも使用でき、機械・部品の寿命を倍増させます。

ワイヤーロープ用潤滑防錆剤

(ドイツ)

- 全天候において使用可能
- ワイヤースtrandの中に素早く浸透し、ワイヤー表面のコレやこすれによる摩耗から保護します。



品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格 (10%)
EA920PB-14	1ℓ	-35~65℃	黒	3,200円	3,520円

チェーングリーススプレー

- リフトのチェーン、バイク及び各種チェーン、ワイヤーに
- 飛び散りが極端に少なく密着性に優れます。
- 耐水、耐酸、耐アルカリ性
- ちょう度…約370
- 耐荷重性能…0.85MPa以上



品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格 (10%)
EA920AF-4	300ml	-15~120℃	白	1,390円	1,529円

チェーン&ワイヤーグリース

- 極圧潤滑被膜剤



ドライファストルブ

- ねじ部のかじりや腐蝕を防止
- 高温環境にさらされる潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に



品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格 (10%)
EA920KD-3	300ml	-50~280℃	乳白色	970円	1,067円

チェーン用グリーススプレー

(ドイツ)

- オイル状でピン・間へ浸透し、徐々に溶剤が揮発して密着性の高いグリース状に変化します。
- 密着性に優れ、溶剤揮発後は飛散することなく水にも流されません。Oリングへの影響もありません。
- 耐水性・耐蒸気性・耐酸性・アルカリ性良好。



品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格 (10%)
EA920PA-3	400ml	-15~120℃	白	4,000円	4,400円

乾燥透明被膜潤滑剤

(ドイツ)

- 無色透明で油汚れのない潤滑膜を形成。
- 樹脂や金属、Oリングやシール部の潤滑、精密機器や繊維産業などの油汚れを嫌う摺動面の潤滑に。
- ファスナーから鍵穴や蝶番、木のふすま等あらゆる所に使用可能。



品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格 (10%)
EA920PA-2	400ml	-40~50℃	無色	4,000円	4,400円

乾性粉末潤滑剤

- プラスチックへの影響がありません。
- フッ素パウダーを主成分とした乾性粉末潤滑剤です。
- ドアロック、ボンネットロック、ハンドブレーキ等の潤滑に。



品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格 (10%)
EA920AF-2	100ml	0~40℃	白	2,530円	2,783円

焼付き防止潤滑スプレー

(アメリカ)

- アルミ、グラファイトを含む汎用焼付き防止剤



品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格 (10%)
EA920AW-1	454g	-54~	銀	4,700円	5,170円
EA920AW-2	340g	870℃	銀	3,200円	3,520円

●ねじ部のかじりや腐蝕を防止
●高温環境にさらされる潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に

焼付き防止潤滑剤

(アメリカ)

- 銅を含まない純ニッケルベースの焼き付き防止剤
- ステンレス製の金属に適しています。



品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格 (10%)
EA920AW-4A	454g	-54~1315℃	銀	5,300円	5,830円

[高温用] 焼付き防止潤滑剤

(アメリカ)

- 焼付防止用潤滑剤 (金属成分含まない)
- ステンレス、アルミ、軟金属等、あらゆる金属に対して1315℃まで潤滑性を与えます。



品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格 (10%)
EA920AW-6	510g	-29~1315℃	灰	6,000円	6,600円

焼付き防止潤滑剤

(アメリカ)

- 焼付防止用潤滑剤 (一般用)
- 銅とグラファイトを高品質グリース中に分散している特殊焼付防止剤
- 金属部品を錆・腐食・かじり・焼付から守ります。



品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格 (10%)
EA920AW-9	454g	-29~982℃	銅	4,700円	5,170円

焼付き防止潤滑スティック

(アメリカ)



品番	内容量	使用温度範囲	色	価格	税込価格 (10%)
EA920AW-3	20g	-54~870℃	銀	1,900円	2,090円

●スティックタイプの焼き付き防止潤滑剤
●腐食や過熱による焼き付きを防止します。

NSF規定とは
様々な製品に対する公衆衛生、安全に関わる要求事項の規定。
多くがANSI (米国規格協会) に採用され、全米規格となっています。