

ジャッキ、プーラー、荷締機・荷締部品

39

ジャッキ	P.1557~	荷締機用部品	P.1572~	ロープ	P.1580~
ウインチ	P.1564~	マジックストラップ	P.1575~	荷台用品	P.1583
プーラー	P.1565~	平ゴムロープ	P.1576~		
荷締機	P.1566~	バンジーコード・ひも	P.1578~		

パンタグラフジャッキ



品番	能力 (t)	揚高 (mm)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA993A-1	0.6	85~345	1.8	3,660円	4,026円
EA993A-2	0.8	91~370	2.4	4,860円	5,346円
EA993A-3	1.0	115~415	3.5	5,500円	6,050円

- サイズ...1: 380(W)×90(D)×85(H)mm、2: 410(W)×100(D)×91(H)mm、3: 437(W)×120(D)×115(H)mm


油圧式パンタグラフジャッキ



品番	能力 (t)	揚高 (mm)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA993LA-1B	1	140~380	6.6	7,300円	8,030円

- サイズ...384(W)×130(D)×140(H)mm

パンタグラフジャッキ



品番	能力 (t)	揚高 (mm)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA993LA-3	1	95~350	2.47	2,190円	2,409円

- サイズ...388(W)×79(D)×95(H)mm

パンタグラフジャッキ



品番	能力 (t)	揚高 (mm)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA993LA-4	2	120~410	2.9	3,220円	3,542円

- サイズ...450(W)×115(D)×120(H)mm
- 連結ロック式ハンドルが外れないため回しやすいです。

油圧式パンタグラフジャッキ



- サイズ...390(W)×117(D)×121(H)mm

パンタグラフジャッキ用インパクトソケット



品番 EA164DX-5 価格 1,500円 税込価格 1,650円

- インパクトレンチに取り付けるだけでジャッキアップが可能です。
- ジャッキアップ作業の時間短縮に。
- 差込角...1/2" ●全長...84mm

[低床型]油圧ジャッキ



(アメリカ)

- 大きく頑丈なベースで安定した作業が可能です。

品番	能力 (t)	揚高 (mm)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA993BH-12	12	152~270	6.3	10,600円	11,660円
EA993BH-20	20	165~286	9.5	14,700円	16,170円

- エクステンション付

[低床型]油圧ジャッキ



- 10、-15、-20は補助ねじを使って、高さの微調整ができます。

品番	能力 (t)	揚高 (mm)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA993BK-10	10	170~340	6.4	16,000円	17,600円
EA993BK-15	15	170~330	8.1	28,500円	31,350円
EA993BK-20	20	180~305	10.2	43,500円	47,850円
EA993BK-30	30	180~260	13.5	92,000円	101,200円

油圧ジャッキ



- 保管、携帯に便利なケース付

品番	能力 (t)	揚高 (mm)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA993BA-2	2	181~345	2.5	3,130円	3,443円
EA993BA-4	4	195~385	3.0	3,530円	3,883円

[超小型]油圧ジャッキ



- 重量物の組み立て時、微調整・芯出し作業に便利です。

品番	能力 (t)	揚高 (mm)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA993BM-5C	5	60~80	1.9	19,900円	21,890円
EA993BM-5	5	85~125	2.4	29,900円	32,890円

(EA993BK・BM(同頁)、BJ・BL(P.1558)各シリーズ)

[三段式]超低床油圧ジャッキ



- 受金サイズ...φ34mm
- ベースサイズ...154×167mm

品番	能力 (t)	揚高 (mm)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA993BN-3	3	120~270	8.2	51,500円	56,650円

- 低床トラック、4輪駆動車等のジャッキアップに

[超低床型]油圧ジャッキ



- 回転式のハンドルで障害物をかわしてポンプ操作が可能です。

品番	能力 (t)	揚高 (mm)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA993BN-10	10	100~160	6.0	58,500円	64,350円



横方向の使用も可能です!!

○印の方向90°に傾けた横方向に使用できます。
※横方向でのストロークは油量の関係で50%になります。

油圧ジャッキ



(アメリカ)

- 大きく頑丈なベースで安定した作業が可能です。

品番	能力 (t)	揚高 (mm)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA993BE-2	2	180~349	3.0	4,890円	5,379円
EA993BE-4	4	206~394	4.0	6,720円	7,392円
EA993BE-6	6	216~422	5.4	7,820円	8,602円
EA993BE-20	20	241~473	12.0	18,800円	20,680円

- エクステンション付 ●EA993BE-20は取手付

油圧ロングジャッキ



(アメリカ)

- オーバーポンプによる損傷を保護するアメリカ特許を取得しているので安全です
- ※リリースバルブの開閉操作時に枕木やブロック等を併用して下さい。

品番	能力 (t)	揚高 (mm)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA993BE-51.5	1.5	505~895	8.2	18,600円	20,460円
EA993BE-53	3	505~895	8.2	18,600円	20,460円
EA993BE-54	4	505~895	8.2	18,600円	20,460円
EA993BE-58	8	612~1099	14.3	24,000円	26,400円

油圧ジャッキ



- 2~20は補助ねじを使って、高さの微調整ができます。

品番	能力 (t)	揚高 (mm)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA993BF-2	2	181~344	2.4	4,520円	4,972円
EA993BF-4	4	193~373	3.2	5,890円	6,479円
EA993BF-6	6	210~416	3.9	6,690円	7,359円
EA993BF-8	8	230~460	5.0	8,380円	9,218円
EA993BF-10	10	230~460	5.6	9,680円	10,648円
EA993BF-16	16	230~440	7.1	11,700円	12,870円
EA993BF-20	20	242~452	9.1	15,150円	16,665円
EA993BF-32	32	275~440	12.0	29,900円	32,890円
EA993BF-50	50	265~425	25.3	46,100円	50,710円