

油圧ジャッキ

(ドイツ)



品番	能力 (t)	揚高 (mm)	重量 (kg)	ベース	付属品	価格	税込価格 (10%)
EA993B-10	10	120~230	6.9	斜形ベース	45mmエクステンションアダプター	44,400円	48,840円
EA993BC-2	2	170~377	2.9	—	—	12,000円	13,200円
EA993BC-3.5	3.5	170~377	2.9	—	—	13,500円	14,850円
EA993BC-5	5	212~462	3.9	—	—	15,200円	16,720円
EA993BC-10	10	220~480	5.7	斜形ベース	—	18,600円	20,460円
EA993BC-20	20	240~505	10.7	—	—	28,600円	31,460円
EA993BC-30	30	240~482	14.5	—	—	42,400円	46,640円
EA993BD-50	50	250~400	40	—	—	115,500円	127,050円

●ポンプ部は狭い場所でも動かせるようデザインされています



〈斜形ベース〉

車体を高く上げると支持点との距離が広がります。荷重が斜めにかかるため、ベース端を少し斜めにする事で、垂直に荷重がかかる様に設計されています。

WEBER HYDRAULIK



ジャッキ、プレス等、高性能油圧関連商品を扱っています。65年以上の経験と最新生産技術をもとに、常に世界で認められる革新的な製品開発に努めています。



油圧ジャッキ



●2S、2~10は補助ねじを使って、高さの微調整ができます。

品番	能力 (t)	揚高 (mm)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA993BJ-2S	2	150~285	2.1	7,900円	8,690円
EA993BJ-2	2	180~345	2.3	7,900円	8,690円
EA993BJ-3	3	190~365	2.6	9,650円	10,615円
EA993BJ-4	4	190~375	4.0	10,300円	11,330円
EA993BJ-5	5	200~390	4.5	13,000円	14,300円
EA993BJ-10	10	240~470	8.0	16,000円	17,600円

〔二段式〕油圧ジャッキ



●低い位置より高揚程が得られます。
●4、10は補助ねじを使って、高さの微調整ができます。

品番	能力 (t)	揚高 (mm)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA993BL-1.5	1.5	170~375	2.8	14,200円	15,620円
EA993BL-4	4	150~340	4.4	22,700円	24,970円
EA993BL-10	10	170~420	8.6	40,300円	44,330円

〔ロック式〕油圧ジャッキ



●長時間の高さ保持、重量機械の据え付け時の微調整、架橋工事など土木・建築作業に便利です。
●ロック式ねじで高さを持てるので機械が下降しません。

品番	能力 (t)	揚高 (mm)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA993BP-10	10	300~545	13.0	54,500円	59,950円
EA993BP-20	20	310~470	15.3	66,500円	73,150円

〔エア式〕ボトルジャッキ



(アメリカ)
●溶接されたベースとシリンダーで圧力の漏れがなく抜群の強度を発揮します
●使用エア圧力…0.71~1.02MPa

品番	能力 (t)	揚高 (mm)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA993CE-20	20	244~476	15.8	43,300円	47,630円

●プラグ付 ●エクステンション付

〔エア式〕ポータブルトラックジャッキ



●使用エア圧力…0.8~1.0MPa

品番	能力 (t)	揚高 (mm)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA993LN-25	25	230~455	18.5	86,000円	94,600円

●ナイロン車輪付なので移動が容易です。

エアコントロール油圧ジャッキ



(アメリカ)

品番	能力 (t)	揚高 (mm)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA993CJ-1	12	240~470	14	48,800円	53,680円
EA993CJ-2	20	250~480	28	55,500円	61,050円

●オーバーポンプによる損傷を保護するアメリカ特許を取得しているので安全です
●使用エア圧力…0.63~1.1MPa
●エクステンション付
●接続には1/4" NPT雄ねじプラグをご利用下さい。(EA140DB-22.P.1015)

エアコントロール油圧ジャッキ



(アメリカ)

品番	能力 (t)	揚高 (mm)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA993CJ-3	30	280~460	28	104,000円	114,400円

●接続には1/4" NPT雄ねじプラグをご利用下さい。(EA140DB-22.P.1015)

〔エア式〕低床油圧ジャッキ



(アメリカ)

品番	能力 (t)	揚高 (mm)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA993CM-20	20	148~260	9.5	38,200円	42,020円

●溶接されたベースとシリンダーで圧力の漏れがなく抜群の強度を発揮します
●使用エア圧力…0.69~1.0MPa
●プラグ付
●エクステンション付

ジャッキプレート



品番	能力	価格	税込価格 (10%)
EA993DS-11	20t	15,500円	17,050円
EA993DS-12	55t	16,500円	18,150円

●軽量で持ち運びに便利です
●耐腐食性
●平面上にジャッキを置くことができます。
●サイズ…300×300mm
●厚み…25mm ●重量…2.2kg
●ロープハンドル付(-12のみ)
※製品によりデザインが異なりますが、デザインの指定はできません。

ジャッキプレート



●ハンドルは手で持ちやすい形状になっています
●平面上にジャッキを置くことができます。

品番	能力	価格	税込価格 (10%)
EA993DS-15	2t(1個当たり)	2,550円	2,805円

●サイズ…220×162mm ●厚み…22mm
●重量…260g(1個)

ジャッキプレート



●材質…炭素鋼
●平面上にジャッキを置くことができます。
●サイズ…300×360mm
●厚み…50mm
●有効面サイズ…260×260mm
●重量…4kg

品番	能力	価格	税込価格 (10%)
EA993DS-16	20t	9,540円	10,494円

●持ち手ハンドル付


低床トローリージャッキ



●幅…175mm
●ハンドル長…500mm
●収納サイズ…568(W)×212(D)×150(H)mm
●重量…12.5kg
●純正ローダウン車から大型乗用車まで対応できます。

品番	能力	揚高 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA993LB-2L	2t	85~370	10,000円	11,000円

ジャッキ用アダプター(オプション)



品番	能力	価格	税込価格 (10%)
EA993LB-100	100t	1,250円	1,375円

●材質…スチール(樹脂コーティング)

低床トローリージャッキ



●幅…135mm
●ハンドル長…500mm
●収納サイズ…530(W)×214(D)×140(H)mm
●重量…11kg
●サイドジャッキアップ用アタッチメント付
●30mmサドルアダプター付
●純正ローダウン車のジャッキアップに最適

品番	能力	揚高 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA993LC-2A	2t	85~365	7,470円	8,217円

<http://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報をご覧いただけます。