

ラチェット式

●しめかた
ベルトの先端をリールの溝に通し、ある程度締まるまで引っ張ってから、反復操作して、締めつけて下さい。

●ほどきかた
ハンドルの解除レバーを引いてハンドルを引き起こせば、リールが空転してスムーズにゆるみます。

[ステンレス金具付] ラチェット荷締機

(アメリカ)

品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982BB-36	158kg	0.25m 1.3m	25mm	4,510円	4,961円
EA982BB-37	158kg	0.25m 2.8m	25mm	4,740円	5,214円

●ベルト材質…ナイロン
●ステンレスバックル

ラチェット荷締機

品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982AB-3	250kg	1m 3m	25mm	3,900円	4,290円
EA982AB-4	250kg	1m 4m	25mm	4,160円	4,576円
EA982AB-5	250kg	1m 5m	25mm	4,410円	4,851円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル

ラチェット荷締機 [OD色]

品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982BA-101	230kg	1m 5m	25mm	1,490円	1,639円

●力をかけやすいバックル
●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル

[ステンレス金具付] ラチェット荷締機

(アメリカ)

品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982BB-31	158kg	0.25m 1.3m	25mm	5,360円	5,896円
EA982BB-32	158kg	0.25m 2.8m	25mm	5,780円	6,358円
EA982BB-33	158kg	0.25m 5.9m	25mm	4,590円	5,049円

●ベルト材質…ナイロン
●ステンレスバックル

ラチェット荷締機

品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982SA-1A	25kg	0.5m 4m	25mm	4,000円	4,400円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル

ラチェット荷締機

(アメリカ)

品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982BA-8B	228kg	0.8m 1.6m	25mm	3,940円	4,334円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル

ラチェット荷締機

品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982RC-3	200kg	1m 3m	25mm	4,240円	4,664円
EA982RC-4	200kg	1m 4m	25mm	4,520円	4,972円
EA982RC-5	200kg	1m 5m	25mm	4,800円	5,280円
EA982RC-6	200kg	1m 6m	25mm	5,100円	5,610円
EA982RC-7	200kg	1m 7m	25mm	5,400円	5,940円

●ベルト材質…
超強力ポリエステル繊維
●スチールバックル

ラチェット荷締機

(アメリカ)

品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982BB-28	272kg	0.2m 4.7m	32mm	1,860円	2,046円

●力をかけやすいハンドル形状です。
●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル

ラチェット荷締機 [カモフラージュ]

(アメリカ)

品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982BA-10B	180kg (160kg)	0.17m 2.4m	25mm	5,650円	6,215円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル

ラチェット荷締機 [カモフラージュ]

(アメリカ)

品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982BA-11B	227kg	0.19m 3.6m	25mm	4,500円	4,950円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル

ラチェット荷締機 [OD色]

品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982B-4	330kg	0.35m 4.7m	25mm	1,720円	1,892円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル

ラチェット荷締機

品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982B-1	200kg	0.36m 4.7m	25mm	1,450円	1,595円

●ベルト材質…ナイロン
●スチールバックル

ラチェット荷締機 [カモフラージュ]

(アメリカ)

品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982BC-5A	450kg	0.42m 4.6m	31mm	6,700円	7,370円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル

ラチェット荷締機

品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982AC-3	250kg	1m 3m	25mm	4,820円	5,302円
EA982AC-5	250kg	1m 5m	25mm	5,340円	5,874円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル

ラチェット荷締機 [OD色]

品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982CA-6B	330kg	0.55m 5.5m	25mm	4,070円	4,477円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル

ラチェット荷締機

(アメリカ)

品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982BB-11A	181kg	0.17m 3.9m	25mm	1,770円	1,947円
EA982BB-12A	225kg	0.19m 4.2m	25mm	1,930円	2,123円

●ベルト材質…
ポリエステル
●スチールバックル

ラチェット荷締機

品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982B-14	330kg	0.35m 4.7m	25mm	1,720円	1,892円
EA982B-24	330kg	0.35m 4.7m	25mm	1,720円	1,892円

●力をかけやすいバックル
●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル

ラチェット荷締機

(アメリカ)

品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982BB-19B	228kg	0.3m 4.8m	25mm	1,910円	2,101円

●3層構造になったベルトで高強度・耐摩耗性・耐侯性に優れています
●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル

ラチェット荷締機 [OD色]

品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982B-5G	230kg	0.37m 4.7m	25mm	1,150円	1,265円
EA982B-15G	230kg	1m 5m	25mm	1,420円	1,562円

●フックは樹脂コーティングされています
●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル

ラチェット荷締機

品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982SA-2A	509kg	1m 4m	35mm	8,000円	8,800円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル

ラチェット荷締機 (ハンドル分離式)

品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982AC-111	500kg	1m 3m	35mm	6,980円	7,678円
EA982AC-131	ラチェットハンドル(別売)			2,160円	2,376円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル
●ハンドルの分離させるとロック機能がなくなるので防犯効果があります。
●1つのハンドルの複数の荷締めが可能になり、コスト削減が図れます。(特長は当頁右下に掲載)
●ハンドルは別売です。

ラチェット荷締機 (ハンドル分離式)

品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982AC-121	500kg	1m 3m	35mm	8,000円	8,800円
EA982AC-131	ラチェットハンドル(別売)			2,160円	2,376円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル
●ハンドルの分離させるとロック機能がなくなるので防犯効果があります。
●1つのハンドルの複数の荷締めが可能になり、コスト削減が図れます。(特長は当頁右下に掲載)
●ハンドルは別売です。

ハンドル分離式ラチェット荷締機の特長

●ロック機能
ベースだけが荷荷に残り、ハンドルをセットしない限り荷解き作業ができないので、防犯効果があります。
●コスト削減
1つのハンドルの複数の荷締め作業が可能になるのでコスト削減効果があります。
●コンパクト
ハンドルを取り外した状態で荷荷の移動ができるので積荷空間のスペースが確保できます。また、ハンドルが荷荷に当たって起こる破損事故を防止できます。

ラチェット荷締機

品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982AB-13	500kg	1m 3m	35mm	7,700円	8,470円
EA982AB-14	500kg	1m 4m	35mm	8,210円	9,031円
EA982AB-15	500kg	1m 5m	35mm	8,720円	9,592円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル

ラチェット荷締機 (ハンドル分離式)

品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982AC-111	500kg	1m 3m	35mm	6,980円	7,678円
EA982AC-131	ラチェットハンドル(別売)			2,160円	2,376円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル
●ハンドルの分離させるとロック機能がなくなるので防犯効果があります。
●1つのハンドルの複数の荷締めが可能になり、コスト削減が図れます。(特長は当頁右下に掲載)
●ハンドルは別売です。

ラチェット荷締機 (ハンドル分離式)

品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982AC-121	500kg	1m 3m	35mm	8,000円	8,800円
EA982AC-131	ラチェットハンドル(別売)			2,160円	2,376円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル
●ハンドルの分離させるとロック機能がなくなるので防犯効果があります。
●1つのハンドルの複数の荷締めが可能になり、コスト削減が図れます。(特長は当頁右下に掲載)
●ハンドルは別売です。

ラチェット荷締機 [OD色]

品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982BN-1	453kg	25.4mm 25mm		530円	583円
EA982BN-2	453kg	330mm 25mm		590円	649円
EA982BN-3	453kg	406mm 25mm		570円	627円

●ベルト材質…ナイロン