

パラシュートコード [OD色]

(アメリカ)



品番	サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA628BP-50	φ5mm×15.2m	1,120円	1,232円
EA628BP-100	φ5mm×30.5m	1,900円	2,090円

★紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます  
●使用荷重…249kg ●材質…ナイロン

パラシュートコード [OD色]

(アメリカ)



品番	サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA628BR-50	φ4mm×15.2m	900円	990円
EA628BR-100	φ4mm×30.4m	1,520円	1,672円
EA628BR-300	φ4mm×91.2m	4,000円	4,400円
EA628BR-500	φ4mm×152m	7,410円	8,151円

★紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます  
●使用荷重…250kg  
●色…ODグリーン  
●材質…ナイロン

パラシュートコード

(アメリカ)



★紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます

品番	色	サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA628BS-1	黒	φ4mm×15.2m	1,230円	1,353円
EA628BS-2	黒	φ4mm×30.5m	1,560円	1,716円
EA628BS-11	赤	φ4mm×15.2m	1,230円	1,353円
EA628BS-12	赤	φ4mm×30.5m	1,560円	1,716円
EA628BS-21	白	φ4mm×15.2m	1,230円	1,353円
EA628BS-31	カモフラージュ	φ4mm×15.2m	1,230円	1,353円
EA628BS-41	黄	φ4mm×15.2m	980円	1,078円
EA628BS-42	黄	φ4mm×30.5m	1,560円	1,716円

●使用荷重…50kg ●材質…ナイロン  
●簡単にしっかりと結べます。

パラシュートコード

(アメリカ)



品番	色	サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA628BS-3	黒	φ4mm×122m	8,070円	8,877円
EA628BS-13	赤	φ4mm×122m	8,070円	8,877円
EA628BS-23	白	φ4mm×122m	8,070円	8,877円
EA628BS-33	カモフラージュ	φ4mm×122m	8,070円	8,877円
EA628BS-43	黄	φ4mm×122m	6,460円	7,106円

★紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます  
●使用荷重…50kg  
●材質…ナイロン  
●簡単にしっかりと結べます。

パラシュートコード

(アメリカ)



品番	色	サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA628BS-51	白	φ4mm×15.2m	780円	858円
EA628BS-52	黒	φ4mm×15.2m	780円	858円
EA628BS-53	オレンジ	φ4mm×15.2m	820円	902円

★紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます  
●使用荷重…13.5kg  
●材質…ナイロン  
●軽量かつコンパクトで簡単にしっかりと結べます。

パラシュートコード

パラシュートコードの内部にはナイロン糸をより合わせた細い糸が7本入っています。お好みの長さに切断して中の細糸を取り出し、テントやバッグの縫い糸としても使えます。また、ナイロン製なので末端をライターで軽く炙れば簡単にほつれ止めを施すことができます。短く切ってほぐせば火種にもなること、軽く強いのでテントを張る際のテントロープとしての使用など、アウトドアシーンでも重宝されています。

コードストッパー

●2本紐用  
●材質…ポリアセタール樹脂



品番	サイズ	穴径	価格	税込価格 (10%)
EA628RW-16	φ12×35mm	6mm	710円	781円

コードエンドストッパー

●1本紐用  
●材質…ポリアセタール樹脂



品番	サイズ (はめ込み時)	穴径	価格	税込価格 (10%)
EA628RX-4	13×19mm	4mm	160円	176円

●はめ込みタイプで、一度はめると外せません。

コードストッパー

●1本紐・5.5mm太紐用



品番	サイズ	穴径	価格	税込価格 (10%)
EA628RW-5	φ25×27mm	5mm	310円	341円

●材質…ポリアセタール樹脂  
●スプリングも樹脂でできたコードストッパー

コードエンドストッパー

●1本紐用



品番	サイズ	穴径	価格	税込価格 (10%)
EA628RX-5	φ12×19mm	5mm	200円	220円

●材質…ポリアセタール樹脂  
●通した紐の先は、固結びにして固定します。

コードエンドストッパー

●2本紐用  
●材質…ポリアセタール樹脂



品番	サイズ	穴径	価格	税込価格 (10%)
EA628RX-7	14×7×13mm	3mm	360円	396円

●内部に返し刃が付いているので紐をしっかりと固定できます。

カラビナフック

●材質…ポリアセタール樹脂  
●開口幅…8mm



品番	サイズ	穴径	価格	税込価格 (10%)
EA628RX-11	18×30mm	3mm	550円	605円

セーフティジョイント

●材質…ポリアセタール樹脂



品番	サイズ	穴径	価格	税込価格 (10%)
EA628RX-22	8×15mm	5mm	250円	275円

●約2kgを超えると分離します。

コードストッパー

●1本紐用  
●材質…ポリアセタール樹脂



品番	サイズ (はめ込み時)	穴径	価格	税込価格 (10%)
EA628RX-6	12×17mm	4mm	180円	198円

●はめ込みタイプで、一度はめると外せません。

[カモフラージュ]ポリロープ(ダイヤモンドブレード)

(アメリカ)



ウッドランドヒルズ

品番	サイズ	使用荷重	価格	税込価格 (10%)
EA628AL-42	φ4mm×15.2m	27kg	790円	869円
EA628AL-62	φ6mm×15.2m	50kg	1,440円	1,584円
EA628AL-82	φ8mm×22m	65kg	2,500円	2,750円

●なめらかな手触りで、摩擦が少なく、耐候性があります  
●材質…ポリプロピレン  
●構造…ダイヤモンドブレード

[カモフラージュ]ポリロープ(2本組・ダイヤモンドブレード)

(アメリカ)



●腐敗やカビに強く、水に浮きます  
●材質…ポリプロピレン  
●構造…ダイヤモンドブレード

品番	サイズ	使用荷重	価格	税込価格 (10%)
EA628AL-3	φ4mm×13.5m φ8mm×13.5m	31kg (φ4mm) 49kg (φ8mm)	2,680円	2,948円

●カラビナフック口の開き…18mm  
●カラビナフック使用荷重…45kg

[カモフラージュ]ポリロープ(ダイヤモンドブレード)

(アメリカ)



品番	サイズ	使用荷重	価格	税込価格 (10%)
EA628AL-9	φ9.5mm×22m	110kg	3,000円	3,300円

●腐敗やカビに強く、水に浮きます  
●材質…ポリプロピレン  
●構造…ダイヤモンドブレード  
●スプリングクリップの開き…15mm  
●スプリングクリップ使用荷重…45kg

[カモフラージュ]ポリロープ(ダイヤモンドブレード)

(アメリカ)



モシーフィールド

品番	サイズ	使用荷重	価格	税込価格 (10%)
EA628AL-41	φ4mm×15.2m	27kg	810円	891円
EA628AL-61	φ6mm×15.2m	50kg	1,440円	1,584円
EA628AL-81	φ8mm×22m	65kg	2,500円	2,750円

●なめらかな手触りで、摩擦が少なく、耐候性があります  
●材質…ポリプロピレン  
●構造…ダイヤモンドブレード

[カモフラージュ]ポリロープ(三つ打ち)

(アメリカ)



品番	サイズ	使用荷重	価格	税込価格 (10%)
EA915CX-22	φ6.3mm×15.2m	50kg	1,000円	1,100円

●オイル、ガス、薬品に強いロープです  
●材質…ポリプロピレン ●構造…三つ打ち

[カモフラージュ]ポリロープ(ダイヤモンドブレード)

(アメリカ)



品番	サイズ	使用荷重	価格	税込価格 (10%)
EA628AL-63	φ6mm×15.2m	50kg	1,390円	1,529円

●材質…ポリプロピレン  
●構造…ダイヤモンドブレード  
●なめらかな手触りで、摩擦が少なく、耐候性があります。

PPロープ(金剛打ち)

●水分を吸収しません  
●材質…ポリプロピレン  
●構造…金剛打ち



品番	サイズ	破断荷重	価格	税込価格 (10%)
EA628BF-63	φ6mm×30m	431kg	2,700円	2,970円
EA628BF-66	φ6mm×60m	431kg	5,400円	5,940円
EA628BF-99	φ9mm×60m	953kg	11,000円	12,100円

[カモフラージュ]ナイロンロープ(三つ打ち)

(アメリカ)



●防腐蚀性、防カビ性、防水性に優れています

品番	サイズ	使用荷重	価格	税込価格 (10%)
EA915CX-21	φ2mm×68.5m	5kg	650円	715円

●材質…ナイロン100% ●構造…三つ打ち

PPロープ(三つ打ち)

(アメリカ)



●防腐蚀性、防カビ性、耐久性に優れています

品番	サイズ	使用荷重	価格	税込価格 (10%)
EA628-21	φ6.4mm×15m	51kg	970円	1,067円
EA628-22	φ6.4mm×30m	51kg	1,650円	1,815円
EA628-31	φ9.5mm×15m	110kg	1,710円	1,881円
EA628-41	φ13mm×15m	190kg	3,390円	3,729円

●材質…ポリプロピレン ●構造…三つ打ち