

サクショリフター

(ドイツ)



●解除レバー付で、片手で素早く作業できます
●全高…280mm
●材質…アルミニウム ●自重…1kg
●多少の曲面にも使用できます。

品番	吸着能力	パッドサイズ	価格	税込価格(10%)
EA950RC-1	60kg	φ130mm	19,500円	21,450円

サクショリフター

(ドイツ)



●解除レバー付で、片手で素早く作業できます
●全高…140mm

品番	吸着能力	パッドサイズ	価格	税込価格(10%)
EA950RC-2	30kg	φ130mm	16,500円	18,150円

●材質…アルミニウム
●自重…470g
●ドーム型のサクショパッドの為、多少の曲面にも使用できます。

サクショリフター

(ドイツ)



品番	吸着能力	パッドサイズ	価格	税込価格(10%)
EA950RC-5	90kg	φ250mm	34,700円	38,170円

●全高…190mm
●材質…アルミニウム ●自重…830g
●多少の曲面にも使用できます。

ロープホイスト



●ロープ径…8mm
●ロープ長…13m
●車径…φ50mm
●重量…2.2kg
●滑車…上部:2車 下部:2車
●材質…
ロープ:クレモナ
フック:スチール
●荷重の1/4の力で揚げられます。

品番	使用荷重	揚程	価格	税込価格(10%)
EA987CG-1	250kg	3m	13,000円	14,300円

ロープホイスト

(アメリカ)



●写真のロープは付いておりません。
●荷重の1/4の力で揚げられます
●使用ロープ径…9.5~13mm
●車径…φ75mm
●重量…2.44kg
●滑車…上部:2車 下部:2車
●材質…フック:スチール 滑車:亜鉛メッキ

品番	使用荷重	揚程	価格	税込価格(10%)
EA987CH-6	270kg	6.64m (20mのロープを使用した場合)	19,700円	21,670円

ロープホイスト


(アメリカ)



●荷重の1/4の力で揚げられます
●ロープ径…8mm
●ロープ長…20m
●車径…φ60mm
●重量…2.1kg
●滑車…上部:4車 下部:4車
●ホイスト材質…スチール(亜鉛メッキ)
●ロープ材質…ポリプロピレン

品番	使用荷重	揚程	価格	税込価格(10%)
EA987CH-10	300kg	2.4m	6,300円	6,930円

強力型フック付滑車



●重量…-75A:1.7kg
-100A:3.2kg
-150A:8.3kg
-75B:3.0kg
-100B:4.7kg
-150B:13.5kg

1車		2車		
品番	使用荷重(t)	使用サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA987HA-75A	0.5	~10 75 300	5,300円	5,830円
EA987HA-100A	1.0	~12 100 345	6,630円	7,293円
EA987HA-150A	2.0	~18 150 465	16,200円	17,820円

ベアリング入滑車



●重量…1.8kg
●材質…スチール
●上部を開くとロープの途中からでも装着可能です。

品番	使用荷重(t)	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA987HC-100B	1	~10 100 225	5,940円	6,534円

フック付滑車

(ドイツ)



●とても頑丈なつくりになっています。
●重量…-27:1.55kg、
-31:2.69kg、
-45:7.65kg
●材質…スチール
●ベケット付

品番	使用荷重(kg)	使用サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA987HK-27	500	~12 75 270	4,950円	5,445円
EA987HK-31	1000	~14 100 315	5,920円	6,512円
EA987HK-45	1500	~20 150 450	12,800円	14,080円

[ステンレス製]滑車

(アメリカ)



●精巧に設計された作りになっています
●重量…-3~-6:1.0kg、
-4~-7:1.8kg、
-5~-8:2.4kg
●材質…ステンレス(SUS316)
●スイベル式
●ベケット付

ロープ用		ワイヤー用		
品番	使用荷重(kg)	使用サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA987SP-3	630	~12 76 254	12,550円	13,805円
EA987SP-4	900	~15 9 102 318	18,800円	20,680円
EA987SP-5	1350	~19 127 356	21,450円	23,595円

[ステンレス製]滑車

(アメリカ)



●精巧に設計された作りになっています
●重量…-13~-15:1.41kg、
-14~-16:2.68kg
●材質…ステンレス(SUS316)

ロープ用		ワイヤー用		
品番	使用荷重(kg)	使用サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA987SP-13	680	~13 76 222	14,500円	15,950円
EA987SP-14	1133	~16 102 248	24,850円	27,335円

[ステンレス製]滑車(2車)

(アメリカ)



●鍛造ステンレス製で頑丈です
●重量…-3W:1.5kg、
-4W:2.4kg、
-5W:2.9kg
●材質…鍛造ステンレス(SUS316)
●スイベル式
●ベケット付

品番	使用荷重(kg)	使用サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA987SP-3W	630	~12 76 254	18,250円	20,075円
EA987SP-4W	900	~15 9 102 318	29,450円	32,395円
EA987SP-5W	1350	~19 127 356	44,600円	49,060円

[ステンレス製]ベアリング入滑車

(アメリカ)



●シーブにベアリング入りで、滑りが良くなっています
●材質…ステンレス(SUS316)
●重量…-41~-43:1.29kg、
-42~-44:2.54kg
●スイベル式
●ベケット付

ロープ用		ワイヤー用		
品番	使用荷重(kg)	使用サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA987SR-41	900	~13 76 230	23,950円	26,345円
EA987SR-42	1350	~16 102 280	26,300円	28,930円

[ステンレス製]フック付滑車

(アメリカ)



●ワイヤーを途中から入れることが可能なスナッチタイプ
●重量…-3~-5:1.5kg、
-4~-6:3kg
●材質…ステンレス(SUS316)
●スイベル式

ロープ用		ワイヤー用		
品番	使用荷重(kg)	使用サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA987SR-3	675	~12 76 240	20,150円	22,165円
EA987SR-4	1125	~15 9 102 305	27,200円	29,920円


ベアリング入滑車



●重量…HB-75:1.35kg
HC-75:1.1kg
●材質…スチール
●折れピンにより振動にも安全です。
●スイベル式
(EA987HB-75のみ)

ロープ用		ワイヤー用		
品番	使用荷重(kg)	使用サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA987SP-15	680	~4 8 76 222	14,900円	16,390円
EA987SP-16	1133	~6 3 102 248	25,500円	28,050円

フック付滑車



1 止め金具を押し下げながら
2 側板を開く
3 ロープを入れる
4 しめる

品番	使用荷重(kg)	使用サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA987HB-1	250	~8 50 180	4,060円	4,466円
EA987HB-2	350	~10 75 240	4,790円	5,269円

●重量…-1:0.52kg、
-2:1.25kg
●材質…スチール
●軸受はオイルレスメタル(ベアリング無し)
●スナッチタイプ
●スイベル式

[ステンレス製]フック付滑車

(アメリカ)



品番	使用荷重(kg)	使用サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA987SR-5	675	~4 7 76 240	16,900円	18,590円
EA987SR-6	1125	~6 4 102 305	27,800円	30,580円

[ステンレス製]フック付滑車

(アメリカ)



品番	使用荷重(kg)	使用サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA987SR-5	675	~4 7 76 240	16,900円	18,590円
EA987SR-6	1125	~6 4 102 305	27,800円	30,580円

ベアリング入滑車



品番	使用荷重(kg)	使用サイズ(mm)	仕様	価格	税込価格(10%)
EA987HB-75	350	~10 75 240	フック型	6,840円	7,524円
EA987HC-75	350	~10 75 185	シャックル型	5,860円	6,446円