

パイプハンガー




- 材質…スチール、鉄鋳物製
- フック付
- フック開口幅…18mm
- パイプにホイス等を吊り下げる連結金具

HHH

品番	使用荷重 (kg)	適用鋼管 (mm)	重量 (g)	価格	税込価格 (10%)
EA987E-21	350	42.7~48.6	570	2,570円	2,827円

パイプハンガー



- 材質…スチール、鉄鋳物製
- リング内径…23×36mm
- パイプにホイス等を吊り下げる連結金具

HHH

品番	使用荷重 (kg)	適用鋼管 (mm)	重量 (g)	価格	税込価格 (10%)
EA987E-20	350	42.7~48.6	550	2,570円	2,827円

クランプ滑車



- 重量…780g
- 材質…スチール
- 可動域が広く、広範囲に使用できます。

HHH

品番	使用荷重 (kg)	サイズ(mm) 使用 D-径 車径 全長	価格	税込価格 (10%)
EA987HC-1	125	~8 50 190	4,280円	4,708円

玉掛ワイヤー



破断荷重:4.06t

品番	D-径 (mm)	全長 (m)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA981WA-1	9	1.0	0.45	1,450円	1,595円
EA981WA-1.5	9	1.5	0.56	1,890円	2,079円
EA981WA-2	9	2.0	0.7	1,890円	2,079円
EA981WA-2.5	9	2.5	0.88	2,250円	2,475円
EA981WA-3	9	3.0	0.94	2,330円	2,563円
EA981WA-4	9	4.0	1.26	2,760円	3,036円

- メッキワイヤーをアルミ等で
ロック加工
- 玉掛け可能です。

HHH

ワイヤースリング



- トゲが全くありません。
- 荷物の下から引抜きが容易です。
- 材質…炭素鋼(WK-1~WK-60)は溶融亜鉛メッキ仕上げ

1.従来のサツマ
(使うほどトゲが出る)2.従来のアルミクランプ
(荷物の下からの引抜きが困難)3.EA981WK・WLシリーズ
(両方の欠点を解決しております)

玉掛+プレミッシュ加工+アルミ管(加圧保護)

破断荷重:1.7t

品番	D-径	全長	重量	価格	税込価格 (10%)
EA981WK-1	6mm	1.0m	0.2kg	1,090円	1,199円
EA981WK-2	6mm	1.5m	0.26kg	1,160円	1,276円
EA981WK-3	6mm	2.0m	0.32kg	1,230円	1,353円
EA981WK-4	6mm	2.5m	0.4kg	1,270円	1,397円
EA981WK-5	6mm	3.0m	0.5kg	1,320円	1,452円
EA981WK-6	6mm	4.0m	0.6kg	1,430円	1,573円
EA981WK-7	6mm	5.0m	0.72kg	1,590円	1,749円
EA981WK-8	6mm	6.0m	0.85kg	1,700円	1,870円
EA981WK-9	6mm	8.0m	1.11kg	4,650円	5,115円
EA981WK-10	6mm	10.0m	1.37kg	5,100円	5,610円

破断荷重:3.0t

品番	D-径	全長	重量	価格	税込価格 (10%)
EA981WK-11	8mm	1.0m	0.3kg	1,270円	1,397円
EA981WK-12	8mm	1.5m	0.4kg	1,340円	1,474円
EA981WK-13	8mm	2.0m	0.5kg	1,410円	1,551円
EA981WK-14	8mm	2.5m	0.6kg	1,520円	1,672円
EA981WK-15	8mm	3.0m	0.7kg	1,660円	1,826円
EA981WK-16	8mm	4.0m	1.0kg	1,790円	1,969円
EA981WK-17	8mm	5.0m	1.2kg	2,000円	2,200円
EA981WK-18	8mm	6.0m	1.38kg	2,180円	2,398円
EA981WK-19	8mm	8.0m	1.8kg	5,220円	5,742円
EA981WK-20	8mm	10.0m	2.85kg	5,670円	6,237円

破断荷重:3.78t

品番	D-径	全長	重量	価格	税込価格 (10%)
EA981WK-101	9mm	1.0m	0.43kg	1,360円	1,496円
EA981WK-102	9mm	1.5m	0.56kg	1,480円	1,628円
EA981WK-103	9mm	2.0m	0.69kg	1,570円	1,727円
EA981WK-104	9mm	2.5m	0.83kg	1,660円	1,826円
EA981WK-105	9mm	3.0m	0.96kg	1,770円	1,947円
EA981WK-106	9mm	4.0m	1.23kg	2,000円	2,200円
EA981WK-107	9mm	5.0m	1.5kg	2,180円	2,398円
EA981WK-108	9mm	6.0m	1.77kg	2,500円	2,750円
EA981WK-109	9mm	8.0m	2.31kg	5,560円	6,116円
EA981WK-110	9mm	10.0m	2.85kg	6,060円	6,666円

破断荷重:4.67t

品番	D-径	全長	重量	価格	税込価格 (10%)
EA981WK-21	10mm	1.0m	0.6kg	1,430円	1,573円
EA981WK-22	10mm	1.5m	0.7kg	1,570円	1,727円
EA981WK-23	10mm	2.0m	0.9kg	1,700円	1,870円
EA981WK-24	10mm	2.5m	1.1kg	1,820円	2,002円
EA981WK-25	10mm	3.0m	1.2kg	1,950円	2,145円
EA981WK-26	10mm	4.0m	1.6kg	2,250円	2,475円
EA981WK-27	10mm	5.0m	1.9kg	2,610円	2,871円
EA981WK-28	10mm	6.0m	2.22kg	3,060円	3,366円
EA981WK-29	10mm	8.0m	2.88kg	6,010円	6,611円
EA981WK-30	10mm	10.0m	4kg	6,560円	7,216円

破断荷重:6.7t

品番	D-径	全長	重量	価格	税込価格 (10%)
EA981WK-31	12mm	1.0m	0.8kg	1,730円	1,903円
EA981WK-32	12mm	1.5m	1.1kg	1,910円	2,101円
EA981WK-33	12mm	2.0m	1.3kg	2,090円	2,299円
EA981WK-34	12mm	2.5m	1.5kg	2,270円	2,497円
EA981WK-35	12mm	3.0m	1.8kg	2,520円	2,772円
EA981WK-36	12mm	4.0m	2.2kg	3,000円	3,300円
EA981WK-37	12mm	5.0m	2.7kg	3,430円	3,773円
EA981WK-38	12mm	6.0m	3.2kg	3,880円	4,268円
EA981WK-39	12mm	8.0m	4.16kg	6,810円	7,491円
EA981WK-40	12mm	10.0m	5.12kg	7,490円	8,239円

破断荷重:9.5t

品番	D-径	全長	重量	価格	税込価格 (10%)
EA981WK-41	14mm	1.0m	1.3kg	2,090円	2,299円
EA981WK-42	14mm	1.5m	1.6kg	2,410円	2,651円
EA981WK-43	14mm	2.0m	2.0kg	2,720円	2,992円
EA981WK-44	14mm	2.5m	2.3kg	3,000円	3,300円
EA981WK-45	14mm	3.0m	2.6kg	3,340円	3,674円
EA981WK-46	14mm	4.0m	3.3kg	3,930円	4,323円
EA981WK-47	14mm	5.0m	3.9kg	4,490円	4,939円
EA981WK-48	14mm	6.0m	4.55kg	5,060円	5,566円
EA981WK-49	14mm	8.0m	6.0kg	8,050円	8,855円
EA981WK-50	14mm	10.0m	7.3kg	8,960円	9,856円

破断荷重:12.0t

品番	D-径	全長	重量	価格	税込価格 (10%)
EA981WK-51	16mm	1.0m	1.8kg	2,660円	2,926円
EA981WK-52	16mm	1.5m	2.2kg	3,110円	3,421円
EA981WK-53	16mm	2.0m	2.6kg	3,470円	3,817円
EA981WK-54	16mm	2.5m	3.1kg	3,900円	4,290円
EA981WK-55	16mm	3.0m	3.5kg	4,270円	4,697円
EA981WK-56	16mm	4.0m	4.3kg	5,100円	5,610円
EA981WK-57	16mm	5.0m	5.2kg	5,780円	6,358円
EA981WK-58	16mm	6.0m	6.0kg	6,510円	7,161円
EA981WK-59	16mm	8.0m	8.0kg	9,640円	10,604円
EA981WK-60	16mm	10.0m	9.43kg	10,700円	11,770円

破断荷重:16.3t

品番	D-径	全長	重量	価格	税込価格 (10%)
EA981WK-61	18mm	1.0m	2.5kg	3,560円	3,916円
EA981WK-62	18mm	1.5m	3.0kg	4,270円	4,697円
EA981WK-63	18mm	2.0m	3.6kg	4,720円	5,192円
EA981WK-64	18mm	2.5m	4.1kg	5,170円	5,687円
EA981WK-65	18mm	3.0m	4.6kg	5,630円	6,193円
EA981WK-66	18mm	4.0m	5.7kg	6,530円	7,183円
EA981WK-67	18mm	5.0m	6.8kg	7,490円	8,239円
EA981WK-68	18mm	6.0m	7.9kg	8,510円	9,361円
EA981WK-69	18mm	8.0m	10.1kg	11,800円	12,980円
EA981WK-70	18mm	10.0m	12.3kg	13,200円	14,520円

破断荷重:20.1t

品番	D-径	全長	重量	価格	税込価格 (10%)
EA981WK-72	20mm	1.5m	3.7kg	9,070円	9,977円
EA981WK-73	20mm	2.0m	4.4kg	9,430円	10,373円
EA981WK-74	20mm	2.5m	5.1kg	9,800円	10,780円
EA981WK-75	20mm	3.0m	5.7kg	9,570円	10,527円
EA981WK-76	20mm	4.0m	7.1kg	10,300円	11,330円
EA981WK-77	20mm	5.0m	8.4kg	11,000円	12,100円
EA981WK-78	20mm	6.0m	9.7kg	11,700円	12,870円
EA981WK-79	20mm	8m	13.5kg	14,600円	16,060円
EA981WK-80	20mm	10m	16kg	16,300円	17,930円

破断荷重:24.3t

品番	D-径	全長	重量	価格	税込価格 (10%)
EA981WK-83	22mm	2.0m	5.6kg	11,200円	12,320円
EA981WK-84	22mm	2.5m	6.4kg	11,600円	12,760円
EA981WK-85	22mm	3.0m	7.2kg	12,000円	13,200円
EA981WK-86	22mm	4.0m	8.9kg	12,900円	14,190円
EA981WK-87	22mm	5.0m	10.5kg	13,700円	15,070円
EA981WK-88	22mm	6.0m	12.1kg	14,600円	16,060円
EA981WK-89	22mm	8.0m	15.8kg	16,700円	18,370円
EA981WK-90	22mm	10.0m	19kg	18,400円	20,240円

破断荷重:29.0t

品番	D-径	全長	重量	価格	税込価格 (10%)
EA981WL-3	24mm	2.0m	7.4kg	15,700円	17,270円
EA981WL-4	24mm	2.5m	8.4kg	16,200円	17,820円
EA981WL-5	24mm	3.0m	9.4kg	16,600円	18,260円
EA981WL-6	24mm	4.0m	11.3kg	17,600円	19,360円
EA981WL-7	24mm	5.0m	13.2kg	18,500円	20,350円
EA981WL-8	24mm	6.0m	15.1kg	19,400円	21,340円
EA981WL-9	24mm	8.0m	20kg	22,200円	24,420円
EA981WL-10	24mm	10.0m	24kg	24,300円	26,730円
EA981WL-11	24mm	12.0m	28kg	26,400円	29,040円
EA981WL-12	24mm	16.0m	36kg	28,600円	31,460円

破断荷重:31.5t

品番	D-径	全長	重量	価格	税込価格 (10%)
EA981WL-13	26mm	2.0m	13kg	18,200円	20,020円
EA981WL-14	26mm	2.5m	14.12kg	18,800円	20,680円
EA981WL-15	26mm	3.0m	15.24kg	19,300円	21,230円
EA981WL-16	26mm	4.0m	17.48kg	20,400円	22,440円
EA981WL-17	26mm	5.0m	19.72kg	21,500円	23,650円
EA981WL-18	26mm	6.0m	21.96kg	22,600円	24,860円
EA981WL-19	26mm	8.0m	24kg	25,900円	28,490円
EA981WL-20	26mm	10.0m	34kg	26,400円	29,040円
EA981WL-21	26mm	12.0m	34kg	28,600円	31,460円
EA981WL-22	26mm	16.0m	44kg	33,000円	36,300円

色の品番はメーカー直送品です。

▲注意

- 耐荷重、最大荷重は必ず守って下さい。
- 御使用前に摩耗、損傷等異常がない事を確認して下さい。

▲注意

- ロープのねじれや曲がりが発生したら、修正し、キンクさせないようにして下さい。
- 玉掛索は消耗品です。廃棄基準を超えたものは絶対使用しないで下さい。強度が著しく低下しているので大変危険です。

