

はしご

はしご兼用脚立

踏台

脚立

作業台

足場台

脚立(ワイドステップ)



品番	天板高さ(m)	重量(kg)	価格	税込価格(10%)
EA903V-1	0.90	6.3	27,900円	30,690円
EA903V-2	1.20	7.8	34,200円	37,620円
EA903V-3	1.50	9.3	38,700円	42,570円
EA903V-4	1.80	10.9	44,600円	49,060円
EA903V-5*	2.10	14.0	55,600円	61,160円
EA903V-6*	2.40	15.6	62,000円	68,200円
EA903V-7*	2.70	17.2	69,400円	76,340円

品番	段数	折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm	設置寸法(W)×(D)mm	重量(kg)
V-1	3	510×160×1000	505×733	
V-2	4	560×160×1320	560×922	
V-3	5	620×160×1630	616×1111	
V-4	6	670×160×1950	670×1300	
V-5	7	730×160×2260	726×1490	
V-6	8	780×160×2580	782×1680	
V-7	9	840×160×2890	836×1868	

●ステップには赤い滑り止めモールド付

折りたたみ式作業台



品番	天板高さ(m)	段数	重量(kg)	価格	税込価格(10%)
EA903RG-1A	0.45	1	6.6	9,980円	10,978円

品番	折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm	設置寸法(W)×(D)mm
EA903RG-1A	720×180×620	880×720

仮設工業会認定品

社団法人仮設工業会の、認定基準に合格した製品です。

仮設工業会単品承認品

認定基準のない個々の仮設機材について、状況に応じた十分な安全性を有していることを、社団法人仮設工業会より承認された製品です。

www.
esco-net
.com

商品に関する詳しい情報がご覧になれます。



脚立(両側アウトリガー一体式)



品番	天板高さ(m)	段数	価格	税込価格(10%)
EA903FB-90	0.73~0.92	2	47,000円	51,700円
EA903FB-120	1.02~1.21	3	51,700円	56,870円
EA903FB-150	1.31~1.50	4	56,400円	62,040円
EA903FB-180	1.60~1.79	5	61,100円	67,210円
EA903FB-210	1.89~2.08	6	70,500円	77,550円
EA903FB-240*	2.18~2.37	7	87,700円	96,470円

品番	折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm	設置寸法(W)×(D)mm	重量(kg)
EA903FB-90	515×153×810	520×820×570~670	7.2
EA903FB-120	567×153×1110	570~970×720×820	8.5
EA903FB-150	620×153×1410	620~980×880~980	9.7
EA903FB-180	672×153×1710	670~1170×1030~1130	11.0
EA903FB-210	725×153×2008	730~1230×1180~1280	12.3
EA903FB-240	777×153×2308	780~1280×1340~1440	14.0

仮設工業会認定品(90~180mのみ)
●天板サイズ…308×145mm ●アルミ合金製
●不安定な設置面でも安定性を保てる両側アウトリガー付
●[A] 重心が脚立の外に出ないから転倒しない抜群の安定性
●[B] 両側のアウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。
●足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。

アウトリガー一体式脚立の特長(EA903FA・FBシリーズ)



折りたたみ式作業台



品番	天板高さ(m)	段数	価格	税込価格(10%)
EA903BC-2A	0.60	2	26,800円	29,480円
EA903BC-3A	0.90	3	29,000円	31,900円
EA903BC-4A	1.20	4	39,300円	43,230円

品番	折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm	設置寸法(W)×(D)mm	重量(kg)
EA903BC-2A	584×114×988	592×670	6.2
EA903BC-3A	637×114×1290	644×793	7.7
EA903BC-4A	690×114×1640	697×917	9.0

在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。



補助踏台



作業台



折りたたみ式作業台



品番	天板高さ(m)	段数	価格	税込価格(10%)
EA903AF-5	0.56	2	27,450円	30,195円
EA903AF-6	0.78	3	32,900円	36,190円
EA903AF-7	0.99	4	38,300円	42,130円

品番	設置寸法(W)×(D)mm	重量(kg)
EA903AF-5	636×673	7.5
EA903AF-6	676×766	8.9
EA903AF-7	715×855	9.9

仮設工業会単品承認品
●天板サイズ…520×350mm
●アルミ合金製
●天板の上に立つての作業が可能

折りたたみ式作業台



品番	天板高さ(m)	段数	価格	税込価格(10%)
EA903XC-120	1.2	4	65,000円	71,500円
EA903XC-150*	1.5	5	80,300円	88,330円
EA903XC-180*	1.8	6	91,000円	100,100円

品番	設置寸法(W)×(D)mm	重量(kg)
EA903XC-120	605×1266	16.8
EA903XC-150	630×1455	18.8
EA903XC-180	655×1644	20.9

●後脚部には車輪(φ100mm)がついているので、前側を少し持ち上げることで作業台の移動が楽に行えます。

調整式作業台



折りたたみ式作業台



[キャスター付]作業台



品番	天板高さ(m)	段数	価格	税込価格(10%)
EA903PA-41	0.50	2	30,400円	33,440円
EA903PA-42	0.75	3	39,200円	43,120円
EA903PA-43	1.00	4	47,000円	51,700円

品番	折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm	設置寸法(W)×(D)mm	重量(kg)
EA903PA-41	500×95×785	477×579	6.5
EA903PA-42	500×95×1095	477×832	9.5
EA903PA-43	500×95×1405	477×1085	11.5

[キャスター付]作業台



品番	天板高さ(m)	段数	価格	税込価格(10%)
EA903AK-60A	0.6	2	41,700円	45,870円
EA903AK-90A	0.9	3	54,900円	60,390円

品番	設置寸法(W)×(D)mm	重量(kg)
EA903AK-60A	526×706	6.7
EA903AK-90A	670×881	10.1