

折り畳み式作業台[手がかり棒付]



- 天板サイズ…500(W)×523(D)mm
- アルミ合金製
- 背面キャスター付(φ75mm)

ALINCO
最大使用荷重 120kg

品番	天板寸法 (W)×(D)mm	全高 (m)	段数	価格	税込価格 (10%)
EA903BD-26	1.00	1.66	4	77,800円	85,580円
EA903BD-27	1.25	1.91	5	83,900円	92,290円
EA903BD-28	1.50	2.16	6	88,400円	97,240円
EA903BD-29*	1.75	2.41	7	106,000円	116,600円

品番	折り畳みサイズ(折り畳み時) (W)×(D)×(H)mm	設置寸法 (W)×(D)mm	重量 (kg)
EA903BD-26	680×1438×219	680×1303	14.4
EA903BD-27	733×1689×219	733×1495	16.1
EA903BD-28	786×1939×219	786×1687	17.8
EA903BD-29	838×2205×219	838×1880	19.5

●手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。

折り畳み式作業台[手すり付]



- 天板サイズ…500(W)×523(D)mm
- アルミ合金製
- 背面キャスター付(φ75mm)

ALINCO
最大使用荷重 120kg

品番	天板寸法 (W)×(D)mm	全高 (m)	段数	価格	税込価格 (10%)
EA903BD-33A*	1.5	2.4~2.6	6	150,000円	165,000円
EA903BD-34A*	1.75	2.6~2.8	7	156,000円	171,600円
EA903BD-35A*	2	2.9~3.1	8	190,000円	209,000円
EA903BD-36*	2.25	3.2~3.4	9	198,000円	217,800円

品番	折り畳みサイズ(折り畳み時) (W)×(D)×(H)mm	設置寸法 (W)×(D)mm	重量 (kg)
EA903BD-33A	786×219×1939	786×1687	17.8
EA903BD-34A	838×219×2205	838×1880	19.5
EA903BD-35A	891×219×2510	891×2072	36.5
EA903BD-36	944×219×2815	944×2265	38.2

- フル手すり付
- 手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ
- 手すりを外すと、折り畳みが可能です。

足場台



品番	天板高さ (m)	段数	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA905DJ-1	0.55	2	4.7	10,000円	11,000円
EA905DJ-2	0.80	3	5.3	11,000円	12,100円

品番	天板サイズ (W)×(D)mm	折りたたみサイズ (W)×(D)×(H)mm	設置寸法 (W)×(D)mm
EA905DJ-1	300×880	407×925×140	407×1238
EA905DJ-2	300×880	453×925×180	453×1391

- アルミ合金製
- コンパクトな折りたたみ式
- 天板両端に転落予防プレート付

調整式足場台



品番	天板高さ (m)	段数	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA905DB-1	0.50~0.69	3	6.7	23,100円	25,410円
EA905DB-2	0.64~0.98	3	7.9	26,950円	29,645円
EA905DB-4	1.07~1.40	5	10.6	29,400円	32,340円

品番	天板サイズ (W)×(D)mm	折りたたみサイズ (W)×(D)×(H)mm	設置寸法 (W)×(D)mm
EA905DB-1	280×980	400×1080×130	391~442×1356~1464
EA905DB-2	280×1290	440×1390×130	429~514×1744~1923
EA905DB-4	280×1290	550×1390×168	537~621×1971~2150

- アルミ合金製
- 4mm単位で脚の長さが調整できます。

ALINCO
最大使用荷重 100kg

折りたたみ式作業台[手すり付]



- 天板サイズ…540×526mm
- アルミ合金製
- キャスター付(φ150mm)
- フル手すり付

ALINCO
最大使用荷重 120kg

品番	天板高さ (m)	全高 (m)	段数	価格	税込価格 (10%)
EA903BE-11*	2.2	3.4	7	267,000円	293,700円
EA903BE-12	2.6	3.7	8	294,000円	323,400円
EA903BE-13	2.9	4.0	9	325,000円	357,500円
EA903BE-14	3.2	4.3	10	357,000円	392,700円
EA903BE-15	3.5	4.6	11	388,000円	426,800円

品番	折りたたみサイズ(折り畳み時) (W)×(D)×(H)mm	設置寸法 (W)×(D)mm	重量 (kg)
EA903BE-11	1160×2952×513	1160×1921	66.7
EA903BE-12	1250×3296×514	1250×2115	70.5
EA903BE-13	1340×3642×516	1340×2310	73.4
EA903BE-14	1600×3987×517	1600×2504	79.1
EA903BE-15	1700×4332×519	1700×2698	82.1

- 平行移動の出来る移動式作業台ですが、折りたたみが可能(手すりは外してください。)

調整式足場台



品番	天板高さ (m)	段数	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA905DA-2	0.83~1.16	4	10.4	36,400円	40,040円

品番	天板サイズ (W)×(D)mm	折りたたみサイズ (W)×(D)×(H)mm	設置寸法 (W)×(D)mm
EA905DA-2	257×906~1510	490×990×180	491~597×1457~2237

- アルミ合金製
- 4mm単位で脚の長さが調整できます。

ALINCO
最大使用荷重 100kg

手すりフルセット



- 作業台は別売です。
- アルミ合金製
- 手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ

ALINCO
手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ!!

品番	適用作業台	価格	税込価格 (10%)
EA903BD-101	EA903BD-26、-27	71,600円	78,760円
EA903BD-102	EA903BD-28、-29	72,300円	79,530円

移動式室内足場台



- 仮設工業会認定品
- 材質…アルミ合金
- φ100mmキャスター付
- 折畳式で収納がコンパクト。エレベーターへの搭載が可能。

ALINCO
最大使用荷重 200kg

品番	天板高さ (m)	天板サイズ (W)×(D)mm	価格	税込価格 (10%)
EA905DF-101*	1.14~1.75	1100×1785	288,000円	316,800円

品番	オプション	価格	税込価格 (10%)
EA905DF-102	1500mm連結ブリッジ	38,500円	42,350円
EA905DF-103	900mm補助手すり	31,000円	34,100円
EA905DF-104	1798mm連結手すり(ブリッジ部)	20,000円	22,000円
EA905DF-105	1140~1750mmはしご	62,000円	68,200円
EA905DF-106	900mmポール	9,000円	9,900円

品番	折りたたみサイズ (W)×(D)×(H)mm	設置寸法 (W)×(D)mm	重量 (kg)
EA905DF-101	526×1100×1740	1785×1100	65



調整式足場台



品番	天板高さ (m)	段数	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA905DH-12B	0.73~1.03	3	7.9	18,300円	20,130円
EA905DH-13B	1.03~1.33	4	9.6	26,100円	28,710円
EA905DH-14B	1.03~1.47	4	11.2	30,400円	33,440円

品番	天板サイズ (W)×(D)mm	折りたたみサイズ (W)×(D)×(H)mm	設置寸法 (W)×(D)mm
EA905DH-12B	300×800	434×925×189	434~489×1340~1525
EA905DH-13A	300×1200	488×1244×185	488~543×1839~2025
EA905DH-14B	400×1200	587×1244×185	587~668×1839~2108

- アルミ合金製
- 脚の長さを調整できます。
- 天板両端に転落予防プレート付

ALINCO
最大使用荷重 100kg

3方手すり



- 作業台は別売です。
- アルミ合金製
- 手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ

ALINCO
手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ!!

品番	適用作業台	価格	税込価格 (10%)
EA903BD-111	EA903BD-26~29	56,500円	62,150円

作業台(トイレ用)



- お客様組立品
- 材質…アルミ合金
- 最大使用荷重 100kg

品番	天板高さ (m)	段数	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA903PA-30	上段:0.72 下段:0.60	1	10.5	57,000円	62,700円

品番	天板サイズ (mm)	設置寸法 (mm)
EA903PA-30	568×525	650×640

- 板は取り外し式で、支柱はコンパクトに折りたたむことができるので持ち運びも簡単
- トイレを傷つせずに作業ができます。

[キャスター付]調整式足場台



品番	天板高さ (m)	段数	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA905DF-21	0.5~0.69	3	15.5	56,000円	61,600円
EA905DF-22*	0.72~1.08	3	16.2	72,000円	79,200円
EA905DF-23*	1.05~1.41	4	21.4	93,400円	102,740円

品番	天板サイズ (W)×(D)mm	折りたたみサイズ (W)×(D)×(H)mm	設置寸法 (W)×(D)mm
EA905DF-21	500×1545	660×1700×180	653~702×2001~2119
EA905DF-22	500×1545	720×1700×180	709~802×2186~2413
EA905DF-23	500×1545	870×1720×250	795~883×2396~2623

- 23は手がかり棒4本付
- 脚の長さが調整できます。
- φ50mmキャスター付(片側2輪)

ALINCO
最大使用荷重 150kg

設置寸法



色と*の商品はチャーター便の為、2~3日余分に納期がかかる場合がございます。又、車上渡しが基本となっております。