

LED作業灯(8連灯式)



●道路工事、工場内駐車場の照明に
●光源…LED球8灯
●電源…AC100V ●全長…約24m
●明暗センサー内蔵 ●屋外仕様
●ワンタッチで取り付け簡単
●端から1.5mの所から、3m照明が設置されています。

品番	EA814AF-8	価格	18,400円	税込価格(10%)	20,240円
----	-----------	----	---------	-----------	---------

【耐圧防爆型】LED作業灯



●防爆型、耐圧防爆構造：d2G4
●電源…AC100V
●電球…LED球×1 ●屋外型

品番	EA758HA-33	電球	25W	価格	107,000円	税込価格(10%)	117,700円
----	------------	----	-----	----	----------	-----------	----------

【耐圧防爆型】LED作業灯



●防爆型、耐圧防爆構造：d2G4
●適用規格：工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)
●電源…AC100V
●電球…LED球×1 ●屋外型

品番	EA758HA-38	電球	10W	価格	74,000円	税込価格(10%)	81,400円
----	------------	----	-----	----	---------	-----------	---------

【飛散防止型】作業灯



●電源…AC100V
●電線仕様…VCT0.75mm×2心
●防滴仕様、二重絶縁

品番	EA815LB-6	電球	27Wトルネード蛍光灯	コード長	5m	価格	5,700円	税込価格(10%)	6,270円
----	-----------	----	-------------	------	----	----	--------	-----------	--------

LED作業灯(クリップ付)



●電源…AC100V
●屋内型
●電球…LED球
●電線仕様…VCTFK0.75mm×2心
●連結ソケット付きなので、電源1つで複数連結が可能です。

品番	EA814AL-3B	電球	7.3W	コード長	5m	価格	2,820円	税込価格(10%)	3,102円
----	------------	----	------	------	----	----	--------	-----------	--------

防滴型LED作業灯



●電源…AC100V
●電線仕様…VCT0.75mm×2心
●マジックテープ付で、場所を選ばず、ぶら下げることができます。

品番	EA814AL-11A	電球	4.2W	コード長	3m	価格	2,700円	税込価格(10%)	2,970円
----	-------------	----	------	------	----	----	--------	-----------	--------

耐圧防爆構造とは

容器が内部に侵入した爆発性雰囲気の内圧爆発に耐え、容器内への損傷を受けることなく耐え、容器すべての接合部又は構造上の開口部を通して、外部の対象とするガス又は蒸気の爆発性雰囲気へ引火しない電気機器の構造のことです。外部環境から電気機械器具を保護する方式の一種である。d2G5などで表わされます。(防爆構造d…ガスの種類(2)はエチレン)、G5は温度範囲)

作業灯



●電源…AC100V
●電線仕様…VCT1.25mm×2心
●手元スイッチ付、リフレクター付

品番	EA815L	電球	60W耐震球	コード長	10m	価格	3,770円	税込価格(10%)	4,147円
----	--------	----	--------	------	-----	----	--------	-----------	--------

防雨型作業灯



●電源…AC100V
●電線仕様…2PNC10.75mm×2心
●雨水、粉じんなどから電球を守るガラスグローブ
●二重絶縁構造

品番	EA815LB-2B	電球	18W電球形蛍光灯	コード長	10m	価格	9,560円	税込価格(10%)	10,516円
----	------------	----	-----------	------	-----	----	--------	-----------	---------

アース付作業灯



●電源…AC100V
●電線仕様…VCT1.25mm×3心
●手元スイッチ、接地付コンセント、リフレクター付

品番	EA815LC	電球	100W耐震球	コード長	10m	価格	5,290円	税込価格(10%)	5,819円
----	---------	----	---------	------	-----	----	--------	-----------	--------

作業灯



●電源…AC100V
●電線仕様…VCT0.75mm×2心
●手元スイッチ付
●360°照射。クリップは絶縁性に優れ、丈夫な熱硬化性樹脂を採用

品番	EA815L-2	電球	TD型60W耐震球	コード長	5m	価格	1,810円	税込価格(10%)	1,991円
----	----------	----	-----------	------	----	----	--------	-----------	--------

LED作業灯



●電源…AC100V
●電線仕様…VCT1.25mm×3心
●手元スイッチ、2P補助コンセント付

品番	EA815LC-6	電球	10W	コード長	10m	価格	4,680円	税込価格(10%)	5,148円
----	-----------	----	-----	------	-----	----	--------	-----------	--------

LED作業灯



●360°回転引掛けハンガー付
●電源…AC100V

品番	EA815LF-3	LED	30灯	コード長	5m	価格	4,350円	税込価格(10%)	4,785円
----	-----------	-----	-----	------	----	----	--------	-----------	--------

【蛍光灯】作業灯



●電源…AC100V
●照明装置…13W蛍光灯
●ポリカーボネート製
●防滴仕様
●電線仕様…VCTF0.75mm×2心

品番	EA815LD-17	電球	13W	コード長	5m	価格	5,130円	税込価格(10%)	5,643円
----	------------	----	-----	------	----	----	--------	-----------	--------

LED作業灯(高演色タイプ)



●電源…AC100V

品番	EA815LD-600	電球	20W	コード長	5m	価格	36,600円	税込価格(10%)	40,260円
----	-------------	----	-----	------	----	----	---------	-----------	---------

紫外線LED作業灯



●電源…AC100V ●照明装置…3W紫外線LED球
●ヘッド角度調整可能 ●防滴構造(IP54)
●蛍光透過や蛍光磁粉の探傷、オイルやガス漏れチェックに最適です。

品番	EA815LD-680	電球	3W	コード長	5m	価格	81,000円	税込価格(10%)	89,100円
----	-------------	----	----	------	----	----	---------	-----------	---------

LED作業灯



●電線仕様…VCTFK0.75mm×2心
●定格周波数…50/60Hz兼用
●360°回転引掛けハンガー付

品番	EA815LF-3	LED	30灯	コード長	5m	価格	4,350円	税込価格(10%)	4,785円
----	-----------	-----	-----	------	----	----	--------	-----------	--------

LED作業灯



●電源…AC100V
●電線仕様…VCT1.25mm×3心
●手元スイッチ付
●360°回転するマグネット付ホルダー付属
●耐震球60W以上の明るさ

品番	EA815LD-17	電球	13W	コード長	5m	価格	5,130円	税込価格(10%)	5,643円
----	------------	----	-----	------	----	----	--------	-----------	--------

電球用カバー



●材質…スチールワイヤー

品番	EA758XZ-23	重量	61g	使用電球	100Wまで	価格	270円	税込価格(10%)	297円
----	------------	----	-----	------	--------	----	------	-----------	------

充電式マグネット付LED作業灯(3WAY)



●電源…リチウムイオン電池 日機株式会社
●材質…ポリカーボネート
●連続使用時間…2~12時間
●充電時間…-81:2.5時間
-82:2.75時間

品番	EA815LN-81	明るさ	300lm	連続	3W	全長	205mm	価格	10,400円	税込価格(10%)	11,440円
----	------------	-----	-------	----	----	----	-------	----	---------	-----------	---------

二重絶縁マークについて

左記マークのついている商品は二重絶縁構造になっておりアース不要です。

電球用カバー



●材質…ポリプロピレン
●サイズ…120(W)×120(D)×145(H)mm
●重量…50g

品番	EA758XZ-22	価格	240円	税込価格(10%)	264円
----	------------	----	------	-----------	------

電球用カバー



●折りたたみサイズ…-23:105(W)×105(D)×90(H)mm
-24:130(W)×130(D)×135(H)mm

品番	EA758XZ-24	重量	94g	使用電球	200Wまで	価格	480円	税込価格(10%)	528円
----	------------	----	-----	------	--------	----	------	-----------	------

充電式マグネット付LED作業灯(3WAY)



●防水性能…IP65
●壁面・天井灯、スタンド式、ハンディ式の3WAYタイプ
●蛍光灯のように広範囲を照射できます。
●屋内外での作業灯、設備の点検灯、災害時の非常灯に最適です。
●背面マグネット付
●付属品…充電アダプター、手持ち用IPドル、壁面対応スタンド(マグネット付)、ストラップ

品番	EA815LN-82	明るさ	600lm	連続	5.4W	全長	325mm	価格	14,200円	税込価格(10%)	15,620円
----	------------	-----	-------	----	------	----	-------	----	---------	-----------	---------

在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。



※照明器具のソケット部分に引掛けてねじで止めて固定
●ガードタイプ…2つ割れ
●使用電球…60Wまで

●折りたたみサイズ…-23:105(W)×105(D)×90(H)mm
-24:130(W)×130(D)×135(H)mm

●壁面・天井灯、スタンド式、ハンディ式の3WAYタイプ
●蛍光灯のように広範囲を照射できます。
●屋内外での作業灯、設備の点検灯、災害時の非常灯に最適です。
●背面マグネット付
●付属品…充電アダプター、手持ち用IPドル、壁面対応スタンド(マグネット付)、ストラップ