

クッションガード(蓄光)

- 材質…シリコン
- 蓄光時間の目安…蛍光灯(室内)の照射時間30分で約3時間発光
- 夜間の階段や工場内の突起物、緊急時の避難口に。
- 両面テープ付

86 87 88 89

(各2本価格)

品番	サイズ(mm)				価格	税込価格(10%)
	内幅	外幅	厚み	長さ		
EA983FE-86	11×11	15×15	4	400	2,400円	2,640円
EA983FE-87	16×16	22×22	6	400	2,600円	2,860円
EA983FE-88	11×11	15×15	4	900	3,200円	3,520円
EA983FE-89	16×16	22×22	6	900	3,800円	4,180円

クッションガード(油面用)

- 粘着付
- 材質…NBR(発泡ゴム)

(各2本価格)

311 312 313 314

316 317 318 319

品番	サイズ(mm)				色	価格	税込価格(10%)
	内幅	外幅	厚み	長さ			
EA983FE-311	11×11	15×15	4	900	黄	1,800円	1,980円
EA983FE-316	11×11	15×15	4	900	黒	1,800円	1,980円
EA983FE-312	16×16	22×22	6	900	黄	2,000円	2,200円
EA983FE-317	16×16	22×22	6	900	黒	2,000円	2,200円
EA983FE-313	22×22	31×31	9	900	黄	2,400円	2,640円
EA983FE-318	22×22	31×31	9	900	黒	2,400円	2,640円
EA983FE-314	30×30	48×48	18	900	黄	3,000円	3,300円
EA983FE-319	30×30	48×48	18	900	黒	3,000円	3,300円

クッションガード(油面用)

- 粘着付
- 材質…NBR(発泡ゴム)
- 工作機械の周辺等の油を使用する場所の保護に
- 大型のクッションで強い衝撃から壁面を保護します。

(各1本価格)

341 342

品番	サイズ(mm)				色	価格	税込価格(10%)
	内幅	外幅	厚み	長さ			
EA983FE-341	50×50	75×75	25	900	黄	2,900円	3,190円
EA983FE-342	50×50	75×75	25	900	黒	2,900円	3,190円

クッションガード(油面用)

- 粘着付
- 材質…NBR(発泡ゴム)
- 工作機械の周辺等の油を使用する場所の保護に

(各2本価格)

436 437 438 439

品番	サイズ(mm)				価格	税込価格(10%)
	内幅	外幅	厚み	長さ		
EA983FE-436	11×11	15×15	4	900	1,800円	1,980円
EA983FE-437	16×16	22×22	6	900	2,000円	2,200円
EA983FE-438	22×22	31×31	9	900	2,400円	2,640円
EA983FE-439	30×30	48×48	18	900	3,000円	3,300円

コーナーガード

- カラー…ブラック
- 粘着付
- 材質…EPDMゴム
- アングル型コーナーガード
- コーナーの保護・キズ防止に

(各1本価格)

13 15

品番	サイズ(mm)				価格	税込価格(10%)
	内幅	外幅	厚み	長さ		
EA983FJ-13	42×42	50×50	8	350	1,130円	1,243円
EA983FJ-15	42×42	50×50	8	450	1,520円	1,672円

コーナーガード

- カラー…ブラック
- 粘着付
- 材質…EPDMゴム
- コーナーの保護・キズ防止に最適です。

(各1本価格)

21 22

品番	サイズ(mm)				価格	税込価格(10%)
	内幅	外幅	厚み	長さ		
EA983FJ-21	17×17	20×20	3	330	380円	418円
EA983FJ-22	17×17	20×20	3	450	500円	550円

クッションガード(かまぼこ型)

- 材質…NBR(発泡ゴム)

(各2本価格)

93 93B 93T

品番	サイズ(mm)				色	価格	税込価格(10%)
	幅	厚み	長さ				
EA983FE-93	66	60	400	黄	2,400円	2,640円	
EA983FE-93B	66	60	400	黒	2,400円	2,640円	
EA983FE-93T	66	60	400	黒黄	2,600円	2,860円	

●壁面の保護や衝撃の緩衝材としても最適です。
●両面テープ(別売)(P.1331~)で貼り付けて下さい。

スポンジ・ゴム押し出し

- ガードパッド用
- カラー…ブラック
- 粘着付
- 材質…1:スポンジ
2:ゴム

(各1本価格)

1 2

品番	サイズ(mm)				形状	価格	税込価格(10%)
	内幅	外幅	厚み	長さ			
EA983FK-1	12×12	20×20	4	330	D型	370円	407円
EA983FK-2	24×13	48×19	3	330	楕円型	670円	737円

反射クッションガード

101 102

(各1本価格)

品番	サイズ(mm)				色	価格	税込価格(10%)
	内幅	外幅	厚み	長さ			
EA983FE-101	75×93	18	1000	黄白	6,800円	7,480円	
EA983FE-102	75	93	18	1000	黄白	6,800円	7,480円

●材質…ポリウレタン
●取り付け用ビス、キャップ付
●白色部分は反射素材で夜間での視認性が高くなっています。

クッションガード(透明)

- カラー…クリアー
- 透明両面テープ付
- 材質…PVC(ポリ塩化ビニール)
- 透明素材のため、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。
- 耐水性、耐アルカリ性、耐溶剤性があります。
- 耐摩耗性に優れています。
- 長尺タイプの為、繋ぎ目少なく綺麗に施工することが出来ます。

(各2本価格)

81 82 83 84

品番	サイズ(mm)				価格	税込価格(10%)
	内幅	外幅	厚み	長さ		
EA983FE-81	11×11	15×15	4	400	950円	1,045円
EA983FE-82	16×16	22×22	6	400	1,000円	1,100円
EA983FE-83	11×11	15×15	4	900	1,800円	1,980円
EA983FE-84	16×16	22×22	6	900	2,000円	2,200円

●曲がった箇所でも使用できます。

[ガレージ用] 反射コーナーガード

- 粘着式
- 材質…塩化ビニール
- ガレージ・駐車場で車のドア・ボディの保護に

MYST (2個価格)

品番

品番	サイズ(mm)				価格	税込価格(10%)
	内幅	外幅	厚み	長さ		
EA983FE-45	38×38	47×47	12	250	1,760円	1,936円

コーナーガード

- カラー…ブラック
- 粘着付
- 材質…NBRスポンジ
- アングル型スポンジ・コーナーガード
- コーナーの保護・キズ防止に

(各1本価格)

9 12 12L

品番	サイズ(mm)				価格	税込価格(10%)
	内幅	外幅	厚み	長さ		
EA983FJ-9	17×17	20×20	3	450	450円	495円
EA983FJ-12	25×25	30×30	5	330	460円	506円
EA983FJ-12L	25×25	30×30	5	450	520円	572円

クッションガード

- 粘着付
- 材質…NBR(発泡ゴム)

(各1本価格)

421 423 425 427

422 424 426 428

品番	サイズ(mm)				色	価格	税込価格(10%)
	内幅	外幅	厚み	長さ			
EA983FE-421	11×11	15×15	4	2000	黄	1,700円	1,870円
EA983FE-422	11×11	15×15	4	2000	黒	1,700円	1,870円
EA983FE-423	16×16	22×22	6	2000	黄	1,900円	2,090円
EA983FE-424	16×16	22×22	6	2000	黒	1,900円	2,090円
EA983FE-425	22×22	31×31	9	2000	黄	2,400円	2,640円
EA983FE-426	22×22	31×31	9	2000	黒	2,400円	2,640円
EA983FE-427	30×30	48×48	18	2000	黄	3,000円	3,300円
EA983FE-428	30×30	48×48	18	2000	黒	3,000円	3,300円

クッションガード(半円型)

- 材質…NBR(発泡ゴム)

(各2本価格)

92 92B 92T

品番	サイズ(mm)				色	価格	税込価格(10%)
	幅	厚み	長さ				
EA983FE-92	50	26	400	黄	1,760円	1,936円	
EA983FE-92B	50	26	400	黒	1,760円	1,936円	
EA983FE-92T	50	26	400	黒黄	1,900円	2,090円	

●自動車のドアエッジの保護に。
●両面テープ(別売)(P.1331~)で貼り付けて下さい。

トラコーナーガード

- 材質…ポリウレタン、スチール
- 工場内のコーナーに。注意喚起とぶつかり事故防止に。

(各1本価格)

93mm

125mm

18mm

品番	サイズ(mm)				価格	税込価格(10%)
	内幅	外幅	厚み	長さ		
EA983F-30	75×75	93×93	18	1000	6,800円	7,480円

●取り付け用ビス、キャップ付

クッションガード(平面・コーナー兼用)

- 材質…軟質塩化ビニール

(各1本価格)

100 150

品番	サイズ(mm)			長さ(m)	価格	税込価格(10%)
	B	A	C			
EA983FG-100	55×55	14	100	1	3,640円	4,004円
EA983FG-150	80×80	14	150	1	4,770円	5,247円

●コーナーはもちろん平面部分の保護にも最適。ソフトな感触。
●接着剤はEA935N-16をお使い下さい。(P.1360掲載)

クッション・コーナーガードのサイズ



コーナーガードのクッション性の目安

塩化ビニールと発泡ゴムのクッション性を比較する図です。塩化ビニールは硬く、発泡ゴムは柔らかく、両者の間にEPDMゴムが挟まれている様子が見えます。

塩化ビニール 硬 ← EPDM 材質 → 発泡ゴム 柔