

溶解用ロッキングプライヤー

(ドイツ)
●材質… スチール



品番	口の開き (mm)	口の深さ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA533WB-21	0~90	65	280	6,290円

●可動式ジョーの為、様々な形状の材料を掴み保持します。

ロッキングCクランプ

(アメリカ)
●材質… スチール



品番	口の開き (mm)	口の深さ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA533AH-4	0~41	32	100	1,690円
EA533AH-6	0~54	38	150	1,600円
EA533AH-11	0~98	67	275	2,400円

ロッキングCクランプ

(アメリカ)
●材質… スチール



品番	口の開き (mm)	口の深さ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA533AH-9	0~112	121	225	2,580円
EA533AH-18	0~200	241	455	3,550円
EA533AH-24	0~254	394	605	4,000円

ロッキングCクランプ

(アメリカ)
●材質… スチール



品番	口の開き (mm)	口の深さ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA533AH-106	0~50	40	165	1,420円
EA533AH-111	0~95	75	270	2,130円
EA533AH-118	0~205	250	455	3,460円

溶解用バイスプライヤー

●材質… スチール



品番	口の開き (mm)	口の深さ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA533WE-165	0~60	45	165	3,570円

●ジョーが動くため、変形の物も固定できます。

溶解用ロッキングプライヤー

(ドイツ)



品番	口の開き (mm)	口の深さ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA533FK-11	0~40	65	280	6,100円

●クランプ能力…4角:0~90mm
●材質…本体:特殊鋼
あご:クロムバナジウム鋼

アルミヘッドCクランプ



品番	口の開き (mm)	口の深さ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA533HB-360	0~180	120	360	8,510円

●材質…アルミ合金
●角鉄材等のクランプにも有効です。

ロングアームバイスプライヤー



品番	口の開き (mm)	口の深さ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA533HL-460	0~260	240	460	7,820円
EA533HL-630	0~400	400	630	9,240円

●材質…スチール
●ジョーが動くため、変形の物も固定できます。

溶解用チップングハンマー

(アメリカ)
●ヘッド材質… 特殊鋼
●木柄(ヒッコリー)



品番	刃幅	重量	全長	税抜価格
EA575VE-3	30mm	340g	285mm	3,520円

●交換用柄
EA575VE-3H EA575VE-3用 720円

ロッキングCクランプ

●材質… ハンドル:クロムバナジウム鋼
あご:クロムバナジウム鋼



品番	口の開き (mm)	口の深さ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA682LD	0~115	80	273	3,420円

アキシャルクランプ

●材質… スチール



品番	口の開き (mm)	口幅 (mm)	全長 (mm)	用途	税抜価格
EA533CB-1	0~15	40	210	2枚並べて保持	6,040円
EA533CB-2	0~15	40	230	縁のあるパネル2枚を保持	6,310円
EA533CB-3	0~10	57	195	90°に保持	7,180円
EA533CB-4	0~18	18	205	2枚重ねて保持	5,120円
EA533CB-5	0~15	18	205	縁のあるパネルを保持	5,580円

溶解用チップングハンマー

●ヘッド材質… 炭素鋼 (S53C)
●木柄(樫)



品番	刃幅	頭重量	全長	税抜価格
EA575WJ-1	20mm	230g	300mm	1,670円
EA575WJ-2	25mm	320g	325mm	2,360円

溶解用チップングハンマー

(アメリカ)
●ヘッド材質… スチール
●グリップ材質… 衝撃吸収ナイロン



品番	刃幅	重量	全長	税抜価格
EA575VE-4	21mm	725g	285mm	5,570円

●クッショングリップは衝撃軽減とスベリ止の働きをします。

ケレンハンマー

●ヘッド材質… 炭素鋼
●木柄



品番	刃幅	重量	全長	税抜価格
EA575WJ-11	20mm	430g	330mm	2,120円
EA575WJ-12	24mm	500g	330mm	2,260円

●溶接作業のカス取りや鉄錆落とし作業用

溶接作業用ハンマー

●ヘッド材質… 炭素工具鋼
●材質…柄:鉄



品番	刃幅	重量	全長	税抜価格
EA575WJ-13	21mm	550g	340mm	2,430円

シリコン押さえローラー(疲労軽減ハンドル)

(フランス)
●疲労軽減力を最大に伝えられる特殊な形状のハンドル
●材質…ローラー:シリコン
ハンドル:木製
●重ね溶接時の押さえに最適
●ルーフストリップの溶接用



品番	ローラーサイズ	全長	税抜価格
EA523MG-4	φ33×45mm	145mm	8,360円

シリコン押さえローラー

(フランス)



品番	ローラーサイズ	全長	税抜価格
EA523MG-5	φ33×90mm	180mm	9,520円

●重ね溶接時の押さえに最適
●材質…ローラー:シリコン
ハンドル:木製
●ルーフストリップの溶接用

溶解用チップングハンマー

(アメリカ)
●ヘッド材質… 合金鋼
●樹脂柄



品番	刃幅	重量	全長	税抜価格
EA575WJ-16	16mm	340g	273mm	3,730円
EA575WJ-17	19mm	500g	273mm	3,900円

シリコン押さえローラー

(フランス)
●重ね溶接時の押さえに最適
●材質…ローラー:シリコン
ハンドル:木製



品番	ローラーサイズ	全長	税抜価格
EA523MG-1	φ33×28mm	175	7,600円
EA523MG-2	φ33×45mm	175	7,920円

スチール押さえローラー

(フランス)



品番	ローラーサイズ	全長	税抜価格
EA523MG-7	φ40×40	215mm	7,220円
EA523MG-8	φ40×60	215mm	7,950円

●常温圧接の押さえに最適
●材質…ローラー:スチール
ハンドル:木製
●冷間溶接用

コーナー押さえローラー

(フランス)
●接ぎ目の反りやひび割れを防ぐ、内側の角を押すために使われます。
●45°アングル型
●材質…ローラー:真鍮
ハンドル:木製



品番	ローラーサイズ	全長	税抜価格
EA523MG-6	φ28×6mm	175mm	7,800円

溶接ゲージ

品番 EA719K-1A 税抜価格 8,070円



●溶接ビートの測定、角度測定、隙間測定、長さ測定
●材質…ステンレス ●ケース付
●本体サイズ…70.5×48×7mm ●重量…85g
●精度:±0.2mm以内、角度:±1.5°以内

溶接角度定規

品番 EA719K-3 税抜価格 21,400円



●サイズ…1010×550×54mm(90°時)
●重量…1500g ●材質…アルミ
●溶接の仮止めに便利な角度定規です。角度、勾配の測定等に大変役立ちます。
●定規表面に絶縁塗装を施している為、通電しにくく溶接棒が触れてもスパークしにくくなっています。
★側面への取り付けに便利な強力マグネット付

溶接ゲージ(軽量)

品番 EA719K-4 税抜価格 1,610円



●測定範囲…余盛高さ:20mm
すみ肉脚長:20mm
すみ肉の厚:20mm
開先(ベベル)角度:0°~60°(最小読取値:5°)
●精度…長さ寸法の測定:±0.3mm
角度測定:±2°
●材質…ステンレス
●サイズ…56×48×5mm ●重量…25g
●ゲージの先端がすみ肉を避ける形状のため、より正確に脚長の測定ができます。

溶接ゲージ

品番 EA719K-11 税抜価格 4,200円



●全長…100mm ●重量…80g ●精度…±0.2mm
●すみ肉の厚…1.1mm ●分解能…0.1mm
●余盛の高さ…8mm ●溶接の肉盛、すみ肉の測定に
●開先角度の測定可能(60°・70°・80°・90°)
●材質…ステンレス

アンダーカットゲージ

品番 EA719K-2 税抜価格 7,270円



●測定範囲…0~2.0mm
●材質…ステンレス・真鍮・銅
●サイズ…115×59×18mm ●重量…86g
●精度…±0.05mm ●ケース付

銅配管溶接器、ろう材、ろう付関連工具

交流アーク溶接機

溶接機用ケーブル

溶接棒

エアープラズマ切断機

溶接スケール除去

溶接作業用フェンス

溶接作業用保護具

溶接用クランプ

溶接ゲージ&ハンマー