

【耐火レンガ用】鋸

品番	全長	刃長	税抜価格
EA599DE-33	440mm	300mm	1,000円
EA599DE-34	替刃(1枚)		860円

●替刃式 ●刃材質…刃物鋼
●耐火レンガなどのレンガの切断に

タイルカッター



品番 EA587BA-1 税抜価格 21,100円

- サイズ…270(W)×820(D) ×245(H)mm
- 重量…7.4kg
- カッティング能力…厚さ:12mm、幅:470mm(垂直)、330×330mm(対角線)
- 切断能力…0~45°
- ブレード材質…超硬合金(チタンコーティング)
- セラミックタイル(陶磁器)の切断に
- 押さえレバーでタイルをしっかり固定でき、安全に作業ができます。

タイルニッパー



品番	全長	口幅	税抜価格
EA587HA-1	200mm	12.7mm	4,390円

●パネ付の為、刃が自動で開き、片手での連続作業が可能です
●材質…鋼鋼 ●パネ付
●切断能力…12.7mm


【陶器用】プライヤー



品番	全長(mm)	口幅(mm)	税抜価格
EA577LK-11	225	20	3,820円

●仕上げ…磨き ●刃先硬度…HRC59
●タイルの保持などに

鋺(タイル用)



- 材質…ゴム



品番	なで面サイズ	税抜価格
EA588-8A	240×73mm	1,760円

鋺(仕上用)



- 材質…S55C

品番	なで面サイズ	税抜価格
EA588-26	180×55mm	1,950円
EA588-27	210×55mm	2,410円

鋺(仕上用)



- 材質…SK85

品番	なで面サイズ	税抜価格
EA588-41	180×54mm	4,410円
EA588-42	210×60mm	4,600円

グリットソー



品番	全長	刃長	税抜価格
EA599WG-2	380mm	230mm	2,020円
EA599WG-12	替刃(1枚)		1,340円

●刃厚…0.6mm ●刃…SK-5(タングステンカーバイト)
●レンガ・ブロックなどの切断に。

タイルカッター



品番 EA587EA-1 税抜価格 49,500円

- サイズ…845×195×290(H)mm
- 重量…11kg
- ブレード材質…タングステンカーバイト
- 切断サイズ…ストレートカット:650×650mm
ダイアゴナルカット:455×455mm
- 最大切断厚さ…20mm ●切断能力…0~45°まで
- 調整可能で回転するストッパー付
- キャリーバック付

タイルカッター



品番 EA587HA-2 税抜価格 2,740円

- クッショングリップの為疲れにくい
- 全長…210mm
- セラミックタイル超硬カッター
- 12.7mmの厚さまで切断可能
- セラミックタイル、ガラス、鏡のカットに

スクレーパー[タイル用]



品番	刃幅	全長	税抜価格
EA524LM-26	65mm	300mm	2,670円
EA524LM-27	100mm	300mm	2,720円

- 材質…刃:炭素工具鋼 (1本価格) 本体:焼入れパイプ
- グリップエンドは叩きやすい形状になっております。
- 26はチョップタイプ

鋺(レンガ用)



- 材質…S55C

品番	なで面サイズ	税抜価格
EA588-31	140×160mm	4,930円
EA588-32	165×150mm	4,840円

鋺(半焼中塗)



- 材質…SK85

品番	なで面サイズ	税抜価格
EA588-46	240×90mm	5,240円
EA588-47	270×100mm	6,020円

ダイヤモンド



品番	全長	刃長	税抜価格
EA599WG-3	380mm	230mm	2,620円
EA599WG-13	替刃(1枚)		2,090円

●刃厚…0.6mm ●刃…SK-5(ダイヤモンドチップ)
●ガラス・ポトル・タイルなどの切断に。

タイルカッター



品番 EA587HA-3 税抜価格 2,580円

- タイルへの切り目入れと割り作業が可能です
- 切断能力…8mm
- ハンドスプリング付

タイルニッパー



品番	全長	口幅	税抜価格
EA587CA-2	250mm	21mm	7,360円

タイルブレーキングプライヤー



- 手の力を最大10倍に増強する大きな切断力です
- ジョーサイズ…40×32mm
- タイルカッターでタイルおよび磁器に傷をつけた後で精密に切断します。


エンバール鋺



- 材質…S55C

品番	なで面サイズ	税抜価格
EA588-4A	120×28mm	1,840円

目地鋺



- 材質…S55C
- タイル、ブロックなどのすき間の目地をおさえて仕上げる時に最適です。

品番	なで面サイズ	税抜価格
EA588-11A	120×9mm	1,290円
EA588-12A	120×12mm	1,420円

柳刃鋺



- 材質…S55C

品番	なで面サイズ	税抜価格
EA588-36	90×45mm	2,620円

鋺(モルタル)



- モルタル用
- 材質…プラスチック

品番	形状	なで面サイズ	税抜価格
EA588-51	剣先	300×105mm	2,470円
EA588-52	先丸	400×105mm	3,120円

タイルカッター



品番	仕様	税抜価格
EA587A-2	本体	4,590円
EA587A-28	替刃	305円

- サイズ…約140×400×115(H)mm
- カッティング能力…厚さ:10mm、長さ:250mm
- ブレード材質…タングステンカーバイト

タイルニッパー



- 材質…超硬合金
- 切断能力…5mm

品番	全長(mm)	口幅	税抜価格
EA587CA-1	200	17mm	5,220円

タイルニッパー



品番	全長	口幅	税抜価格
EA587EA-4	220mm	30mm	2,580円

- 細かいカットやトリミングができる
- 材質…タングステンカーバイト
- 切断能力…8mm


タイルチップパー



品番 EA577T 税抜価格 2,640円

- 全長…200mm ●特殊工具鋼
- タイルの穴を掘けたり、角を整えたりする際に便利!

鋺(荒塗用)



- 材質…SK85

品番	なで面サイズ	税抜価格
EA588-7A	240×78mm	3,120円


面引鋺



- 仕上げの時の最終形状を山状、谷状にする時にご使用下さい。

品番	形状	なで面サイズ	税抜価格
EA588-15A	内丸	150×90mm	3,160円
EA588-16A	外丸	150×90mm	3,160円

筈刃鋺



- 材質…S55C

品番	なで面サイズ	税抜価格
EA588-37	105×25mm	2,470円

鋺(ステンレス/土間)



- 材質…ステンレス(SUS420J2)
- 有機溶剤(シンナー類)に強いです。

品番	なで面サイズ	税抜価格
EA588-56	390×100mm	7,010円

パンチ

金鋼用はさみ

ニブラー、ミニクリッパー

鉄筋カッター、ボルトカッター

ワイヤーカッター

テゼリ、たがね

打診棒、検査ハンマー

打撃ハンマー

レンガ、タイル用道具

左官、コーキング道具

スクレーパー

鋸

サークルカッター

かな、のみ、彫刻刀

木工用クランプ

ボードリフター

玄能、金槌

釘抜用パール

カッターガイド、カッターナイフ

のり刷毛、ローラー

ウォールスクレーパー

シートカッター

筆

(塗装用)刷毛

ローラー刷毛

塗装用具

マスキングテープ、シート

隅仕切り、支え棒

ガラス用道具

サクシオンホルダー、リフター

-

106