

2本組貫通柄ロングスクレーパーセット

(アメリカ)



品番	仕様	税抜価格	
EA524AM-20	2本組セット	7,330円	
品番	刃幅	全長	税抜価格
EA524AM-21	25mm	310mm	3,670円
EA524AM-22	32mm	390mm	4,390円

- 力を伝えやすく握りやすいハンマーヘッド付グリップ
- 材質…スチール(黒色酸化)
- ハンマーヘッドの為、叩けます。
- 酸化处理でサビから保護します。
- 溶接のスポットやパネルの接着面の分離に

ガセットスクレーパー

(アメリカ)



品番	刃幅	全長	仕様	税抜価格
EA524LK-6	32mm	220mm	直刃	5,340円
EA524LK-7	32mm	220mm	曲刃	5,410円

- 堅木にリベットを打ち込んでおり、非常に頑丈な作りになっています。
- 刃材質…ハイカーボンスチール ●堅木柄

[ステンレス製] 革すき(ハンマーヘッド付)



品番	全長	刃幅	税抜価格
EA524AP-11	245mm	75mm	1,530円

- 材質…刃:ステンレス(420J2)、柄:グレードポリプロピレン
- 腰の硬さ…硬 ●ハンマーヘッド付

スクレーパー [ステンレス製]



品番	刃幅	全長	税抜価格
EA579AT-1	50mm	235mm	2,100円
EA579AT-2	75mm	240mm	2,100円

- 材質…刃:ステンレス ハンドル:エラストマー樹脂
- 腰の硬さ…硬
- ブレード部は刃こぼれしにくい高熱焼入れ仕様
- ハンマーヘッド付

超硬付ドロスケレン棒



品番	刃幅(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA572JB-81	50	950	7,000円

- 材質…工具鋼
- レーザー加工機のドロス除去
- 引きながら使用するスクレーパー

貫通柄スクレーパー

●刃材質…スチール



品番	刃幅	全長	税抜価格
EA604DH-5	25mm	180mm	1,650円

●樹脂製ハンドル

スクレーパー [ステンレス製]



品番	刃幅	全長	税抜価格
EA579AF-38	20mm	215mm	720円
EA579AF-39	40mm	215mm	800円

- 材質…刃:ステンレス、ハンドル:木柄
- 段付キタイプなので、持ちやすく使いやすい

貫通柄ツバ付スクレーパー [ステンレス製]



品番	刃幅	全長	税抜価格
EA524AE-17	80mm	215mm	1,410円

- 材質…刃:ステンレス刃物鋼
- ハンドル:木
- 刃厚…1.2mm ●安全性と作業性に優れたツバ付
- ハンマーヘッド付

[ステンレス製] 革すき(ハンマーヘッド付)



品番	全長	刃幅	税抜価格
EA524AP-12	245mm	75mm	1,530円

- 材質…刃:ステンレス(420J2)、柄:ポリプロピレン
- 腰の硬さ…硬 ●ハンマーヘッド付
- 手にフィットするハンディグリップにより、疲れずに作業できます。

スクレーパー [ステンレス製]



品番	刃幅	全長	税抜価格
EA579AT-3	70mm	230mm	2,100円

- 材質…刃:ステンレス ハンドル:エラストマー樹脂
- 腰の硬さ…硬
- 角まで届く斜めカットブレード。壁際などでの作業に最適です。
- ブレード部は刃こぼれしにくい高熱焼入れ仕様
- ハンマーヘッド付

超硬付スクレーパー

(アメリカ)



品番	サイズ(mm)			税抜価格
	刃幅	全長	刃長	
EA524LK-1	25	380	250	11,700円

- 刃先に超硬チップ付
- 刃材質…ハイカーボンスチール
- 堅木柄

ロングスクレーパー (V型)



品番	刃幅	全長	重量	税抜価格
EA572JB-120	90mm	1150mm	1.75kg	6,410円

- 刃材質…特殊鋼
- 溶断ノコを効率よく除去できます。

超硬付スクレーパー



品番	刃幅	全長	税抜価格
EA579AF-41	10mm	195mm	1,620円
EA579AF-42	30mm	195mm	1,920円
EA579AF-43	50mm	195mm	2,250円

- 材質…刃:超硬付、ハンドル:ポリプロピレン
- 塗装・清掃の剥がし作業に

2本組スクレーパーセット [ステンレス製]



品番	刃幅	全長	税抜価格
EA524AE-2	30・45mm	187mm	1,750円

- 材質…ブレード:ステンレス
- ハンドル:木製
- 腰の硬さ…硬 ●ハンマーヘッド付

スクレーパー [ステンレス製]



品番	刃幅	全長	税抜価格
EA524AT-11	45mm	230mm	2,100円

- 材質…刃:ステンレス
- ハンドル:エラストマー樹脂
- 腰の硬さ…硬
- 革すきやくロス剥がし作業に最適な刃先形状
- ブレード部は刃こぼれしにくい高熱焼入れ仕様
- ハンマーヘッド付

貫通柄スクレーパー [ステンレス製]



品番	刃幅	全長	税抜価格
EA524AS-31	70mm	195mm	920円
EA524AS-32	90mm	205mm	1,070円

- 材質…刃:ステンレス
- ハンドル:榎材
- ハンマーヘッド付

ロングスクレーパー

(イギリス)



品番	全長	刃幅	税抜価格
EA524DL	340mm	30mm	7,240円

- 頑丈な作りになっています
- 刃材質…スチール ●ガセットはがしに

ロングスクレーパー

(アメリカ)



品番	刃幅	全長	税抜価格
EA524LK-25	19mm	342mm	6,750円

- 高精度に作られたロングタイプのスクレーパーです。
- 刃材質…高級工具鋼 ●堅木柄

4本組スクレーパーセット



品番	仕様	税抜価格	
EA524AV	4本組セット	7,790円	
品番	刃幅	全長	税抜価格
EA524AV-1	20mm	240mm	1,750円
EA524AV-2	30mm	240mm	1,820円
EA524AV-3	40mm	240mm	1,840円
EA524AV-4	50mm	240mm	1,860円

- 刃材質…SK85(焼入れ)
- 木柄ハンドル
- ★ハンマーで叩ける一体型

貫通柄ツバ付スクレーパー [ステンレス製]



品番	刃幅	全長	税抜価格
EA524AE-16	45mm	205mm	1,130円

- 材質…刃:ステンレス刃物鋼
- ハンドル:木
- 刃厚…1.5mm ●安全性と作業性に優れたツバ付
- ハンマーヘッド付

貫通柄ツバ付スクレーパー [ステンレス製]



品番	刃幅	全長	税抜価格
EA524AE-11	70mm	215mm	1,160円
EA524AE-12	95mm	220mm	1,410円

- 材質…刃:ステンレス、ハンドル:木
- 刃厚…1.5mm
- ★安全性と作業性を高めたツバ付
- ハンマーヘッド付
- ステンレス刃物鋼仕上げで丈夫で耐久性に優れています。

3本組スクレーパーセット [ステンレス製]



品番	サイズ(mm)		税抜価格
	刃幅	全長	
EA579AT	直刃:50	直刃:230	6,300円
	直刃:75	直刃:240	
	斜刃:70	斜刃:230	

- 材質…刃:ステンレス
- ハンドル:エラストマー樹脂
- ブレード部は刃こぼれしにくい高熱焼入れ仕様
- ハンマーヘッド付

超硬付スクレーパー



品番	刃幅	全長	税抜価格
EA524EB-1	20mm	255mm	2,830円
EA524EB-2	30mm	255mm	2,860円

- 超硬チップ付
- 刃材質…鍛造鋼

スクレーパー

(ドイツ)



品番	刃幅	全長	税抜価格
EA524S-11	20mm	315mm	3,640円
EA524S-12	25mm	365mm	4,330円

- 刃材質…工具鋼
- 握りやすい樹脂製ハンドル

横引き鋸 [木工用]



品番	全長	刃長	税抜価格
EA599W-10	595mm	265mm	2,030円
EA599W-11	替刃(1枚)		860円

- 刃厚…0.6mm ●刃…特殊刃物鋼

スクレーパー

(ドイツ)



品番	刃幅	全長	税抜価格
EA524S-11	20mm	315mm	3,640円
EA524S-12	25mm	365mm	4,330円

- 刃材質…工具鋼
- 握りやすい樹脂製ハンドル

<https://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報をご覧になれます。

QRコードで動画をチェック!

(※端末によっては読み込みできない場合があります)

- パンチ
- 金剛用はさみ
- ニブラー、ミニクリッパー
- 鉄筋カッター、ボルトカッター
- ワイヤーカッター
- チェル、たがね
- 打診棒、検査ハンマー
- 打撃ハンマー
- レンガ、タイル用道具
- 左官、コーキング道具
- スクレーパー
- 鋸
- サークルカッター
- かん、のみ、彫刻刀
- 木工用クラブ
- ボードリフター
- 玄龍、金龍
- 釘抜用パール
- カッターガイドカッターナイフ
- のり刷毛、ローラー
- ウォールスクレーパー
- シートカッター
- 筆
- (塗装用) 刷毛
- ローラー 刷毛
- 塗装用具
- マスキングテープ、シート
- 間仕切り、支え棒
- ガラス用道具
- サクシオンホルダー、リフター