

クランプ



品番	サイズ(mm)			税抜価格
	最大開口	口の深さ	全長	
EA526BD-2	50	35	208	600円
EA526BD-3	75	53	290	840円
EA526BD-4	100	70	330	1,040円

- 材質…ナイロン樹脂(PA6)
- 素材を傷つけない保護カバー付
- ★ハンドル部は型⇄ストレート切換可能。L型にして使用するとスピーディーに締めつけができます。
- ジョー部の幅調整が容易なクイックタイプです。

アジャスタブルクランプ



(ドイツ)

- 耐腐食性があります
- 材質…ポリアミド

品番	サイズ(mm)			税抜価格
	最大開口	口の深さ	全長	
EA526B-13	170	50	180	1,590円

- 2つのジョーをスライドさせて口幅の調整ができます。
- スイベルヘッド付

ラチェット式クランプ



(アメリカ)

品番	サイズ(mm)			税抜価格
	最大開口	口の深さ	全長	
EA526BH-38	38	44	125	470円
EA526BH-50	50	66	185	850円
EA526BH-100	100	88	242	950円

- 材質…樹脂(ガラス繊維入り)
- クイックリリースレバー
- 対象物を傷つけないスワイベルヘッド。
- ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。
- 疲れにくいコンフォートハンドル

ラチェット式クランプ



●材質…本体:PA6、ラチェット部:PE

品番	サイズ(mm)			税抜価格
	最大開口	口の深さ	全長	
EA526AB-5A	40	72	170	600円
EA526AB-6A	70	100	245	910円

- スイベルヘッド付
- ラチェット機構
- 内側ギザ部で丸棒でもはさめる多機能タイプ

ラチェット式クランプ



品番	サイズ(mm)			税抜価格
	最大開口	口の深さ	全長	
EA526AG-38	38	35	126	取扱中止

- 材質…本体:ポリアミド系樹脂、パッド:エラストマー樹脂
- 操作しやすいワンタッチ解除レバー
- ボディは溶剤塗料・シンナー等の耐薬品性、耐油性に優れています。

クランプ



- 材質…スチール
- 素材を傷つけない樹脂キャップ付はさみ口

品番	サイズ(mm)			税抜価格
	最大開口	口の深さ	全長	
EA526A-50A	15	16	50	190円
EA526A-100A	35	35	103	350円
EA526A-150A	50	57	153	590円
EA526A-200A	90	82	225	1,040円

金属製クランプ



品番	サイズ(mm)			税抜価格
	最大開口	口の深さ	全長	
EA526AF-75	75	60	235	1,140円

- 材質…アルミダイカスト
- スイベルヘッド付
- ワンタッチ解除レバー付
- 金属加工時は樹脂パッドを取外して下さい。

ボードリフター



(フランス)

- サイズ…140(W)×55(D)×595(H)mm
- ボード保持部…140×35mm
- 材質…スチール

品番 EA984CE-1A 税抜価格 3,380円

- ボードの運搬にご使用下さい。
- 背中や腕、肩などにかかる負担を軽減します。

ボードレバー(ドア調整用)



(フランス)

品番 EA984CE-2 税抜価格 3,130円

- サイズ…300×140×140(H)mm
- 持ち上げ部…140×25mm
- 材質…スチール
- ボードの持ち上げにご使用下さい。
- 丁番の付け替え時

ボードホルダー



(フランス)

- サイズ…120×150×785(H)mm
- 材質…スチール
- ボードの固定にご使用下さい。

品番 EA984CE-3 税抜価格 5,150円

- 商品単体でボードを保持する事が可能です。

ボードトrolley



(フランス)

品番	サイズ	税抜価格
EA984CE-4	350(W)×105(D)×850(H)mm	7,400円

- 材質…スチール
- ボード保持部…250×55mm
- 軽量でコンパクト
- 1人で最大2枚のボードを運ぶことができます。

ボードキャリアハンドル



(フランス)

品番	サイズ	税抜価格
EA984CE-5	140×116(H)mm	3,400円

- 材質…スチール
- 重量…1.26kg (2個組価格)
- 2人用ボード運搬用ツール

[ステンレス製]サイディング補助具



- 材質…SUS304

品番	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	対応厚み(mm)	税抜価格
EA951EB-906	46×59	35	14	2,400円
EA951EB-907	58×59	35	16・18・20	2,900円

- 2人必要だった作業が1人でできます。
- サイディングを張る際に、二段目以降のサイディングの仮置きができます。

ガンタッカー



- サイズ…176×34×131(H)mm
- 重量…700g

品番	名称	税抜価格
EA575A	本体	7,250円
EA575A-1	替針 (1000本入小箱×20箱)	2,000円

- 針装てん数…144本
- 材質…スチール
- 木に打つこともできます。
- 本体に針は付属していません。

ハンマータッカー



品番	名称	税抜価格
EA575AB-1	本体	4,600円
EA575A-1	替針 (1000本入小箱×20箱)	2,000円

- サイズ…40×30×280(H)mm
- 針幅…10mm, 12mm
- 金槌の要領で叩くだけ
- 建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト、シート貼りなどに

[充電式] タッカー&ネイラーセット



(アメリカ)

品番	セット内容	税抜価格
EA575AL	タッカー&ネイラー本体 リチウムイオンバッテリー 12mmステープル(100本) 12mmネイル(100本)	12,700円
EA575AL-1	本体のみ	7,350円

替部品

品番	名称	税抜価格
EA575AL-4	[EA575AL用]12mmステープル(1000本)	350円
EA575AL-11	[EA575AL用]12mmネイル(1000本)	350円
EA813W-1	替バッテリー(1.5Ah)	5,310円

ハンマータッカー



(フランス)

品番	サイズ	税抜価格
EA575AE	280×85×90(H)mm	8,740円
EA575AE-2	10mm ステープル(5000本)	2,140円
EA575AE-3	14mm ステープル(1000本)	755円

- 針装てん数…175本
- 材質…本体:スチール(クローム仕上げ)、ハンドル:PP+TPR、ソフトグリップ:バイメタル
- フィルムやシートの固定に

ボードリフター



品番 EA984CE-1A 税抜価格 3,380円

- ボードの運搬にご使用下さい。
- 背中や腕、肩などにかかる負担を軽減します。

<https://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報をご覧になれます。

- パンチ
- 金属用はさみ
- ニブラー、ミニクリッパー
- 鉄筋カッター、ボルトカッター
- ワイヤーカッター
- チェルタがね
- 打診棒、検査ハンマー
- 打撃ハンマー
- レンガ・タイル用道具
- 左官、コーキング道具
- スクレーパー
- 鋸
- サークルカッター
- かな、のみ、彫刻刀
- 木工用クランプ
- ボードリフター
- 玄能、金槌
- 釘抜用パール
- カッターガイド、カッターナイフ
- のり刷毛、ローラー
- ウォールスクレーパー
- シートカッター
- 筆
- (塗装用)刷毛
- ローラー刷毛
- 塗装用具
- マスキングテープ、シート
- 間仕切り、支え棒
- ガラス用道具
- サクシオンホルダー、リフター