

【塗装用】マスキングテープ(薄手)

- 材質…基材:平面紙
粘着剤:アクリル系
- 塗装マスキング、仮固定に
- 厚さが薄く、見切り良好
- 粘着力…0.1N/mm

3M
(1巻入)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	入数 (巻)	税抜価格
EA943MB-15	15	18	0.08	8	1,360円
EA943MB-18	18	18	0.08	7	1,340円
EA943MB-24	24	18	0.08	5	1,360円
EA943MB-30	30	18	0.08	4	1,380円
EA943MB-50	50	18	0.08	2	1,140円

【建築塗装用】マスキングテープ

- 材質…基材:平面紙
粘着剤:アクリル系
- 建築塗装用
- 粘着力…0.1N/mm

3M

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	入数 (巻)	税抜価格
EA943MA-6A	6	18	0.08	20	600円
EA943MA-12A	12	18	0.08	10	600円
EA943MA-15A	15	18	0.08	8	600円
EA943MA-18A	18	18	0.08	7	630円
EA943MA-20A	20	18	0.08	6	600円
EA943MA-24A	24	18	0.08	5	600円
EA943MA-30A	30	18	0.08	4	600円
EA943MA-40A	40	18	0.08	3	600円
EA943MA-50A	50	18	0.08	2	500円

【シーリング用】マスキングテープ

- 材質…基材:平面紙
粘着剤:アクリル系
- コンクリート・タイル・パネルのシーリング用

3M

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	入数 (巻)	税抜価格
EA943MK-15	15	18	0.08	8	630円
EA943MK-18	18	18	0.08	7	660円
EA943MK-21	21	18	0.08	6	660円
EA943MK-24	24	18	0.08	5	630円
EA943MK-30	30	18	0.08	4	630円

【ガラスサッシ用】マスキングテープ

- 材質…基材:平面紙
粘着剤:アクリル系

3M

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	入数 (巻)	税抜価格
EA943MJ-15	15	18	0.1	8	920円
EA943MJ-18	18	18	0.1	7	960円
EA943MJ-21	21	18	0.1	6	960円
EA943MH-15	15	18	0.09	8	920円
EA943MH-18	18	18	0.09	7	900円
EA943MH-21	21	18	0.08	6	990円
EA943MH-24	24	18	0.09	5	920円

●ガラス、サッシのシーリング用マスキング

【塗装用】クレープマスキングテープ

- 材質…基材:クレープ紙
粘着剤:ゴム系
- 塗装マスキング、仮固定に

3M
(1巻入)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	税抜価格
EA943MC-25A	24	55	0.11	490円
EA943MC-50A	48	55	0.11	980円

【建築塗装用】マスキングテープ

- 材質…基材:平面紙
粘着剤:アクリル系
- 建築塗装用
- テープを剥がす際にテープ切れが起こりにくい。
- 塗料の密着性がよく、剥がす時にゴミが出にくい。

3M

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	入数 (巻)	税抜価格
EA943ML-12	12	18	0.09	10	590円
EA943ML-15	15	18	0.09	8	590円
EA943ML-18	18	18	0.09	7	620円
EA943ML-20	20	18	0.09	6	590円
EA943ML-24	24	18	0.09	5	590円
EA943ML-30	30	18	0.09	4	590円
EA943ML-40	40	18	0.09	3	590円
EA943ML-50	50	18	0.09	2	490円

【シーリング用】マスキングテープ

- 材質…基材:和紙
粘着剤:アクリル系

Nitto

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	入数 (巻)	税抜価格
EA944NT-1	15	18	0.1	8	800円
EA944NT-2	18	18	0.1	7	830円
EA944NT-3	20	18	0.1	6	800円
EA944NT-4	24	18	0.1	5	800円
EA944NT-5	30	18	0.1	4	800円
EA944NT-6	40	18	0.1	3	800円
EA944NT-7	50	18	0.1	2	660円

●サッシ・ガラス板・一般外壁・凹凸サイディングボード・砂まきボード等に

【粗面サイディング用】マスキングテープ

- 材質…基材:平面紙
粘着剤:アクリル系

3M

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	入数 (巻)	税抜価格
EA943MJ-15	15	18	0.1	8	920円
EA943MJ-18	18	18	0.1	7	960円
EA943MJ-21	21	18	0.1	6	960円

●超粗面サイディングボード用
●凹凸の激しい面へ

【塗装用】クレープマスキングテープ

- 材質…基材:クレープ紙
粘着剤:ゴム系
- 室温での塗装、マスキング、仮固定、軽包装に
- 粘着力…0.17N/mm

3M
(1巻入)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	税抜価格
EA943ME-36	36	55	0.13	520円

【建築塗装用】マスキングテープ

- 材質…基材:不織物
粘着剤:アクリル系
- 凹凸面にもよくなり、見切りも良好です。
- 強粘着ながら糊残りがありません。

KAMOI

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	入数 (巻)	税抜価格
EA944NW-15	15	18	0.21	8	1,410円
EA944NW-18	18	18	0.21	7	1,480円
EA944NW-24	24	18	0.21	5	1,410円
EA944NW-30	30	18	0.21	4	1,410円
EA944NW-38	38	18	0.21	3	1,340円
EA944NW-50	50	18	0.21	2	1,180円

【シーリング用】マスキングテープ

- 材質…基材:和紙、粘着剤:ゴム系粘着剤

Nitto

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	入数 (巻)	税抜価格
EA944NT-15A	15	18	0.10	8	800円
EA944NT-18A	18	18	0.10	7	830円
EA944NT-20A	20	18	0.10	6	800円
EA944NT-24A	24	18	0.10	5	800円
EA944NT-30A	30	18	0.10	4	800円
EA944NT-40A	40	18	0.10	3	800円
EA944NT-50A	50	18	0.10	2	660円

●材質…基材:和紙、粘着剤:ゴム系粘着剤
●シーリング用

【サイディング用】マスキングテープ

- 材質…基材:平面紙
粘着剤:アクリル系
- 糊が残りにくく、サイディングボードのマスキングに最適です。

3M

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	入数 (巻)	税抜価格
EA943MP-15	15	18	0.09	8	640円
EA943MP-18	18	18	0.09	7	670円
EA943MP-21	21	18	0.09	6	670円
EA943MP-24	24	18	0.09	5	640円

【塗装見切り用】マスキングテープ

- 材質…基材:ポリオレフィン
粘着剤:アクリル系
- 粘着力…0.25N/mm

3M
(1巻入)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	税抜価格
EA943MF-15	15	50	0.105	1,300円
EA943MF-25	25	50	0.105	2,170円
EA943MF-50	50	50	0.105	4,020円

●美観とベントラインのはっきりとしたシャープな塗り分けが必要とされる見切り塗装のマスキングに

【超弱粘着】マスキングテープ

- 材質…基材:和紙
粘着剤:アクリル系
- 内装クロス(塩ビクロス)に。
- 超弱粘着テープなので、デリケートな被着体に貼っても下地を痛めにくく、貼り置きしても粘着力が上昇しにくいタイプです。

KAMOI

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	入数 (巻)	税抜価格
EA944NW-101	15	18	0.09	8	790円
EA944NW-102	18	18	0.09	7	820円
EA944NW-103	24	18	0.09	5	790円
EA944NW-104	30	18	0.09	4	790円

【コンクリート・タイル用】マスキングテープ

- 材質…基材:平面紙
粘着剤:特殊粘着剤

3M

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	入数 (巻)	税抜価格
EA943MG-18	18	18	0.12	7	960円
EA943MG-21	21	18	0.12	6	960円
EA943MG-24	24	18	0.12	5	920円
EA943MG-30	30	18	0.12	4	920円

●コンクリート・タイル・パネル用に
●躯体シーリング用マスキング

【外装用】養生テープ(強粘着)

- 材質…
基材:ポリエステルクロス
粘着剤:アクリル系

3M

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	税抜価格
EA944ML-36	50	25	0.127	550円
EA944ML-37	100	25	0.127	1,090円
EA944ML-38	150	25	0.127	1,630円

●粗面にもしっかり貼りつき、切れずに剥がせます。
●耐熱性が高く、120℃の高温で踏みつけても剥がれません。

養生テープ(プラスチック芯)

- 材質…基材:ポリオレフィン
粘着剤:アクリル系
- プラスチック芯の為、ダストが出ません。

Nitto
(1巻入)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	税抜価格
EA944ML-51	25	25	0.16	230円
EA944ML-52	38	25	0.16	360円
EA944ML-53	50	25	0.16	410円
EA944ML-53B	50	25	0.16	11,000円
EA944ML-54	75	25	0.16	710円
EA944ML-55	100	25	0.16	910円

●テープ中にハコゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。
●糊残りにくく、手切れ性に優れ、しっかり貼りつきます。

粘着剤の分類と特徴		
種類	特徴	使用場所
ゴム系粘着剤	低温特性、粘着性に優れています。	包装用粘着テープ等
アクリル系粘着剤	耐候性、耐薬品性に優れています。	液晶パネル、携帯電話や自動車等
シリコン系粘着剤	適用温度範囲が広く、耐熱性、耐寒性に優れています。	水回りでの使用等
ウレタン系粘着剤	再剥離性に優れています。	携帯電話保護シート、ごみ取りロール等

- パンチ
- 金剛用はさみ
- ニブラー、ミニクリッパー
- 鉄筋カッター、ボルトカッター
- ワイヤーカッター
- タセル、たがね
- 打診棒、検査ハンマー
- 打撃ハンマー
- レンガ・タイル用道具
- 左官、コーキング道具
- スクレーパー
- 鋸
- サークルカッター
- かな、のみ、彫刻刀
- 木工用クラブ
- ボードリフター
- 玄能、金槌
- 釘抜用パール
- カッターガイド、カッターナフ
- のり刷毛、ローラー
- ウォールスクレーパー
- シートカッター
- 筆
- (塗装用) 刷毛
- ローラー刷毛
- 塗装用具
- マスキングテープ、シート
- 間仕切り、支え棒
- ガラス用道具
- サクシオンホルダー、リフター