

### ⊕絶縁ドライバーセット

(ドイツ)

●ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン




1000V絶縁

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA560KB	⊕#1・#2・#3 ⊖2.5・4.0・6.5 (6本組)	75~150	9,490円

●1000V絶縁  
●工具袋は予告なく色や材質を変更する場合がございます。

### ⊕絶縁ドライバーセット

(ドイツ)



1000V絶縁

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA560KB-20	⊕#2 ⊖4.0×0.8 (2本組)	100	3,160円

●ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン  
●1000V絶縁 ●工具袋付

### ⊕絶縁ドライバー

(ドイツ)

●1000V絶縁

品番	サイズ	軸長 (mm)	税抜価格
EA560KB-0	⊕#0	60	1,140円
EA560KB-1	⊕#1	80	1,390円
EA560KB-2	⊕#2	100	1,740円
EA560KB-3	⊕#3	150	2,270円
EA560KB-4	⊕#4	200	3,050円

●ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン

### ⊖絶縁ドライバー

(ドイツ)


●1000V絶縁

品番	刃幅×刃厚 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA560KC-1	⊖2.5×0.4	75	1,050円
EA560KC-2	⊖3.0×0.5	100	1,080円
EA560KC-3	⊖3.5×0.6	100	1,120円
EA560KC-4	⊖4.0×0.8	100	1,220円
EA560KC-5	⊖5.5×1.0	125	1,450円
EA560KC-6	⊖6.5×1.2	150	1,800円
EA560KC-7	⊖8.0×1.2	175	2,290円
EA560KC-8	⊖10×1.6	200	3,100円

●ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン

### [ポジドライブ]絶縁ドライバー

(ドイツ)



1000V絶縁

品番	サイズ	軸長 (mm)	税抜価格
EA560KE-0	PZ#0	60	1,110円
EA560KE-1	PZ#1	80	1,360円
EA560KE-2	PZ#2	100	1,700円
EA560KE-3	PZ#3	150	2,330円
EA560KE-4	PZ#4	200	3,120円

●ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン  
●1000V絶縁

### 絶縁TORXドライバー

(ドイツ)



1000V絶縁

品番	サイズ	軸長 (mm)	税抜価格
EA560KF-10	T10	60	1,230円
EA560KF-15	T15	80	1,330円
EA560KF-20	T20	80	1,350円
EA560KF-25	T25	80	1,440円
EA560KF-30	T30	100	1,520円

●ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン  
●1000V絶縁

### ⊕絶縁細軸ドライバー

(ドイツ)

●1000V絶縁

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA560KB-101	⊕#1×4.5	80	1,790円
EA560KB-102	⊕#2×6.0	100	2,200円

●ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン

### ⊖絶縁細軸ドライバー

(ドイツ)

●1000V絶縁

品番	刃幅×刃厚 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA560KC-11	⊖3.5×0.6	100	1,450円
EA560KC-12	⊖4.0×0.8	100	1,570円
EA560KC-13	⊖5.5×1.0	125	1,870円
EA560KC-14	⊖6.5×1.2	150	2,290円

●ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン

### ⊕絶縁ドライバーセット

(ドイツ)

●1000V絶縁  
●工具袋は予告なく色や材質を変更する場合がございます。



1000V絶縁

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA552SB	⊕#0・#0・#1 ⊖1.8・2.0・3.0 (6本組)	50	3,950円

### ⊕絶縁精密ドライバーセット

●1000V絶縁



1000V絶縁

品番	サイズ	軸長 (mm)	税抜価格
EA552SB	⊕#0・#0・#1 ⊖1.8・2.0・3.0 (6本組)	50	3,950円

### [プラスマイナス]絶縁細軸ドライバー

(ドイツ)

●1000V絶縁

品番	サイズ	軸長 (mm)	税抜価格
EA560KB-11	#1	80	1,790円
EA560KB-12	#2	100	2,200円

●先が細くなっているので狭い所での作業に最適です  
●1000V絶縁

### [ポジドライブ]絶縁細軸ドライバー

(ドイツ)

●1000V絶縁

品番	サイズ	軸長 (mm)	税抜価格
EA560KE-11	PZ#1	80	1,790円
EA560KE-12	PZ#2	100	2,200円

●先が細くなっているので狭い所での作業に最適です  
●1000V絶縁

### ⊕絶縁ドライバーセット

●1000V絶縁  
●工具袋は予告なく色や材質を変更する場合がございます。




1000V絶縁

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA557SA	⊕#1・#2・#3 ⊖2.5・4.0・6.5 (6本組)	75~150	5,700円

### [ヘクスローブ]絶縁精密ドライバーセット

●1000V絶縁



1000V絶縁

品番	サイズ	軸長 (mm)	税抜価格
EA552SC	T6・T8・T10・T15・T20 (5本組)	50	3,340円

### ⊕パワーグリップ絶縁ドライバーセット

●最小の刃先部分の露出と絶縁皮膜により活線作業での短絡防止に最適  
●日本製  
●耐電圧…1000V  
●二重絶縁皮膜  
●工具袋付



ESCO

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA557AR-600	⊕#1・#2・#2 ⊖4.0・5.0・5.0 (6本組)	100~150	4,960円

### ⊕パワーグリップ絶縁ドライバー

●日本製



ESCO

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA557AR-1	⊕#1×5.2	100	675円
EA557AR-2	⊕#2×6.6	100	730円
EA557AR-2L	⊕#2×6.6	150	865円
EA557AR-3	⊕#3×6.6	150	895円

●最小の刃先部分の露出と絶縁皮膜により活線作業での短絡防止に最適  
●耐電圧…1000V ●二重絶縁皮膜  
●早回しに便利なパワーグリップ仕様

### ⊕絶縁ドライバー

●1000V絶縁



1000V絶縁

品番	サイズ	軸長 (mm)	税抜価格
EA557SA-0	⊕#0	60	650円
EA557SA-1	⊕#1	80	760円
EA557SA-2	⊕#2	100	950円
EA557SA-3	⊕#3	150	1,100円

### ⊕絶縁精密ドライバー

●1000V絶縁



1000V絶縁

品番	サイズ	軸長 (mm)	税抜価格
EA552SA-1	⊕#0	50	630円
EA552SA-2	⊕#0	50	630円
EA552SA-3	⊕#1	50	630円

●1000V絶縁 ●全長…145mm

### ⊕パワーグリップ絶縁ドライバーセット

●最小の刃先部分の露出と絶縁皮膜により活線作業での短絡防止に最適  
●耐電圧…1000V ●二重絶縁皮膜  
●早回しに便利 ●日本製



ESCO

品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA557AR-10	⊕#2×6.6 ⊖5.0×0.9 (2本組)	100	1,420円

### ⊖パワーグリップ絶縁ドライバー

●日本製



ESCO

品番	刃幅×刃厚 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA557AR-100	⊖4.0×0.8	100	675円
EA557AR-101	⊖5.0×0.9	100	730円
EA557AR-150	⊖5.0×0.9	150	865円

●最小の刃先部分の露出と絶縁皮膜により活線作業での短絡防止に最適  
●1000V絶縁 ●二重絶縁皮膜  
●早回しに便利なパワーグリップ仕様

### ⊖絶縁ドライバー

●1000V絶縁



1000V絶縁

品番	刃幅×刃厚 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA557SB-1	⊖2.5×0.4	75	630円
EA557SB-2	⊖3.0×0.5	100	630円
EA557SB-3	⊖3.5×0.6	100	630円
EA557SB-4	⊖4.0×0.8	100	730円
EA557SB-5	⊖5.5×1.0	125	950円
EA557SB-6	⊖6.5×1.2	150	1,100円

●1000V絶縁

### ⊖絶縁精密ドライバー

●1000V絶縁



1000V絶縁

品番	刃幅×刃厚 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA552SB-1	⊖1.5×0.23	50	630円
EA552SB-2	⊖1.8×0.3	50	630円
EA552SB-3	⊖2.0×0.4	50	630円
EA552SB-4	⊖2.5×0.4	50	630円
EA552SB-5	⊖3.0×0.5	50	630円

●1000V絶縁

### [ヘクスローブ]絶縁精密ドライバー

●1000V絶縁 ●全長…145mm



ESCO

品番	サイズ	軸長 (mm)	税抜価格
EA552SC-6	T6	50	630円
EA552SC-8	T8	50	630円
EA552SC-10	T10	50	630円
EA552SC-15	T15	50	630円
EA552SC-20	T20	50	630円

### ⊖絶縁ドライバー

●1000V絶縁



ESCO

品番	刃幅×刃厚 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA557AR-100	⊖4.0×0.8	100	675円
EA557AR-101	⊖5.0×0.9	100	730円
EA557AR-150	⊖5.0×0.9	150	865円

●最小の刃先部分の露出と絶縁皮膜により活線作業での短絡防止に最適  
●1000V絶縁 ●二重絶縁皮膜  
●早回しに便利なパワーグリップ仕様

CA 1000V DIN EN 60900に基づきテストされたVDE絶縁:  
EN IEC 60900 厳しい絶縁試験をクリアし、全製品に10,000Vの絶縁検査をしています。  
○の表示は+70℃~-40℃の温度域でも変わる高い絶縁性能が要求される規格で、過酷な作業環境にも耐え得る強靱な絶縁被覆を備えています。



電気工事用工具セット  
地下ケーブル用道具  
電設用工具  
通線用道具  
ケーブルカッター・ストリッパー・圧着工具  
電柱作業絶縁道具

絶縁保護具・工具  
モール・ケーブルカッター  
電工はさみ  
ケーブルストリッパー  
圧着ペンチ  
ベンチラジペンチ  
ブライヤー・ニッパー  
精密ニッパー  
精密ブライヤー

スナッフリングブライヤー

工事現場用作業灯