

LED作業灯(車載用)

●電源…DC10~30V
●照明装置…LED球24灯
●電線仕様…PVC線
●取付ねじ径…M8
●屋内・屋外用(IP67)

1920lm

品番	電球	コード長	税抜価格
EA814BA-6	24W	350mm	12,400円

明るさ	サイズ	重量
1920lm	200×43×200(H)mm	1.75kg

[丸形]LED作業灯(車載用)

●トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
●電源…DC10V~30V
●照明装置…LED球9灯

1700lm

品番	電球	コード長	税抜価格
EA814BA-21	27W	400mm	2,600円

明るさ	サイズ	重量
1700lm	114×58×142(H)mm	0.65kg

●屋内・屋外用(IP67)
●電線仕様…PVC線
●取付ねじ径…M8

[角形]LED作業灯(車載用)

●トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
●電源…DC10~30V
●照明装置…LED球16灯

3200lm

品番	電球	コード長	税抜価格
EA814BA-22	48W	400mm	3,760円

明るさ	サイズ	重量
3200lm	110×72×110(H)mm	0.75kg

●屋内・屋外用(IP67)
●電線仕様…PVC線
●取付ねじ径…M8

フォークリフト用LED安全警告灯

600lm

品番	電球	コード長	税抜価格
EA814BA-31	15W	400mm	9,840円

明るさ	サイズ	重量
600lm	115×74×85(H)mm	0.46kg

●青色LEDライトでフォークリフトの危険進入区域を表示します
●電源…DC10V~60V
●照明装置…LED球5灯(青)
●電線仕様…PVC線
●取付ねじ径…M10
●屋内用(IP65)

[マグネット付]回転灯

●シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付)

赤 青 黄 緑

品番	色	定格電圧	コード長	税抜価格
EA983FS-51A	赤	DC12V	4.5m	13,400円
EA983FS-52A	青	24V兼用	4.5m	13,400円
EA983FS-53A	黄	DC12V	4.5m	13,400円
EA983FS-54A	緑	24V兼用	4.5m	13,400円

LED球 3W

品番	色	定格電圧	コード長	税抜価格
EA983FS-151	赤	DC12V	4m	8,050円
EA983FS-152	青	DC12V	4m	8,050円
EA983FS-153	黄	DC12V	4m	8,050円
EA983FS-154	緑	DC12V	4m	8,050円
EA983FS-156	赤	DC24V	4m	8,050円
EA983FS-157	青	DC24V	4m	8,050円
EA983FS-158	黄	DC24V	4m	8,050円
EA983FS-159	緑	DC24V	4m	8,050円

白熱電球 35W

品番	色	定格電圧	コード長	税抜価格
EA983FS-151	赤	DC12V	4m	8,050円
EA983FS-152	青	DC12V	4m	8,050円
EA983FS-153	黄	DC12V	4m	8,050円
EA983FS-154	緑	DC12V	4m	8,050円
EA983FS-156	赤	DC24V	4m	8,050円
EA983FS-157	青	DC24V	4m	8,050円
EA983FS-158	黄	DC24V	4m	8,050円
EA983FS-159	緑	DC24V	4m	8,050円

●防滴構造
●サイズ…145×200×140(H)mm
●重量…51A~54A:900g
-151~159:940g
●材質…グローブ:ポリカーボネート
本体:ABS樹脂
●底部にマグネット付

[マグネット付]LED回転点滅灯(モーターレス)

黄 青 緑

品番	色	定格電圧	コード長	税抜価格
EA983FS-66	黄	DC12V	4.5m	14,900円
EA983FS-67	青	24V兼用	4.5m	14,900円
EA983FS-68	緑	24V兼用	4.5m	14,900円

●シガーライター用 ●光源…LED球 ●防滴構造
●サイズ…145×204×150(H)mm ●重量…900g
●材質…グローブ:ポリカーボネート
本体:ABS樹脂
●底部にマグネット付
回転と点滅を手元スイッチで切替ができます。
●モーターを使用していないので、回転音が発生しません。

LED回転灯

●材質…レンズ:PMMA、ボディ:ABS

●光源…LED球
●サイズ…120×155mm
●重量…0.53kg

品番	色	定格電圧	仕様	税抜価格
EA983FS-171	赤	DC12~24V	プザー無	12,100円
EA983FS-172	黄	DC12~24V	プザー無	12,100円

自動車用ハロゲン電球(ヘッドランプ)

●形状…H4
●ガラス球…T16
●光色…クリアー
●口金…P43t-38
●サイズ…15×86mm
●適用…1:一般用
-2:ディーゼル車用

品番	定格	税抜価格
EA758ZG-1	12V・60/55W	1,700円
EA758ZG-2	24V・75/70W	3,080円

自動車用電球(計器灯・表示灯用)

●ガラス球…G14
●光色…クリアー
●口金…BA9s ●一般用
●サイズ…15×28mm

品番	定格	税抜価格
EA758ZH-1	12V・8W	130円
EA758ZH-2	24V・6W	140円

自動車用電球(計器灯・表示灯用)

●ガラス球…T16
●光色…クリアー
●口金…W2.1×9.5d

品番	定格	税抜価格
EA758ZH-15	12V・16W(18W)	180円

●計器灯、表示灯用(ウェッジベース)
●サイズ…16×37mm

自動車用電球(制動灯・尾灯用)

●ガラス球…T20
●光色…クリアー
●口金…W3×16q
●テル&ストップランプ用

品番	定格	税抜価格
EA758ZJ-3	12V・21/5W	190円

●サイズ…20×44mm

自動車用電球(番号灯用)

●ガラス球…G18
●光色…クリアー
●サイズ…19×37.5mm
●口金…BA15s

品番	定格	税抜価格
EA758ZK-5	12V・5W	140円
EA758ZK-6	12V・10W	140円

自動車用電球(番号灯・駐車灯用)

品番	定格	税抜価格
EA758ZK-7	24V・5W	180円
EA758ZK-8	24V・12W	170円

自動車用電球(計器灯・表示灯用)

●ガラス球…T10
●光色…クリアー
●口金…W2.1×9.5d
●一般用
●サイズ…10×27mm

品番	定格	税抜価格
EA758ZH-5	12V・3.4W	100円
EA758ZH-6	12V・5W	110円
EA758ZH-7	24V・3W	120円
EA758ZH-8	24V・5W	180円

自動車用電球(方向指示・制動・尾灯用)

●ガラス球…T20
●光色…クリアー
●口金…W3×16d
●サイズ…20.5×44mm

品番	定格	税抜価格
EA758ZJ-2	12V・21W	180円

●方向指示灯、テル&ストップランプ用

自動車用電球(番号灯用)

●ガラス球…G18
●光色…クリアー
●口金…BA15s
●サイズ…19×38.2mm

品番	定格	税抜価格
EA758ZK-1	24V・12W(耐震型)	230円
EA758ZK-2	24V・10W	230円

●1:ライセンス、パーキングランプ用
-2:サイドターン用
●UNO部品認証取得品(-2のみ)

自動車用一般電球

●ガラス球…S25
●光色…アンバー
●口金…BAU15s
●サイズ…26.5×53mm

品番	定格	税抜価格
EA758ZK-90	12V・21W	330円
EA758ZK-91	24V・21W	530円

自動車用電球(計器灯・表示灯用)

●ガラス球…T5
●光色…クリアー
●一般メーター用

品番	定格	税抜価格
EA758ZH-10	12V・1.2W	140円
EA758ZH-11	24V・1.2W	150円
EA758ZH-12	24V・1.8W	150円

●口金…W2×4.6d
●サイズ…20.5×20mm

自動車用一般電球

●ガラス球…S25
●光色…クリアー
●口金…BA15s
●サイズ…26.5×53mm

品番	定格	税抜価格
EA758ZJ-5	12V・21W	150円
EA758ZJ-6	12V・23W	150円
EA758ZJ-7	12V・35W	190円

ディーゼル車一般用

品番	定格	税抜価格
EA758ZJ-8	24V・35W	280円
EA758ZJ-15	24V・25W(耐振型)	250円
EA758ZJ-16	24V・25W	210円
EA758ZJ-17	24V・25W	420円
EA758ZJ-21	24V・21W	420円