

[HSS]スパイラルタップセット (ISO)

- 材質…HSS(ハイス)
- 止まり穴用
- サイズ…M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各2本)

品番 **EA829DS-1** 税抜価格 **22,000円**

[ステンレス用]スパイラルタップセット (ISO)

- 材質…HSS(ハイス)
- 止まり穴用
- サイズ…M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各2本)

品番 **EA829DS-6** 税抜価格 **23,900円**

[HSS]スパイラルタップセット

- 材質…HSS(ハイス)
- 止まり穴用
- サイズ…(並目):M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75 (細目):M3×0.6・M4×0.75・M5×0.9 (細目):M6×0.75・M8×1.0・M10×1.25・M12×1.25

品番 **EA829DS-31** 税抜価格 **22,500円**

[HSS]スパイラルタップセット (ISO)

- 材質…HSS(ハイス)
- サイズ…M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各2本)
- スパイラルタップ(止まり穴用)とジェットタップ(通り穴用)が各サイズ1本ずつ入ったセットです。

品番 **EA829DT-1** 税抜価格 **23,800円**

[ステンレス用]スパイラル・ジェットタップセット (ISO)

- 材質…HSS(ハイス)
- サイズ…M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75
- スパイラルタップ(止まり穴用)とジェットタップ(通り穴用)が各サイズ1本ずつ入ったセットです。

品番 **EA829DT-6** 税抜価格 **23,500円**

[CO-HSS]スパイラルタップセット (ISO)

- 材質…CO-HSS(コバルトハイス)
- 止まり穴用
- サイズ…M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各2本)

品番 **EA829DS-11** 税抜価格 **29,600円**

[CO-HSS]スパイラル・ジェットタップセット (ISO)

- 材質…CO-HSS(コバルトハイス)
- サイズ…M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75
- スパイラルタップ(止まり穴用)とジェットタップ(通り穴用)が各サイズ1本ずつ入ったセットです。

品番 **EA829DT-11** 税抜価格 **29,200円**

[TiN-CO-HSS]スパイラル・ジェットタップ&ドリルセット

- 材質…TiN-CO-HSS
- タップサイズ…M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75
- ドリルサイズ…φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3mm

品番 **EA829DY** 税抜価格 **68,500円**

ねじ山修正タップセット

(アメリカ)

- 素早く簡単にねじ山を修正できます

品番 **EA829BH-6** 税抜価格 **2,560円**

- 材質…工具鋼製
- 全長…46~48mm
- サイズ(ミリ)…M6×1・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.25・M12×1.5・M12×1.75
- 六角対辺…11・12.7mm

T型ラチェットハンドル

品番

EA829MV-3	差込角 3/8"	税抜価格 3,600円
EA829MV-4	差込角 1/2"	税抜価格 4,180円

- 全長…200mm
- 左右切替式

柄付ハンドタップ

(イギリス)

品番

EA829E-3A	サイズ M3×0.5	全長 119mm	税抜価格 1,570円
EA829E-4A	サイズ M4×0.7	全長 121mm	税抜価格 1,680円
EA829E-5A	サイズ M5×0.8	全長 121mm	税抜価格 1,740円
EA829E-6A	サイズ M6×1.0	全長 124mm	税抜価格 1,770円

- 力のかげやすいハンドル形状です。
- 材質…HSS

丸ダイスホルダー

品番

EA829MS-25	仕様 φ25mmダイス用	税抜価格 1,720円
EA829MS-38	仕様 φ38mmダイス用	税抜価格 2,220円
EA829MS-50	仕様 φ50mmダイス用	税抜価格 3,290円

丸ダイスハンドル

品番

EA829MX-20	径 20	全長 185	税抜価格 980円
EA829MX-25	径 25	全長 190	税抜価格 980円
EA829MX-38	径 38	全長 310	税抜価格 1,820円
EA829MX-50	径 50	全長 390	税抜価格 2,370円
EA829MX-63	径 63	全長 525	税抜価格 8,280円
EA829MX-75	径 75	全長 590	税抜価格 9,130円
EA829MX-100	径 100	全長 890	税抜価格 26,700円

材質 スチール (ニッケルメッキ)

材質 亜鉛ダイキャスト (ハンドル部:スチール)

材質 亜鉛ダイキャスト (ハンドル部:スチール)

材質 亜鉛ダイキャスト (ハンドル部:スチール)

丸ダイス用ソケット

品番

EA829MT-20	径 20	差込角 3/8"	六角対辺 17	全長 60	税抜価格 3,800円
EA829MT-25	径 25	差込角 1/2"	六角対辺 22	全長 60	税抜価格 4,240円
EA829MT-38	径 38	差込角 1/2"	六角対辺 24	全長 80	税抜価格 6,930円
EA829MT-50	径 50	差込角 1/2"	六角対辺 27	全長 105	税抜価格 11,500円

- 材質…クロムモリブデン (SCM430)
- ダイス固定ねじ2本付

六角ダイスセット (メートル並目)

品番 **EA829MB** 税抜価格 **39,200円**

材質…SKS

サイズ

メートル	M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75・並目
並目	M14×2.0・M16×2.0・M18×2.5・M20×2.5・M22×2.5

●ケースサイズ…235(W)×150(D)×45(T)mm

六角ダイスセット (メートル細目)

(日本製)

●材質…SKS

品番 **EA829MB-100** 税抜価格 **55,000円**

サイズ

メートル	M5×0.5・M6×0.75・M8×1.0・M10×1.25・M12×1.5・細目
細目	M14×1.5・M16×1.5・M18×1.5・M20×1.5・M22×1.5

●ケースサイズ…235(W)×150(D)×45(T)mm

六角ダイス (メートル細目)

品番

EA829MB-4A	呼び M4×0.5	対辺 15	税抜価格 2,300円
EA829MB-5A	呼び M5×0.5	対辺 15	税抜価格 2,300円
EA829MB-6A	呼び M6×0.75	対辺 15	税抜価格 2,420円
EA829MB-8A	呼び M8×1.0	対辺 17.5	税抜価格 2,670円
EA829MB-8B	呼び M8×0.75	対辺 17.5	税抜価格 2,670円
EA829MB-10A	呼び M10×1.25	対辺 20	税抜価格 2,800円
EA829MB-12A	呼び M12×1.5	対辺 27	税抜価格 3,740円
EA829MB-14A	呼び M14×1.5	対辺 27	税抜価格 4,290円
EA829MB-16A	呼び M16×1.5	対辺 32	税抜価格 4,990円
EA829MB-18A	呼び M18×1.5	対辺 36.5	税抜価格 5,990円
EA829MB-20A	呼び M20×1.5	対辺 36.5	税抜価格 6,740円
EA829MB-22A	呼び M22×1.5	対辺 41	税抜価格 7,780円
EA829MB-24A	呼び M24×2.0	対辺 46	税抜価格 9,980円
EA829MB-27A	呼び M27×2.0	対辺 50	税抜価格 12,700円
EA829MB-28A	呼び M28×2.0	対辺 50	税抜価格 14,700円
EA829MB-30A	呼び M30×2.0	対辺 50	税抜価格 14,700円
EA829MB-33A	呼び M33×2.0	対辺 55.5	税抜価格 18,800円
EA829MB-36A	呼び M36×3.0	対辺 60	税抜価格 21,700円

六角ダイスセット (ISO細目)

品番 **EA829XE** 税抜価格 **69,500円**

サイズ

メートル	M6×0.75・M8×1.0・M10×1.25・M12×1.25・M14×1.25・細目
細目	M16×1.5・M18×1.5・M20×1.5・M22×1.5・M24×2.0

- 製ケースに入った便利なセットです
- 材質…HSS
- 製ケースサイズ…520(W)×90(D)×37(T)mm

六角ダイスセット (メートル並目)

品番 **EA829JG-1** 税抜価格 **5,860円**

材質…HSS

●ケースサイズ…250(W)×225(D)×90(T)mm

●ダイスハンドル付

六角ダイスセット (メートル並目・細目)

●材質…SKS

●ケースサイズ…185(W)×35(T)mm

品番 **EA829MT** 税抜価格 **5,280円**

並目 M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.5

細目 M10×1.25・M12×1.25

六角ダイス (メートル細目)

●材質…SKS

●細目

●ねじ山修正用

品番

EA829MT-10B	呼び M10×1.25	対辺 21	税抜価格 590円
EA829MT-12B	呼び M12×1.25	対辺 24	税抜価格 740円
EA829MT-12	呼び M12×1.5	対辺 24	税抜価格 740円

六角ダイス (メートル並目)

●材質…SKS

●並目

●ねじ山修正、錆とり用

品番

EA829MB-3	呼び M3×0.5	対辺 15	税抜価格 1,650円
EA829MB-4	呼び M4×0.7	対辺 15	税抜価格 1,650円
EA829MB-5	呼び M5×0.8	対辺 15	税抜価格 1,650円
EA829MB-6	呼び M6×1.0	対辺 15	税抜価格 1,670円
EA829MB-8	呼び M8×1.25	対辺 17.5	税抜価格 1,870円
EA829MB-10	呼び M10×1.5	対辺 20	税抜価格 1,970円
EA829MB-12	呼び M12×1.75	対辺 27	税抜価格 2,620円
EA829MB-14	呼び M14×2.0	対辺 27	税抜価格 3,070円
EA829MB-16	呼び M16×2.0	対辺 32	税抜価格 3,450円
EA829MB-18	呼び M18×2.5	対辺 36.5	税抜価格 4,070円
EA829MB-20	呼び M20×2.5	対辺 36.5	税抜価格 4,890円
EA829MB-22	呼び M22×2.5	対辺 41	税抜価格 5,660円
EA829MB-24	呼び M24×3.0	対辺 46	税抜価格 7,260円
EA829MB-27	呼び M27×3.0	対辺 50	税抜価格 9,780円
EA829MB-30	呼び M30×3.5	対辺 50	税抜価格 10,700円
EA829MB-36	呼び M36×4.0	対辺 60	税抜価格 15,800円

六角ダイス (メートル並目)

●材質…SKS

●並目

●ねじ山修正用

品番

EA829MT-3	呼び M3×0.5	対辺 17	税抜価格 590円
EA829MT-4	呼び M4×0.7	対辺 17	税抜価格 590円
EA829MT-5	呼び M5×0.8	対辺 17	税抜価格 590円
EA829MT-6	呼び M6×1.0	対辺 17	税抜価格 590円
EA829MT-8	呼び M8×1.25	対辺 17	税抜価格 590円
EA829MT-10	呼び M10×1.5	対辺 21	税抜価格 590円

面取り工具

洗車道具

洗車用 クリーナー

電装品

ウインチ、牽引

電球、バッテリー用品

自動車用 計測器

バッテリー用 工具、テスター

タイヤスッパ、ジャッキ、スタンド

タイヤ用 工具

パンク 修理用品

タイヤ、チャック&ゲージ、ホールドリル

トランスミッション、ジャッキ

アームジャッキ

サービス クリーパー

故障探知機、エンジン用 工具

エンジン 冷却用 工具

エア フィルター用 工具

ブレーキ用 工具

定回用 工具

ブロー

ベアリング 挿入 工具

プレス、ミニプレス、金床

ハンマー

ボール (てこ)

内装用、ボディ&専用 工具

ピックアップ ツール

サービスミラー、ハンディースコップ

エキストラクター、ナット プレーカー

タップ、ダイス セット

ねじ山 修正 ツール