

タップダイスセット(ドリル付) (ISO)



品番 EA829JA-144 税抜価格 43,300円

タップ・ダイスサイズ	
メトリック 並目	M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)

- 材質…CO-HSS(コバルトハイス)
- ドリルサイズ…2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm
- タップハンドル2本 ●ダイスハンドル5本
- ドライバー ●ピッチゲージ
- ケースサイズ…397(W)×200(D)×45(T)mm

タップダイスセット(G)



品番 EA829JD 税抜価格 94,900円

タップ・ダイスサイズ	
G	G1/8"・G1/4"・G3/8"・G1/2"・G3/4"・G1"

- 材質…HSS
- タップハンドル3本 ●ダイスハンドル5本
- ドライバー ●ピッチゲージ
- 管用平行ねじ用セット ●G規格(PF)ねじ
- ケースサイズ…557(W)×300(D)×58(T)mm

タップダイスセット(ISO)



品番 EA829VE-1 税抜価格 15,400円

タップ・ダイスサイズ	
メトリック 並目	M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)

- 材質…HSS
- タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。
- タップハンドル ●ダイスハンドル
- ドライバー ●ピッチゲージ
- ケースサイズ…265(W)×116(D)×34(H)mm

タップダイスセット(ドリル付) (ISO)



品番 EA829VE-2 税抜価格 21,900円

タップ・ダイスサイズ	
メトリック 並目	M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)

- 材質…HSS
- タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。
- タップハンドル2本 ●ダイスハンドル5本
- ドライバー ●ピッチゲージ
- ケースサイズ…397(W)×200(D)×34(H)mm

電装品

ウインチ、牽引

電球、バッテリー用部品

自動車用計測器

バッテリー用工具、デスター

タイヤスッパ、ジャッキ、スタンド

タイヤ用工具

パンク修理用品

タイヤチャック&ゲージ、ホイールリフト、トランスミッションジャッキ&アームジャッキ

サービスクレーパー

故障探知機、エンジン用工具

エンジン冷却用工具

エアフィルター用工具

ブレーキ用工具

定回用工具

ブローラー

ベアリング挿入工具

プレス、ミニプレス、金床

ハンマー

パール(てこ)

内装用ボディ&窓用工具

ピッキングツール

サービスミラー、ハンディー、スコープ

エキストラクター、ネット、ブローカー

タップ・ダイスセット

ねじ山修正ツール

タップダイスセット(ISO)



品番 EA829VE-3 税抜価格 58,600円

タップ・ダイスサイズ	
メトリック 並目	M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75・M14×2.0・M16×2.0・M18×2.5・M20×2.5(各3本)

- 材質…HSS
- タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。
- タップハンドル2本 ●ダイスハンドル5本
- ドライバー ●ピッチゲージ
- ケースサイズ…510(W)×235(D)×53(H)mm

リコイルキット



品番	サイズ	リコイル数	税抜価格
EA949VA-3A	M3-0.5(並)	15個	9,240円
EA949VA-4A	M4-0.7(並)	15個	6,840円
EA949VA-5A	M5-0.8(並)	15個	6,420円
EA949VA-6A	M6-1.0(並)	15個	6,420円
EA949VA-7A	M7-1.0(並)	15個	7,700円
EA949VA-8A	M8-1.25(並)	15個	6,420円
EA949VA-8BA	M8-1.0(細)	15個	7,100円
EA949VA-10A	M10-1.5(並)	10個	9,240円
EA949VA-10BA	M10-1.25(細)	10個	9,240円
EA949VA-10CA	M10-1.0(極細)	10個	9,240円
EA949VA-12A	M12-1.75(並)	10個	10,300円
EA949VA-12BA	M12-1.5(細)	10個	10,300円
EA949VA-12CA	M12-1.25(極細)	10個	10,300円
EA949VA-14A	M14-2.0(並)	6個	12,800円
EA949VA-14BA	M14-1.5(細)	6個	12,800円
EA949VA-14CA	M14-1.25(極細)	6個	12,800円
EA949VA-16A	M16-2.0(並)	6個	13,700円
EA949VA-16BA	M16-1.5(細)	6個	13,700円
EA949VA-18A	M18-2.5(並)	6個	17,900円
EA949VA-18BA	M18-2.0(細)	6個	22,200円
EA949VA-18CA	M18-1.5(極細)	6個	17,900円
EA949VA-20A	M20-2.5(並)	6個	19,700円
EA949VA-20BA	M20-2.0(細)	6個	19,700円
EA949VA-20CA	M20-1.5(極細)	6個	19,700円

- 材質…ステンレス(SUS304)
- セット内容…リコイル・挿入工具(タップ差込穴無)・リコイルタップ・下穴用ドリル・マグネット式タンク折取工具(-14A~20CAには下穴用ドリルと折取工具は付属していません。)
- ケースサイズ…195×85×30(H)mm

[UNC] リコイルキット



品番	サイズ	リコイル数	税抜価格
EA949VG-1A	#8-32	15個	6,840円
EA949VG-2A	#10-24	15個	6,840円
EA949VG-3A	#12-24	15個	10,300円
EA949VG-4A	1/4"-20	15個	6,840円
EA949VG-5A	5/16"-18	15個	6,840円
EA949VG-6A	3/8"-16	10個	10,300円
EA949VG-7A	7/16"-14	10個	10,300円
EA949VG-8A	1/2"-13	10個	11,500円
EA949VG-9A	5/8"-11	6個	16,200円

- 材質…ステンレス(SUS304)
- セット内容…リング・挿入工具(タップ差込穴無)・下穴用ドリル・リコイルタップ・マグネット式タンク折取工具(-9Aには下穴用ドリルと折取工具は付属していません。)
- ケースサイズ…195×85×30(H)mm

リコイルタップ下穴ドリルセット



品番 EA824BG-5 税抜価格 5,250円

穴径	全長(mm)	適合リコイルサイズ
φ4.2mm	85	M4-0.7
φ5.2mm	96	M5-0.8
φ6.3mm	105	M6-1.0
φ8.3mm	119	M8-1.25
φ10.3mm	138	M10-1.25

- 5本セット ●材質…HSS(ハイス)

リコイルキット



品番	サイズ	リコイル数	税抜価格
EA949VB-6A	M6-1.0(並)	15個	7,950円
EA949VB-8A	M8-1.25(並)	15個	7,950円
EA949VB-10A	M10-1.5(並)	10個	11,100円
EA949VB-10BA	M10-1.25(細)	10個	11,100円
EA949VB-12BA	M12-1.5(細)	10個	13,700円
EA949VB-14BA	M14-1.5(細)	6個	15,400円

- 材質…ステンレス(SUS304)
- セット内容…リコイル・挿入工具(タップ差込穴無)・パイロットタップ・マグネット式タンク折取工具(-14BAには付属していません。)
- ケースサイズ…195×85×30(H)mm

[UNF] リコイルキット



品番	サイズ	リコイル数	税抜価格
EA949VH-1A	#8-36	15個	12,000円
EA949VH-2A	#10-32	15個	6,840円
EA949VH-3A	#12-28	15個	10,300円
EA949VH-4A	1/4"-28	15個	6,840円
EA949VH-5A	5/16"-24	15個	6,840円
EA949VH-6A	3/8"-24	10個	10,300円
EA949VH-7A	7/16"-20	10個	10,300円
EA949VH-8A	1/2"-18	10個	11,500円
EA949VH-9A	5/8"-18	6個	16,200円

- 材質…ステンレス(SUS304)
- セット内容…リング・挿入工具(タップ差込穴無)・下穴用ドリル・リコイルタップ・マグネット式タンク折取工具(-9Aには下穴用ドリルと折取工具は付属していません。)
- ケースサイズ…195×85×30(H)mm

リコイルプラグ(スパークプラグ用)



品番	サイズ	リコイル数	税抜価格
EA949VB-10CA	M10-1.0(極細)	10個	10,300円
EA949VB-12CA	M12-1.25(極細)	10個	12,000円
EA949VB-14CA	M14-1.25(極細)	12個	13,700円
EA949VB-18CA	M18-1.5(極細)	6個	21,400円

- 材質…ステンレス(SUS304)
- セット内容…リコイル・挿入工具(タップ差込穴無)・パイロットタップ・マグネット式タンク折取工具(-14CA、-18CAには折取工具は付属していません。)
- ケースサイズ…195×85×30(H)mm

リコイルとタングレスリコイルの作業時間の違い

従来のインサートの作業 作業時間 35秒

①装着 ②挿入 ③折り取り

ハンマー
折り取りボンチ

リコイルとタングレスリコイルの作業 作業時間 6.5秒

①装着 ②挿入 ③完了

ピンセット

<https://www.esco-net.com>
商品に関する詳しい情報がご覧になれます。