

デュアルモールドハンドル (二重成型ハンドル)

●柔らかな素材で手になじむグリップ感



●エラストマー樹脂を用いたエアアクション仕様で手の疲れが軽減されます。

●(手元六角付)はスナナ・レンチの併用でトルクをかけたねじ締めが行えます。

[ステンレス製] ⊕ ⊖ スタビードライバーセット

●材質…YUS550



品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA557DT-10	⊕#2×6.0 ⊖6.0×0.8 (2本組)	35	930円

[ステンレス製] ⊕ スタビードライバー (単品)
EA557DT-12 ⊕#2×6.0 35 480円
[ステンレス製] ⊖ スタビードライバー (単品)
EA557DT-22 ⊖6.0×0.8 35 480円

⊕ ⊖ ドライバーセット [ステンレス製]

(ドイツ) ★壁掛け用ホルダー付



品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA560A	⊕#1・#2 ⊖3.0・4.0・5.5・6.5 (6本組)	80~150	7,180円

(単品) ⊕ ドライバー [ステンレス製]

[ステンレス製] ⊕ ⊖ ビットセット

(ドイツ) ●六角シャンク…1/4" ●Torsion仕様



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA611AJ-21A	⊕#1・#2・#3 ⊖5.5・5.5・6.5 (6本組)	25	3,130円

●防錆性に優れた特殊加工ステンレス製

[ステンレス製] ⊕ ⊖ ドライバーセット

●材質…YUS550 ●工具袋は予告なく色や材質を変更する場合がございます。



品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA557DS-800A	⊕#1・#2・#2・#3 ⊖5.5・6.0・6.0・8.0 (8本組)	35~150	6,290円

工具袋付

[ステンレス製] Hex-Plus ビットセット

(ドイツ) ●防錆性に優れた特殊加工ステンレス製



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA611AJ-22	1.5・2・2.5・3・4・5・6 (7本組)	25	3,470円

●六角シャンク…1/4" ●Torsion仕様

⊕ ⊖ ドライバー [ステンレス製]

品番	サイズ×軸径 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA560A-0	⊕#0×3.0	60	1,150円
EA560A-1	⊕#1×4.5	80	1,340円
EA560A-2	⊕#2×6.0	100	1,840円
EA560A-3	⊕#3×8.0	150	2,780円

(単品) ⊖ ドライバー [ステンレス製]

⊕ ⊖ ドライバービット (ステンレス製)

(ドイツ) ●防錆性に優れた特殊加工ステンレス製 ●六角シャンク…1/4" ●Torsion仕様



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA611BJ-1A	⊕#1	25	435円
EA611BJ-2A	⊕#2	25	445円
EA611BJ-3A	⊕#3	25	445円

[ステンレス製] ⊕ ⊖ ドライバー (単品)



品番	サイズ×軸径 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA557DT-1	⊕#1×5.5	75	640円
EA557DT-2	⊕#2×6.3	100	720円
EA557DT-3	⊕#3×8.0	150	1,120円

[ステンレス製] TORX ビットセット

(ドイツ) ●六角シャンク…1/4" ●Torsion仕様



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA611AJ-23	T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40 (8本組)	25	3,780円

●防錆性に優れた特殊加工ステンレス製

⊕ ⊖ ドライバー [ステンレス製]

品番	刃幅×刃厚 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA560A-80	⊖3.0×0.5	80	1,080円
EA560A-100	⊖3.5×0.6	100	1,140円
EA560A-100A	⊖4.0×0.8	100	1,200円
EA560A-125	⊖5.5×1.0	125	1,590円
EA560A-150	⊖6.5×1.2	150	1,930円
EA560A-175	⊖8.0×1.2	175	2,550円

●防錆性に優れた特殊加工ステンレス製 ●先端滑り止め加工 ●EA560A-0、-80には滑り止めは付いていません。

[ステンレス製] ⊖ ビット

(ドイツ) ●防錆性に優れた特殊加工ステンレス製 ●六角シャンク…1/4" ●Torsion仕様



品番	刃幅×刃厚 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA611BJ-5.5AA	⊖5.5×0.8	25	650円
EA611BJ-5.5BA	⊖5.5×1.0	25	650円
EA611BJ-6.5A	⊖6.5×1.2	25	640円

[ステンレス製] ⊖ ドライバー (単品)



品番	刃幅×刃厚 (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA557DT-75	⊖5.5×0.8	75	640円
EA557DT-100	⊖6.0×1.0	100	720円
EA557DT-150	⊖8.0×1.1	150	1,120円

●2種類の素材で手になじむグリップ感と、エアアクションによる手の疲労軽減を両立したデュアルモールドハンドル

[ステンレス製] ビットセット

(ドイツ) ●六角シャンク…1/4" ●Torsion仕様



品番 EA611BJ-130A 税抜価格 10,600円

- ビットホルダー Hex-Plus (セット内容30点) 50mm(六角対辺1/4")
- ビット全長…25mm
- ⊕ビット…#1・#2(3本)・#3
- ポジドライブビット…#1(2本)・#2(3本)・#3
- TORXビット…T10(2本)・T15(2本)・T20(3本)・T25(3本)・T30(2本)・T40
- Hex-Plusビット…2.5・3・4・5・5.5

[ステンレス製] Hex-Plus ビット

(ドイツ) ●六角シャンク…1/4" ●ビット全長…25mm ●⊕ビット…#1・#2 ●ポジドライブビット…#1・#2 ●TORXビット…T15・T20・T25・T30 ●Hex-Plusビット…3.0・4.0・5.0mm ●ホルダー全長…50mm ●クイックリリース



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA611BJ-11A	1.5	25	510円
EA611BJ-12A	2.0	25	510円
EA611BJ-13A	2.5	25	510円
EA611BJ-14A	3.0	25	510円
EA611BJ-15A	4.0	25	510円
EA611BJ-16A	5.0	25	510円
EA611BJ-17	6.0	25	510円

●防錆性に優れた特殊加工ステンレス製 ●六角シャンク…1/4" ●Torsion仕様 ※モデルチェンジの為、-17も今後はカラーと番号が付く予定です。

[ステンレス製] ビットセット

(ドイツ) ●六角シャンク…1/4" ●ビット全長…25mm ●⊕ビット…#1・#2 ●ポジドライブビット…#1・#2 ●TORXビット…T15・T20・T25・T30 ●Hex-Plusビット…3.0・4.0・5.0mm ●ホルダー全長…50mm ●クイックリリース



品番 EA611BJ-110 税抜価格 6,380円

[ステンレス製] ⊕ ⊖ ドライバーセット

●材質…YUS550 ●工具袋は予告なく色や材質を変更する場合がございます。



品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA557DT	⊕#1・#2・#3 ⊖5.5・6.0・8.0 (6本組)	75~150	5,360円

工具袋付

[ステンレス製] ポジドライブビット

(ドイツ) ●六角シャンク…1/4" ●Torsion仕様



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA611BJ-41	#1	25	445円
EA611BJ-42	#2	25	445円
EA611BJ-43	#3	25	445円

●防錆性に優れた特殊加工ステンレス製

[ステンレス製] Hex-Plus ビット

(ドイツ) ●六角シャンク…1/4" ●ビット全長…25mm ●⊕ビット…#1・#2 ●ポジドライブビット…#1・#2 ●TORXビット…T15・T20・T25・T30 ●Hex-Plusビット…3.0・4.0・5.0mm ●ホルダー全長…50mm ●クイックリリース



品番 EA611BS-36 税抜価格 1,260円
品番 EA611BS-37 税抜価格 1,260円
品番 EA611BS-38 税抜価格 1,260円

●防錆性に優れています。 ●六角シャンク…1/4"

[ステンレス製] TORX ビット

(ドイツ) ●六角シャンク…1/4" ●Torsion仕様



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA611BJ-21A	T8	25	500円
EA611BJ-22	T9	25	510円
EA611BJ-23	T10	25	510円
EA611BJ-24A	T15	25	510円
EA611BJ-25A	T20	25	510円
EA611BJ-26A	T25	25	510円
EA611BJ-27	T27	25	510円
EA611BJ-28	T30	25	510円
EA611BJ-29	T40	25	510円

●防錆性に優れた特殊加工ステンレス製 ●六角シャンク…1/4" ●Torsion仕様 ※モデルチェンジの為、今後はカラーと番号が付く予定です。

[ステンレス製] ⊕ ⊖ ドライバーセット

●材質…YUS550 ●工具袋付



品番	サイズ (mm)	軸長 (mm)	税抜価格
EA557DT-300	⊕#2×6.3 ⊖6.0×1.0 (2本組)	100	1,860円

[ステンレス製] スクエアビット

(ドイツ) ●六角シャンク…1/4" ●Torsion仕様



品番 EA611BS-36 税抜価格 1,260円
品番 EA611BS-37 税抜価格 1,260円
品番 EA611BS-38 税抜価格 1,260円

●防錆性に優れています。 ●六角シャンク…1/4"

ポジドライブとは
十字穴に交差する形で溝が付けられたねじ穴のことです。回転に対する抵抗が増している為、カムアウトが少なく、強力なトルク伝達を可能とします。

★Weraの識別カラーについて

サイズにより、カラーがそれぞれ異なる為、必要な時に、素早く容易に選ぶことが出来ます。



ココが違う!

●Wera社のハンドルは粘土を握った形そのままのユニークなデザイン。
●ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適度に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がからず楽に作業が続けられます。
●六角型のハンドル先端が、ドライバーが転がるのを食い止めます。もうドライバーが転がってなくなったり、それを探す無駄な時間はいりません。



チタン工具
ステンレス工具