

3/8" (9.53mm) 差込角

(3/8"DR) クイックビットアダプター (ドイツ)

●差込角...3/8"

| 品番 | 六角対辺 | 全長 (mm) | 税抜価格 |
|------------|-------|---------|--------|
| EA611AX-3 | 1/4" | 43 | 2,670円 |
| EA611AX-3F | 5/16" | 50 | 4,520円 |

(3/8"DR) ビットアダプター (ドイツ)

●差込角...3/8"

| 品番 | 六角対辺 | 全長 (mm) | 税抜価格 |
|------------|-------|---------|--------|
| EA611AX-3C | 1/4" | 30 | 2,230円 |
| EA611AX-3G | 5/16" | 30 | 2,230円 |

(3/8"DR) ビットアダプター (ドイツ)

●差込角...3/8" ●クイックリリース

| 品番 | 六角対辺 | 全長 (mm) | 税抜価格 |
|------------|------|---------|--------|
| EA617AK-60 | 1/4" | 44 | 2,670円 |

(3/8"DR) ソケットセット (ドイツ)

| 品番 | 対辺 (mm) | 全長 (mm) | 税抜価格 |
|-----------|-------------------------------------|---------|--------|
| EA617AK-1 | 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 (10個組) | 29~30 | 8,120円 |

(3/8"DR) ソケットセット (ドイツ)

●差込角...3/8"

| 品番 | 対辺 (mm) | 全長 (mm) | 税抜価格 |
|-----------|-----------------------------------|---------|--------|
| EA617AK-2 | 8.0-10-12-13-15-16-17-18-19 (9個組) | 29~30 | 7,330円 |

(3/8"DR) ディープソケットセット (ドイツ)

| 品番 | 対辺 (mm) | 全長 (mm) | 税抜価格 |
|-------------|-----------------------------------|---------|---------|
| EA617AK-300 | 8.0-10-12-13-15-16-17-18-19 (9個組) | 64 | 10,400円 |

(3/8"DR) ソケットセット(ホールド機能付) (ドイツ)

| 品番 | 対辺 (mm) | 全長 (mm) | 税抜価格 |
|-------------|-----------------------------------|---------|--------|
| EA617AK-801 | 8.0-10-12-13-15-16-17-18-19 (9個組) | 29 | 9,770円 |

(3/8"DR) ソケット(単品) (ドイツ)

●差込角...3/8"

| 品番 | 対辺 (mm) | 外径 (mm) | 全長 (mm) | 税抜価格 |
|-------------|---------|---------|---------|--------|
| EA617AK-6A | 6 | 10.5 | 29 | 835円 |
| EA617AK-7A | 7 | 11 | 29 | 835円 |
| EA617AK-8A | 8 | 12.2 | 29 | 835円 |
| EA617AK-9A | 9 | 13.5 | 29 | 835円 |
| EA617AK-10A | 10 | 14.5 | 29 | 835円 |
| EA617AK-11A | 11 | 16 | 29 | 835円 |
| EA617AK-12A | 12 | 17 | 29 | 835円 |
| EA617AK-13A | 13 | 18.5 | 29 | 860円 |
| EA617AK-14A | 14 | 19.5 | 29 | 875円 |
| EA617AK-15A | 15 | 21 | 29 | 875円 |
| EA617AK-16A | 16 | 22 | 30 | 875円 |
| EA617AK-17A | 17 | 23.5 | 30 | 875円 |
| EA617AK-18A | 18 | 24.5 | 30 | 875円 |
| EA617AK-19A | 19 | 26 | 30 | 885円 |
| EA617AK-20A | 20 | 28 | 30 | 1,000円 |
| EA617AK-21A | 21 | 28 | 30 | 1,000円 |
| EA617AK-22A | 22 | 32 | 30 | 1,000円 |
| EA617AK-24A | 24 | 32 | 32 | 1,060円 |

●ホルダーはツイストロックによりソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。
●サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けます。

●差込角...3/8"

●差込角...3/8"

●差込角...3/8"

(3/8"DR) ロングHexビットソケット(ホールド機能付)(インチ) (ドイツ)

| 品番 | 対辺 (インチ) | 全長 (mm) | 税抜価格 |
|-------------|----------|---------|--------|
| EA617AK-551 | 1/8 | 107 | 1,750円 |
| EA617AK-553 | 5/32 | 107 | 1,750円 |
| EA617AK-554 | 3/16 | 107 | 1,750円 |
| EA617AK-555 | 7/32 | 107 | 1,750円 |
| EA617AK-556 | 1/4 | 107 | 1,750円 |
| EA617AK-557 | 5/16 | 100 | 1,750円 |
| EA617AK-558 | 3/8 | 100 | 1,840円 |

●差込角...3/8"
●ホールド機能付...先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。
●色の違いによってサイズの選別が容易です。

(3/8"DR) ディープソケット(単品) (ドイツ)

●差込角...3/8"

| 品番 | 対辺 (mm) | 外径 (mm) | 全長 (mm) | 税抜価格 |
|-------------|---------|---------|---------|--------|
| EA617AK-308 | 8 | 12.2 | 64 | 1,000円 |
| EA617AK-309 | 9 | 13.5 | 64 | 1,000円 |
| EA617AK-310 | 10 | 14.5 | 64 | 1,000円 |
| EA617AK-311 | 11 | 15.7 | 64 | 1,000円 |
| EA617AK-312 | 12 | 16.5 | 64 | 1,000円 |
| EA617AK-313 | 13 | 19 | 64 | 1,000円 |
| EA617AK-314 | 14 | 20 | 64 | 1,090円 |
| EA617AK-315 | 15 | 22 | 64 | 1,150円 |
| EA617AK-316 | 16 | 22 | 64 | 1,150円 |
| EA617AK-317 | 17 | 24 | 64 | 1,200円 |
| EA617AK-318 | 18 | 26 | 64 | 1,320円 |
| EA617AK-319 | 19 | 26 | 64 | 1,320円 |
| EA617AK-320 | 20 | 28 | 64 | 1,400円 |
| EA617AK-321 | 21 | 28 | 64 | 1,400円 |
| EA617AK-322 | 22 | 30 | 64 | 1,510円 |

●ホルダーはツイストロックによりソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。
●サイズに応じて色分けされています。

(3/8"DR) ソケット(ホールド機能付)(単品) (ドイツ)

●差込角...3/8"

| 品番 | 対辺 (mm) | 外径 (mm) | 全長 (mm) | 税抜価格 |
|-------------|---------|---------|---------|--------|
| EA617AK-406 | 6 | 10.5 | 29 | 930円 |
| EA617AK-407 | 7 | 11.2 | 29 | 930円 |
| EA617AK-408 | 8 | 12.2 | 29 | 930円 |
| EA617AK-410 | 10 | 15.0 | 29 | 930円 |
| EA617AK-412 | 12 | 17.0 | 29 | 930円 |
| EA617AK-413 | 13 | 18.4 | 29 | 960円 |
| EA617AK-414 | 14 | 19.5 | 29 | 1,000円 |
| EA617AK-415 | 15 | 21.0 | 29 | 1,000円 |
| EA617AK-416 | 16 | 22.2 | 29 | 1,000円 |
| EA617AK-417 | 17 | 24.0 | 29 | 1,000円 |
| EA617AK-418 | 18 | 24.5 | 29 | 1,000円 |
| EA617AK-419 | 19 | 26.0 | 29 | 1,020円 |

●ホールド機能付...ロックボールを2連で内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぐ形状です。
●-801はツイストロック機構のベルト式ホルダーと小型ナットエクストラクター付
●色の違いによってサイズの選別が容易です。

(3/8"DR) Hexビットソケット(ホールド機能付)(インチ) (ドイツ)

| 品番 | 対辺 (インチ) | 全長 (mm) | 税抜価格 |
|-------------|----------|---------|--------|
| EA617AK-541 | 1/8 | 35 | 1,420円 |
| EA617AK-542 | 5/64 | 35 | 1,420円 |
| EA617AK-543 | 3/32 | 35 | 1,420円 |
| EA617AK-544 | 3/16 | 35 | 1,420円 |
| EA617AK-545 | 7/32 | 35 | 1,420円 |
| EA617AK-546 | 1/4 | 35 | 1,420円 |
| EA617AK-547 | 5/16 | 38.5 | 1,420円 |
| EA617AK-548 | 3/8 | 38.5 | 1,490円 |

●差込角...3/8"
●ホールド機能付...先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。
●色の違いによってサイズの選別が容易です。

●差込角...3/8"
●ホールド機能付...先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。
●色の違いによってサイズの選別が容易です。

●差込角...3/8"

●差込角...3/8"

●差込角...3/8"

(3/8"DR) ロングHexビットソケットセット(ホールド機能付) (ドイツ)

ホルダーケース付

| 品番 | 対辺 (mm) | 全長 (mm) | 税抜価格 |
|-------------|----------------------------------|---------|---------|
| EA617AK-833 | 4.0-5.0-6.0-7.0-8.0-9.0-10 (7個組) | 100-107 | 11,900円 |

(3/8"DR) Hexビットソケット(単品) (ドイツ)

●差込角...3/8"

| 品番 | 対辺 (mm) | 全長 (mm) | 税抜価格 |
|-------------|--------------------------------------|---------|---------|
| EA617AK-802 | 3.0-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0-9.0-10 (8個組) | 35-38.5 | 12,500円 |

(3/8"DR) Hexビットソケットセット(ホールド機能付)(インチ) (ドイツ)

●差込角...3/8"

| 品番 | 対辺 (インチ) | 全長 (mm) | 税抜価格 |
|-------------|----------------------------------|---------|---------|
| EA617AK-804 | 1/8-5/64-3/32-1/4-5/16-3/8 (8個組) | 35~38.5 | 12,200円 |

●ホールド機能付...先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。
●ツイストロックによりソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。
●サイズに応じて色分けされています。

(3/8"DR) ロングTORXビットソケットセット(ホールド仕様) (ドイツ)

●差込角(ドイツ) ...3/8"

| 品番 | サイズ | 全長 (mm) | 税抜価格 |
|-------------|-------------------------------|---------|--------|
| EA617AK-831 | T25-T27-T30-T40-T45-T50 (6個組) | 100-107 | 8,850円 |

(3/8"DR) ロングHexビットソケット(単品) (ドイツ)

●差込角...3/8"

| 品番 | 対辺 (mm) | 全長 (mm) | 税抜価格 |
|-------------|---------|---------|--------|
| EA617AK-524 | 4.0 | 107 | 1,750円 |
| EA617AK-525 | 5.0 | 107 | 1,750円 |
| EA617AK-526 | 6.0 | 107 | 1,750円 |
| EA617AK-527 | 7.0 | 100 | 1,750円 |
| EA617AK-528 | 8.0 | 100 | 1,750円 |
| EA617AK-529 | 9.0 | 100 | 1,840円 |
| EA617AK-530 | 10 | 100 | 1,840円 |

●差込角...3/8"
●ホールド機能付...先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。
●色の違いによってサイズの選別が容易です。

(3/8"DR) Hexビットソケット(単品) (ドイツ)

●差込角...3/8"

| 品番 | 対辺 (mm) | 全長 (mm) | 税抜価格 |
|-------------|---------|---------|--------|
| EA617AK-503 | 3.0 | 35 | 1,420円 |
| EA617AK-504 | 4.0 | 35 | 1,420円 |
| EA617AK-505 | 5.0 | 35 | 1,420円 |
| EA617AK-506 | 6.0 | 35 | 1,420円 |
| EA617AK-507 | 7.0 | 38.5 | 1,420円 |
| EA617AK-508 | 8.0 | 38.5 | 1,420円 |
| EA617AK-509 | 9.0 | 38.5 | 1,490円 |
| EA617AK-510 | 10 | 38.5 | 1,490円 |

●ホールド機能付...先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。
●-802はツイストロック機構のベルト式ホルダー付
●色の違いによってサイズの選別が容易です。

(3/8"DR) TORXビットソケットセット(ホールド仕様) (ドイツ)

●差込角...3/8"

| 品番 | サイズ | 全長 (mm) | 税抜価格 |
|-------------|---|---------|---------|
| EA617AK-803 | T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50 (9個組) | 35-38.5 | 11,000円 |

(3/8"DR) ロングTORXビットソケット(単品) (ドイツ)

●差込角(ドイツ) ...3/8"

| 品番 | サイズ | 全長 (mm) | 税抜価格 |
|-------------|-----|---------|--------|
| EA617AK-725 | T25 | 107 | 1,560円 |
| EA617AK-727 | T27 | 107 | 1,560円 |
| EA617AK-730 | T30 | 107 | 1,560円 |
| EA617AK-740 | T40 | 107 | 1,560円 |
| EA617AK-745 | T45 | 100 | 1,560円 |
| EA617AK-750 | T50 | 100 | 1,670円 |

●ホールド仕様...先端がボルト・ナット類をしっかりとホールドして脱落を防ぐ形状です。
●色の違いによってサイズの選別が容易です。

(3/8"DR) ロングHexビットソケット(単品) (ドイツ)

●差込角...3/8"

| 品番 | 対辺 (mm) | 全長 (mm) | 税抜価格 |
|-------------|---------------------------------------|---------|---------|
| EA617AK-805 | 1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16-3/8 (7個組) | 100~107 | 11,900円 |

(3/8"DR) Hexビットソケット(単品) (ドイツ)

●差込角...3/8"
●ホールド機能...先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。

(3/8"DR) TORXビットソケット(単品) (ドイツ)

●差込角...3/8"

| 品番 | サイズ | 全長 (mm) | 税抜価格 |
|-------------|-----|---------|--------|
| EA617AK-610 | T10 | 35 | 1,240円 |
| EA617AK-615 | T15 | 35 | 1,240円 |
| EA617AK-620 | T20 | 35 | 1,240円 |
| EA617AK-625 | T25 | 35 | 1,240円 |
| EA617AK-627 | T27 | 35 | 1,240円 |
| EA617AK-630 | T30 | 35 | 1,240円 |
| EA617AK-640 | T40 | 35 | 1,240円 |
| EA617AK-645 | T45 | 38.5 | 1,240円 |
| EA617AK-650 | T50 | 38.5 | 1,340円 |

●ホールド仕様...先端がボルト・ナット類をしっかりとホールドして脱落を防ぐ形状です。
●-803はツイストロック機構のベルト式ホルダー付
●色の違いによってサイズの選別が容易です。

(3/8"DR) ロングTORXビットソケット(単品) (ドイツ)

●差込角(ドイツ) ...3/8"

| 品番 | サイズ | 全長 (mm) | 税抜価格 |
|-------------|-----|---------|--------|
| EA617AK-725 | T25 | 107 | 1,560円 |
| EA617AK-727 | T27 | 107 | 1,560円 |
| EA617AK-730 | T30 | 107 | 1,560円 |
| EA617AK-740 | T40 | 107 | 1,560円 |
| EA617AK-745 | T45 | 100 | 1,560円 |
| EA617AK-750 | T50 | 100 | 1,670円 |

●ホールド仕様...先端がボルト・ナット類をしっかりとホールドして脱落を防ぐ形状です。
●色の違いによってサイズの選別が容易です。

Wera Zyklop HOLDING FUNCTION

先端部に抜け止めボールを採用したWera社Zyklopシリーズの新モデル！

六角ボルト・ナットやキャップボルトの脱落防止に威力を発揮します。

Wera Zyklop HOLDING FUNCTION

●差込角...3/8"
●ホールド機能...先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。

Wera Zyklop HOLDING FUNCTION

●差込角...3/8"

| 品番 | サイズ | 全長 (mm) | 税抜価格 |
|-------------|---------------------------------------|---------|---------|
| EA617AK-805 | 1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16-3/8 (7個組) | 100~107 | 11,900円 |

Wera Zyklop HOLDING FUNCTION

ホールド仕様付

先端部に抜け止め仕様を採用したWera社Zyklopシリーズの新モデル！ Torxビスの脱落防止に威力を発揮します。

9 スパナ、めがね、ソケット、インパクトソケット、打撃用レンチ

トレー収納式 工具セット (スパナ)

スパナ、レンチ

インパクトソケット

パワーレンチ

打撃スパナ、めがね、レンチ

シノ付きレンチ

モンキーレンチ

ワッフルレンチ、エンジソケット、四角ソケット、レンチ