

グリースポンプ



| 品番 | 容量 (mL) | ノズル長 (mm) | 吐出量 (mL/ストローク) | 取扱価格 |
|-----------|---------|-----------|----------------|--------|
| EA683MG-1 | 400 | 160 | 0.7 | 3,530円 |

- 握りやすいグリップ
- ノズルねじサイズ…1/8" NPT
- NLGI-1~3
- 筒長…270mm
- 手詰めとEA991C-9、-10 (P644)、-40 (同真) カートリッジ使用可能

グリースポンプ用フレキシブルホース



| 品番 | 全長 | 取扱価格 |
|-------------|-------|------|
| EA683MG-101 | 300mm | 640円 |
| EA683MG-102 | 450mm | 760円 |

- ノズルねじサイズ…1/8" NPT
- EA683MG-1用

グリースポンプ用カプラー



- ノズルねじサイズ…1/8" NPT
- EA683MG-1用

品番 EA683MG-111 取扱価格 340円

グリースガン



| 品番 | 容量 (mL) | ノズル長 (mm) | 吐出量 (mL/ストローク) | 取扱価格 |
|---------|---------|-----------|----------------|--------|
| EA991CF | 400 | 250 | 1 | 4,880円 |

- 最大排出圧力…25MPa
- NLGI-1~2 ● 筒長…360mm
- グリース付 ● ノズルねじサイズ…R1/8"
- EA991C-1~18の蛇腹カートリッジをご利用下さい。

グリースガン



| 品番 | 容量 (mL) | ノズル長 (mm) | 吐出量 (mL/ストローク) | 取扱価格 |
|------------|---------|-----------|----------------|--------|
| EA991CF-8 | 80 | 115 | 0.75 | 3,180円 |
| EA991CF-20 | 200 | 167 | 1.27 | 6,190円 |
| EA991CF-50 | 500 | 167 | 1 | 8,770円 |

- 最大排出圧力…25MPa ● NLGI-1~2
- 筒長…8・145mm、-20・138mm、-50・265mm
- ノズルねじサイズ…R1/8"


グリースポンプ



| 品番 | 容量 (mL) | ノズル長 (mm) | 吐出量 (mL/ストローク) | 取扱価格 |
|---------|---------|-----------|----------------|--------|
| EA991CR | 400 | 172 | 1 | 4,170円 |

- エアリリースバルブ付
- ノズルねじサイズ…R1/8"
- NLGI-1~2 ● 筒長…300mm

4本組グリースポンプ用ノズルセット



- ケース付のノズルセットです
- ノズルねじサイズ…R1/8"
- EA991CR用

| 品番 | 仕様 | 取扱価格 |
|-------------|-------|--------|
| EA991CR-200 | 4本セット | 3,730円 |

グリースポンプ用ノズル(単品)

| 品番 | 仕様 | 全長 | 取扱価格 |
|-------------|--------|-------|--------|
| EA991CR-201 | ストレート | 450mm | 660円 |
| EA991CR-202 | バンド | 170mm | 700円 |
| EA991CR-203 | フレキシブル | 300mm | 1,040円 |
| EA991CR-204 | フレキシブル | 450mm | 1,100円 |

カートリッジグリース(高温用)



| 品番 | 使用温度 | 取扱価格 |
|-----------|-----------|--------|
| EA991C-40 | -25~190°C | 2,040円 |

- 内容量…400g (NLGI-2)
- 色…ダークブラウン
- ベアリング、スピンドル、スプラインシャフト等に
- PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2~6、-10 (P.645)、EA166DN-1、-10A (P.644)、EA683MG-1 (同真) に使用できます。

ミニグリースポンプ



- 筒長…235mm
- NLGI-1~2用
- ノズルねじサイズ…R1/8"

| 品番 | 容量 | ノズル長 | 取扱価格 |
|------------|-----|-------|--------|
| EA991CM-13 | 80g | 115mm | 1,250円 |

- 80g蛇腹カートリッジが使用できます。

シャシーグリース



- シャシーグリース
- 日産グリース社

| 品番 | 内容量 | 使用温度範囲 | 仕様 | 入数 | 取扱価格 |
|-----------|------|----------|--------|-----|--------|
| EA991C-1 | 400g | -10~60°C | NLGI-1 | 1本 | 420円 |
| EA991C-11 | 400g | -10~60°C | NLGI-1 | 20本 | 6,980円 |

- カルシウム石鹸基
- 軽荷車の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に。
- 色…褐色

二硫化モリブデングリース



- 二硫化モリブデン配合
- 日産グリース社

| 品番 | 内容量 | 使用温度範囲 | 仕様 | 入数 | 取扱価格 |
|-----------|------|----------|--------|-----|---------|
| EA991C-2 | 400g | -10~60°C | NLGI-1 | 1本 | 760円 |
| EA991C-12 | 400g | -10~60°C | NLGI-1 | 20本 | 12,700円 |

- 鉱油+カルシウム石鹸基
- 特に耐摩耗性が優れています。
- 色…灰黒


グリースガン用ノズル



| 品番 | ノズル | 全長 (mm) | 取扱価格 |
|-------------|--------|---------|--------|
| EA991CF-101 | ストレート | 115 | 790円 |
| EA991CF-102 | ストレート | 180 | 970円 |
| EA991CF-103 | ストレート | 250 | 1,060円 |
| EA991CF-104 | ストレート | 450 | 1,520円 |
| EA991CF-105 | バンド | 167 | 1,980円 |
| EA991CF-106 | フレキシブル | 337 | 2,630円 |

- EA991CF、CF-8~50用(同真)
- ノズルねじサイズ…R1/8"

リチウムグリース



- リチウム石鹸基
- 日産グリース社

| 品番 | 内容量 | 使用温度範囲 | 仕様 | 入数 | 取扱価格 |
|-----------|------|-----------|--------|-----|--------|
| EA991C-3 | 400g | -10~120°C | NLGI-1 | 1本 | 530円 |
| EA991C-13 | 400g | -10~120°C | NLGI-1 | 20本 | 8,820円 |

- 酸化安定性に優れ、長期使用に耐えます。
- 色…黄褐色

極圧リチウムグリース



| 品番 | 内容量 | 使用温度範囲 | 仕様 | 入数 | 取扱価格 |
|------------|------|-----------|--------|-----|---------|
| EA991C-15 | 400g | -25~120°C | NLGI-2 | 1本 | 600円 |
| EA991C-15C | 400g | -25~120°C | NLGI-2 | 20本 | 10,700円 |
| EA991C-31 | 80g | -25~120°C | NLGI-2 | 1本 | 290円 |
| EA991C-31B | 80g | -25~120°C | NLGI-2 | 30本 | 7,780円 |

- 精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、極圧剤や防錆剤などの添加物を配合した極圧グリース。
- 色…油褐色
- 機械の軸受や高荷重がかかる摺動部の潤滑に。


極圧グラファイトグリース



| 品番 | 内容量 | 使用温度範囲 | 仕様 | 入数 | 取扱価格 |
|------------|------|-----------|--------|-----|---------|
| EA991C-17 | 400g | -20~200°C | NLGI-2 | 1本 | 1,200円 |
| EA991C-17C | 400g | -20~200°C | NLGI-2 | 20本 | 21,600円 |
| EA991C-30 | 80g | -20~200°C | NLGI-2 | 1本 | 470円 |

- ウレア系
- 耐熱性、耐水性、耐摩耗に優れており衝撃荷重にも強い他、水に溶解しにくく水分混入による酸化や漏洩がないので長期間安定した潤滑に。
- 色…黒

シャシーグリース



| 品番 | 内容量 | 使用温度範囲 | 仕様 | 入数 | 取扱価格 |
|------------|------|---------|--------|-----|--------|
| EA991C-14 | 400g | -5~70°C | NLGI-2 | 1本 | 360円 |
| EA991C-14B | 400g | -5~70°C | NLGI-2 | 20本 | 6,350円 |

- 色…茶褐色
- 各種車輪の定回りに広く使用されている汎用タイプのグリース
- 付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適しています。

極圧二硫化モリブデングリース



| 品番 | 内容量 | 使用温度範囲 | 仕様 | 入数 | 取扱価格 |
|------------|------|-----------|--------|-----|---------|
| EA991C-16 | 400g | -25~120°C | NLGI-2 | 1本 | 790円 |
| EA991C-16C | 400g | -25~120°C | NLGI-2 | 20本 | 14,100円 |
| EA991C-32 | 80g | -25~120°C | NLGI-2 | 1本 | 340円 |
| EA991C-32B | 80g | -25~120°C | NLGI-2 | 30本 | 9,210円 |

- 精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに二硫化モリブデンや極圧剤を配合した極圧グリース。
- 色…黒
- 耐摩耗性に優れ、衝撃荷重に強いいため、高荷重がかかる箇所の潤滑に。


オイル



- 材質…-11~22: 真鍮、硬質ガラス
- -23、-24、-33~44: 真鍮、アクリル

| 品番 | ねじサイズ | 容量 | 口径 | 取扱価格 |
|------------|-------|-------|-------|---------|
| EA991CV-11 | G1/8" | 28mL | 38mm | 2,630円 |
| EA991CV-12 | G1/8" | 71mL | 50mm | 3,490円 |
| EA991CV-21 | G1/4" | 28mL | 38mm | 2,630円 |
| EA991CV-22 | G1/4" | 71mL | 50mm | 3,490円 |
| EA991CV-23 | G1/4" | 216mL | 75mm | 6,180円 |
| EA991CV-24 | G1/4" | 531mL | 100mm | 10,900円 |
| EA991CV-33 | G3/8" | 216mL | 75mm | 6,180円 |
| EA991CV-34 | G3/8" | 531mL | 100mm | 10,900円 |
| EA991CV-44 | G1/2" | 531mL | 100mm | 11,800円 |

低温用シリコングリース




- 色…白

| 品番 | 内容量 | 使用温度範囲 | 仕様 | 取扱価格 |
|-----------|-----|-----------|--------|--------|
| EA991C-37 | 80g | -70~180°C | NLGI-2 | 2,080円 |

- 低温で固まりにくく、あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。

ウレアグリース



- 色…薄茶色

| 品番 | 内容量 | 使用温度範囲 | 仕様 | 入数 | 取扱価格 |
|------------|-----|-----------|--------|-----|--------|
| EA991C-36 | 80g | -20~200°C | NLGI-2 | 1本 | 300円 |
| EA991C-36B | 80g | -20~200°C | NLGI-2 | 30本 | 8,090円 |

- 耐熱性、耐水性に優れ、防錆効果や耐摩耗性にも富み、長期潤滑が可能です。

高温用シリコングリース



- 色…白

| 品番 | 内容量 | 使用温度範囲 | 仕様 | 取扱価格 |
|-----------|-----|-----------|--------|--------|
| EA991C-38 | 80g | -30~200°C | NLGI-2 | 2,080円 |

- 高温で垂れ落ちにくく、あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。

グリースカップ



- 材質…真鍮(金ニス塗装)

| 品番 | ねじサイズ | 口径 | 取扱価格 |
|------------|-------|------|------|
| EA991CW-1A | G1/8" | 25mm | 540円 |
| EA991CW-2A | G1/4" | 32mm | 980円 |

オイルカップ



- オイル専用の給油口です。
- ふたはスプリングで閉まります。
- 材質…真鍮(ニッケルメッキ)

| 品番 | ねじサイズ | 全長 | 取扱価格 |
|------------|---------|--------|------|
| EA991CW-12 | M6×1.0 | 13.5mm | 180円 |
| EA991CW-13 | M8×1.25 | 15mm | 220円 |
| EA991CW-21 | G1/8" | 15mm | 180円 |
| EA991CW-22 | G1/4" | 19mm | 390円 |

L型オイルカップ



- オイル専用の給油口です。
- フタはスプリングで閉まります。

| 品番 | ねじサイズ | サイズ | 取扱価格 |
|------------|---------|--------------------|------|
| EA991CW-32 | M6×P1.0 | 10mm(口径)×20.5mm(高) | 360円 |
| EA991CW-42 | R1/8" | 10mm(口径)×20.5mm(高) | 360円 |

- 材質…真鍮(ニッケルメッキ)

【適合グリースマークについて】

- 蛇腹グリース
- カートリッジ
- 手詰め