

### グリースニップルセット [インチ]



(アメリカ)  
● UNF $\frac{1}{4}$ "-28 $\frac{1}{8}$ " PTFEのニップル10個セット

品番 EA991CX-101 税抜価格 10,550円

- スチール製 亜鉛メッキ
  - タップ&ニップル脱着レンチ付属
- | ねじサイズ                  | 直   | 45° | 90° |
|------------------------|-----|-----|-----|
| UNF $\frac{1}{4}$ "-28 | 40個 | 10個 | 10個 |
| $\frac{1}{8}$ " PTFE   | 20個 | 10個 | 10個 |

### グリースニップルレンチ



(ドイツ)  
● 材質…スチール  
● 固着したグリースニップルを取外す工具です。

品番	対応ニップル対辺	ねじ山修正タップ	税抜価格
EA991CY-21	8.0-9.0mm	$\frac{1}{8}$ " PTFE用	2,360円
EA991CY-22	10.0-11.0mm	UNF $\frac{1}{4}$ "用	3,000円

- 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
- サイズ…21・68×15×45(H)mm、22・85×18×51(H)mm

### ユニバーサルベアリングパッカー



(アメリカ)  
● 直径…110mm  
● ベアリングを間に挟み、グリースを注入します。

品番 EA991WA-1 税抜価格 2,160円

- 適用ベアリング…内径:12mm以上、外径:28~100mm

### グリース用チャージングホース



(ドイツ)  
● ホース内径…6mm  
● 取付ねじ径…G $\frac{3}{4}$ "  
● 使用圧力…40MPa

品番	ホース長	税抜価格
EA125PA-1	1m	6,140円
EA125PA-2	2m	7,200円
EA125PA-3	3m	8,540円
EA125PA-5	5m	11,200円

### グリースチャージガンセット



- 手動式
- 容量…5kg
- ホース長…1.5m
- スチール製
- 増圧式ガン付

品番	最大吐出圧力	最大吐出量	税抜価格
EA991CG-3	69MPa	3m $\bar{2}$	69,300円

- ノズルねじサイズ…R $\frac{1}{8}$ "
- タンク付
- サイズ… $\phi$ 220×450(H)mm
- 重量…4.4kg

### [EA991CG-2,3,5用] 増圧ガン




- EA991CG-2、-3、-5用
- サイズ…310×210mm
- 重量…900g
- 特殊アルミ製
- かみ込み式のカブラーでニップルをしっかりつかめます。

品番 EA991CG-30 税抜価格 45,900円

- ノズルねじサイズ…R $\frac{1}{8}$ "
- 高圧・高容量の切替がワンタッチで可能です。

### サイズ変換用ニップル



● アメリカねじ (NPT) を日本ねじ (Rc) に変換するアダプターです。  
● 材質…真鍮

品番	ねじ径		税抜価格
	オス (NPT)	メス (Rc)	
EA141AY-111	$\frac{1}{8}$ "	$\frac{1}{8}$ "	520円

### グリース充填ポンプ



(アメリカ)  
● 強度と耐久性に優れた頑丈な作りになっています  
● 手動式  
● 16kg缶に直接セットできます。

品番	最大吐出量	税抜価格
EA991CN-21	28m $\bar{2}$	11,300円

- サイズ… $\phi$ 310×610(H)mm
- 重量…3.2kg
- スチール製

### ベアリングパッカー



(アメリカ)

品番 EA991WA-2 税抜価格 5,230円

- サイズ… $\phi$ 104×121mm
- 適用ベアリングサイズ…内径:21mm以上、外径:28~88mm以下
- ピストンにより古いグリースを追い出しながら、新しいグリースを注入できます。

### オイル用チャージホース



(ドイツ)

- ホース内径…20mm
- 取付ねじ径…G $\frac{3}{4}$ "
- 使用圧力…10.5MPa

品番	ホース長	税抜価格
EA125PB-1	1m	10,900円
EA125PB-2	2m	13,100円
EA125PB-3	3m	15,000円
EA125PB-4	4m	16,800円
EA125PB-5	5m	19,000円
EA125PB-8	8m	24,800円

### グリースチャージガンセット



- 手動式
- 16kg缶に直接セットできます。
- 重量…6kg
- スチール製

品番	最大吐出圧力	最大吐出量	税抜価格
EA991CG-5	69MPa	3m $\bar{2}$	103,300円

- ホース長…3m
- ノズルねじサイズ…R $\frac{1}{8}$ "
- 増圧式ガン付
- サイズ… $\phi$ 315×830(H)mm

### グリースニップル



(アメリカ)

ストレート 45° 65° 90° (10個価格)

品番	ねじサイズ	形状	六角対辺	税抜価格
EA991CX-311	UNF $\frac{1}{4}$ "	ストレート	$\frac{9}{16}$ "	640円
EA991CX-312	UNF $\frac{1}{4}$ "	45°	$\frac{3}{8}$ "	1,650円
EA991CX-313	UNF $\frac{1}{4}$ "	90°	$\frac{3}{8}$ "	1,270円
EA991CX-314	PTF $\frac{1}{8}$ "	ストレート	$\frac{7}{16}$ "	740円
EA991CX-315	PTF $\frac{1}{8}$ "	45°	$\frac{7}{16}$ "	1,420円
EA991CX-316	PTF $\frac{1}{8}$ "	65°	$\frac{7}{16}$ "	1,240円
EA991CX-317	PTF $\frac{1}{8}$ "	90°	$\frac{7}{16}$ "	1,420円
EA991CX-318	PTF $\frac{1}{4}$ "	ストレート	$\frac{9}{16}$ "	1,510円

- 腐食に強い亜鉛メッキ仕上げ
- 材質…スチール製亜鉛メッキ

### グリースチャージャー



- 16kg缶用
- 適用ベアリング… $\phi$ 15~100mm
- 自動車や建設機械などの幅広いサイズのベアリングに適用します。

品番 EA991CP 税抜価格 107,000円

- ベアリングをアッパー・ロアコーンでロックするためコーンとベアリングの隙間からグリースが出るのを防ぎます。

### グリースチャージガンセット



(ドイツ)

- 手動式
- 16kg缶に直接セットできます。
- サイズ… $\phi$ 350×650(H)mm
- 重量…6kg
- ホース長…1.5m
- NLGI-1~2

品番	最大吐出量	税抜価格
EA991CG-9	30m $\bar{2}$	30,800円

- ノズルねじサイズ…M10×P1.0
- スチール製

### グリースチャージガンセット



- 手動式
- 2.5kg缶に直接セットできます。
- ホース長…1.5m

品番	最大吐出圧力	最大吐出量	税抜価格
EA991CG-2	69MPa	3m $\bar{2}$	62,200円

- 増圧式ガン付
- ノズルねじサイズ…R $\frac{1}{8}$ "
- サイズ… $\phi$ 180×360(H)mm (タンク別売)
- 重量…3.4kg
- スチール製

### スチール缶



- スチール製
- サイズ… $\phi$ 150×173mm
- 市販の16kg缶からの詰め替え用に。
- 容量…2.5kg

品番 EA991CG-2B 税抜価格 4,130円

- EA991CG-2用
- 重量…550g

### グリースニップルレンチ



(アメリカ)

品番	対応ニップル六角対辺	ねじ山修正タップ	税抜価格
EA991CX-51	Hex $\frac{9}{16}$ "- $\frac{3}{8}$ "	$\frac{1}{4}$ "-28	2,930円
EA991CX-52	Hex $\frac{7}{16}$ "	$\frac{1}{8}$ " NPT	3,160円

- ストレート・アングルタイプの継手の取り外しに。
- サイズ…51・70×15×45(H)mm、52・80×18×55(H)mm

### グリース充填ポンプ



(ドイツ)

品番	最大吐出量	税抜価格
EA991CG-8	30m $\bar{2}$	21,200円

- 手動式
- 16kg缶に直接セットできます。
- ノズルねじサイズがM10×P1.0のグリースガンへグリースを移し替えるためのグリース充填専用ポンプです。
- NLGI-1~2
- サイズ… $\phi$ 350×670(H)mm
- 重量…4.4kg
- スチール製

### (エア式) グリースチャージガンセット



(ドイツ)

品番	最大吐出圧力	最大吐出量	税抜価格
EA991CG-10	40MPa	1100g/min	90,900円
EA991CG-11	EA991CG-10用トローリ		9,470円

- エア式
- 16kg缶に直接セットできます。
- サイズ… $\phi$ 350×880(H)mm
- 重量…10.4kg
- ホース長…2m
- NLGI-1~2
- 取入口…G $\frac{1}{4}$ "
- ノズルねじサイズ…G $\frac{1}{8}$ "
- エア使用圧力…0.2~1MPa
- エア消費量…400 $\bar{2}$ /min
- スチール製
- グリースを99%無駄なく使用できる為、缶へのグリース残りが発生しません。

### グリースチャージガンセット



- 手動式
- 16kg缶に直接セットできます。

品番	最大吐出圧力	最大吐出量	税抜価格
EA991CG-7	34.5MPa	4m $\bar{2}$	76,000円

- 重量…7.5kg
- スチール製
- ホース長…1.8m
- サイズ… $\phi$ 308×435(H)mm
- ノズルねじサイズ…R $\frac{1}{8}$ "

### グリースチャージガン用ホース



品番	仕様	税抜価格
EA991CG-3A	ピンタイプ用	10,400円
EA991CG-3B	フレキシブル410mm	13,200円

- かみ込み式カブラー(3枚爪など)に取りつけられます。
- ノズルねじサイズ…R $\frac{1}{8}$ "
- EA991CG-2、-3、-5、11EA991CG-6用