

LANケーブルテスター



ELECOM

品番 EA712AF-10 税抜価格 9,800円

- 測定範囲…ケーブル長さ:0.5~100mまで(一部90mまで)
- 1~8番ピンの導通チェック、ストレート/クロスケーブルの判別
- 電源…9V電池×1個(付属)
- サイズ…36(W)×141(D)×24(H)mm
- 両端にLANケーブルを差し込むだけの簡単操作
- すでに敷設しているケーブルでも簡単にテストできます。

LANケーブルテスター



SANWA

品番 EA712AF-12 税抜価格 10,700円

- LANケーブルの接続・断線・誤配線が一目でわかります。
- 適合ケーブル種類…CAT5, 5e, 6, 6e, 7 (10BASE-T, 10BASE-2, 10~100BASE, TX) RJ45, RJ11, 258A, TIA568A/568B, Token Ring
- 測定範囲…0.5~50m
- サイズ…本体:65(W)×32(D)×120(H)mm, リモートチェッカー:30(W)×28(D)×100(H)mm
- 電源…9V乾電池×1個(付属)
- 自動/手動スキャン機能付
- アースのチェックも可能です。
- 付属品…リモートチェッカー、RJ45ケーブル、BNCアダプターケーブル×2本、BNCアダプター、布製ポーチ

LANケーブルテスター



HIOKI

- 断線箇所までわかるLANケーブルテスター
- 測定可能ケーブル…ツイストペアケーブル特性インピーダンス100Ωシールド付/シールドなし CAT3, 4, 5, 5e, 6
- ケーブル長測定…2~300m

OK	ID	U	NG	ID	--
36	45	78	36	45	78
11	11	11	12	36	45
20.1m	10	19	19	19	19

ストレーケーブル

【OK表示画面例】
20.1mのストレーケーブルです。(シールドあり)

【NG表示画面例】
1番と2番が3665から10mの位置でショートしています。(シールドなし)

品番 EA712AF-14 税抜価格 49,800円

- 測定可能コネクタ…RJ-45コネクタ
- 機能…ワイヤマップ測定、ディレクション測定
- 電源…単3電池×2本(付属)
- サイズ…85(W)×33(D)×130(H)mm ●重量…160g

LANケーブルテスター



SANWA

品番 EA712AF-21 税抜価格 3,200円

- LANケーブルの短絡、交差、極性反転及び断線のチェックに
- 適用…STP, UTPケーブル300m以下
- LEDランプで表示
- サイズ…28(W)×25(D)×106(H)mm
- 電源…LR44×4個(付属)

LANケーブルテスター(PORT Finder機能)




SANWA

品番 EA712AF-32 税抜価格 56,800円

- ショート・オープン・ミスワイヤ・逆配線・スプリットペア・シールド状況を検査できます。
- トーンジェネレータは任意もしくは全てのピンに対して信号送出可能です。
- テスト結果を結線図でわかりやすくLCD表示します。
- 測定可能ケーブル…ツイストペアケーブル(UTP/STP)
- 測定可能コネクタ…RJ-45コネクタ(UTP/STP)
- 電源…単4電池×3個(付属)
- サイズ…82(W)×138(D)×32(H)mm
- 付属品…専用キャリングケース、パッチケーブル(RJ-45-ワニ口クリップ×2)
- 重量…130g(メインユニット)、15g(リモートユニット)

LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)




SANWA

品番 EA712AF-34 税抜価格 20,800円

- ケーブルの導通・断線・結線ミスやグラウンドの有無を調べることができます。
- PoEの有無を数秒で確認できます。
- 測定可能ケーブル…ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル ※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。
- 測定可能コネクタ…RJ-45(UTP/STP) RJ-11RG-58(BNCケーブル)
- 親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。
- サイズ…親機:68(W)×26(D)×105(H)mm 子機:31(W)×25(D)×102(H)mm
- 電源…9V電池×1(付属品)
- 重量…115g
- IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。

LANケーブルテスター(リモートユニット搭載)



SANWA

品番 EA712AF-33 税抜価格 9,500円

- 電源…単4電池×2個(付属)
- サイズ…54(W)×124(D)×31(H)mm
- 重量…106g
- 測定可能ケーブル…ツイストペアケーブル(UTP/STP)
- 本体内にリモーターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。

LANケーブルテスター(液晶表示)



SANWA

品番 EA712AF-31 税抜価格 39,800円

- LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性を液晶表示でチェックできます。
- プローブでの識別のための信号発生機能を内蔵、ネットワーク工事に欠かせないテスターです。
- 本体内にリモーターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。
- 測定可能ケーブル…ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル ※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。
- ケーブル長を計測可能で、計測した数値を4個まで記憶できるメモリー機能付き。
- 電源…9V乾電池×1個(付属)
- サイズ…93(W)×205(D)×40(H)mm ●重量…310g
- 付属品…専用キャリングケース、TEL用アタッチメント

LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)



SANWA

品番 EA712AF-36 税抜価格 3,800円

- ケーブルの導通・断線・結線ミスやグラウンドの有無を調べることができます。
- LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。
- USB(microUSB)ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器(DC5V)を接続すると、9V乾電池がない状態でもLANケーブルテスターLEDライトが使用になります。
- ★子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。
- 導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。
- 測定可能ケーブル…ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル ※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。
- 測定可能コネクタ…RJ-45(UTP/STP)RJ-11
- 電源…9V電池×1個
- サイズ…親機:70(W)×26(D)×104(H)mm 子機:35(W)×26(D)×104(H)mm
- 重量…68g(マスターユニット)、42g(リモートユニット)

ケーブルチェッカー



Laserliner

品番 EA711GL-1 税抜価格 4,700円

- 非接触でLAN, TV, 電話、オーディオ、その他電気回路のチェックができます。
- トランスミッター…出力電流:10mA 測定長さ:100m以下 電源:単4電池×2本(付属) サイズ:80×46×152(H)mm
- レシーバー…出力電流:30mA 電源:LR44×4個(付属) サイズ:26×17×148(H)mm
- 付属品…テスターミナル、アダプター

LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)



SANWA

品番 EA712AF-35 税抜価格 4,500円

- ケーブルの導通・断線・結線ミスやグラウンドの有無を調べることができます。
- 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。
- 測定可能コネクタ…RJ-45(UTP/STP)RJ-11
- 測定可能ケーブル…ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル ※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。
- 電源…9V電池×1個(付属)
- サイズ…親機:66(W)×29.5(D)×105.5(H)mm 子機:37(W)×28(D)×105.5(H)mm
- 重量…70g(マスターユニット)、48g(リモートユニット)
- 付属品…収納ケース

トーンプローブセット(LAN・電話回線用)



GOODMAN

品番 EA712GD-22 税抜価格 49,000円

- LAN配線チェッカー付の送信機を装備した電話・LAN兼用セット
- 電源…9V電池(付属):送信機・受信機各1個
- サイズ…送信機:106×52×30mm 受信機:231×55×28mm
- 重量…送信機:170g, 受信機:145g
- 電話回線と同軸ケーブルにも対応
- LED表示のバッテリーチェック機能付き
- 付属品…先端チップ、専用ソフトケース

マルチワイヤートレーサー



SPERRY

品番 EA711GF 税抜価格 10,200円

- 特長…同軸ケーブル、LANケーブル(RJ45:CAT5)、電話線ケーブル(RJ11)、スピーカーケーブルの回路チェックができます。
- ワニ口クリップ付
- 音とランプでお知らせします。
- 電源…トランスミッター:単4電池×2本(付属) レシーバー:LR44×4個(付属)
- サイズ…トランスミッター:75(W)×47(D)×158(H)mm レシーバー:149(W)×24(D)×31(H)mm ●重量…トランスミッター:192g, レシーバー:40g

ラインチェッカー



T-gami

品番 EA711H-10A 税抜価格 89,800円

- 探査方式…信号電流による磁束検出
- 判定方法…10個のLEDランプ点滅(受信レベル表示)及びブザー音
- 電源…9V電池×1個(付属)
- サイズ…192×45×25mm ●重量…約130g
- 活線状態でのブレーカーの探査、死線、活線での配線経路探査、停電状態での漏電点探査、電圧回路チェックに。

LCRメーター



sanwa

品番 EA711TB 税抜価格 31,800円

EA711TB-102 替クリップリード(赤・黒) 900円

オプション

EA711TB-101	接続ユニット	8,000円
EA711TB-103	SMDクリップリード	3,300円

- Ls/Lp…20.000uH/200.000uH/2000.0uH/20.000mH/200.00mH/20.000H/200.00H/20000.0H/20.000KH
- Cs/Cp…200.00pF/2000.0pF/20000.0nF/20.000uF/200.0uF/2000.0uF/20.00mF
- Rs/Rp…20.000Ω/200.00Ω/2.0000kΩ/20.000kΩ/200.00kΩ/2.0000MΩ/20.000MΩ/200.00MΩ
- 抵抗…200.00Ω/2.0000kΩ/20.000kΩ/200.00kΩ/2.0000MΩ/20.000MΩ/200.00MΩ
- 電源…9V電池×1個(付属)
- サイズ…87(W)×45(D)×184(H)mm
- 重量…約400g
- 付属品…クリップリード、携帯ケース
- オートLCR機能で、L/C/R/Sモード/Pモードの自動判別測定も可能
- データホールド機能、バックライト付

USBポートチェッカー



GB

品番 EA764A-151 税抜価格 1,550円

- ポート、スマートフォンの充電器、ケーブルの問題を検知します
- サイズ…76(W)×25(D)×15.8(H)mm
- 測定範囲…(AC/DC) 3~6V
- USBタイプ…3.0~3.1 (TypeA)
- LEDランプで表示
- 適切な配線、極性をテストします。

USBポートテスター



GB

品番 EA764A-161 税抜価格 2,340円

- USBポートの電流と電圧を測定可能。
- サイズ…63.5(W)×25.4(D)×12.7(H)mm
- 電流測定範囲…0~3A/DC
- 電圧測定範囲…3~5.5V/DC
- 分解能…電流:0.01A, 電圧:0.01V
- 精度…電流:±2%, 電圧:±2%
- USBタイプ…3.0~3.1 (TypeA)
- 電流と電圧を交互表示します。

USBポートテスター

(アメリカ)

品番 EA764A-161 税抜価格 2,340円

- USBポートの電流と電圧を測定可能。
- サイズ…63.5(W)×25.4(D)×12.7(H)mm
- 電流測定範囲…0~3A/DC
- 電圧測定範囲…3~5.5V/DC
- 分解能…電流:0.01A, 電圧:0.01V
- 精度…電流:±2%, 電圧:±2%
- USBタイプ…3.0~3.1 (TypeA)
- 電流と電圧を交互表示します。

壁面探知
水質・ガス計測
電気計測
照度・回転・騒音計測
温度・湿度計
差圧計