

### デジタルミニクランプメーター



- 真の実効値測定可能
- 交流電流…60/300A
- 分解能…0.01A
- クランプ内径…φ22mm
- 機能…オートパワーオフ、バックライト
- 電源…単4電池×2本(付属)
- サイズ…54(W)×31(D)×145(H)mm
- 重量…120g
- キャリングポーチ付

品番 EA708D-1A 税抜価格 9,800円

### デジタルミニクランプメーター



- 真の実効値測定可能
- 直流電流…60/400A
- 交流電流…60/400A
- 直流+交流電流…400A
- ピークホールド(400Aレンジ固定)機能搭載で起動電流などの測定も可能
- クランプ内径…25mm

品番 EA708D-3A 税抜価格 21,800円

### リーククランプメーター



- 直流・交流電圧…600.0V
- 交流電流…60.00m/600.0m/60.00/400.0A
- 抵抗…999.9Ω
- クランプ内径…40mm

品番 EA708D-10A 税抜価格 39,800円

### デジタルクランプメーター



- 直流・交流電圧…400/600V
- 直流・交流電流…40/400A
- 抵抗…400Ω
- データホールド、レンジホールド機能
- 導通ブザー
- クランプ内径/開口径…25/29mm
- 電源…単4電池×2本(付属)

品番 EA708D-13 税抜価格 19,980円

### デジタルクランプメーター



- 真の実効値測定可能
- 直流電圧…600.0V
- 交流電圧…600.0V
- 交流電流…66.00/660.0A
- 抵抗…660.0Ω
- 周波数…電圧:660.0/6.666k/66.00k/100.0kHz、電流:660.0/6.666k/30.00kHz
- クランプ内径…30mm

品番 EA708D-13G 税抜価格 15,800円


### Bluetooth無線技術搭載 デジタルクランプメーター



- 機能…データホールド、オートパワーオフ、バックライト付
- 電源…単4電池×2本(付属)
- サイズ…54(W)×31(D)×145(H)mm
- 重量…120g
- キャリングポーチ付

品番 EA708D-4 税抜価格 32,800円

### デジタルクランプメーター



- 機能…導通チェック、ホールド、LPF(ローパスフィルター)、最大・最小値表示、バックライト、オートパワーセーブ、電池消耗警告表示
- 電源…単4電池×2本(付属)
- サイズ…83(W)×38(D)×206(H)mm
- 重量…320g
- 付属品…テストリード、携帯ケース
- 交流電流はインバーターなどの高周波をカットするLPF機能を搭載。

品番 EA707NA-8 替テストリード 1,200円

### デジタルクランプメーター



- 直流電圧…400m/4/40/400/600V
- 交流電圧…400m/4/40/400/600V
- 交流電流…400/1000A
- 抵抗…400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
- クランプ内径…54mm
- 電源…単4電池×2本(付属)
- サイズ…95(W)×45(D)×238(H)mm

品番 EA708D-14A 税抜価格 11,400円

### デジタルクランプメーター



- 機能…導通チェック、INRUSH機能、最大・最小値ホールド、データホールド、オートパワーオフ、バックライト
- 電源…単4電池×2本(付属)
- サイズ…69(W)×38(D)×208(H)mm
- 重量…265g(電池含む)
- 付属品…テストリード、携帯ケース、ピンキャップ
- 測定機器の電源投入時の電流が測定可能(INRUSH機能)

品番 EA707NA-8 替テストリード 1,200円

### デジタルクランプメーター(周波数測定)



- 直流・交流電圧…400/600V
- 交流電流…40/400A
- 抵抗…400Ω
- 周波数(電圧)…4k/40k/400k/4M/10MHz
- 周波数(電流)…20~4k/10kHz
- データホールド機能
- 導通ブザー
- クランプ内径/開口径…25/29mm
- 電源…単4電池×2本(付属)

品番 EA708D-15 税抜価格 9,980円

### デジタルクランプメーター



- 真の実効値測定可能
- 交流電流…199.9/600A
- 交流電圧…199.9/600V
- 抵抗…199.9Ω
- クランプ内径…25mm
- 電源…単4電池×2本(付属)
- サイズ…50(W)×29(D)×187(H)mm
- 重量…約210g
- 機能…導通ブザー、データホールド

品番 EA708D-16A 税抜価格 9,500円

### デジタルクランプメーター



- 直流電圧…400m/4/40/400/600V
- 交流電圧…400m/4/40/400/600V
- 交流電流…400/1000A
- 抵抗…400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
- クランプ内径…54mm
- 電源…単4電池×2本(付属)
- サイズ…95(W)×45(D)×238(H)mm

品番 EA707NA-8 替テストリード 1,200円

### デジタルクランプメーター



- 真の実効値測定可能
- 直流電圧…6/60/600V
- 交流電圧…6/60/600V
- 交流電流…400/1200A
- 抵抗…600Ω
- オート抵抗…6k/60k/600k/6MΩ
- 静電容量…100n/1000n/10μ/100μ/2000μF
- 周波数…9.999/99.99/9.999k/30kHz
- クランプ内径…54mm

品番 EA708D-17A 税抜価格 18,700円

### デジタルクランプメーター



- 真の実効値測定可能
- 直流電圧…600.0V
- 交流電圧…600.0V
- 直流電流…60.00/600.0A
- 交流電流…60.00/600.0A
- 抵抗…999.9Ω
- クランプ内径…30mm
- 機能…導通チェック、ゼロ設定、ピークホールド、データホールド、オートパワーオフ、バックライト

品番 EA708D-18 税抜価格 24,000円

### デジタルクランプメーター



- 真の実効値測定可能
- 直流・交流電流…200/2000A
- 直流・交流電圧…6/60/600/1000V
- 抵抗…600/6k/60k/600k/6M/40MΩ
- 周波数…10~1999Hz
- 導通チェック、ダイオードテスト、LPF機能他

品番 EA707NA-2 替テストリード 1,000円


### デジタルリーククランプメーター(lor測定)



- 事業用電気設備の巡視点検に必要な電圧測定、負荷電流測定、漏洩電流が1台で測定可能。
- 三相三線△結線でR相とT相の同時地絡検出
- lor値とlo値の同時表示

品番 EA708D-20A 税抜価格 108,000円


### デジタルクランプメーター



- 電源…単4電池×2本(付属)
- サイズ…95(W)×45(D)×238(H)mm
- 重量…約290g
- ケース、テストリード付
- ピンキャップ付

品番 EA707NA-8 替テストリード 1,200円

### デジタルクランプメーター



- 電源…単4電池×2本(付属)
- サイズ…69(W)×38(D)×208(H)mm
- 重量…260g(電池含)
- 付属品…テストリード、携帯ケース
- 最大800A(DC、AC)まで測定可能なデジタルクランプメーター
- ピンキャップ付

品番 EA707NA-8 替テストリード 1,200円

### デジタルクランプメーター



- クランプ内径…55mm
- 電源…単3電池×2本(付属)
- サイズ…97(W)×43(D)×264(H)mm
- 重量…640g
- テストリード付
- ピンキャップ付
- カテゴリIV対応の多機能メーター

品番 EA708D-26 税抜価格 33,800円

### デジタルクランプメーター



- 測定項目…基準電圧、交流電流(mA・A)、交流電流(lo)、抵抗分漏洩電流(lor)、絶縁抵抗(演算値)
- 測定範囲…基準電圧:600V、交流電流(mA・A):99.99mA~999.9mA、99.99A~500A、交流電流(lo):99.99mA~999.9mA、抵抗分漏洩電流(lor)単相:0.00mA~99.99mA、100.0mA~999.9mA、三相:0.00mA~99.99mA、100.0mA~999.9mA、100mA~1155mA
- 絶縁抵抗:0.000~9.999MΩ
- 機能…MAXホールド機能、AVGモード、データホールド、オートパワーOFF(約30分)
- クランプ内径…35mm
- 電源…単4電池×2本(付属)
- サイズ…83(W)×41(D)×206(H)mm
- 付属品…テストリード、延長用リードセット、クリップアダプター、携帯ケース

品番 EA707NA-26 替テストリード 1,600円

### デジタルクランプメーター(フレキシブルセンサー)



- 真の実効値測定可能
- 交流電流…30/300/3000A
- クランプ内径…最大150mm
- 電源…単4電池×2本(付属)
- サイズ…70(W)×26(D)×120(H)mm
- ケーブル長…約1.8m
- 重量…280g
- データホールド、オートパワーオフ

品番 EA708D-28 税抜価格 29,800円

### デジタルクランプメーター



- 直流電圧…2/200/1000V
- 交流電圧…200/750V
- 交流電流…20/200/600A
- 抵抗…200/200kΩ
- クランプ内径…34mm
- 電源…9V電池×1個(付属)
- サイズ…82(W)×33(D)×192(H)mm
- 重量…270g
- テストリード付

品番 EA708AD-1 税抜価格 7,900円

### デジタルクランプメーター



- 直流・交流電流…40/400A
- 直流電圧…400m/4/40/400/600V
- 交流電圧…4/40/400/600V
- 抵抗…400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
- 周波数…10/100/1k/10k/100k/1M/10MHz
- クランプ内径…28mm

品番 EA708AD-4 税抜価格 12,000円

### デジタルクランプメーター



- 機能…導通チェック、デューティ、ダイオードチェック、データホールド
- 電源…9V電池×1個(付属)
- サイズ…76(W)×30(D)×208(H)mm
- 重量…195g
- 付属品…テストリード、ストラップ

品番 EA708E-1 税抜価格 14,000円

### デジタルクランプメーター



- 直流・交流電流…200A
- 直流・交流電圧…600V
- 抵抗…999.9Ω
- 周波数…50/400Hz
- 機能…導通チェック、ゼロ設定、ピークホールド、オートパワーオフ、ホールド、バックライト、LEDライト

品番 EA708E-1 税抜価格 14,000円

### ラインセパレーター(クランプアダプター)



- 感度倍率…×1/×10
- 定格電圧…AC125V
- 定格電流…AC10A(連続使用可)
- 簡単に電気器具の消費電流を測定でき、感度を見かけ上×10倍にすることも可能です。

品番 EA708-1C 税抜価格 2,800円

### 真の実効値とは

真の実効値機能とは正弦波以外の交流電圧・電流の真の値を測定できる機能です。

注意 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。



壁面探知  
水質・ガス計測  
電気計測  
照度・回転・騒音計測  
温度・湿度計  
差圧計