


【防水型】食品用温度計

- 測定範囲…-40~250℃
- 分解能…0.1℃
- 測定精度…±(0.1+1digit)
(-40.0~200.0℃)
±0.5℃(上記以外)
- 電源…単4電池×2本(付属)
- サイズ…本体:70(W)×40(D)×171(H)mm
センサー:φ3×100mm
(EA701SC-101A)
- コード長…0.7m

品番 **EA701SC-2B** 税抜価格 **19,800円**

- 重量…155g
- 機能…最高・最低温度表示、HACCP(温度/時間)、プザー(約70dB)、オートパワーオフ
- HACCP機能…設定対象物が設定温度を超えると自動でタイマーをスタートさせます

【EA701SC-2B用】センサー



品番	用途	測定範囲	センサーサイズ(mm)	税抜価格
EA701SC-101A	標準	-40~250℃	φ3×100	9,000円
EA701SC-102A	中心	-40~250℃	φ3×200	10,500円
EA701SC-103A	揚げ油	-40~250℃	φ3×400	13,000円
EA701SC-104A	中心	-40~250℃	φ2×150	12,000円
EA701SC-105A	中心	-40~250℃	φ2×45mm φ3×55mm	13,000円

デジタル温度・湿度計

- 穀物・粉末・紙や布の間に突き刺しての測定に
- 測定範囲…
温度: -10~60℃、
湿度: 20.0~98.0%RH(at23℃)
- 分解能…0.1℃(-9.9℃以上)、
1℃(その他)
- 測定精度…温度: ±0.5℃(15~35℃)
湿度: ±3%RH
- 電源…単4電池×2本(付属)

品番 **EA742GK-10** 税抜価格 **34,800円**

- サイズ…本体:63(W)×40(D)×174(H)mm、
センサー:グリップφ20×224(L)mm、
検出部:φ8×353(L)mm
- 重量…約330g ●コード長…960mm

デジタル温度・湿度計

- 測定範囲…温度: -20~+85℃
湿度: 5~95%RH
- 分解能…0.1℃/0.1%RH
- 測定精度…温度: ±0.5℃、
湿度: ±3%RH
- 最高最低値表示、℃/F切替表示、
ホールド機能
- 電源…9V電池×1個(付属)
- サイズ…73(W)×33(D)×168(H)mm
- 重量…200g
- ケーブル長…920mm
- ハンディタイプで温度・湿度同時表示

品番 **EA742E** 税抜価格 **29,800円**

デジタル温度・湿度計

- 測定範囲…温度: 0~50℃、
湿度: 10~95%RH
- 分解能…0.1℃/0.1%RH
- 測定精度…温度: ±0.6℃、
湿度: ±3%RH
- 電源…単4電池×4本(付属)

品番 **EA742GL** 税抜価格 **27,800円**

- サイズ…本体:68(W)×31(D)×168(H)mm、
プローブ:φ14×220mm
- コード長…510mm
- 重量…約273g(電池含む)
- センサーケーブルは収納し易いカルコードを採用

高精度デジタル温度計セット

- 分解能0.01℃の高精度温度計
- ★現場の温度計の基準器として最適
- 測定精度…±(0.05+1digit)℃/
(at23℃±5℃)
- 機能…最高・最低値、
相対値・平均値表示

品番 **EA701SE-31** 税抜価格 **93,300円**

オプションセンサー

品番	用途	測定範囲(℃)	センサーサイズ(mm)	コード長	税抜価格
EA701SE-33	低温用	-100~50	先端: φ3.2×250	1.5m	44,500円
EA701SE-34	高温用	150~360	先端: φ3.2×300	1.5m	37,300円

- 電源…単4電池×4本(付属)
- サイズ…70(W)×42(D)×169(H)mm
- 重量…220g
- 付属品…収納ケース、センサー設置用クリップ
- 他仕様センサープローブ別売(EA701SE-33、-34)
(付属 中温用センサー仕様)
- センサー測定範囲…0~200℃
- センサー精度…±0.10℃
- サイズ…感温部:φ3.2×250mm
握り手部:φ8×40mm

デジタル温度・湿度計

- 手の届きにくいエアコン吹き出し口等の測定に
- 測定範囲…
温度: -10~60℃、
湿度: 20.0~98.0%RH(at23℃)
- 分解能…0.1℃(-9.9℃以上)、
1℃(その他)
- 測定精度…温度(15~35℃): ±0.5℃
湿度: ±3%RH
- 電源…単4電池×2本(付属)

品番 **EA742GK-20** 税抜価格 **34,800円**

- サイズ…本体:63(W)×40(D)×174(H)mm、
センサー:グリップφ20×224(L)mm、
検出部:φ8×338(L)mm
- 重量…約330g(電池含む) ●コード長…960mm

デジタル温度・湿度計

- 測定範囲…(温度)T1: -20~60℃、
T2: 200~1370℃、
(湿度)5~95%RH
- 分解能…0.1℃/0.1%RH
- 精度…湿度: ±2.5%RH(25℃時)
温度: T1: ±0.7℃
T2: ±0.3℃rdg±1℃
(-400~1,370℃時)
- 最大・最小・偏差表示機能付
- オートオフ機能、ケース付
- 電源…9V電池×1個(付属)
- サイズ…64×30×186(H)mm
- センサープローブ…
φ15×190mm、コード長1.8m
- 重量…335g

品番 **EA742EA-1** 税抜価格 **32,800円**

【EA742EA-1用】温度センサー

品番	名称	税抜価格
EA701BA-61	空調用温度	9,800円
EA701BA-62	小径表面用温度	21,000円
EA701BA-63	表面用【L型】温度	21,000円
EA701BA-64	液体用温度	11,000円
EA701BA-66A	高温測定用温度	19,800円
EA701BA-67	空調用伸縮温度	13,200円

品番	温度範囲	センサーサイズ
EA701BA-61	-40~300℃	φ3.2×150mm
EA701BA-62	-40~500℃	φ15×16mm
EA701BA-63	-40~500℃	φ15×40mm
EA701BA-64	-40~800℃	φ3.2×150mm
EA701BA-66A	-40~1,200℃	φ8×500mm
EA701BA-67	-40~200℃	φ7~13×220~900mm

- センサー…T1: サーマスタ、T2: 熱電対Kタイプ(別売)

【防水型】デジタル温度計

- 分解能…0.1℃
- 精度…±1℃
- 防水構造…IPX7
- 電源…
単4電池×4本(付属)

品番 **EA728AS-21** 税抜価格 **22,000円**

- サイズ…本体:122(W)×30(D)×85(H)mm、
センサー:φ5×500mm
- 重量…205g ●コード長…1.5m
- 指示計は壁掛け対応で、センサー付属のクリップで固定すれば両手がフリー

【ペン型】温度・湿度計



品番	測定項目	税抜価格
EA742DF-1	温度・湿度	11,000円
EA742DF-2	温度・湿度・ 露点・湿球温度	12,000円

- 測定範囲…温度: -10.0~50.0℃、
湿度: 5~95%RH、
露点・湿球温度は演算表示(-2のみ)
- 分解能…温度: 0.1℃、湿度: 0.1%RH
- 測定精度…温度: ±1.0℃、湿度: ±5.0%RH
- 機能…オートパワーオフ、ホールド、最小・最大表示
- 電源…CR2032×1個(付属)
- サイズ…175(W)×16(D)×32(H)mm
- 重量…49g(電池含む)

デジタル温度・湿度計

- 狭い隙間等の測定に
- 測定範囲…
温度: -10~60℃、
湿度: 20.0~98.0%RH(at23℃)
- 分解能…
0.1℃(-9.9℃以上)、
1℃(その他)
- 測定精度…
温度(15~35℃): ±0.5℃、
湿度: ±3%RH
- 電源…単4電池×2本(付属)

品番 **EA742GK-30** 税抜価格 **34,800円**

- サイズ…本体:63(W)×40(D)×174(H)mm、
センサー:グリップφ20×224(L)mm、
検出部:φ6×1000(L)mm
- 重量…約280g(電池含む) ●コード長…1340mm

デジタル温度・湿度計

- 測定範囲…温度: -10~+60℃、
湿度: 0~100%RH
- 精度±1digit…
温度: ±0.5℃(-10~+60℃)、
湿度: ±2.5%(+5~+95%RH)
- 分解能…湿度: 0.1%RH、温度: 0.1℃
- 温度、相対湿度、露点、湿球温度、
圧力露点温度を計測
- 最大・最小値表示、ホールド機能
- 電源…9V電池×1個(付属)
- サイズ…64×40×182mm ●重量…195g

品番 **EA742DR** 税抜価格 **33,000円**

注意 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

デジタル温度・湿度計

- 測定範囲…
温度: 0~50℃
湿度: 10~95%RH
湿球温度: -5.0~49.9℃
露点温度: -28.0~49.0℃
外部センサー(温度):
-19~70℃
- 分解能…0.1℃

品番 **EA742DH-1** 税抜価格 **26,800円**

- オートパワーオフ機能付(時間設定可能)
- 電源…単4電池×2本(付属)
- サイズ…48.4(W)×24.7(D)×178.5(H)mm
- 重量…100g(本体)、32g(外部センサー)
- 外部センサーコード長…約1.2m

デジタル温度・湿度計

- コンピュータールーム、工場内、
研究室等の環境測定に
- 測定範囲…
温度: -10~60℃、
湿度: 20.0~98.0%RH(at23℃)
- 分解能…0.1℃(-9.9℃以上)、
1℃(その他)
- 測定精度…
温度: ±0.5℃(15~35℃)
湿度: ±3%RH
- 電源…単4電池×2本(付属)

品番 **EA742GK-1** 税抜価格 **25,800円**

- サイズ…本体:63(W)×40(D)×174(H)mm、
センサー:φ20×224(L)mm
- 重量…約260g(電池含む)
- コード長…1340mm

デジタル温度・湿度計

- 手の届きにくい吹き出し口等の測定に
- 測定範囲…
温度: -10~60.0℃、
湿度: 20.0~98.0%RH(at23℃)
- 分解能…0.1℃(-9.9℃以上)、
1℃(その他)
- 測定精度…温度: ±0.5℃(15~35℃)
湿度: ±3%RH
- 電源…単4電池×2本(付属)

品番 **EA742GK-40** 税抜価格 **39,800円**

- サイズ…
本体:63(W)×40(D)×174(H)mm、
センサー:グリップφ(8~18.7)×(130~885)mm
- 重量…約310g(電池含む)
- コード長…600~1350mm

デジタル温度・湿度計

- 測定範囲…
温度: -20~+50℃、
湿度: 5~95%RH、
湿球温度: -21.6~+49.7℃
露点温度: -49~+49℃
外部温度: -20~+70℃
- 分解能…0.1℃/0.1%RH
- 測定精度…
温度: ±0.6℃(0~50℃)
湿度: ±3%RH(25℃)
- 電源…単4電池×2本(付属)

品番 **EA742EA-5** 税抜価格 **22,000円**

- サイズ…48×25×178mm ●重量…95g
- 付属品…外部センサー



壁面探知
水質・ガス計測
電気計測
照度・回転・
騒音計測

温度・湿度計
差圧計