

マイクログライNDER (高速型/重作業用)

品番	本体型番	無負荷回転数 (rpm)	最大トルク (cNm)	税抜価格
EA818MA-3A	M212HD	1,000~30,000	4.3	83,400円

●コレットチャック...φ3.0mm、φ6.0mm
●全長...177mm ●重量...341g
●付属品...コレット、カーボンブラシ

マイクログライNDER-用ラパークッション

品番 EA818MB-5 税抜価格 1,200円

●サイズ...72(W)×72(D)×30(H)mm
●ゴム製

コントロールユニット

●電源...AC100V (50/60Hz)
●消費電力...28W
●サイズ...130(W)×254(D)×97(H)mm
●重量...2.3kg
●EA818NA-10A、-11A用コントロールユニット

品番	本体型番	税抜価格
EA818N-20A	NE249	41,800円

●旧EA818NA-10、-11への接続は不可です。

ストレートグラインダーヘッド

品番 本体型番 税抜価格

EA818NA-2A IR-310 23,700円

●コレットチャック...φ2.35、φ3.0mm
●EA818NA-10A、-11Aに取り付けてご使用下さい。

旧EA818NA-7用替ベルト

品番	型番	名称	粒度	税抜価格
EA818LA-120	64912	6mm幅替ベルト (10本入)	#120	1,160円
EA818LA-240	64914	6mm幅替ベルト (10本入)	#240	1,160円
EA818LA-400	64916	6mm幅替ベルト (10本入)	#400	1,160円

ペン型サンダー

品番 本体型番 税抜価格

EA809PX-1 28594 7,860円

オプション

品番	粒度	入数	税抜価格
EA809PX-2	#180	3シート	500円
EA809PX-3	#240	3シート	500円
EA809PX-4	#400	3シート	500円
EA809PX-5	#800	3シート	500円

先端アーバーセット

品番	セット内容	入数	税抜価格
EA809PX-6	ストレート型 (先端3ヶ所研削)	4個	500円
EA809PX-7	アングル型 (先端3ヶ所研削)	4個	500円

●電源...100V・5W
●定格使用時間...15分
●振動数...6,800rpm
●全長...200mm ●重量...200g
●先端が左右に細かく振動し、アーバーに装着したやすりで仕上げ加工ができます。
●付属品...先端アーバー8種(各1本)、ヤスリペーパー#180・#240・#400番(各1枚)

マイクログライNDER (高速型)

品番	本体型番	無負荷回転数 (rpm)	最大トルク (cNm)	税抜価格
EA818MA-2A	M112HS	1,000~35,000	3.4	62,300円

●コレットチャック...φ2.34mm、φ3.0mm
●全長...158mm ●重量...214g
●付属品...コレット、カーボンブラシ

マイクログライNDER (中速型)

品番	本体型番	無負荷回転数 (rpm)	最大トルク (cNm)	税抜価格
EA818MB-3A	M112S	1,000~20,000	4.5	57,200円

●コレットチャック...φ2.34、φ3.0mm
●全長...158mm ●重量...215g
●付属品...コレット、カーボンブラシ

当ページのマイクログライNDERは手元スイッチを搭載。頻繁にスイッチ操作を行う作業や、パワーバックから離れて作業する場合などに大変便利です。



マイクログライNDERを使用するには、適応するパワーバック(電源装置)が必要です。

45°アングルヘッド

品番 本体型番 税抜価格

EA818NA-1 KC-300 30,000円

●チャック径...φ3.0mm
●EA818NA-10A、-11Aに取り付けて使用して下さい。

マイクロモーター

品番	本体型番	仕様	回転数 (rpm)	最大トルク (cN・m)	税抜価格
EA818NA-10A	EWK-410S	標準	1,000~40,000	4.3	47,300円
EA818NA-11A	EWK-250T	トルク	1,000~25,000	4.8	53,000円

●EA818NA-1、-2A、-3、-6先端アタッチメントを取り付けてご使用下さい。
●-10Aと先端アタッチメント旧EA818NA-5は回転数合わない為、併用できません。
●サイズ...-10A: φ24.5×97mm (90g)
...-11A: φ28.4×108mm (147g)
●高性能ブラシレスモーターによりカーボンブラシ交換不要
●旧EA818N-20への接続は不可です。

電動彫刻機

品番 仕様 入数 税抜価格

EA818PR-30 28640 14,500円

替用セット (各1本)

品番 仕様 税抜価格

EA818PR-31 平刃 丸刃 平丸刃 角刃 3,730円

替用単品

品番 仕様 入数 税抜価格

EA818PR-32 (平)9mm 1本 750円

EA818PR-33 (丸)9mm 1本 750円

EA818PR-34 (角)4mm/90° 1本 750円

●電源...100V・65W
●定格使用時間...15分
●振動数...11,000rpm
●ケヤキ、ホウ、チーク、ラワンなどの硬い木の彫刻・木彫に
●刃の振動により木にあてるだけで簡単に彫ることが出来ます。
●二重絶縁構造
●全長...240mm ●重量...680g
●付属品...替用3種(平刃9mm、丸刃9mm、角刃9mm)、スパナ

パワーバック

●入力電圧...AC100V±5%
●定格入力...60VA
●出力電圧...DC1~30V
●サイズ...144(W)×218(D)×116(H)mm
●重量...約2.5kg

マイクログライNDER (超高速型)

品番	本体型番	無負荷回転数 (rpm)	最大トルク (cNm)	税抜価格
EA818MA-1A	C2012	2,000~50,000	2.3	59,000円

●特長...モーター識別機能、回転数デジタル表示
●付属品...電源コード、スタンド、ヒューズ×2本

マイクログライNDERキット

●電源...AC100V(アダプター(モバイルバッテリー可))
●定格入力...DC24V
●定格出力...20W
●回転数...2,000~25,000rpm

深穴用グラインダーヘッド

品番 本体型番 税抜価格

EA818NA-6 BMH-300 22,400円

●サイズ...φ13×120mm
●コレットチャック...φ3.0mm
●EA818NA-10A、-11Aに取り付けて使用して下さい。

ペンシルグラインダーキット

品番 EA818EL-2A 税抜価格 6,470円

●電源...AC100V・10W
●コレットチャック...φ2.35mm
●回転数...6000~13000rpm
●定格使用時間...10分
●本体二重絶縁構造
●全長...157mm
●重量...112g
●コード長...1.7m
●先端工具84個付

キーレスチャック

品番 チャック能力 税抜価格

EA818EM-21 φ0.3~3.2mm 1,850円

●三爪キーレスチャック式
●軸径...φ2.35mm

電気ペンシル

●電源...AC100V
●サイズ...208×257×115mm
●重量...6.5kg
●鉄、銅、硬質金属のマーキングに

替ビット

品番	材質	税抜価格
EA818FD-1	銅合金	1,400円
EA818FD-2	タングステン	2,800円

●付属品...ペン先付ペン軸コード(約1m)、ペン軸コード(約1m)、極板、極板コード(約1m)
●焼入れ済みの材質にも

アングルグラインダー (中速型)

品番	本体型番	無負荷回転数 (rpm)	最大トルク (cNm)	税抜価格
EA818MA-4A	M212RA	1,000~14,200	5.9	69,200円

●コレットチャック...φ2.34mm、φ3.0mm
●全長...155mm ●重量...273g
●付属品...コレット、カーボンブラシ

マイクログライNDERセット

●入力電圧...AC100V
●定格入力...60VA
●出力電圧...DC1~30V

マイクログライNDER

品番	本体型番	無負荷回転数 (rpm)	トルク (cNm)	税抜価格
EA818MB-13B	M112S、C2012	1,000~20,000	4.5	116,000円

●サイズ...144×218×116(H)mm
●重量...2.5kg
●マイクログライNDER
●中速型
●コレットチャック...φ2.34、φ3.0mm

アングルグラインダーヘッド



電池式ペンシルグラインダー

品番 本体型番 税抜価格

EA818NA-3 IC-300 30,000円

●サイズ...φ12.8×20.2×57.3mm
●コレットチャック...φ3.0mm
●ラバーパット3枚付
●サンドペーパー(各5枚)...φ11mm: #180・#600
...φ21mm: #180・#600
...φ31mm: #600
●EA818NA-10A、-11Aに取り付けて使用して下さい。

ペンシルグラインダーヘッド



ペンシルグラインダー

品番 EA818EM-2 税抜価格 2,260円

●電源...単4電池×2本(別売)
●コレットチャック...φ2.35mm ●回転数...11,000rpm
●全長...205mm ●重量...96g
●ダイヤモンドビット1本、金属用(WA)軸付き砥石1本付

ペンシルグラインダーキッド

品番 EA818EM-11 税抜価格 9,900円

●電源...AC100V
●回転数...6,000~18,000rpm
●コレットチャック...φ2.35~2.4mm、φ3.0~3.2mm
●全長...180mm
●重量...165g
●絶縁構造、無段変速
●付属品...切断砥石、バフ等先端工具19種
●ガラス、金属等の文字彫刻や、サビ落とし等に。
●無段変速付で使いやすく、彫刻・模様彫りから精密加工・研磨・研削まで幅広く対応します。