

33

ジャッキ、プラー、荷締機・荷締部品

ジャッキ	P.1640~	荷締機用部品	P.1653~	ロープ	P.1661~
ウィンチ	P.1643~	マジックストラップ	P.1656~	荷台用品	P.1664~
プラー	P.1645~	平ゴムロープ	P.1658		
荷締機	P.1646~	パンジーコード・ひも	P.1659~		

爪付ジャッキ(クリーンルーム仕様)



- レバー回転タイプ
- 安全弁付
- 塗装・サビ落ちがないよう、クロムメッキを施しています。
- 半導体・精密機械工場などのクリーンルーム内の作業に使用できます。



品番	爪荷重	頭部荷重	重量	税抜価格
EA993K-2A	2t	4t	11kg	73,900円
爪最低位置	ストローク	本体高さ	爪幅	爪長さ
16mm	110mm	227mm	65mm	50mm

爪付ジャッキ(長爪・クリーンルーム仕様)



- レバー回転タイプ
- 安全弁付



品番	爪荷重	頭部荷重	重量	税抜価格
EA993K-103	3t	6t	14kg	79,700円
爪最低位置	ストローク	本体高さ	爪幅	爪長さ
22mm	115mm	236mm	65mm	80mm

- 塗装・サビ落ちしないようクロムメッキを施しています。
- 半導体・精密機械工場などのクリーンルーム内の作業に使用できます。

[低床]爪付ジャッキ



- 低床タイプ
- レバー回転タイプ
- 安全弁付



超低床				
品番	爪荷重	頭部荷重	重量	税抜価格
EA993KC-3A	3t	6t	11kg	64,300円
低床				
品番	爪最低位置	ストローク	本体高さ	爪幅
EA993KC-5A	5t	10t	17kg	72,300円
EA993KC-10A	10t	20t	30kg	122,000円
品番	爪最低位置	ストローク	本体高さ	爪幅
KC-3A	19mm	62mm	180mm	65mm
KC-5A	22mm	63mm	221mm	75mm
KC-10A	28mm	52mm	245mm	100mm

爪付超ロングジャッキ(アタッチメント付)



- 取外し可能なアタッチメントにより大ストロークを表現



品番	爪荷重	頭部荷重	重量	税抜価格
EA993KF-11	2t	4t	23kg	128,000円
EA993KF-1A	3t	10t	34kg	132,000円
品番	爪最低位置	ストローク	本体高さ	爪幅
KF-11	22mm	110mm	233mm	65mm
KF-1A	28mm	130mm	294mm	75mm

- レバー回転タイプ
- 爪アタッチメント2段、アリ溝差込式
- 75mm、100mmアタッチメント付

爪付ジャッキ



- レバー回転タイプ(180°)

品番	爪荷重	頭部荷重	重量	税抜価格
EA993LV-1.2	1.2t	3t	7.3kg	35,000円
EA993LV-2	2t	5t	12.3kg	43,400円
EA993LV-3	3t	7t	13.7kg	47,300円
EA993LV-5	5t	10t	17.8kg	49,500円
EA993LV-10	10t	20t	34.3kg	99,000円
品番	爪最低位置	ストローク	本体高さ	爪幅
LV-1.2	12mm	105mm	205mm	65mm
LV-2	16mm	113mm	240mm	65mm
LV-3	19mm	110mm	236mm	65mm
LV-5	22mm	120mm	290mm	75mm
LV-10	28mm	145mm	325mm	85mm

爪付ジャッキ(長爪)



- 爪ロングタイプ
- レバー回転タイプ(180°)

品番	爪荷重	頭部荷重	重量	税抜価格
EA993LW-1	1t	3t	7.3kg	35,000円
EA993LW-2	2t	5t	13.4kg	47,700円
EA993LW-3	3t	7t	15.3kg	49,200円
EA993LW-5	5t	10t	21.0kg	70,000円
品番	爪最低位置	ストローク	本体高さ	爪幅
LW-1	12mm	105mm	205mm	65mm
LW-2	19mm	113mm	243mm	65mm
LW-3	22mm	110mm	239mm	65mm
LW-5	25mm	120mm	292mm	75mm

タイガージャッキ



- (アメリカ)
- 現場でのクローラー交換作業に役立ちます

品番	能力	税抜価格
EA988MX	3.6t(高さ30cmまで)	28,500円
EA988MX-3	替部品キット	5,670円
EA988MX-5	230mm爪延長アダプター	8,810円
EA988MX-6	ラック	5,670円
EA988MX-7	クランプ	5,620円

- 本体高さ…1.2m
- ベースサイズ…145×175mm
- 爪の長さ×幅…100×40mm
- 重量…12.5kg
- 最低荷重23kgが必要です。

爪付ジャッキ(リターンズpring付)



- リターンズpringによりバルブを開放するだけで、最低位置まで下がります。
- レバー回転タイプ(180°)

品番	爪荷重	頭部荷重	重量	税抜価格
EA993LX-2	2t	5t	13.2kg	43,400円
EA993LX-5	5t	10t	19.1kg	49,500円
品番	爪最低位置	ストローク	本体高さ	爪幅
LX-2	19mm	113mm	243mm	65mm
LX-5	22mm	120mm	290mm	75mm

爪付ロングジャッキ(リターンズpring付)



- 爪ロングタイプ
- リターンズpringによりバルブを開放するだけで、最低位置まで下がります。
- レバー回転タイプ(180°)

品番	爪荷重	頭部荷重	重量	税抜価格
EA993LY-1.5	1.5t	5t	14.9kg	47,700円
EA993LY-3	3t	10t	22.5kg	52,000円
品番	爪最低位置	ストローク	本体高さ	爪幅
LY-1.5	22mm	113mm	245mm	65mm
LY-3	25mm	120mm	292mm	75mm

油圧レスキューセット



品番 EA993EC 税抜価格269,000円

- ＜セット内容＞
- ジャッキ(10t)
 - ウェッジ
 - ハンドポンプ
 - プランジャーヘッド
 - ゴム付ヘッド
 - V型ヘッド
 - クサビ型ヘッド
 - 平型ベース
 - ト型プランジャー用
 - ト型ラム用
 - コネクター
 - ロックピン
 - アタッチメントチューブ(125・250・500・750mm)
 - チューブジョイント
 - コネクタージョイント
 - フィメールジョイント
 - メタルケース付

油圧レスキューセット



品番 EA993ED-1 税抜価格30,300円

- 開く、突っ張るが簡単にできます。
- ＜セット内容＞
- ジャッキ(4t)
 - ハンドポンプ
 - ラバーサドル
 - ラウンドサドル
 - シャープサドル
 - オープンクランプ
 - クロスサドル
 - オフセットサドル
 - スクエアサドル
 - エクステンションチューブ
 - コネクターパーツ
 - 樹脂ケース付

<https://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報がご覧いただけます。