

ジャッキ

ウィンチ

プラー

荷締機

荷締機用部品

マジックストラップ

平ゴムロープ

バンジーコード・ひも

ロープ

荷台用品

ラチェット荷締機



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982AC-3	250kg	1m 3m	25mm	4,820円
EA982AC-5	250kg	1m 5m	25mm	5,330円

- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル

ラチェット荷締機



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982B-1	200kg	0.36m 4.7m	25mm	1,450円

- ベルト材質…ナイロン
- スチールバックル

ラチェット荷締機 [OD色]



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982B-5G	230kg	0.37m 4.7m	25mm	1,280円
EA982B-15G	230kg	1m 5m	25mm	1,560円

- フックは樹脂コーティングされています
- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル

ラチェット荷締機



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982B-14	330kg	0.35m 4.7m	25mm	1,880円
EA982B-24	330kg	0.35m 4.7m	25mm	1,710円

- 力をかけやすいバックル
- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル

ラチェット荷締機 (アメリカ)



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982BB-19B	226kg	0.15m 4.8m	25mm	1,920円

- 3層構造になったベルトで高強度・耐摩耗性・耐候性に優れています
- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル

ラチェット式荷締機 (アメリカ)



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982BB-4	181kg	0.1m 4.2m	25mm	1,220円

- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル

ラチェット荷締機 (アメリカ)



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982BB-11A	181kg	0.17m 3.9m	25mm	1,790円
EA982BB-12A	225kg	0.19m 4.2m	25mm	1,940円

- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル

補助ストラップ (アメリカ)



品番	使用荷重	ベルト長	ベルト幅	税抜価格
EA982BN-1	453kg	254mm	25mm	520円
EA982BN-2	453kg	330mm	25mm	590円
EA982BN-3	453kg	406mm	25mm	565円

- ベルト材質…ナイロン


ラチェット荷締機 (アメリカ)



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982BC-8	226kg	0.1m 3.6m	25mm	1,750円

- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル

ラチェット荷締機



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982ST-3	254kg	0.5m 2.5m	25mm	4,670円
EA982ST-4	254kg	0.5m 3.5m	25mm	4,920円
EA982ST-5	254kg	0.5m 4.5m	25mm	5,180円
EA982ST-6	254kg	0.5m 5.5m	25mm	5,440円

- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル(クロムメッキ)

ラチェット荷締機



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982AB-13	500kg	1m 3m	35mm	7,690円
EA982AB-14	500kg	1m 4m	35mm	8,200円
EA982AB-15	500kg	1m 5m	35mm	8,720円

- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル

ラチェット荷締機



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982SA-23	509kg	1m 2m	35mm	7,280円
EA982SA-24	509kg	1m 3m	35mm	7,640円
EA982SA-25	509kg	1m 4m	35mm	8,000円
EA982SA-26	509kg	1m 5m	35mm	8,360円

- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル

ラチェット荷締機



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982SH-13	509kg	1m 2m	35mm	7,280円
EA982SH-14	509kg	1m 3m	35mm	7,640円
EA982SH-15	509kg	1m 4m	35mm	8,000円
EA982SH-16	509kg	1m 5m	35mm	8,360円

- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル(クロムメッキ)
- 両端A字型

ラチェット荷締機(ハンドル分離式)



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982AC-121	500kg	1m 3m	35mm	取扱中止
EA982AC-131	ラチェットハンドル(別売)			2,150円

- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル
- ハンドルを分離させるとロック機能がかかるので防犯効果があります。
- 1つのハンドルで複数の荷締めが可能になり、コスト削減が図れます。(特長は右頁中央に掲載)
- ハンドルは別売です。

ラチェット荷締機(ハンドル分離式)



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982AC-111	500kg	1m 3m	35mm	取扱中止
EA982AC-131	ラチェットハンドル(別売)			2,150円

- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル
- ハンドルを分離させるとロック機能がかかるので防犯効果があります。
- 1つのハンドルで複数の荷締めが可能になり、コスト削減が図れます。(特長は右頁中央に掲載)
- ハンドルは別売です。

ラチェット荷締機



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982AC-13	500kg	1m 3m	35mm	8,720円
EA982AC-15	500kg	1m 5m	35mm	9,740円

- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル

ラチェット荷締機 [OD色]



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982B-7G	660kg	0.36m 5m	35mm	3,260円

- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル

ラチェット荷締機 (アメリカ)



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982BE-21	907kg	2.7m 50m	50mm	8,540円
EA982BE-22	907kg	5.4m 50m	50mm	9,900円

- ベルト材質…ポリエチレン
- 垂鉛バックル

ラチェット荷締機 (アメリカ)



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982BE-11	453kg	2.1m 38m	38mm	7,170円
EA982BE-12	453kg	4.5m 38m	38mm	8,190円

- ベルト材質…ポリエチレン
- 垂鉛バックル

ラチェット荷締機



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982B-17	660kg	0.36m 5m	35mm	3,260円
EA982B-27	660kg	0.36m 5m	35mm	3,260円

- 力をかけやすいバックル
- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル

ラチェット荷締機 (ドイツ)



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982CB-6	660kg	0.46m 5.5m	35mm	5,760円

- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル

[ステンレス金具付]ラチェット荷締機 (アメリカ)



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982BB-41	498kg	0.27m 1.18m	38mm	10,500円
EA982BB-43	498kg	0.27m 5.8m	38mm	12,500円
EA982BB-44	498kg	0.27m 4.8m	38mm	11,100円

- フックやバックルは錆に強いステンレス仕様
- ベルト材質…ナイロン
- ステンレスバックル

ラチェット荷締機



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982ST-13	509kg	1m 2m	35mm	8,310円
EA982ST-14	509kg	1m 3m	35mm	8,670円
EA982ST-15	509kg	1m 4m	35mm	9,020円
EA982ST-16	509kg	1m 5m	35mm	9,380円
EA982ST-17	509kg	1m 6m	35mm	9,740円

- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル(クロムメッキ)

[ステンレス金具付]ラチェット荷締機 (アメリカ)



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982BB-101	453kg	0.35m 1.5m	38mm	10,700円
EA982BB-102	453kg	0.35m 2.7m	38mm	11,500円
EA982BB-103	453kg	0.35m 4.5m	38mm	12,200円
EA982BB-104	453kg	0.35m 5.7m	38mm	12,100円

- ベルト材質…ナイロン
- ステンレスバックル

[ステンレス金具付]ラチェット荷締機 (アメリカ)



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982BB-111	453kg	0.35m 1.5m	38mm	10,800円
EA982BB-112	453kg	0.35m 2.7m	38mm	11,900円
EA982BB-113	453kg	0.35m 4.5m	38mm	12,500円
EA982BB-114	453kg	0.35m 5.7m	38mm	12,600円

- ベルト材質…ナイロン
- ステンレスバックル

ラチェット荷締機



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982B-2	660kg	0.37m 5.0m	38mm	3,320円

- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル

ラチェット荷締機 (アメリカ)



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982BB-20B	454kg	0.57m 3.8m	38mm	4,110円

- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル
- D環付

ラチェット荷締機 (アメリカ)



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	税抜価格
EA982BB-15B	750kg	0.2m 4.6m	45mm	4,360円

- 強固なバックルで頑丈です
- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル