

フック付バンジーコード(耐候性)

(アメリカ)

ブラック
オレンジ
OD

品番	サイズ(mm)	フック内径	フック線径	色	税抜価格
EA628WJ-1	φ8×305	20mm	8mm	ブラック	860円
EA628WJ-2	φ8×305	20mm	8mm	オレンジ	860円
EA628WJ-3	φ8×305	20mm	8mm	OD	860円
EA628WJ-11	φ8×457	20mm	8mm	ブラック	890円
EA628WJ-13	φ8×457	20mm	8mm	OD	890円
EA628WJ-21	φ8×610	20mm	8mm	ブラック	915円
EA628WJ-22	φ8×610	20mm	8mm	オレンジ	915円
EA628WJ-23	φ8×610	20mm	8mm	OD	915円

- 両端が異なるフックで幅広い用途に対応できます
- ナイロンプラスチック製フック
- 耐候性・耐紫外線性に優れています。

調整式フック付バンジーコード(耐候性)

(アメリカ)

31
32
33

品番	サイズ(mm)	フック内径	フック線径	色	税抜価格
EA628WJ-31	φ8×762	20mm	8mm	ブラック	875円
EA628WJ-32	φ8×762	20mm	8mm	オレンジ	865円
EA628WJ-33	φ8×762	20mm	8mm	OD	865円

- バンジーコードをループに通して長さを調整することができます
- ナイロンプラスチック製フック
- 耐候性・耐紫外線性に優れています。

フック付バンジーコード

(アメリカ)

21
22
23

品番	サイズ	フック内径	フック線径	色	税抜価格
EA628WC-21	φ25×約914mm	19mm	7mm	カモフラージュ	3,680円
EA628WC-22	φ25×約1220mm	19mm	7mm	イエロー	3,670円
EA628WC-23	φ25×約1524mm	19mm	7mm	オレンジ	4,130円

- ラッチのついたフックで安全性を高めます
- スチール製フック

カラビナ付バンジーコード

(アメリカ)

20
21

品番	サイズ	フック内径	フック線径	税抜価格
EA628WB-20	φ8×約610mm	23mm	8mm	1,110円
EA628WB-21	φ8×約1200mm	23mm	8mm	1,210円

- 耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります

ラバーストラップ

(アメリカ)

1
2

品番	サイズ	フック内径	フック線径	税抜価格
EA628WA-1	20×610mm	23mm	4.5mm	320円
EA628WA-2	20×860mm	23mm	4.5mm	440円

- 耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります
- 材質…合成ゴム

ラバーストラップ

(アメリカ)

11
12A
13
14

品番	サイズ	フック内径	フック線径	入数	税抜価格
EA628WA-11	18×350mm	26mm	4.5mm	2本	410円
EA628WA-12A	18×480mm	26mm	4.5mm	1本	240円
EA628WA-13	18×600mm	26mm	4.5mm	2本	560円
EA628WA-14	18×890mm	26mm	4.5mm	2本	830円

- 耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります
- 材質…耐候性ラバー

[ボール付]バンジーコード

(アメリカ)

20

品番	サイズ	ボール径	税抜価格
EA628W-20	φ5×約200mm	φ29mm	2,180円

- 耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります
- 樹脂玉付コード

丸ゴムロープ

6
7

品番	サイズ	税抜価格
EA628WL-6	5mm×7.5mm×約2m	550円
EA628WL-7	φ6.5mm×約3.2m	970円

- 色は写真と異なる場合があります。
- 材質…ナイロン

荷締ロープ

(アメリカ)

9A

品番	サイズ	税抜価格
EA628VA-9A	φ9.5mm×4.8m	2,940円

- ロープサイズ…φ9.5mm×4.8m
- フック線径…7.5mm
- フック内径…30mm
- 緩める時はレバーを押すだけ。

在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。

[ナイロン製] OD色ひも

125
135
145
155

品番	サイズ	税抜価格
EA628PS-125	2.5mm×10m	800円
EA628PS-135	3.5mm×10m	1,320円
EA628PS-145	4.5mm×10m	2,000円
EA628PS-155	5.5mm×10m	2,580円

- タルコートリングで耐摩耗性があります
- 材質…ナイロン

調整式フック付バンジーコード(耐候性)

(アメリカ)

41
42
43

品番	サイズ(mm)	フック内径	フック線径	色	税抜価格
EA628WJ-41	18×914	20mm	8mm	ブラック	1,100円
EA628WJ-42	18×914	20mm	8mm	オレンジ	1,100円
EA628WJ-43	18×914	20mm	8mm	OD	1,080円

- ★バンジーコードにある6つの穴で長さの調整が可能です
- ナイロンプラスチック製フック
- 耐候性・耐紫外線性に優れています。

強力型ラバーコード

(アメリカ)

15

品番	サイズ	フック内径	フック線径	色	税抜価格
EA628WH-11	φ9×450	22mm	3.5mm	ブラック	480円
EA628WH-12	φ9×600	22mm	3.5mm	ブラック	500円
EA628WH-13	φ9×810	22mm	3.5mm	ブラック	530円
EA628WH-14	φ9×1000	22mm	3.5mm	ブラック	570円
EA628WH-15	φ9×1220	22mm	3.5mm	ブラック	580円

- 張力に優れた頑丈な強力型ラバーコードです
- 材質…天然ゴム

[ボール付]バンジーコード

31

品番	サイズ	ボール径	税抜価格
EA628WH-31	φ4×約100mm	φ24mm	510円

- 樹脂玉付コード

荷締ロープ

(アメリカ)

31
32
33

品番	色	税抜価格
EA628VA-31	ブラック	1,990円
EA628VA-32	オレンジ	1,990円
EA628VA-33	OD	1,990円

- ロープを引っ張るだけでバンジー部分が伸縮し、しっかり固定します
- ロープサイズ…φ6mm×3.5m
- フック線径…28-22mm
- フック内径…5-6mm

[ナイロン製] OD色ひも

245
255

品番	サイズ	税抜価格
EA628PS-245	φ4.5mm×1.0m	570円
EA628PS-255	φ5.5mm×1.0m	730円

- シート、土のうの結びつけに。

フック付バンジーコード(耐候性)

(アメリカ)

51
52
61
62

品番	サイズ(mm)	フック内径	フック線径	色	税抜価格
EA628WJ-51	20×305	28mm	5mm	ブラック	785円
EA628WJ-52	20×305	28mm	5mm	オレンジ	785円
EA628WJ-61	20×457	28mm	5mm	ブラック	860円
EA628WJ-62	20×457	28mm	5mm	オレンジ	860円
EA628WJ-71	20×610	28mm	5mm	ブラック	960円
EA628WJ-72	20×610	28mm	5mm	オレンジ	960円
EA628WJ-81	20×914	28mm	5mm	ブラック	1,130円
EA628WJ-82	20×914	28mm	5mm	オレンジ	1,130円

- 適度な現場でも使用できる強靱な作りになっています
- 亜鉛メッキスチール製フック
- 耐候性・耐紫外線性に優れています。

[OD色]フック付バンジーコード

40A

品番	サイズ	フック内径	フック線径	税抜価格
EA628WH-40A	φ8.0×146	17	4.0	980円

フラット型バンジーコード

11
12

品番	サイズ	フック内径	フック線径	税抜価格
EA628WH-11	16×約1000mm	17.5mm	4.5mm	390円

- 材質…ゴム
- 鉄製フック

シートクランプ

15
16

品番	サイズ	税抜価格
EA916Y-10	全長…約150mm	880円

- 材質…ABS樹脂

[ナイロン製]ひも

20m巻
60m巻

品番	色	サイズ	税抜価格
EA628PS-1	赤	2.5mm×20m	430円
EA628PS-2	緑	20m	430円
EA628PS-3	灰	2.5mm×20m	430円
EA628PS-5	橙	20m	430円
EA628PS-6	黒	2.5mm×20m	430円
EA628PS-8	青	2.5mm×20m	430円
EA628PS-9	ODグリーン	430円	
EA628PS-10	赤	2.5mm×60m	1,780円
EA628PS-14	橙	60m	1,780円
EA628PS-15	黒	2.5mm×60m	1,780円
EA628PS-18	ODグリーン	60m	1,780円
EA628PS-26	黒	3.5mm×20m	730円
EA628PS-29	ODグリーン	730円	
EA628PS-38	ODグリーン	3.5mm×60m	2,630円
EA628PS-55	黒	4.5mm×60m	3,590円
EA628PS-58	ODグリーン	3,590円	
EA628PS-78	ODグリーン	5.5mm×60m	4,150円

- 材質…ナイロン

<https://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報をご覧いただけます。