

[エンドレス] マルチスリング ●芯糸…ポリエステル ●側布…ナイロン



揚量:0.5t

品番	幅	長さ	税抜価格
EA981DF-0.5	25mm	0.5m	2,300円
EA981DF-1	25mm	1.0m	3,610円
EA981DF-1.5	25mm	1.5m	4,920円
EA981DF-2	25mm	2.0m	6,240円
EA981DF-2.5	25mm	2.5m	7,550円
EA981DF-3	25mm	3.0m	8,860円
EA981DF-3.5	25mm	3.5m	10,200円
EA981DF-4	25mm	4.0m	11,500円
EA981DF-4.5	25mm	4.5m	12,800円
EA981DF-5	25mm	5.0m	14,100円
EA981DF-6	25mm	6.0m	16,700円



揚量:3.2t

品番	幅	長さ	税抜価格
EA981DK-0.5	48mm	0.5m	5,170円
EA981DK-1.5	48mm	1.5m	11,100円
EA981DK-2	48mm	2.0m	14,000円
EA981DK-2.5	48mm	2.5m	17,000円
EA981DK-3	48mm	3.0m	19,900円
EA981DK-4	48mm	4.0m	25,800円
EA981DK-5	48mm	5.0m	31,700円
EA981DK-6	48mm	6.0m	37,700円
EA981DK-7.5	48mm	7.5m	43,800円
EA981DK-9	48mm	9.0m	52,100円
EA981DK-10	48mm	10.0m	57,700円



揚量:1.0t

品番	幅	長さ	税抜価格
EA981DG-0.5	34mm	0.5m	2,870円
EA981DG-1	34mm	1.0m	4,510円
EA981DG-1.5	34mm	1.5m	6,150円
EA981DG-2	34mm	2.0m	7,790円
EA981DG-2.5	34mm	2.5m	9,430円
EA981DG-3	34mm	3.0m	11,100円
EA981DG-4	34mm	4.0m	14,400円
EA981DG-5	34mm	5.0m	17,600円
EA981DG-6	34mm	6.0m	20,900円



揚量:5.0t

品番	幅	長さ	税抜価格
EA981DL-1	57mm	1.0m	10,800円
EA981DL-1.5	57mm	1.5m	14,800円
EA981DL-2	57mm	2.0m	18,700円
EA981DL-2.5	57mm	2.5m	22,600円
EA981DL-3	57mm	3.0m	26,600円
EA981DL-3.5	57mm	3.5m	30,500円
EA981DL-4	57mm	4.0m	34,500円
EA981DL-5	57mm	5.0m	42,300円
EA981DL-6	57mm	6.0m	47,200円
EA981DL-8	57mm	8.0m	62,100円
EA981DL-9	57mm	9.0m	69,500円
EA981DL-10	57mm	10.0m	76,900円

[防水型] マルチスリング



- 材質…芯糸:ポリエステル 側布:ナイロン(エラストマー加工)
- 水・油などを内部に吸収しません。(雨天作業も安心)

※引込方向

品番	幅	全長	税抜価格
EA981DR-1	40mm	1.0m	5,330円
EA981DR-1.5	40mm	1.5m	6,890円
EA981DR-2	40mm	2.0m	8,450円
EA981DR-2.5	40mm	2.5m	10,000円
EA981DR-3	40mm	3.0m	11,600円
EA981DR-4	40mm	4.0m	14,700円
EA981DR-5	40mm	5.0m	17,800円
EA981DR-6	40mm	6.0m	20,900円

揚量:2.0t

品番	幅	全長	税抜価格
EA981DS-1	52mm	1.0m	7,790円
EA981DS-1.5	52mm	1.5m	9,840円
EA981DS-2	52mm	2.0m	11,900円
EA981DS-2.5	52mm	2.5m	13,900円
EA981DS-3	52mm	3.0m	16,000円
EA981DS-4	52mm	4.0m	20,100円
EA981DS-5	52mm	5.0m	24,200円
EA981DS-6	52mm	6.0m	28,300円

色と揚量	1.0t	1.6t	2.0t	3.2t
色見本	紫	青	緑	黄
色	紫	青	緑	黄

防水型マルチスリング

粉塵、水、油をシャットアウト
(スリング内部の特殊コーティングにより、
液体や粉塵の侵入を防ぎます。)


- 水・油などを内部に吸収しません。
(雨天作業も安心)
- 粉体(金属粉や粉塵)を吸収せず、
スリングの劣化を防ぎます。
- 軽量で作業性がよく、電気絶縁性にも
優れています。
- 適度なコシがあります。
- 耐久性(摩耗や引っ掛け)がより向上し
ました。



揚量:1.6t

品番	幅	長さ	税抜価格
EA981DH-0.5	34mm	0.5m	3,450円
EA981DH-1	34mm	1.0m	5,410円
EA981DH-1.5	34mm	1.5m	7,380円
EA981DH-2	34mm	2.0m	9,350円
EA981DH-2.5	34mm	2.5m	11,300円
EA981DH-3	34mm	3.0m	13,300円
EA981DH-3.5	34mm	3.5m	15,300円
EA981DH-4	34mm	4.0m	17,200円
EA981DH-4.5	34mm	4.5m	19,200円
EA981DH-5	34mm	5.0m	21,200円
EA981DH-6	34mm	6.0m	25,100円

[耐熱] マルチスリング



揚量:1.0t

品番	幅	全長	税抜価格
EA981DA-1	52mm	1.0m	9,650円
EA981DA-1.5	52mm	1.5m	13,500円
EA981DA-2	52mm	2.0m	17,400円
EA981DA-2.5	52mm	2.5m	21,200円
EA981DA-4	52mm	4.0m	32,800円

揚量:2.0t

品番	幅	全長	税抜価格
EA981DB-1	65mm	1.0m	16,400円
EA981DB-1.5	65mm	1.5m	23,000円
EA981DB-2	65mm	2.0m	29,500円
EA981DB-2.5	65mm	2.5m	36,100円
EA981DB-3	65mm	3.0m	42,700円
EA981DB-4	65mm	4.0m	55,800円

揚量:3.2t

品番	幅	全長	税抜価格
EA981DC-3	65mm	3.0m	60,200円

- 芯糸…ケブラー
- 側布…ポリエステル
- 耐熱温度…200℃



※引込方向

スリングプロテクター



品番	幅	厚さ	税抜価格
EA981CS-1	25mm用	2mm	950円
EA981CS-2	50mm用	2mm	1,190円
EA981CS-11	25mm用	4mm	2,170円
EA981CS-12	50mm用	4mm	2,750円

- 全長…500mm
- 材質…ナイロン
- マジックテープ止め
- 角張った吊り荷や、表面の粗い吊り荷の補強に



※引込方向



揚量:2.0t

品番	幅	長さ	税抜価格
EA981DJ-0.5	38mm	0.5m	4,020円
EA981DJ-1.5	38mm	1.5m	8,610円
EA981DJ-2	38mm	2.0m	10,900円
EA981DJ-2.5	38mm	2.5m	13,200円
EA981DJ-3	38mm	3.0m	15,500円
EA981DJ-3.5	38mm	3.5m	17,800円
EA981DJ-4	38mm	4.0m	20,100円
EA981DJ-5	38mm	5.0m	24,700円
EA981DJ-5.5	38mm	5.5m	27,000円
EA981DJ-6	38mm	6.0m	29,300円
EA981DJ-6.5	38mm	6.5m	31,600円
EA981DJ-8	38mm	8.0m	38,500円
EA981DJ-9	38mm	9.0m	43,100円
EA981DJ-10	38mm	10.0m	47,700円

※引込方向



スリングフック



- (ドイツ)ととも頑丈なつくりになっています
- 材質…高張力合金鋼



kleinsorge

品番	使用 荷重 (t)	サイズ(mm)	色	税抜価格
EA987FF-81	1	40 34 30 124	紫	6,080円
EA987FF-82	2	45 40 39 148	緑	7,100円
EA987FF-83	3	54 40 47 175	黄	10,600円
EA987FF-84	4	76 50 60 223	灰	22,800円
EA987FF-85	5	76 50 60 223	赤	24,300円
EA987FF-86	6	76 50 60 223	茶	25,100円



耐熱マルチスリング

- 使用可能温度の超過を知らせてくれます。
心体(強度を受け持つ)の炭化温度…約430℃/
表面布(強度に関与しない)の融点…約250℃
心体の炭化温度(約430℃)が表面布の融点(約250℃)よりも高いので、表面布が溶融しても心体は十分な強度を保っていますので、吊り荷が落下するような事はなく、その時点で使用をストップすれば安全です。
- 軽くて強く柔軟なので、作業性は抜群。
従来の耐熱用は主にチェーンが使用されていますがそれと比べてマルチスリング[耐熱用]は繊維製ですから作業性が抜群です。
心体の素材であるアラミド繊維は、合成繊維中最も高強度であり、伸びも非常に少ないスリングです。