

スクリュークランプ



- 形鋼・球面板・曲板等の吊上げ・反転作業ができます。
- 荷重の増加に比例して力強い締付力が働きます。

品番	使用荷重 (t)	クランプ範囲 (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA984DF-0.5	0.5	0~25	182	2	28,600円
EA984DF-1	1	0~30	223	3	35,900円
EA984DF-2	2	0~40	260	6.2	43,100円

無傷引張りクランプ



- クランプする上下のパートに特殊機構があり、部材に傷をつけません。

品番	使用荷重 (t)	クランプ範囲 (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA984DX-1.5	1.5	0~30	280	4.3	39,200円
EA984DX-3	3	0~40	360	7.4	50,500円

丸棒吊クランプ



品番	使用荷重 (t)	クランプ範囲 (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA984DS-100A	0.5	65~100	331	6.5	55,000円
EA984DS-150A	0.5	100~150	409	8	55,000円
EA984DS-220A	0.5	150~220	513	11	72,500円
EA984DS-300A	0.5	220~300	619	15	88,000円
EA984DS-400A	0.5	300~400	815	28	109,000円
EA984DS-500A	0.5	400~500	1042	47	131,000円

コイル用吊フック



- 材質…SCM43D
- コイル専用
- 引掛部内側に当たり傷を防止する当板が取り付けられています。

品番	使用荷重 (t)	口幅 (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA987NL-1	2	410	614	23	116,000円

吊フック



- 広い爪幅で安定した吊り作業が可能です。

品番	使用荷重 (t)	爪長さ (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA987NJ-1.5	1.5	50	364	6.6	43,800円

- 補強棒を入れることで剛性をもち、捻じれを最小限にする構造になっています。
- 標点のマークを打刻しているため点検が正確かつ容易に行えます。

吊フック



- 特殊合金鋼
- 幅を広くし、安定した吊り方ができるように形状が工夫されています。
- 軽量で取扱いが容易です。

品番	使用荷重 (t)	サイズ (mm)	重量 (kg)	税抜価格
		L S1 S2		
EA987NE-0.5	0.5	158 107 35	0.7	18,100円
EA987NE-1	1	219 149 45	1.8	23,500円
EA987NE-2	2	318 214 70	5.0	34,100円

パイプ用吊フック



- パイプの両端を引掛け、吊り上げるフックです。
- ★フックの組合せにより、パイプの2本吊りもできます。
- 重量…-1:0.55kg、-2:1.35kg、-3:2.35kg、-4:3.35kg

品番	使用荷重 (t)	サイズ (mm)	税抜価格
		φ1 φ2 d t L	
EA987NG-1	0.25	90 130 22 13 165	6,800円
EA987NG-2	0.5	120 180 30 16 227	8,960円
EA987NG-3	0.75	140 220 36 19 276	11,600円
EA987NG-4	1	160 250 42 22 315	14,600円

吊フック



- 型打鍛造されていますので軽量で耐久性に優れています。

品番	使用荷重 (t)	口幅 (mm)	爪長さ (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA987ND-1	1	40	40	185	1.7	11,500円

吊フック



- ピン径…7mm
- 材質…SCM435
- 角度が深めで、通常の仕様よりも用途が広いフックです。

品番	使用荷重 (t)	爪長さ (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA987N-1	1	80	176	425	2,650円

吊フック



- 地下鉄・下水工事等に使用される路上の履工板専用の吊フックです。

品番	使用荷重 (t)	爪長さ (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA987NC	1	65	195	0.75	3,190円

ドラム缶クランプ



- ドラム缶外周にワンタッチ取付
- 垂直吊り、水平吊り、反転(排出)ができます。

品番	使用荷重 (t)	爪長さ (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA984DR-1	0.5	200	1.3	34,700円	

ドラム缶リフター



- ドラム缶の外周リブにワンタッチでクランプできます。
- 外周リブがあれば蓋の有無にかかわらずクランプできます。
- 無負荷状態になると開放ロックが自動的にかかり、手を触れずに取り外しができます。

品番	使用荷重 (t)	全長 (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA984DR-17	1.36	622×57×444	16.7	36,750円

ドラム缶リフター



- ロックピンの設計により、ドラム缶がしっかりと固定されます。
- 55ガロンドラム缶用
- 使用荷重…317kg
- サイズ…596×648×317(H)mm
- 重量…7.7kg

品番	使用荷重 (t)	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	税抜価格
EA984DR-16	1.36	622×57×444	16.7	36,750円

- スタビライザーアームの湾曲形状でドラムの損傷を防ぎます。
- 蓋のある外周リブに取り付けてクランプできます。

大型吊フック



- 材質…特殊合金鋼
- 特殊合金鋼をさらに熱処理しているため、非常に強靱です。

品番	使用荷重 (t)	口幅 (mm)	爪長さ (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA987NK-1	8	50	90	295	17	57,400円
EA987NK-2	10	100	110	400	32	102,000円
EA987NK-3	10	150	120	480	44	140,000円
EA987NK-4*	10	200	130	660	58	181,000円

ドラム缶リフト&ディスペンサー



品番	使用荷重 (t)	フル	税抜価格
EA984DR-19	363kg	ハーフ:227kg	115,500円

- 55ガロン(200ℓ)ドラム缶用
- 使用荷重…フル:363kg、ハーフ:227kg
- サイズ…216×737×914(H)mm
- 重量…20.4kg
- チップハンドル付
- 水平または垂直位置でロックします。

ドラム缶リフター



- ドラム缶の縁を掴んで持ち上げることができます。
- 55ガロンドラム缶用
- 使用荷重…454kg

品番	使用荷重 (t)	クランプ範囲 (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA984DR-15A	1.36	457~635mm	422	7.7	42,650円

- クランプ範囲…457~635mm
- サイズ…432×254×508(H)mm
- 重量…7.7kg

HHH

品番	使用荷重 (t)	爪長さ (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA987N-1	1	80	176	425	2,650円

吊フック



- 材質…クロムモリブデン鋼 (SCM435)
- ラッチが開閉とも自動的にロックされます。

品番	使用荷重 (t)	口の開き (mm)	リング内径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA987FH-3	3	76	40	358	26,100円

HHH



品番	使用荷重 (t)	口の開き (mm)	リング内径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA984W-4	680kg	140	51mm	1100	96,500円

- フォークリフトを使ったドラム缶の運搬が可能になります
- 55ガロンドラム缶用
- 使用荷重…680kg
- フォークポケットサイズ…140×51mm
- サイズ…715×1100×120(H)mm
- 重量…65.8kg

(※端末によっては読み込みができない場合があります)

マグネットリフター

滑車

チェーンブロック

ウィンチ

トルーパー滑車

スリング

クランプ、フレコンバッグ

フック

ジャック

取付型フック、アイナット、ボルト