

② [両開き型] 防災用品収納庫

下置専用

- カラー… ホワイト
- 重量…34.5kg
- 材質… スチール
- 専用ベースが必要です。(別売)
- およそ5名で3日分の防災用品の備蓄が可能な収納庫です。

品番	外寸法(W×D×H)mm	税抜価格
EA954DJ-72	900×450×1030	82,000円
EA954DJ-100	DJ-72用ベース	9,600円
EA954DJ-72	内寸法:865(W)×416(D)×983(H)mm	

●災害時非常開錠機能が付いた防災収納庫。
●通常は鍵で施錠し、災害時は非常開錠がある為、中の防災用品を、鍵を探す必要なく持ち出せます。
●防災用品の表示は蓄光マグネットシートになっています。

③ [引出し型] 防災用品収納庫

下置専用

- カラー… ホワイト
- 重量…25.7kg
- 材質… スチール

品番	外寸法(W×D×H)mm	税抜価格
EA954DJ-73	900×450×340	70,000円
EA954DJ-100	DJ-73用ベース	9,600円
EA954DJ-73	内寸法:823(W)×402(D)×281(H)mm	

●専用ベースが必要です。(別売)
●一時避難用、およそ3名分の防災用品の備蓄が可能な収納庫です。
●災害時非常開錠機能が付いた防災収納庫。
●通常は鍵で施錠し、災害時は非常開錠がある為、中の防災用品を、鍵を探す必要なく持ち出せます。
●防災用品の表示は蓄光マグネットシートになっています。

④ [両開き型] 防災用品収納庫

下置専用

- カラー… ホワイト
- 重量…64.2kg
- 材質… スチール
- 専用ベースが必要です。(別売)

品番	外寸法(W×D×H)mm	税抜価格
EA954DJ-74*	900×450×2060	125,000円
EA954DJ-100	DJ-74用ベース	9,600円
EA954DJ-74	内寸法:865(W)×416(D)×2013(H)mm	

●およそ10名で3日分の防災用品の備蓄が可能な収納庫です。
●災害時非常開錠機能が付いた防災収納庫。
●通常は鍵で施錠し、災害時は非常開錠がある為、中の防災用品を、鍵を探す必要なく持ち出せます。
●防災用品の表示は蓄光マグネットシートになっています。

[オープン型] 書庫

下置専用

- カラー…ホワイト
- 耐荷重…24kg/段
- 重量…34.6kg
- 棚板5枚付
- 材質…スチール
- 専用ベースが必要です。(別売)

品番	外寸法(W×D×H)mm	税抜価格
EA954DJ-62*	450×450×2060	63,600円
EA954DJ-90	DJ-62用ベース	8,350円
EA954DJ-62	内寸法:415(W)×449(D)×2013(H)mm	

非常解除機能

非常時に鍵を使用しなくても、アクリル窓を押し破り、バーで開錠できる機能です。
緊急時に鍵を探す必要なく防災用品を持ち出すことが可能です。

⑤ [オープン型] 書庫

下置専用

- カラー… ホワイト
- 耐荷重… DH:43kg/段、DJ:50kg/段
- 棚板4枚付
- 専用ベースが必要です。(別売)

品番	外寸法(W×D×H)mm	重量(kg)	税抜価格
EA954DH-42*	900×400×1720	41.8	58,200円
EA954DJ-42*	900×450×1720	44.5	60,300円
EA954DH-100	DH用ベース		9,530円
EA954DJ-100	DJ用ベース		9,600円
EA954DH-42	内寸法:865(W)×399(D)×1673(H)mm		
EA954DJ-42	内寸法:865(W)×449(D)×1673(H)mm		

⑥ カルテ収納庫

下置専用

- A4ヨコ・B5カルテ収納(6段)
- 耐荷重… 50kg/段
- 仕切板54枚付
- A4タテ置き保管用(5段)に組替え可能です。
- アジャスター4本付
- 仕切板ピッチ…43mm

品番	外寸法(W×D×H)mm	重量(kg)	税抜価格
EA954DA-78*	899×350×1770	64	102,000円

内寸法:(全体)865×349×1671mm(棚)83×349×263.5mm

パーソナルロッカー

縦・横 連結可能
鍵ありダイヤル錠

品番	外寸法(W×D×H)mm	重量(kg)	税抜価格
EA954ES-1	900×510×895	31	78,500円

ロッカー内寸:298(W)×480(D)×863(H)mm

- 鍵がいらないダイヤル錠タイプ。数字(4桁)を設定するだけで施錠・解錠ができます
- ダイヤル錠、マスターキー1本付
- ボックスに仕切板1枚、ハンガーポール付
- EA954ES-1、-2、-3は全て外寸が同じサイズなので、上下左右自由に連結することが可能です。(取付ねじ別売)

⑦ [オープン型] 書庫

下置専用

- カラー… ホワイト
- 耐荷重… 43kg/段
- 棚板5枚付
- 専用ベースが必要です。(別売)

品番	外寸法(W×D×H)mm	重量(kg)	税抜価格
EA954DH-52*	900×400×2060	49.1	66,400円
EA954DH-100	DH用ベース		9,530円
EA954DH-52	内寸法:865(W)×399(D)×2013(H)mm		

パーソナルロッカー

縦・横 連結可能
鍵ありダイヤル錠

品番	外寸法(W×D×H)mm	重量(kg)	税抜価格
EA954ES-3	900×510×895	33	99,800円

ロッカー内寸:298(W)×480(D)×293(H)mm

- 鍵がいらないダイヤル錠タイプ。数字(4桁)を設定するだけで施錠・解錠ができます
- ダイヤル錠、マスターキー1本付
- EA954ES-1、-2、-3は全て外寸が同じサイズなので、上下左右自由に連結することが可能です。(取付ねじ別売)

キャビネット

上下 連結可能
棚板 取外可能

品番	外寸法(W×D×H)mm	重量(kg)	税抜価格
EA954ES-41	890×352×717	22	26,650円

内寸法:261(W)×326(D)×319(H)mm

- 工場や現場などのシューズボックスに最適
- 鍵なし ●耐荷重…10kg/段
- 上下の棚板は取り外すことができます。
- 上下連結可能(取付ねじ別売)
- 扉裏面に小物用フック・ゴム付
- ネームカバー付

キャビネット

上下 連結可能
棚板 取外可能

品番	外寸法(W×D×H)mm	重量(kg)	税抜価格
EA954ES-42	890×352×881	28.2	37,200円

内寸法:261(W)×326(D)×155(H)mm

- 工場や現場などのシューズボックスに最適
- 鍵なし ●耐荷重…10kg/段
- 上下の棚板は取り外すことができます。
- 上下連結可能(取付ねじ別売)
- ネームカバー付

パーソナルロッカー

縦・横 連結可能
鍵ありダイヤル錠

品番	外寸法(W×D×H)mm	重量(kg)	税抜価格
EA954ES-2	900×510×895	30.5	87,000円

ロッカー内寸:298(W)×480(D)×410(H)mm

- 鍵がいらないダイヤル錠タイプ。数字(4桁)を設定するだけで施錠・解錠ができます
- ダイヤル錠、マスターキー1本付
- EA954ES-1、-2、-3は全て外寸が同じサイズなので、上下左右自由に連結することが可能です。(取付ねじ別売)

キャビネット

上下 連結可能
棚板 取外可能

品番	外寸法(W×D×H)mm	重量(kg)	税抜価格
EA954ES-43	890×352×553	18.4	25,500円

内寸法:261(W)×326(D)×155(H)mm

- 工場や現場などのシューズボックスに最適
- 鍵なし ●耐荷重…10kg/段
- 上下の棚板は取り外すことができます。
- 上下連結可能(取付ねじ別売)
- ネームカバー付

キャビネット

上下 連結可能
棚板 取外可能

品番	外寸法(W×D×H)mm	重量(kg)	税抜価格
EA954ES-43	890×352×553	18.4	25,500円

内寸法:261(W)×326(D)×155(H)mm

- 工場や現場などのシューズボックスに最適
- 鍵なし ●耐荷重…10kg/段
- 上下の棚板は取り外すことができます。
- 上下連結可能(取付ねじ別売)
- ネームカバー付

(EA954ES-1~3)ダイヤル錠タイプのロッカー

4桁の数字を設定するだけのキーレスタイプ。

ロッカー開放時のダイヤル錠ナンバーを忘れた時は、マスターキーを使用して鍵を開けます(A)。その後、ナンバーサーチボタン(B)で忘れたナンバーを確認することができます。

(EA954ES-1~3)ダイヤル錠タイプのロッカー

4桁の数字を設定するだけのキーレスタイプ。

ロッカー開放時のダイヤル錠ナンバーを忘れた時は、マスターキーを使用して鍵を開けます(A)。その後、ナンバーサーチボタン(B)で忘れたナンバーを確認することができます。

オフィス用品、備品
トランシーバー、メガホン
カメラ、双眼鏡
オフィス家具
ビジネスバッグ、キャリーケース、靴メンテナンス
マット、人工芝、すのこ、シート