


### ウォールラック用レール



品番	全長	税抜価格
EA976GA-1	615mm	3,020円
EA976GA-2	765mm	3,300円
EA976GA-3	1215mm	4,390円
EA976GA-4	1515mm	5,140円

- 穴径…φ8/φ6皿穴
- 材質…スチール
- 付属品…取付ビス(頭白塗装皿タッピングφ4×50)

### ウォールラック用サイドストッパー



品番	全長	税抜価格
EA976GA-11	700mm	2,830円
EA976GA-12	1202mm	3,020円
EA976GA-13	1753mm	4,060円

- サイズ…80×210mm
- 線径…φ6.5mm
- 材質…スチール

品番 EA976GA-70 税抜価格 730円

### ウォールラック用スリット



品番	全長	税抜価格
EA976GA-11	700mm	2,830円
EA976GA-12	1202mm	3,020円
EA976GA-13	1753mm	4,060円

- 穴径…φ8/φ6皿穴
- 材質…スチール
- 付属品…取付ビス(頭白塗装皿タッピングφ4×50)

### ウォールラック用棚板



品番	サイズ(W×D×H)mm	税抜価格
EA976GA-51	600×300×19	5,490円
EA976GA-52	600×400×19	6,460円
EA976GA-56	750×300×19	6,460円
EA976GA-57	750×400×19	7,440円

- 材質…棚板:パーティクルボード
- 付属品…落下防止ストッパー、棚板取付ねじ

### ウォールラック用パイプ



品番	サイズ(mm)	ブラケット奥行(mm)	税抜価格
EA976GA-61	φ25×600	288	4,960円
EA976GA-62	φ25×750	288	5,310円

- 材質…パイプ:ステンレス巻鋼管
- 付属品…落下防止ストッパー、パイプ取付ねじ

### ウォールラック用パイプ



品番	サイズ(mm)	ブラケット奥行(mm)	税抜価格
EA976GA-66	φ25×600	98.5	4,430円
EA976GA-67	φ25×750	98.5	4,780円

- 材質…パイプ:ステンレス巻鋼管
- 付属品…落下防止ストッパー、パイプ取付ねじ

### [アルミ製] 棚柱



- 材質…アルミ(アルマイト仕上げ)
- カラー…シルバー
- 厚さ2.7mmの為、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが可能です。

(4本価格)

品番	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	税抜価格
EA976GB-1	長さ 860 幅 13 厚み 2.7	50 (棚板1枚あたり)	1,860円

棚受(4個入)  
品番 EA976GB-2 税抜価格 200円

エンドストッパー(4個入)  
品番 EA976GB-3 税抜価格 210円

- アルミ製の為、カット切断も容易に行なうことが出来ます。
- 20mm間隔で棚板調整が可能です。

●EA976GB-2 取付手順



- ① 棚柱を取付ける。
- ② 棚受の両サイドをつまむ。
- ③ そのまま棚柱の取付穴に入れる。
- ④ 取付穴に棚受のツメが引っかかった状態で、棚受を矢印の方向に下ろし、取付け完了。

### ウォールラック

- 収納レイアウトがフレキシブルに変更できます。
- ムダなスペースがなくなり効率的な収納を実現。
- 取付カンタン・圧倒的な施工性!

■ウォールラック使用イメージ




豊富なアクセサリによって、効率的な収納を実現。

①:レール ②:ウォールラック  
③:パイプ(ショート) ④:パイプ  
⑤:棚板 ⑥:サイドストッパー  
⑦:スリット


### 施工時間短縮

3ステップ作業で取り付けが可能です。

- ステップ1 レールを希望したい場所に取付けます。
- ステップ2 スリットをレールに引っ掛けて壁に固定します。
- ステップ3 パーツをスリットにはめ込んで完成です。

### 簡単レイアウト

豊富なオプションパーツでその時必要なものを追加できます。棚板にオニメナットを採用しており、棚板移動の際、ねじを何度でも緩めたり締め直すことができます。



移動  
棚追加  
パイプ追加  
高さは25mmピッチで調節できます。

### [ノートパソコン用] インナーケース



品番	サイズ(W×D×H)mm	重量	税抜価格
EA927-181A	415×45×285	570g	3,500円
EA927-182A	345×40×245	460g	3,200円

品番	収納サイズ
EA927-181A	PC収納:15.6インチワイドノートパソコン用
EA927-182A	PC収納:13.3インチワイドノートパソコン用

- PC収納部…-181A:390(W)×35(D)×270(H)mm  
-182A:330(W)×30(D)×230(H)mm(参考収納目安)
- 材質…EVA(PU張り)
- 内装はパソコン使用時に通気性を確保する凸凹構造です。
- 衝撃に対する復元性に優れた発泡材(EVA)を採用しています。
- フルオープン式なのでノートパソコンをケースに入れたまま使用することができます。

### [ノートパソコン用] インナーケース




品番	サイズ(W×D×H)mm	重量	税抜価格
EA927-171	330×30×225	210g	2,900円
EA927-172	345×30×260	240g	3,000円
EA927-173	405×30×295	320g	3,300円

品番	収納サイズ
EA927-171	PC収納:11.6インチノートパソコン用
EA927-172	PC収納:13.3インチノートパソコン用
EA927-173	PC収納:15.6インチノートパソコン用

- やわらかい伸縮素材でフィット感抜群です。
- 材質…合成ゴム、ポリエステル
- フロントポケットにはアダプタやマウスなどが簡単に収納できます。
- 保護力・耐久性に優れたウェットスーツ生地のインナーケースです。

### ウォールラック



品番	棚(W×D×H)mm	パイプ(mm)	税抜価格
EA976GA-600	600×400×19	φ25×600	8,140円
EA976GA-750	750×400×19	φ25×750	9,290円

- 材質…棚板:パーティクルボード
- パイプ:ステンレス巻鋼管
- ブラケット:スチール
- パイプ受:ナイロン66
- 耐荷重…棚板・パイプ合わせて35kg
- 付属品…取付ビス(頭白塗装皿タッピングφ4×50)

### [ノートパソコン用] インナーケース



品番	サイズ(W×D×H)mm	重量	税抜価格
EA927-151	335×25×225	370g	2,350円
EA927-152	360×25×270	420g	2,540円
EA927-153	425×25×310	450g	3,300円

- 材質…低発熱ポリウレタン、ポリウレタン、ポリエステル
- 内装の片面に3D(立体構造)メッシュクッションを採用し、より強力に衝撃から機器を守ります。
- ハンドルを使わないときはケース本体に固定できます。

### [ノートパソコン用] インナーケース



品番	サイズ(W×D×H)mm	重量	税抜価格
EA927-163	330×25×250	184g	2,200円
EA927-164	350×25×265	205g	2,300円
EA927-165	360×25×295	225g	2,600円
EA927-166	440×25×325	280g	2,800円
EA927-167	485×25×365	342g	3,000円

- 材質…ポリエステル、ウレタン
- 表面の3D(立体構造)メッシュクッションと内部の低発熱ポリウレタンの2層構造がタブレットを衝撃やキズから強力にガードします。\*低発熱ポリウレタンの性質上、温度によって硬さが変わります。
- ソフトな内装生地がタブレットを優しく守ります。

### 多目的インナーケース



品番	サイズ(W×D×H)mm	重量	税抜価格
EA927-191	185×20×140	20g	600円
EA927-192	140×20×200	20g	600円
EA927-193	240×20×160	35g	700円
EA927-194	160×20×250	30g	700円
EA927-195	260×20×195	35g	850円
EA927-196	195×20×270	37g	850円
EA927-197	295×20×225	40g	900円
EA927-198	365×20×260	53g	1,000円
EA927-199	425×20×305	75g	1,150円
EA927-200	480×20×355	84g	1,400円

- 材質…ポリエステルジャージ、ポリウレタン
- タブレットアクセサリなど、小物の収納に最適なサイズです。