

### LEDライト



●軽量なライトです。

ESCO

品番	使用電池	カラー	税抜価格
EA758RK-1A	単3×1本	ブラック	1,500円
EA758RK-2A	(別売)	シルバー	1,500円

明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
強	100	4
中	50	8
弱	10	40
点滅	100	72

●サイズ…φ27.5×139.5mm ●重量…51.8g(本体のみ)  
●材質…アルミ合金 ●ストラップ付

### LEDライト(手元ダイヤル切替)



ESCO

品番	使用電池	カラー	税抜価格
EA758RK-52A	単3×1本(別売)	シルバー	1,400円

明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
強	100	4
中	50	8
弱	10	40
点滅	100	72

●手元ダイヤルで集散光の切替が可能です。  
●サイズ…φ26.5×115mm ●重量…75.5g(本体のみ)  
●材質…アルミ合金 ●ストラップ付

### LEDライト(手元ダイヤル切替)



ESCO

品番	使用電池	税抜価格
EA758RK-56A	単3×3本(別売)	2,500円

明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
強	250	10
中	125	20
弱	25	100
点滅	250	100

●サイズ…φ44×160mm ●重量…177.9g(本体のみ)  
●材質…アルミ合金 ●ストラップ付

### LEDライト(首振り)



ESCO

品番	使用電池	税抜価格
EA758RK-91	単3×3本(別売)	3,500円

明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
強	500	7
中	250	14
弱	25	70

●自立式でヘッド角度が調整できるので、投光器のような使い方も可能  
●サイズ…φ59×206mm ●重量…203g ●防水性能…IP66  
●ヘッドは3段階(0°/45°/90°)角度調整可能

### LEDライト



ESCO

品番	使用電池	税抜価格
EA758RM-46	単3×1本(別売)	1,870円

明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
強	100	2.5
弱	10	12
点滅・SOS	100	7

●SOS点滅機能付 ●サイズ…φ20×92mm ●重量…64g(電池含) ●材質…アルミ ●ストラップ付

### LEDライト



ESCO

品番	使用電池	税抜価格
EA758RM-47	単3×2本(別売)	1,980円

明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
強	150	2.5
弱	10	12
点滅・SOS	150	7

●SOS点滅機能付 ●サイズ…φ20×142mm ●重量…105g(電池含) ●材質…アルミ ●ストラップ付

### LEDライト



ESCO

品番	使用電池	税抜価格
EA758RP-2A	単3×2本(別売)	1,000円

明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
固定	110	1

●重量…153g(本体のみ) ●材質…アルミ合金

### LEDライト



ESCO

品番	使用電池	税抜価格
EA758RS-22	単3×2本(別売)	4,370円

明るさ	ルーメン	連続点灯(時間)
強	700	1.5
中	300	8
弱	75	24

●サイズ…φ34×174mm ●重量…85g(本体のみ) ●材質…アルミ合金 ●防水性能…IP66  
●ヘッド部をひねって集光・散光を切替えます(ツイストフォーカス)

### LEDライト



ESCO

品番	使用電池	税抜価格
EA758RS-32	単3×2本(別売)	3,740円

明るさ	ルーメン	連続点灯(時間)
強	500	3.5
中	200	12
弱	50	36

●サイズ…φ25.5×152.5mm ●重量…75g(本体のみ) ●材質…アルミ合金 ●防水性能…IP66  
●ヘッド部をスライドさせ集光・散光を切替えます(ツイストフォーカス)

### LEDライト



ESCO

品番	使用電池	税抜価格
EA758RS-33	単3×3本(別売)	5,300円

明るさ	ルーメン	連続点灯(時間)
強	1100	4.5
中	200	15
弱	50	50

●最大1100ルーメン! 3段階調光×集散光切替えフラッシュライト  
●サイズ…φ50×159mm ●重量…265g(本体のみ) ●材質…アルミ合金 ●防水性能…IP66  
●パワーインジケータ付 ●ヘッド部をスライドさせ集光・散光を切替えます(ツイストフォーカス)

### LEDライト



ESCO

品番	使用電池	税抜価格
EA758RS-51	単3×1本(別売)	900円

明るさ	ルーメン	連続点灯(時間)
固定	50	17

●サイズ…φ27.5×97mm ●重量…48g(本体のみ) ●材質…アルミ合金 ●防水性能…IP66 ●ベックリップ付

### LEDライト



ESCO

品番	使用電池	税抜価格
EA758RS-52	単3×2本(別売)	960円

明るさ	ルーメン	連続点灯(時間)
固定	100	12

●サイズ…φ27.5×143mm ●重量…60g(本体のみ) ●材質…アルミ合金 ●防水性能…IP66 ●ベックリップ付

### LEDライト



ESCO

品番	使用電池	税抜価格
EA758RS-53	単3×3本(別売)	2,500円

明るさ	ルーメン	連続点灯(時間)
強	500	5
弱	250	15

●サイズ…φ44×140mm ●重量…191g(本体のみ) ●材質…アルミ合金 ●防水性能…IP66

### 防水LEDライト



ESCO

品番	使用電池	税抜価格
EA758RN-53A	単3×2本(付属)	2,720円

明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
強	250	1
弱	70	40

●コンパクトで耐久性に優れています NEXTORCH  
●サイズ…φ26.4×152mm ●重量…70g ●材質…アルミ ●IPX7(水深1m)

### 防水LEDライト



NITECORE

品番	使用電池	税抜価格
EA758JA-4A	単3×4本(別売)	7,950円

明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
最強	1,020	1.75
強	580	2.75
中	160	12
弱	50	30
最弱	1	400

●サイズ…φ41.8×117mm ●重量…151g(本体のみ) ●材質…アルミ ●水深2m防水仕様(IPX8) ●ホルスター、ストラップ付

### 防水LEDライト



NITECORE

品番	使用電池	税抜価格
EA758JC-2	単3×2本(別売)	4,980円

明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
最強	345	2.25
強	138	5
中	55	12
弱	17	50

●サイズ…φ22.6×155mm ●重量…67g(本体のみ) ●材質…アルミ ●水深2m防水仕様(IPX8) ●ストラップ付

### アルカリ乾電池[単3形]

●1.5V [単3]

品番	入数	税抜価格
EA758YA-3A	4本	560円
EA758YA-3AG	8本	1,060円
EA758YA-3B	12本	1,270円
EA758YA-3C	20本	2,000円
EA758YA-3D	40本	3,880円
EA758YA-3E	100本	9,700円
EA758YA-3F	400本	38,800円

●コンパクトで耐久性に優れています NEXTORCH  
●サイズ…φ26.4×152mm ●重量…70g ●材質…アルミ ●IPX7(水深1m)

●材質…アルミ ●水深2m防水仕様(IPX8) ●ホルスター、ストラップ付

QRコードでサンプル動画をチェック!

(※端末によっては読み取れない場合があります)

屋内取付型照明器具

屋内用ライト

フラッシュライト

クリップライト

ヘッドライト

ランタン

電池

電球・蛍光灯