

[RL3] 防塵マスク



- 国家検定合格品
[区分RL3]

3M

品番	捕集効率	吸気抵抗	サイズ	税抜価格
EA800NF-1	99.9%以上	160Pa以下	S	4,240円
EA800NF-2	99.9%以上	160Pa以下	M	4,240円
EA800NF-3	99.9%以上	160Pa以下	L	4,240円
EA800NF-11	交換用フィルター(2個入)			1,230円
EA800NF-12	防臭用フィルター(オプション)			1,440円

●一体成型によるコンパクトなシリコン製面体
●長時間の着用でも負荷の少ない設計。
●クイックラッチ操作でワンタッチで素早く顔からマスクを外すことができます。
●交換用フィルターはEA800NF-12(防臭機能付フィルター)も使用可能です。

[RL3] 防塵マスク



- 国家検定合格品
[区分RL3]

3M

品番	捕集効率	吸気抵抗	税抜価格
EA800NF-5	99.9%以上	160Pa以下	19,900円
EA800NF-11	交換用フィルター(2個入)		1,230円
EA800NF-12	防臭用フィルター(オプション)		1,440円

●シリコン製の面体は、顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。
●傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアな視界を確保します。
●交換用フィルターはEA800NF-12(防臭機能付フィルター)も使用可能です。

[RL3] 防塵・防臭マスク



- 国家検定合格品
[区分RL3]

3M

品番	捕集効率	吸気抵抗	サイズ	税抜価格
EA800NF-6	99.9%以上	160Pa	S	4,290円
EA800NF-7	99.9%以上	160Pa	M	4,290円
EA800NF-8	99.9%以上	160Pa	L	4,290円
EA800NF-12	交換用フィルター(2個入)			1,440円
EA800NF-11	防臭用フィルター(オプション)			1,230円

●活性炭フィルター層をサンドして有機蒸気除去する防臭機能付の過材を採用。
●4点支持の半面形面体で高いフィット性を実現。
●交換用フィルターはEA800NF-11も使用可能です。

[RL3] 防塵マスク



- 国家検定合格品
[区分RL3]

3M

品番	捕集効率	吸気抵抗	サイズ	税抜価格
EA800NF-21	99.9%以上	160Pa以下	M	5,540円
EA800NF-22	99.9%以上	160Pa以下	L	5,540円
EA800NF-20	交換用フィルター(2個入)			2,530円

●フリッツ形状のろ過材をカートリッジに収めたチャネル・フロー方式を採用。
●4点支持の半面形面体で高いフィット性を実現。

[RS2] 防塵マスク



- 国家検定合格品
[区分RS2]

3M

品番	捕集効率	吸気抵抗	名称	税抜価格
EA800MS-5A	98.6%	58Pa	マスク (フィルター別売)	3,600円

品番	捕集効率	吸気抵抗	名称	税抜価格
EA800MS-52A	交換用フィルター(1個入)			260円

●吸気抵抗の軽減と長時間使用に対応の大きなフィルター
●汚れがひと目でわかる透明フィルターケース
●接顔部は耐油性に優れたシリコンゴム製
●幅広い顔部で装着が安定します。

吸収缶交換型防毒マスク[1缶式]



- 国家検定合格品
(第TN370号)

3M

品番	サイズ	税抜価格
EA800NH-1	S/M	2,500円
EA800NH-2	M/L	2,500円

- 装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施した、小型・軽量・無金属の面体です。
- フィルター別売。EA800NH-11~17よりお選び下さい。

吸収缶



- EA800NH-1, 2用有機ガス用吸収缶
- 16, -17は防塵フィルター内蔵

3M

品番	捕集効率	通気抵抗	徐毒能力 (平均実測値)	税抜価格
EA800NH-11	0%	220Pa以下	146分	440円
EA800NH-12	0%	220Pa以下	244分	380円
EA800NH-16	80%以上	280Pa以下	156分	440円
EA800NH-17	80%以上	280Pa以下	317分	480円

アスベスト作業レベルの
作業内容の詳細は
<http://www.esco-net.com>
に掲載しております。

防塵マスク[アスベスト対応/伝声器付]



- 国家検定合格品
[区分RL3, RS3]

品番	捕集効率	吸気抵抗	名称	税抜価格
EA800MP-2	99.9%以上	85±20Pa	マスク (フィルター2個付)	32,500円
EA800MP-1B	交換用フィルター(2個入)			1,500円

- アスベスト作業レベル...レベル2, 3対応
- マスクを付けたまま会話ができる伝声器付です。

吸収缶交換型防毒マスク[2缶式]



- 国家検定合格品
(TM599及び600号、TN434号)

3M

品番	サイズ	税抜価格
EA800NJ-6	S	3,430円

- 2缶式で呼吸の負担を軽減し、快適に作業が行えます。
- クイックラッチ操作でワンタッチで素早く顔からマスクを外すことができます。
- フィルター別売。EA800NJ-11~17よりお選び下さい。
- EA800NF-11, 12(別売)を装着することで、防じんマスクとしてもご利用いただけます。

吸収缶交換型マスク[1缶式]



- 国家試験合格品
(第TN419号)

3M

品番	捕集効率	吸気抵抗	名称	税抜価格
EA800MS-6A	低濃度ガス用マスク		マスク (フィルター2個付)	1,900円

●低濃度ガス用マスク
●接顔部にダブルクッション構造採用
●面体内の汗を吸収する吸水マット採用
●締め紐の角度が調整できるベルトフック採用
●フィルター別売。EA800MS-22~30よりお選び下さい。

防塵マスク[アスベスト対応/伝声器付]



- 国家検定合格品
[区分RL3, RS3]

3M

品番	捕集効率	吸気抵抗	名称	税抜価格
EA800MP-1	99.9%以上	70±15Pa	マスク (フィルター2個付)	8,250円
EA800MP-1B	交換用フィルター(2個入)			1,500円

●アスベスト作業レベル...レベル2(作業内容による)・レベル3対応

吸収缶交換型防毒マスク[2缶式]



- 国家検定合格品
(TM601号、TN434号)

3M

品番	サイズ	税抜価格
EA800NJ-1	S	3,430円
EA800NJ-2A	M	3,120円
EA800NJ-3A	L	3,120円

- 2缶式で呼吸の負担を軽減し、快適に作業が行えます。
- クイックラッチ操作でワンタッチで素早く顔からマスクを外すことができます。
- フィルター別売。EA800NJ-11~17よりお選び下さい。
- EA800NF-16(P2073)(別売)を装着することで防じんマスクとしてもご利用いただけます。

吸収缶



- EA800NJ-1~6用有機ガス用吸収缶

3M

品番	捕集効率	通気抵抗	税抜価格
EA800NJ-11	—	220Pa以下	1,250円
EA800NJ-12	80%以上	280Pa以下	2,000円
EA800NJ-16	99.9%以上	370Pa以下	3,120円
EA800NJ-17	99.9%以上	370Pa以下	4,170円

品番	捕集効率	通気抵抗	税抜価格
EA800NJ-13	—	170Pa以下	2,660円
EA800NJ-14	80%以上	280Pa以下	3,400円

- 12, -14, -16~17は防塵フィルター内蔵

3M

直結式吸収缶




- 22...防塵フィルターなし
- 23, -24...防塵フィルター内蔵(国家試験区分: RS1)
- EA800MS-5, -6A, -7A用有機ガス用吸収缶

品番	捕集効率	吸気抵抗	国家検定合格	税抜価格
EA800MS-22	0%	220Pa以下	第TN291号	410円
EA800MS-23	92.1%	280Pa	第TN293号	430円
EA800MS-24	86.3%	以下	第TN275号	420円

- 適応ガス...トルエン、キシレン、ベンゼン、メチルエチルケトン、トリクロルエチレン、クロロビクリン、アセトン、二硫化炭素、DMF、DMACなど
- 品質保証期限...未開封で2年以内


直結式吸収缶(防塵フィルター付)



- EA800MS-5, -6A, -7A用吸収缶
- 適応ガス...有機ガス、酸性ガス
- 品質保証期限...未開封で2年以内

品番	捕集効率	吸気抵抗	国家検定合格	税抜価格
EA800MS-27	95%以上	290Pa	第TN558号	530円
EA800MS-30	95%	以下	第TN558号	690円

直結式吸収缶



- EA800MS-5, -6A, -7A用吸収缶
- 国家検定合格品(第TN114号)
- 適応ガス...アンモニアガス

品番	税抜価格
EA800MS-28	1,430円

●品質保証期限...未開封で2年以内

厚生労働省マスク用規格国家検定合格防塵マスクとは

形状により、使い捨て式と取替式との2種類に大きく分けています。また、それぞれを粒子捕集効率により3段階に分類し、最も捕集効率の高いものを区分3、低いものを区分1としています。さらに、その粒子捕集効率試験を固体粒子である塩化ナトリウム(NaCl)で行うか液体粒子であるフタル酸ジナトリウム(DOP)で行うかにより、合計12種類に分類されています。

試験粒子と捕集効率	試験粒子に固体の塩化ナトリウム(NaCl)を用いた測定	試験粒子に液体のフタル酸ジナトリウム(DOP)を用いた測定	区分(粒子捕集効率)
D 使い捨て式 防じんマスク	DS1	DL1	区分1: 80.0%以上
	DS2	DL2	区分2: 95.0%以上
	DS3	DL3	区分3: 99.9%以上
R 取替式 防じんマスク	RS1	RL1	区分1: 80.0%以上
	RS2	RL2	区分2: 95.0%以上
	RS3	RL3	区分3: 99.9%以上