

耐切削手袋(ニトリルゴムコーティング)



●EU規格CE EN388
耐切削レベル4
●厚み…1.5mm

品番	サイズ	全長 (mm)	掌周り (mm)	中指長さ (mm)	税抜価格
EA354GJ-26	M	230	210	77	1,460円
EA354GJ-27	L	240	220	80	1,460円

材質 樹脂部分:ニトリルゴム
繊維部分:ケブラー、ポリエステル
●清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業
●100%ケブラーの手袋に耐油・耐突刺性のあるニトリルゴムによる強力なすべり止めを施した切創事故防止手袋です。

耐切削手袋(ニトリルゴムコーティング)



●EU規格CE EN388
耐切削レベル4
●厚み…1.5mm

品番	サイズ	全長 (mm)	掌周り (mm)	中指長さ (mm)	税抜価格
EA354GJ-36	M	250	210	77	1,360円
EA354GJ-37	L	260	220	80	1,360円
EA354GJ-38	LL	275	240	82	1,360円

樹脂部分:ニトリルゴム
繊維部分:ポリエステル
(ステンレスワイヤー混合糸)、天然ゴム
●ニトリルゴムを手の平にコーティングしているため、油に強く、摩擦強度にも優れています。

耐切削手袋(ニトリルゴムコーティング)



●EU規格CE EN388
耐切削レベル4
●厚み…1.5mm

品番	サイズ	全長 (mm)	掌周り (mm)	中指長さ (mm)	税抜価格
EA354GJ-60	S	220	195	77	1,650円
EA354GJ-61	M	240	205	79	1,650円
EA354GJ-62	L	250	225	80	1,650円
EA354GJ-63	LL	260	240	81	1,650円

樹脂部分:ニトリルゴム
繊維部分:ナイロン、ポリエステル、ステンレススチール
●耐切削強度がありながらも、やわらかく作業性に優れています。
●水や油に触れても高いグリップ力を発揮

耐切削手袋(ニトリルゴムコーティング)



●EU規格CE EN388耐切削レベル4
●厚み…1.1mm

品番	サイズ	全長 (mm)	掌周り (mm)	中指長さ (mm)	税抜価格
EA354GJ-80	S	220	175	75	1,230円
EA354GJ-81	M	230	190	77	1,230円
EA354GJ-82	L	250	200	79	1,230円
EA354GJ-83	LL	260	215	84	1,230円

樹脂部分:ニトリルゴム
繊維部分:高強度ポリエチレン、ポリエステル、グラスファイバー、その他
●耐油性、耐摩擦性に優れています。
●通気性に優れ、ムレを軽減します。

耐切削手袋(ニトリルゴムコーティング)



●EU規格CE EN388
耐切削レベル4
●厚み…1.2mm
●切れにくい繊維を採用した、カフ付で着脱のしやすい耐切削手袋

品番	サイズ	全長 (mm)	掌周り (mm)	中指長さ (mm)	税抜価格
EA354GJ-86	M	300	205	79	1,540円
EA354GJ-87	L	300	220	80	1,540円
EA354GJ-88	LL	310	235	81	1,540円

樹脂部分:ニトリルゴム
繊維部:ポリエステル、ナイロン、ステンレス、その他

耐切削手袋(ニトリルゴムコーティング)



(アメリカ)

●EU規格CE EN388
耐切削レベル5
●厚み…1.25mm

品番	サイズ	全長 (mm)	掌周り (mm)	中指長さ (mm)	税抜価格
EA354HA-6	M	235	200	80	2,270円
EA354HA-7	L	240	200	85	2,270円
EA354HA-8	LL	245	210	90	2,390円

樹脂部分:ニトリルゴム
繊維部分:ダイニマ、ナイロン
●熱を逃す特殊構造で、手袋の中は涼しく快適です。
●ぴったりフィットし動きやすい手袋です。

耐切削手袋(ニトリルゴムコーティング)



(アメリカ)

●EU規格CE EN388
耐切削レベル5
●厚み…1.25mm

品番	サイズ	全長 (mm)	掌周り (mm)	中指長さ (mm)	税抜価格
EA354HA-11	S	225	175	75	1,310円
EA354HA-12	M	235	180	85	1,310円
EA354HA-13	L	245	200	90	1,310円

樹脂部分:ニトリルゴム
繊維部分:ステンレススチール、グラスファイバー入高強度ポリエチレン
●手の平部分がザラザラしているため物をしっかり握ります。

耐切削手袋(ニトリルゴムコーティング)



(アメリカ)

●EU規格CE EN388
耐切削レベル5
●厚み…1.2mm

品番	サイズ	全長 (mm)	掌周り (mm)	中指長さ (mm)	税抜価格
EA354HA-16	S	220	180	80	1,100円
EA354HA-17	M	235	200	85	1,100円
EA354HA-18	L	240	210	85	1,100円
EA354HA-19	LL	245	220	90	1,100円

樹脂部分:ニトリルゴム
繊維部分:グラスファイバー入高強度ポリエチレン
●乾燥・湿潤どちらの環境下でも優れた耐摩耗性があります。

耐切削手袋(ニトリルゴムコーティング)



(アメリカ)

●EU規格CE EN388
耐切削レベル3
●厚み…1.1mm

品番	サイズ	全長 (mm)	掌周り (mm)	中指長さ (mm)	税抜価格
EA354HA-21	M	230	170	75	1,480円
EA354HA-22	L	240	180	80	1,480円
EA354HA-23	LL	250	190	80	1,480円

樹脂部分:ニトリルゴム(PVCドット付)
繊維部分:高強度ポリエチレン
●親指の股部分を補強し、摩擦に強くしています。
●滑り止め付で握りやすい手袋です。

耐切削手袋(ニトリルゴムコーティング)



(アメリカ)

●EU規格CE EN388
耐切削レベル3
●厚み…1.3mm
●乾燥・湿潤どちらの環境下でも優れた耐摩耗性を有しています。

品番	サイズ	全長 (mm)	掌周り (mm)	中指長さ (mm)	税抜価格
EA354HC-1	M	240	170	85	850円
EA354HC-2	L	245	185	85	850円
EA354HC-3	LL	250	200	90	1,230円

樹脂部分:ニトリルゴム
繊維部分:ケブラー、ライクラ繊維

防寒手袋(ラテックスコーティング)



(アメリカ)

●EU規格CE EN388耐切削レベル2
●厚み…1.9mm

品番	サイズ	全長 (mm)	掌周り (mm)	中指長さ (mm)	税抜価格
EA915G-137	L	275	270	80	755円
EA915G-138	XL	290	226	88	755円

繊維部分:アクリルラテックスコーティング

耐刺突手袋(ラテックスコーティング)



●EU規格CE EN388
耐切削レベル4
●厚み…3mm
●軽さと柔軟性を兼ね備え、耐突性能に優れています。

品番	サイズ	全長 (mm)	掌周り (mm)	中指長さ (mm)	税抜価格
EA354EL-1	S	240	200	75	8,080円
EA354EL-2	M	270	220	80	8,080円
EA354EL-3	L	290	240	90	8,080円

ケブラー(ラテックスコーティング)
●注射針に対応した耐突性で産業廃棄物処理作業に最適です。

耐切削手袋(天然ゴムコーティング)



●EU規格CE EN388
耐切削レベル4
●厚み…1.5mm

品番	サイズ	全長 (mm)	掌周り (mm)	中指長さ (mm)	税抜価格
EA354GJ-21	M	230	210	78	1,320円
EA354GJ-22	L	240	230	80	1,320円
EA354GJ-23	LL	260	245	82	1,320円

樹脂部分:天然ゴム
繊維部分:ケブラー、ポリエステル
●清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業等
●100%ケブラーの手袋に天然ゴムによる強力なすべり止めを施した切創事故防止手袋です。

耐切削手袋(天然ゴムコーティング)



●EU規格CE EN388
耐切削レベル4
●厚み…1.6mm

品番	サイズ	全長 (mm)	掌周り (mm)	中指長さ (mm)	税抜価格
EA354GJ-30	S	240	195	74	1,060円
EA354GJ-31	M	250	210	78	1,060円
EA354GJ-32	L	260	215	80	1,060円
EA354GJ-33	LL	275	245	82	1,060円

樹脂部分:天然ゴム
繊維部分:ポリエステル
(ステンレスワイヤー混合糸)、天然ゴム
●滑止加工

超耐切削手袋(天然ゴムコーティング)



●EU規格CE EN388耐切削レベル5
●厚み…1.6mm
●天然ゴムをコーティングしたハードタイプの耐切削背抜き手袋です。

品番	サイズ	全長 (mm)	掌周り (mm)	中指長さ (mm)	税抜価格
EA354GJ-65	S	240	195	74	1,980円
EA354GJ-66	M	250	210	78	1,980円
EA354GJ-67	L	260	220	81	1,980円
EA354GJ-68	LL	275	240	83	1,980円

樹脂部分:天然ゴム
繊維部:ポリエステル、アラミド繊維、ステンレススチール、その他
●手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。

滑り止め付 超耐切削手袋(ステンレス繊維入り)



(アメリカ)

●EU規格CE EN388
耐切削レベル5
●厚み…1.1mm
●手の平はラテックスゴム加工(強度、伸縮性があります)

品番	サイズ	全長 (mm)	掌周り (mm)	中指長さ (mm)	税抜価格
EA354E-15A	M	240	210	85	2,950円
EA354E-15B	L	240	215	85	2,950円

ケブラー、ステンレス繊維
●13ゲージ

耐切削手袋



●EU規格CE EN388
耐切削レベル3
●厚み…1.6mm

品番	サイズ	全長 (mm)	掌周り (mm)	中指長さ (mm)	税抜価格
EA354GJ-51	M	300	220	78	1,210円
EA354GJ-52	L	300	235	82	1,210円
EA354GJ-53	LL	320	250	90	1,210円

表:塩化ビニール
裏:ケブラー、ポリエステル
●耐油性の高い特殊配合の塩化ビニールを全面コーティングした耐切削性オールコート裏布付手袋
●金属加工時など鋭利な物扱う際の切創事故防止に。

ケブラー手袋(ステンレス糸入)



●EU規格CE EN388
耐切削レベル5
●厚み…3mm
●7ゲージ
●より高い安全性を必要とする現場での作業に最適

品番	サイズ	全長 (mm)	掌周り (mm)	中指長さ (mm)	税抜価格
EA354E-46	M	215	180	75	2,380円
EA354E-47	L	235	210	80	2,380円

ケブラー 紡績糸85%、ステンレス糸15%

ザイロン・ステンレス手袋



●EU規格CE EN388
耐切削レベル5
●厚み…1mm
●PBO繊維ザイロンをステンレス繊維にダブルカバーした高レベルな切創防止手袋です。

品番	サイズ	全長 (mm)	掌周り (mm)	中指長さ (mm)	税抜価格
EA354EF-3	フリー	約240	200	85	6,790円

PBO繊維(ザイロン)、ステンレス繊維
●高強度・高弾性率・耐熱性・難燃性で安全をガード

超耐切削手袋(ステンレスワイヤー入り)



●EU規格CE EN388
耐切削レベル5
●厚み…0.7mm
●高強度のステンレスワイヤー糸とケブラーを採用

品番	サイズ	全長 (mm)	掌周り (mm)	中指長さ (mm)	税抜価格
EA354GJ-1	M	225	200	80	1,460円
EA354GJ-2	L	230	220	85	1,460円
EA354GJ-3	LL	255	225	90	1,460円

ケブラー、ポリエステル、ステンレスワイヤー糸
●丈夫で薄く、インナー手袋としても使用可能
●食品加工業、機械工業、自動車関連業等

ザイロン

●有機系繊維の中では最高レベルの引張強度・弾性率を持つ繊維。
●パラアラミド繊維の約2倍の強度、弾性率を有しさらに耐熱性、難燃性においても優れています。