

AED標識

●取付穴径…3mm×4ヶ所
●材質…PET樹脂
●「AED」の設置場所を示す為の標識板です。

品番 サイズ(mm) 矢印方向 税抜価格
EA983AR-1 300×225×1 ← 1,300円
EA983AR-2 300×225×1 → 1,300円

AED標識

AEDは事故や病気で心停止になり、ポンプ機能を果たさなくなった心臓に電気ショックを与え、正常な状態に戻す装置です。突然の心停止の多くは「心室細動」と呼ばれる心臓のけいれんによります。心臓のけいれんによりポンプ機能が失われると全身へ血液を送ることができなくなり、心停止後1分遅れる毎に救命率は10%も低下し、5分が経過すると救命率は50%まで下がります。心停止などの急を有するときに一刻も早い除細動を行う為にも「AED」の所在を示す為の標識板が必要とされています。

蓄光式通路用誘導標識

●材質…蓄光ルミプレート(蓄光性硬質塩化ビ板)
●電気が消えても数分間光ります。

品番 サイズ(mm) 内容 税抜価格
EA983AH-2 100×300×1 非常口→ 2,500円
EA983AH-3 100×300×1 ←非常口 2,500円
EA983AH-4 100×300×1 →非常口 2,500円

蓄光テープ(丸・矢印)

●粘着式
●蓄光時間…6時間
●材質…プレミウムセーフティグレード高輝度素材使用
●床付近に貼って、暗闇での誘導に
●1巻でシールが100枚あります。

品番 サイズ(mm) 厚み(mm) 形状 税抜価格
EA983G-62 100×97 0.12 矢印 17,300円

蓄光誘導標識テープ

●材質…PETステッカー
●剥離紙付

品番 幅(mm) 長さ(mm) 厚み(mm) 仕様 税抜価格
EA983G-63 25 9.1 0.25 左向き 3,510円
EA983G-64 25 9.1 0.25 右向き 3,510円

高輝度蓄光式避難口誘導標識(C級)

●材質…PETステッカー
●剥離紙付

品番 サイズ(mm) 内容 税抜価格
EA983AH-22 100×300 非常口→ 8,200円
EA983AH-23 100×300 ←非常口 8,200円
EA983AH-24 100×300 →非常口 8,200円

AED標識

●取付穴径…3mm×4ヶ所
●材質…PET樹脂
●「AED」の設置場所を示す為の標識板です。

品番 サイズ(mm) 税抜価格
EA983AR-3A 300×225×1 1,300円

蓄光式ドア用非常口標識

●材質…ルミステッカー(蓄光性軟質塩化ビ板)
●電気が消えても数分間光ります。

品番 サイズ(mm) 税抜価格
EA983AH-1 150×400 1,700円

蓄光式床用誘導標識

●材質…ルミステッカー(蓄光性軟質塩化ビ板)
●電気が消えても数分間光ります。

品番 サイズ(mm) 内容 税抜価格
EA983AH-12 300×300 ↑非常口 3,400円
EA983AH-13 300×300 ← 3,400円

蓄光式避難口標識

●材質…蓄光ルミプレート(蓄光性硬質塩化ビ板)
●電気が消えても数分間光ります。

品番 サイズ(mm) 内容 税抜価格
EA983AH-5 120×360×1 非常口 2,800円
EA983AH-6 120×360×1 非常口→ 2,800円
EA983AH-7 120×360×1 ←非常口 2,800円
EA983AH-8 120×360×1 →非常口 2,800円

蓄光式避難口誘導標識

●ステッカータイプ
●材質…ポリエステル系樹脂
●消防認定品(NP-013号)

品番 サイズ(mm) 内容 税抜価格
EA983AT-1 100×300 非常口→ 2,300円
EA983AT-2 100×300 ←非常口 2,300円
EA983AT-3 100×300 →非常口 2,300円

蓄光式避難口誘導標識

●ステッカータイプ

品番 サイズ(mm) 内容 税抜価格
EA983AT-16 120×120 非常口→ 2,100円
EA983AT-17 120×120 ←非常口 2,100円
EA983AT-18 120×120 →非常口 2,100円

高輝度蓄光式避難口誘導標識(C級)

●材質…PETステッカー
●剥離紙付

品番 サイズ(mm) 内容 税抜価格
EA983AH-25 120×360 非常口 9,400円
EA983AH-26 120×360 非常口→ 9,400円
EA983AH-27 120×360 ←非常口 9,400円

AED標識[L字型]

●L型両面印刷
●取付穴径…3mm×3ヶ所
●材質…PET樹脂
●両面テープ付

品番 サイズ 税抜価格
EA983AR-4A 300×225×1mm 曲げしろ30mm 1,800円

(EA983AV-1~6用)LED誘導灯用表示板

●L型…壁に取付をした場合、両方向から確認できます。
●「AED」の設置場所を示す為の標識板です。

品番 仕様 適合品番 税抜価格
EA983AV-101 左向 EA983AV-1、2用 2,390円
EA983AV-102 右向 2,390円

蓄光式床用誘導標識

●材質…軟質ルミプレート(蓄光性軟質PET)
●電気が消えても数分間光ります。
●ラミネート塩化ビフィルム付(350mm角)

品番 サイズ(mm) 内容 税抜価格
EA983AH-17 300×300 非常口 5,800円
EA983AH-18 300×300 非常口 5,800円
EA983AH-19 300×300 ↑ 5,800円

蓄光式避難口誘導標識

●ステッカータイプ
●材質…ポリエステル系樹脂
●消防認定品(NP-013号)

品番 サイズ(mm) 内容 税抜価格
EA983AT-6 120×360 非常口 2,600円
EA983AT-7 120×360 非常口→ 2,600円
EA983AT-8 120×360 ←非常口 2,600円
EA983AT-9 120×360 →非常口 2,600円

高輝度蓄光式避難口誘導標識(C級)

●材質…PETステッカー
●ステッカータイプで、施工が簡単な消防認定製品です。

品番 サイズ(mm) 税抜価格
EA983AH-31 120×120 4,200円
EA983AH-32 200×200 11,000円

消防用設備等認定品

(財)日本消防設備安全センターが2006年「消防庁告示第5号」適合を認定。認定証書の添付された商品は、消防機関が個別に性能確認試験を行う必要がありません。

【一般形】LED誘導灯(C級)

●壁・天井直付形・吊下兼用形
(取付例)

品番 仕様 サイズ(mm) 税抜価格
EA983AV-1 片面 143×41×170 16,100円
EA983AV-2 両面 143×52×170 15,700円

【一般形】LED誘導灯(B級)

●壁・天井直付形・吊下兼用形
(取付例)

品番 仕様 サイズ(mm) 税抜価格
EA983AV-3 片面 209×41×236 23,800円
EA983AV-4 両面 209×52×236 23,100円

蓄光式ドア用避難口標識

●材質…ルミステッカー(蓄光性軟質塩化ビ板)

品番 サイズ(mm) 税抜価格
EA983AH-11 480×480 5,200円

蓄光式避難口誘導標識

●ステッカータイプ
●材質…ポリエステル系樹脂
●消防認定品(NP-013号)

品番 サイズ(mm) 税抜価格
EA983AT-11 120×120 2,100円
EA983AT-12 150×150 2,300円
EA983AT-13 200×200 2,500円

高輝度蓄光式避難口誘導標識(A級)

●材質…PETステッカー
●剥離紙付

品番 サイズ(mm) 税抜価格
EA983AH-43 150×150 12,000円
EA983AH-44 200×200 18,000円

蓄光式…紫外線(太陽光、蛍光灯、白熱灯など)を吸収し、蓄えたエネルギーを可視光線に変換し発光します。

(蓄光時)