

持込機械届受理証タグステッカー

●材質…PPステッカー

●ケーブルに巻き付けて使用できます。(10枚価格)

品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA983BV-18	90×78	1,000円

持込許可証タグ

●材質…プラスチック
●結束部…200mm

(1枚価格)

品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA983BV-19A	70×45×1	230円

標示ステッカー

●材質…PPステッカー

(10枚価格)

品番	サイズ(mm)	内容	税抜価格
EA983BV-31	φ40	点検済証	400円
EA983BV-32	φ40	検査済証	400円
EA983BV-33	40×80	自主検査済証	450円

安全標識ステッカー

●材質…ポリエステルフィルム
表面:PET
粘着剤:アクリル系溶剤

●剥離紙付

品番	サイズ(mm)	内容	入数	税抜価格
EA983CC-1	24×28	警告マーク	20枚	810円
EA983CC-2	40×46	警告マーク	10枚	1,200円
EA983CC-3	80×92	警告マーク	5枚	1,560円
EA983CC-6	24×28	電気危険マーク	20枚	810円
EA983CC-7	40×46	電気危険マーク	10枚	1,200円
EA983CC-8	80×92	電気危険マーク	5枚	1,560円

安全標識ステッカー

●材質…基材:ポリエステルフィルム、表面:PET
粘着剤:アクリル系溶剤

●剥離紙付 ●英文字入

品番	サイズ(mm)	内容	税抜価格
EA983CC-61	40×35	注意	1,540円
EA983CC-62	40×35	感電注意	1,540円

安全標識ステッカー

●材質…基材:ポリエステルフィルム、表面:PET
粘着剤:アクリル系溶剤

●剥離紙付 ●英文字入

品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA983CC-51	15×40	2,150円

安全標識ステッカー

●材質…基材:ポリエステルフィルム
表面:PET
粘着剤:アクリル系溶剤

●剥離紙付

品番	サイズ(mm)	内容	税抜価格
EA983CC-71	80×50	火気禁止	1,910円
EA983CC-72	80×50	接触禁止	1,910円
EA983CC-73	80×50	立入禁止	1,910円

ISO安全標識ステッカー

●材質…基材:ポリエステルフィルム
表面:PET
粘着剤:アクリル系溶剤

●剥離紙付 (5枚価格)

品番	サイズ(mm)	内容	税抜価格
EA983CC-81	50×30	電圧注意	1,560円
EA983CC-82	50×30	感電注意	1,560円

安全標識ステッカー [配電盤用]

●社団法人日本配電制御システム工業会仕様

●材質…基材:ポリエステルフィルム
表面:PET
粘着剤:アクリル系溶剤

●剥離紙付

品番	サイズ(mm)	内容	税抜価格
EA983CC-101	33×29	警告感電の恐れあり保護板を開くな	710円
EA983CC-102	33×29	警告感電の恐れあり充電部を触るな	710円

安全標識ステッカー

●材質…基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着剤:アクリル系溶剤

●剥離紙付

品番	サイズ(mm)	内容	税抜価格
EA983CC-91	78×48	感電注意	2,100円
EA983CC-92	78×48	高温注意	2,100円
EA983CC-93	78×48	回転物注意	2,100円
EA983CC-94	78×48	挟み込み注意	2,100円
EA983CC-95	78×48	レーザー注意	2,100円

PL警告表示ステッカー

●材質…アルミステッカー
●耐熱温度…約-30~100℃

品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA983CC-211A	110×60	170円
EA983CC-212A	60×110	170円

安全標識ステッカー [高温注意]

●材質…アルミステッカー
●耐熱温度…約-30~100℃

品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA983CC-201A	50×50	140円

表示ステッカー (蓄光タイプ)

●材質…アルミステッカー (蓄光性軟質塩化ビニル)
●電気が消えても数分間光ります。
●裏面テープ付

品番	サイズ(mm)	内容	税抜価格
EA983CL-3A	50×50	おす	350円
EA983CL-4A	50×50	ひく	350円

JIS安全標識

●片面印刷
●材質…硬質塩化ビニル

●取付穴…φ3mm×4ヶ所 ●英文字入

品番	サイズ(mm)	内容	税抜価格
EA983B-41A	250×250×1	修理中	900円
EA983B-42A	250×250×1	休止中	900円

安全標識ステッカー (階段用)

●材質…軟質塩化ビニール
粘着剤:アクリル系
●英文字入

品番	サイズ(mm)	内容	税抜価格
EA983CC-166	100×200	手すりを持って昇降しましょう	190円
EA983CC-167	100×200	右側通行 ↑	190円
EA983CC-168	100×200	↑ 左側通行	190円

転倒防止対策ステッカー

●材質…ポリプロピレン

●転倒対策が必要な収納家具等に貼り付けます。
★「要」の部品を剥がすと、「済」の文字が現れます。

品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA983CD-1	φ25	900円
EA983CD-2	φ50	1,000円

手すり用安全標識ステッカー

●材質…軟質塩化ビニール
●サイズ…180×40mm

品番	内容	税抜価格
EA983CC-161A	手すりを持って下さい	300円
EA983CC-162A	手すりを持って昇降しましょう	300円

機器矢印銘板

●材質…アルミプレート (テープ付)

品番	サイズ(mm)	内容	税抜価格
EA983HD-1	15×80×0.5	回転方向→	700円
EA983HD-2	15×80×0.5	←回転方向	700円
EA983HD-3	15×80×0.5	開←→閉	700円
EA983HD-4	15×80×0.5	閉←→開	700円

音声案内機 (赤外線センサー)

●電源…AC100V
●検出方式…パッシブインフラレッド方式

●検知エリア…約75.5° (約12m)
●音量…0~100dB (音量調整可能)
●録音時間…最大約16秒 ●電源コード長…5m
●サイズ…115×289×117(H)mm ●重量…約1.2kg
●センサー内蔵により、人体・車輪などを感知した時にだけメッセージが流れます。
●録音マイクに向かって話かけるだけの簡単録音
●音声及び検出出力をそれぞれ「昼間のみ」「夜間のみ」「昼夜」の3パターンから選択し動作させることが可能です。
●無電圧リレー接点付のため、照明灯や回転灯、チャム、プザー、その他カメラシステムとの連動も可能です。

品番 EA864CB-50 税抜価格 46,000円

標示プレート

●材質…アルミ特殊仕上、アクリル黒
●テープ付で取付簡単

品番	サイズ(mm)	内容	税抜価格
EA983CL-11	60×40	押/PUSH	600円
EA983CL-12	60×40	引/PULL	600円
EA983CL-13	60×40	締切/CLOSED	600円

セーフティーシール

●材質…ステンレスSUS316 (ヘアライン仕上)

●ガラス扉への追突防止に
●ステンレス製で耐食性に優れています。
●建物の内外を問わず良く目立ちます。
●両面テープ付で、取り付けが簡単です。

品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA983G-71	φ30×1.5	690円

音声案内機 (赤外線センサー)

●電源…AC100V
●防雨構造
●屋内・屋外用
●プラグ式、パス取付型
●サイズ…115(W)×289(D)×172(H)mm

品番	音量	検知エリア	税抜価格
EA864CB-10	100dB/m	立体検知 (最長部12m)	40,400円

●録音時間は最大16秒、マイクに向かって話しかけるだけの簡単録音。
●電源コード長…5m

[前後進] 音声案内機 (フォークリフト用)

●音声…0~93dB
●電源…DC12~48V
●防水仕様 (IP25相当)
●サイズ…φ77×115mm
●重量…400g

品番 EA864CN-1 税抜価格 24,000円

●音声で前進・後進時の注意喚起を1台で行えます。
●2種類の音声を収録。
●電源制御なので結線時リレー不要で簡単取付。

壁落制止用器具・ハーネス
セーフティツール
ランヤード
工事現場
保安用品
屋内安全・保安用品