

床面標識(フロアカーペット用)

66 足もと注意
67 立入禁止
68 土足厳禁
69 ここに物を置かないで

品番	内容	税抜価格
EA983BE-66	足もと注意	2,400円
EA983BE-67	立入禁止	2,400円
EA983BE-68	土足厳禁	2,400円
EA983BE-69	ここに物を置かないで	2,400円

●サイズ…102×360mm
●材質…塩ビターボリン
●事務所の危険箇所などに最適です。

足元注意マット

●サイズ…300×300×0.2mm
●材質…PVCステッカー
●表示面をベトフィルムで保護しているため踏んでも傷がつきにくく、はがれにくくなっています。

品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	税抜価格
EA997RZ-180A	900×1800	約5	8,740円

●材質…表面:ナイロン・PVC・ポリウレタンフォーム
裏面:合成ゴム
●裏面のゴムはノンスリップ仕様となっており、敷くだけで滑らずに使用できます。

クッションマット

●材質…EVA樹脂

品番	サイズ(mm)			税抜価格
	幅	厚み	長さ	
EA983FE-60	600	9	900	2,500円
EA983FE-160	1200	9	1800	9,000円

●粘着付
EA983FE-61 600 9 900 4,000円
EA983FE-161 1200 9 1800 14,000円
クッションマット用両面テープ(オプション)
EA983FE-60T 600 0.35 900 1,200円

クッションマット(スリム)

●材質…EVA樹脂
●複雑な形状の柱、配管の保護材
●細かいピッチで複雑な形状にフィットし、衝撃吸収材として最適
●縦横カット可能
●両面テープ(EA983FE-60T)を使えば、しっかりと貼り付けできます。

品番	サイズ(mm)			税抜価格
	幅	厚み	長さ	
EA983FE-60S	600	5	900	2,800円
EA983FE-160S	1200	5	1800	11,000円

スリムマット用両面テープ(オプション)
EA983FE-60T 600 0.35 900 1,200円

コーナーガードのクッション性の目安

塩化ビニール 塩化 EPDM ビニール ゴム 泡発ゴム

エコマーク取得商品は仕様欄に記入しています。

床面標識ステッカー

71 立入禁止
72 足もと注意
73 昇降注意
74 スリッパ注意
75 段差注意
76 土足厳禁

品番	内容	税抜価格
EA983BE-71	立入禁止	1,350円
EA983BE-72	足もと注意	1,350円
EA983BE-73	昇降注意	1,350円
EA983BE-74	スリッパ注意	1,350円
EA983BE-75	段差注意	1,350円
EA983BE-76	土足厳禁	1,350円

●サイズ…300×300×0.2mm
●材質…PVCステッカー
●表示面をベトフィルムで保護しているため踏んでも傷がつきにくく、はがれにくくなっています。

手切れトラクッションテープ

●粘着式(アクリル系)
●シマの幅…黄:36mm, 黒:32mm
●材質…発泡ポリエチレン
粘着剤:アクリル系

品番	サイズ(mm)			税抜価格
	幅	長さ	厚み	
EA983F-146A	50	10	3	2,500円
EA983F-147A	150	10	3	6,800円

●衝撃を緩和するクッションが付いています。
●切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。
●注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。

クッションマット(ハードタイプ)

●材質…EVA樹脂
●強い衝撃から対象物を守ります。
●設備の衝突対策や荷締め時の荷物の保護やキズ防止に最適です。

品番	サイズ(mm)			税抜価格
	幅	厚み	長さ	
EA983FE-66	150	12	300	1,100円
EA983FE-67	200	12	400	1,400円

●粘着式 ●材質…ポリエチレン
●中折れがVカットになっているので、角度を自在に変更できます。
●危険標示や安全保護用に

反射クッション

●粘着式 ●材質…ポリエチレン
●シマの幅…45mm
●材質…クッション:軟質ウレタンフォーム
表面:PETフィルム
粘着剤:アクリル

品番	サイズ(mm)			税抜価格
	幅	厚み	長さ	
EA983FE-261	100	5	1000	1,280円
EA983FE-262	100	5	2000	2,560円
EA983FE-266	200	5	1000	2,560円
EA983FE-267	200	5	2000	5,120円
EA983FE-271	100	8	1000	1,660円
EA983FE-272	100	8	2000	3,310円
EA983FE-276	200	8	1000	3,310円
EA983FE-277	200	8	2000	6,610円

●光による反射とクッション効果による緩衝効果により安全性が高まります。
●工場、倉庫、現場での危険標示に。

路面標識マット

51 とまれ
52 一時停止
53 段差注意
54 指差呼称
55 左右確認
56 歩行者通路

品番	内容	税抜価格
EA997RW-51	とまれ	6,500円
EA997RW-52	一時停止	6,500円
EA997RW-53	段差注意	6,500円
EA997RW-54	指差呼称	6,500円
EA997RW-55	左右確認	6,500円
EA997RW-56	歩行者通路	6,500円

●サイズ…51~55:425×620×1.7mm
-56:620×425×1.7mm
●材質…NBR(特殊合成ゴム)
●表面に特殊コーティングを施しており滑りにくくなっています。

トラクッション

●粘着式(アクリル系)
●シマの幅…45mm

品番	サイズ(mm)			税抜価格
	幅	長さ	厚み	
EA983FH-5	200	10	5	7,040円

●材質…基材:発泡ポリエチレン(表皮:ポリプロピレン)
●危険表示と保護クッション効果
●必要な長さにカットしてご使用下さい。

トラクッションマット

●粘着式
●シマの幅…黄:62mm, 黒:57mm
●材質…発泡ポリエチレン
●厚みのあるクッション材が衝撃を和らげます。
●工場内の危険箇所に警告用として。

反射クッションマット

●粘着式
●材質…ポリエチレン、基材:ガラスビーズ、表面:PETフィルム
●発泡素材により優れたクッション性があります。

クッションガード(平型)

●材質…NBR(発泡ゴム)
●壁面の保護や振動の吸収材としても最適です。
●両面テープ(別売)で貼り付けて下さい。(P.1398~)

品番	サイズ(mm)			色	税抜価格
	幅	厚み	長さ		
EA983FE-91	55	8	890	黄	2,400円
EA983FE-91B	55	8	890	黒	2,400円
EA983FE-91T	55	8	890	黒/黄	2,600円

クッション・コーナーガードのサイズ

足元注意マット

●材質…
表面:ナイロン・アクリル
裏面:合成ゴム
●裏面のゴムはノンスリップ仕様となっており、敷くだけで滑らずに使用できます。

品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	税抜価格
EA997RZ-120	900×1200	約4.5	5,070円

点字パネル

●滑りにくいノンスリップ形状

品番	サイズ(mm)	仕様	税抜価格
EA983FY-42	300×300	ライン	2,750円

●粘着テープ付
●材質…合成ゴム
●エコマーク取得商品

仮設専用点字パネル

●材質…本体:合成ゴム、裏面:発泡PEテープ

品番	サイズ(mm)		仕様	税抜価格
	幅	長さ		
EA983FY-61	300	300	ポイント	2,310円
EA983FY-62	300	300	ライン	2,310円

●裏面はテープ跡が残らない、発泡PEテープ使用
●1ヶ月程度の仮設用に最適です。
●強粘着性
●簡単に除去できます。

トラクッションマット

品番	サイズ(mm)			税抜価格
	幅	厚み	長さ	
EA983FE-406	600	9	900	3,500円
EA983FE-412	1200	9	1800	13,000円

スリムマット用両面テープ(オプション)
EA983FE-60T 600 0.35 900 1,200円

●材質…EVA樹脂
●クッション性が抜群の素材で衝撃を吸収します。
●ご使用場面に合わせて簡単にカットできます。
●H鋼や駐車場の柱や危険箇所の保護材に最適です。
●両面テープ(EA983FE-60T)を使えば、しっかりと貼り付けできます。

セーフティガード

●粘着式
●材質…ポリエチレン
●ガレージ・建物などの接触傷の防止に。
●切れ目が入っており、曲線・直角にもよくなじみます。

品番	サイズ(mm)			税抜価格
	幅	厚み	長さ	
EA983FJ-275	200	10	430	1,000円

●粘着式
●材質…ポリエチレン
●ガレージ・建物などの接触傷の防止に。
●切れ目が入っており、曲線・直角にもよくなじみます。

墜落制止用器具・ハーネス
セーフティツール
ランヤード
工事現場
保安用品
屋内安全・保安用品