

コーナーガード



品番	サイズ(mm)			色	税抜価格
	内幅	外幅	厚み		
EA983FG-350	40×40	50×50	10	1000 黄	2,350円
EA983FG-365	51×51	65×65	14	1000 黄	3,000円
EA983FG-390	76×76	90×90	14	1000 黄	4,260円
EA983FG-465	51×51	65×65	14	1000 黒	3,000円

- 材質…軟質塩化ビニール
- 駐車場や倉庫のコーナーに。
- 接着剤はEA935N-16をお使い下さい。(P1426掲載)

コーナーガード



品番	サイズ(mm)			色	税抜価格
	幅	貼付幅	長さ(m)		
EA983FJ-216	23×53	11	1	レモンイエロー	1,540円
EA983FJ-217	23×53	11	1	グレー	1,540円

- ガレージのコーナー、建物の柱などに。
- 粘着テープ付

トラクションガード



品番	サイズ(mm)			色	税抜価格
	内径	外径	厚み		
EA983F-38	50	60	5	900	3,800円

- 丸型支柱やパイプ部材の保護材として最適です。

トラクションガード(丸型)



品番	サイズ(mm)			色	税抜価格
	内径	外径	厚み		
EA983FF-117	17	29	6	900	3,000円
EA983FF-127	27	37	5	900	3,000円

- 非粘着式
- 材質…NBR(発泡ゴム)
- 丸型支柱やパイプ部材の保護材として最適です。

スポンジコーナーガード



品番	サイズ(mm)			色	税抜価格
	内幅	外幅	厚み		
EA983F-181	40×68	68×86	9	1700	8,790円
EA983F-182	60×115	80×135	10	1700	13,200円

- 材質…発泡PE
- 柱、隅居、手すり等あらゆる箇所の養生に最適です。

コーナーガード(金属ベース付)



品番	サイズ(mm)			色	税抜価格
	内幅	外幅	厚み		
EA983FG-835	26.5×26.5	35×35	7.5	1000	3,160円
EA983FG-865	49×49	65×65	16	1000	5,060円
EA983FG-890	74×74	90×90	16	1000	8,430円

- 市販のφ3.5mmのアンカー等で固定します。
- 各品番にキャップ×2個付
- 駐車場などのコーナー部の保護に。

コーナーガード



品番	サイズ(mm)			色	税抜価格
	内幅	外幅	厚み		
EA983FJ-222A	57×57	65×65	8	アイボリー	1,920円
EA983FJ-226A	57×57	65×65	8	レモンイエロー	3,850円
EA983FJ-227A	57×57	65×65	8	アイボリー	3,850円

- 材質…軟質塩化ビニール
- 中折れ部分の角度が自在なので、直角の柱でなくても取り付け可能
- 粘着テープ付
- エンドキャップ付

安全パイプカバー



品番	サイズ(mm)			色	税抜価格
	内径	外径	厚み		
EA983FP-11	18	38	10	1000	680円

品番	サイズ(mm)			色	税抜価格
	内径	外径	厚み		
EA983FP-14	18	38	10	1000	680円

品番	サイズ(mm)			色	税抜価格
	内径	外径	厚み		
EA983FP-15	49	69	10	1000	1,450円

品番	サイズ(mm)			色	税抜価格
	内径	外径	厚み		
EA983FP-16	61	81	10	1000	1,690円

品番	サイズ(mm)			色	税抜価格
	内径	外径	厚み		
EA983FP-17A	18	38	10	500	1,160円

品番	サイズ(mm)			色	税抜価格
	内径	外径	厚み		
EA983FP-18A	46	69	10	500	2,140円

品番	サイズ(mm)			色	税抜価格
	内径	外径	厚み		
EA983FP-19A	61	81	10	500	2,560円

- 材質…表フィルム:ポリエチレン 発泡体:ポリエチレン発泡フォーム
- 建設用足場パイプの注意喚起・保護に
- 非粘着式 ●背割れタイプ



[蓄光ライン付] コーナーガード



品番	サイズ(mm)			色	税抜価格
	内幅	外幅	厚み		
EA983FJ-45	62×62	72.5×74.5	18	450	3,280円
EA983FJ-100	62×62	72.5×74.5	18	1000	6,890円

- ねじ止式
- 材質…エラストマー樹脂
- ★蓄光ライン付で暗闇でも安心
- 取付面とカバーが一体化、2層構造で衝撃を和らげます。
- 取付ねじ、キャップ付

コーナーガード



品番	サイズ(mm)			色	税抜価格
	内幅	外幅	厚み		
EA983FJ-201	27×27	35×35	8	1000 レモンイエロー	4,080円
EA983FJ-211	52×52	65×65	13	1000 アイボリー	4,850円
EA983FJ-202	27×27	35×35	8	1000 アイボリー	4,080円
EA983FJ-212	52×52	65×65	13	1000 ポリ	4,850円

- 材質…本体:軟質塩化ビニール 当て板:樹脂
- コーナーガードの接地面に当て板が付きま。
- エンドキャップが付いているので雨やほこりが入りません。
- エンドキャップ、ビス、粘着テープ付

ホームSTOPパー



品番	幅 (mm)	長さ (m)	カラー	税抜価格
EA983FJ-251	45×20	1	レモンイエロー	5,000円
EA983FJ-256	64×26	1	レモンイエロー	6,150円
EA983FJ-257	64×26	1	グレー	6,150円

- 材質…本体:軟質塩化ビニール 取付当て板:鉄板
- 荷受場での台車の車輪止めや駐車場で車のドアの当り防止などに。
- アンカーボルトは別売です。

セーフティガード



品番	サイズ(mm)			税抜価格
	幅	厚み	長さ	
EA983FJ-270	75	35	435	1,230円

- 粘着式
- 材質…ポリエチレン
- ガレージ・建物などの接合部の防止に。
- 分厚く、優れたクッション性で衝撃を緩和します。

クッションガード(丸型)



品番	サイズ(mm)			色	税抜価格
	内径	外径	厚み		
EA983FF-13	13	19	3	900	3,000円
EA983FF-16	16	34	9	900	3,000円
EA983FF-17	17	29	6	900	2,800円
EA983FF-27	27	37	5	900	2,800円
EA983FF-40	40	60	10	890	4,000円

- 非粘着式
- 背割れタイプ
- 材質…NBR(発泡ゴム)
- 丸型支柱やパイプ部材の保護材として最適です。

クッションガード(はさみこみ型)



品番	サイズ(mm)			色	税抜価格
	幅	厚み	長さ		
EA983FE-51	9×2000	11		黄	800円
EA983FE-51B				黒	800円
EA983FE-52	18×2000	25		黄	1,400円

- 非粘着式
- 材質…NBR(発泡ゴム)
- 鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適です。
- スチールラックやガラスのエッジに。

コーナーガードのクッション性の目安

