

ネット用支柱(イボ付)

- 材質…特殊オレフィン系樹脂
- 支柱両端に水密キャップを採用、内側からの錆・腐食を防ぎます。
- 農業・肥料に侵されにくいです。
- ★全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。



SC 積水樹脂
(5本価格)

品番	サイズ(mm)	カラー	税抜価格
EA628ZZ-31	φ8×750	グリーン	825円
EA628ZZ-32	φ8×900	グリーン	930円
EA628ZZ-33	φ8×1200	グリーン	1,170円
EA628ZZ-34	φ8×1500	グリーン	1,420円
EA628ZZ-35	φ8×1800	グリーン	1,700円
EA628ZZ-41	φ11×900	グリーン	1,140円
EA628ZZ-42	φ11×1200	グリーン	1,420円
EA628ZZ-43	φ11×1500	グリーン	1,750円
EA628ZZ-44	φ11×1800	グリーン	2,080円
EA628ZZ-52	φ16×1200	グリーン	2,030円
EA628ZZ-53	φ16×1500	グリーン	2,350円
EA628ZZ-54	φ16×1800	グリーン	2,630円
EA628ZZ-61	φ20×1200	グリーン	2,570円
EA628ZZ-62	φ20×1500	グリーン	3,100円
EA628ZZ-63	φ20×1800	グリーン	3,590円
EA628ZZ-71	φ26×1200	ブラック	4,030円
EA628ZZ-72	φ26×1500	ブラック	4,990円
EA628ZZ-73	φ26×1800	ブラック	5,970円

支柱用枝吊りキャップ

- 開口サイズ…12.5mm
- 材質…PP
- 色…ブラック
- 枝の保護・育成に。



SC 積水樹脂

品番	適用サイズ(mm)	入数	税抜価格
EA628ZZ-81	φ26	10個	2,350円

●吊りひもをかけやすく、はずれにくい形状です。
●EA628ZZ-71、-72、-73用

支柱用枝受ホルダー

- 開口サイズ…52mm
- 材質…PE
- 色…ブラック
- 支柱の頭部に用いる。



SC 積水樹脂

品番	適用サイズ(mm)	入数	税抜価格
EA628ZZ-84	φ20	10個	1,490円
EA628ZZ-85	φ26	10個	1,930円

●農業・肥料に強く、腐食の心配はありません。
●-84: EA628ZZ-61~63用
●-85: EA628ZZ-71~73用

支柱用フックバンド

- 材質…亜鉛メッキバネ鋼
- 色…シルバー
- イボ竹同士を十字に固定できる。



SC 積水樹脂

品番	適用サイズ(mm)	入数	税抜価格
EA628ZZ-89	φ16	6個	250円
EA628ZZ-90	φ20	6個	275円

●-89: EA628ZZ-52~54用
●-90: EA628ZZ-61~63用

ロープ止め金具(丸型)

- 材質…鉄(熱消し黒亜鉛メッキ)



ESCO

品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA628ZE-100	全長 最大口幅 線径	1,180円

支柱用十字キャップ

- 溝のサイズ…巾:4.5mm、深さ:21mm
- 材質…PE
- 色…ブラック
- 農業・肥料に強く、腐食の心配がありません。
- EA628ZZ-71、-72、-73用



SC 積水樹脂

品番	適用サイズ(mm)	入数	税抜価格
EA628ZZ-82	φ26	5個	970円

支柱用連結用継手

- 材質…PP(ガラス繊維入り)
- 色…グリーン
- イボ竹同士を差し込むだけでまっすぐに連結できる。



SC 積水樹脂

品番	適用サイズ(mm)	入数	税抜価格
EA628ZZ-86	φ16	6個	470円
EA628ZZ-87	φ20	6個	550円

●-86: EA628ZZ-52~54用、●-87: EA628ZZ-61~63用

支柱用固定クリップ

- 材質…POM
- 色…ダークグリーン
- 簡単に組み合わせ、支柱同士の組み立て仕立てができる。



SC 積水樹脂

品番	適用サイズ(mm)	入数	税抜価格
EA628ZZ-91	φ8×φ8	5個	290円
EA628ZZ-92	φ8×φ11	5個	305円
EA628ZZ-93	φ11×φ11	5個	315円
EA628ZZ-94	φ11×φ16	5個	350円
EA628ZZ-95	φ16×φ16	5個	380円
EA628ZZ-96	φ16×φ20	5個	415円
EA628ZZ-97	φ20×φ20	5個	430円

●自由な角度に調整可能。
●-91: EA628ZZ-31~35用、●-92: EA628ZZ-41~44用、●-93: EA628ZZ-52~54用、●-94: EA628ZZ-61~63用、●-95: EA628ZZ-71~73用

支柱用埋没防止ストッパー

- 材質…PE
- 色…ブラック
- 支柱の下部に用いる。
- 農業・肥料に強く、腐食の心配がありません。
- EA628ZZ-71、-72、-73



SC 積水樹脂

品番	適用サイズ(mm)	入数	税抜価格
EA628ZZ-83	φ26	10個	1,930円

支柱用フィルム留め具

- 材質…PP
- 色…グリーン
- フィルムを痛めにくくイボ竹としっかり固定。



SC 積水樹脂

品番	適用サイズ(mm)	入数	税抜価格
EA628ZZ-88	φ16	6個	715円

●雨よけ栽培フィルム留め具として。
●EA628ZZ-52、-53、-54用

ネット用支柱

- 材質…15-18パイプ:鉄
- 先端:塩化ビニール
- 18:塩化ビニール
- 15、-18は金属キャップ付きで、木槌やハンマーで打込み可能です。
- 30はロープで固定に便利な十字溝キャップ(適用ロープ径:φ5mm)



ES

品番	サイズ(mm)	入数	税抜価格
EA628ZZ-15	φ25×1500	10本	7,960円
EA628ZZ-18	φ25×1800	10本	8,960円
EA628ZZ-30	十字キャップ(別売)	10個	1,800円

[ステンレス製]ロープ止め金具(丸型)

- 材質…ステンレス

品番	サイズ(mm)	全長	最大口幅	線径	税抜価格
EA628ZF-21	φ5	225	15	φ5	230円
EA628ZF-22	φ9	338	20	φ9	1,090円

ロープ止め金具(丸型)

- 材質…鉄(ユニクロメッキ)

品番	サイズ(mm)	全長	最大口幅	線径	税抜価格
EA628ZE-31	φ5	175	15	φ5	840円
EA628ZE-32	φ5	372	15	φ5	1,380円
EA628ZE-33	φ9	350	20	φ9	3,230円

ロープ止めプラスチックアンカー

- 材質…プラスチック(リサイクル材)
- 境界杭としても使用できます。
- 頭部打撃面が大きく、正確に作業できます。

品番	サイズ(mm)	全長	最大口幅	線径	税抜価格
EA628ZE-71	φ10.3	152	7	φ10.3	370円
EA628ZE-72	φ14.25	207	9	φ14.25	570円

[ステンレス製]ロープ止め金具(J型)

- 材質…ステンレス(SUS304)

品番	サイズ(mm)	全長	最大口幅	線径	税抜価格
EA628ZF-10	φ6	200	20	φ6	510円

ロープ止め金具(J型)

- 材質…鉄(ユニクロメッキ)

品番	サイズ(mm)	全長	最大口幅	線径	税抜価格
EA628ZE-1	φ5	200	12	φ5	950円

ロープ止め金具(V型)

- 材質…鉄(ユニクロメッキ)

品番	サイズ(mm)	全長	最大口幅	線径	税抜価格
EA628ZE-41	φ6	245	40	φ6	1,270円
EA628ZE-42	φ6	295	40	φ6	1,380円

ロープ止め金具(丸型)

- 材質…鉄(ユニクロメッキ)

品番	サイズ(mm)	全長	内径	線径	税抜価格
EA628ZE-3	φ5	215	9.5×10	φ5	790円

[ステンレス製]ロープ止め金具(丸型)

- 材質…ステンレス(SUS304)

品番	サイズ(mm)	全長	最大口幅	線径	税抜価格
EA628ZF-5	φ6	150	19	φ6	430円
EA628ZF-6	φ6	200	19	φ6	570円

ロープ止め金具(丸型)

- 材質…鉄(クロメートメッキ)

品番	サイズ(mm)	全長	最大口幅	線径	税抜価格
EA628ZE-11	φ9	180	20	φ9	350円
EA628ZE-12	φ9	338	20	φ9	600円
EA628ZE-13	φ9	638	20	φ9	1,040円
EA628ZE-14	φ9	938	20	φ9	1,510円
EA628ZE-21	φ12	448	30	φ12	1,350円
EA628ZE-22	φ12	748	30	φ12	2,070円

ロープ止め金具(J型)

- 材質…鉄(クロメートメッキ)

品番	サイズ(mm)	全長	最大口幅	線径	税抜価格
EA628ZE-2	φ7	200	15	φ7	1,540円

ロープ止め金具(J型)

- 材質…鉄(ユニクロメッキ)

品番	サイズ(mm)	全長	最大口幅	線径	税抜価格
EA628ZE-61	φ5	160	15	φ5	860円
EA628ZE-62	φ5	360	15	φ5	1,380円
EA628ZE-63	φ9	210	20	φ9	2,290円
EA628ZE-64	φ9	350	20	φ9	3,360円

ロープ止め金具(V型)

- 材質…鉄(ユニクロメッキ)

品番	サイズ(mm)	全長	最大口幅	線径	税抜価格
EA628ZE-51	φ5	45	34	φ5	790円
EA628ZE-52	φ5	75	32	φ5	860円
EA628ZE-53	φ5	130	55	φ5	1,210円

ロープスティック

- 重量…2.5kg
- 材質…スチール
- 約1.1mの高さにロープ掛けフック付

品番	税抜価格
EA628ZK	8,240円

野営・キャンプ用品
自動車用アクセサリー
自転車・自転車用アクセサリー
土木・除雪作業
園芸・緑化・安全用品
ポンプ
散水用品
畜獣駆除
迷彩・OD色・保護具
迷彩・OD色・野営作業用品
迷彩・OD色・バック、リュックサック
OD色・コンテナ、ケース
迷彩・OD色・屋外作業用品