



森林を開引く(間伐)際に伐採された木材を使用しています。

ファイル用インデックス・リフィルは P.180

キングファイル G GXシリーズ [キングジム] エコマーク グリーン購入法 GPN掲載

貼表紙 片開き 表紙が丈夫



使いやすい、経済的なGXシリーズ。

再生紙を使用した丈夫な芯材、耐水性、耐久性に優れた「オレフィン素材」の表紙。



KING JIM

収納量はそのままで、背幅をスリム化した省スペース設計。

廉価版(タテ型・片開き)

規格	注文番号	品番	色	入数	背幅	綴じ厚	適正収容	税込(本体)
A4判タテ型	①00125	973GXクロ	黒	[1冊]	46mm	30mm	300枚	¥715 (¥650)
A4判タテ型	②00126	973GXアオ	青	[1冊]	46mm	30mm	300枚	
A4判タテ型	③00132	973GXクレ	グレー	[1冊]	46mm	30mm	300枚	
A4判タテ型	④51694	975GXクロ	黒	[1冊]	66mm	50mm	500枚	¥770 (¥700)
A4判タテ型	⑤00133	975GXアオ	青	[1冊]	66mm	50mm	500枚	
A4判タテ型	⑥46609	975GXクレ	グレー	[1冊]	66mm	50mm	500枚	
A4判タテ型	⑦00134	978GXクロ	黒	[1冊]	96mm	80mm	800枚	¥880 (¥800)
A4判タテ型	⑧00137	978GXアオ	青	[1冊]	96mm	80mm	800枚	
A4判タテ型	⑨00146	978GXクレ	グレー	[1冊]	96mm	80mm	800枚	

●外寸:縦307×横243mm●穴数:2穴●穴間隔:80mm●材質:オレフィン素材貼表紙、表紙芯材=古紙使用●カラーインデックス1組付●出荷/包装:1/10

キングファイル G [キングジム] エコマーク グリーン購入法 GPN掲載

貼表紙 片開き 表紙が丈夫

一般文書、伝票、カタログ、報告書などの管理に最適。

綴じ具の側面を金づちなどで回転させるようにたけば「表紙」から「綴じ具」が取り外せます(⑩⑪は除く)。



タテ型



くし金具と一緒に書類を抜き取るだけで、中途からの抜き差しができます。

タテ型・片開き

規格	注文番号	品番	色	入数	背幅	綴じ厚	適正収容	税込(本体)
A4判タテ型	①40112	972Nクレ	グレー	[1冊]	36mm	20mm	200枚	¥1,045 (¥950)
A4判タテ型	②40113	973Nクレ	グレー	[1冊]	46mm	30mm	300枚	
A4判タテ型	③40114	974Nクレ	グレー	[1冊]	56mm	40mm	400枚	
A4判タテ型	④40115	975Nクレ	グレー	[1冊]	66mm	50mm	500枚	¥1,155 (¥1,050)
A4判タテ型	⑤40116	976Nクレ	グレー	[1冊]	76mm	60mm	600枚	
A4判タテ型	⑥40117	978Nクレ	グレー	[1冊]	96mm	80mm	800枚	
A4判タテ型	⑦10065	970Nクレ	グレー	[1冊]	116mm	100mm	1000枚	¥1,485 (¥1,350)
A3判タテ型	⑧00123	1004Sクレ	グレー	[1冊]	65mm	40mm	400枚	
B4判タテ型	⑨00120	994Sクレ	グレー	[1冊]	65mm	40mm	400枚	
B5判タテ型	⑩40105	953Nクレ	グレー	[1冊]	46mm	30mm	300枚	¥990 (¥900)
B5判タテ型	⑪40107	955Nクレ	グレー	[1冊]	66mm	50mm	500枚	
B5判タテ型	⑫40109	958Nクレ	グレー	[1冊]	96mm	80mm	800枚	

●外寸:①~⑦縦307×横243mm⑧縦430×横330mm⑨縦374×横290mm⑩~⑫縦267×横215mm●穴数:2穴●穴間隔:80mm●材質:オレフィン素材貼表紙、表紙芯材=古紙使用●カラーインデックス1組付●出荷/包装:①~⑦⑩⑪⑫1/10⑧⑨1/2

ヨコ型・片開き

規格	注文番号	品番	色	入数	背幅	綴じ厚	適正収容	税込(本体)
A4判ヨコ型	①40118	983Nクレ	グレー	[1冊]	46mm	30mm	300枚	¥1,210 (¥1,100)
A4判ヨコ型	②40119	985Nクレ	グレー	[1冊]	66mm	50mm	500枚	
A3判ヨコ型	③40124	1003ENクレ	グレー	[1冊]	46mm	30mm	300枚	
A3判ヨコ型	④40125	1005ENクレ	グレー	[1冊]	66mm	50mm	500枚	¥2,200 (¥2,000)
A5判ヨコ型	⑤40102	943Nクレ	グレー	[1冊]	46mm	30mm	300枚	
A5判ヨコ型	⑥40103	945Nクレ	グレー	[1冊]	66mm	50mm	500枚	
B4判ヨコ型	⑦40121	993ENクレ	グレー	[1冊]	46mm	30mm	300枚	¥1,595 (¥1,450)
B4判ヨコ型	⑧40122	995ENクレ	グレー	[1冊]	66mm	50mm	500枚	
B5判ヨコ型	⑨40111	965Nクレ	グレー	[1冊]	66mm	50mm	500枚	
B6判ヨコ型	⑩40101	925Nクレ	グレー	[1冊]	66mm	50mm	500枚	¥990 (¥900)

●外寸:①④⑤⑦縦227×横318mm②③⑥⑧⑨⑩⑪⑫縦314×横441mm⑬⑭⑮縦165×横231mm⑯⑰縦274×横385mm⑱縦199×横278mm●穴数:2穴●穴間隔:80mm●材質:オレフィン素材貼表紙、表紙芯材=古紙使用●カラーインデックス1組付●出荷/包装:1/10

SKファイル [キングジム]

ボード表紙 片開き



取り出しに便利な指掛け穴付き。表紙と綴じ具が分別廃棄できます。

タテ型・片開き

規格	注文番号	品番	色	入数	背幅	綴じ厚	適正収容	税込(本体)
A4判タテ型	①00129	980アオ	青	[1冊]	75mm	50mm	500枚	¥1,100 (¥1,000)

●外寸:縦307×横231mm●穴数:2穴●穴間隔:80mm●材質:表紙=ボード●カラーインデックス1組付●出荷/包装:1/10

間伐材シリーズ パイプファイル [ファイル] グリーン購入法 GPN掲載

貼表紙 両開き 表紙が丈夫



1冊使用すること、38~45gのCO₂削減*に貢献。
*ファイル社調べ

左右どちらにも開く綴じ具

左側の矢印部を上げて開く。

右側の矢印部を上げて開く。



公共建築物等木材利用促進法適合商品。

タテ型・両開き

規格	注文番号	品番	色	入数	背幅	綴じ厚	適正収容	税込(本体)
A4判タテ型	①70009	K-30B	ブルー	[1冊]	46mm	30mm	300枚	¥990 (¥900)
A4判タテ型	②10068	K-50B	ブルー	[1冊]	66mm	50mm	500枚	¥1,100 (¥1,000)
A4判タテ型	③10069	K-80B	ブルー	[1冊]	96mm	80mm	800枚	
A4判タテ型	④10070	K-100B	ブルー	[1冊]	116mm	100mm	1000枚	
A4判タテ型	⑤10071	K-120B	ブルー	[1冊]	136mm	120mm	1200枚	¥1,430 (¥1,300)
A4判タテ型	⑥10071	K-120B	ブルー	[1冊]	136mm	120mm	1200枚	
A4判タテ型	⑦10071	K-120B	ブルー	[1冊]	136mm	120mm	1200枚	

●外寸:縦307×横242mm●穴数:2穴●穴間隔:80mm●材質:芯材=古紙90%、間伐材10%使用●カラーインデックス1組付●出荷/包装:①②③④⑤⑥⑦1/10