

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

グローバル  Braid lok
GLOBAL  **ブレードロック(黄銅製)** 
 同商品群 78 アイテム
 在庫数 78 アイテム



- 特長**
- コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。
 - 危険な出っ張りがなくホース接続ができます。
 - 均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
- 仕様**
- 使用流体:水、空気
 - 使用圧力:使用するブレードホースに準じる
 - 流体温度:使用するブレードホースに準じる
 - カドミレスRoHS基準品
- 材質**
- ナット:黄銅(C3604)
 - 押えリング:ポリアセタール
 - インナー:ステンレス(SUS304)
 - ボディー:黄銅(C3604) ●Oリング:ネオプレン
- 製造国** ●日本

発注単位1個 (価格改定日 19.07) フローバル機[882605]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	呼び径	適合ホース内径(mm)	二面幅寸法(mm)	全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
836-4988	TBB-0206	¥1,940	¥1,940	1/4	6	21	41.5	20	82.1	2(29)
836-4989	TBB-0306	¥1,940	¥1,940	3/8	6	21	43.5	20	92.9	5(-)
836-4990	TBB-0208	¥1,940	¥1,940	1/4	8	22	41	20	77.3	3(50)
836-4991	TBB-0308	¥1,940	¥1,940	3/8	8	22	43	20	88.3	3(50)
836-4992	TBB-0209	¥1,940	¥1,940	1/4	9	24	42.5	20	94.3	17(425)
836-4993	TBB-0309	¥1,940	¥1,940	3/8	9	24	44.5	20	103.9	12(200)
836-4994	TBB-0310	¥2,140	¥2,140	3/8	10	24	44.5	20	100.3	4(25)
836-4995	TBB-0410	¥2,140	¥2,140	1/2	10	24	46.5	20	116.2	5(36)
836-4996	TBB-0212	¥2,280	¥2,280	1/4	12	26	42.5	20	102.5	3(150)
836-4997	TBB-0312	¥2,210	¥2,210	3/8	12	26	44.5	20	108.1	5(25)
836-4998	TBB-0412	¥2,210	¥2,210	1/2	12	26	46.5	20	123.9	88(326)
836-4999	TBB-0215	¥2,210	¥2,210	1/4	15	30	44	20	126.6	0(-)
836-5000	TBB-0315	¥2,210	¥2,210	3/8	15	30	46	20	132.3	24(30)
836-5001	TBB-0415	¥2,210	¥2,210	1/2	15	30	48	20	138.0	27(565)
836-5002	TBB-0615	¥2,210	¥2,210	3/4	15	30	50	20	167.9	20(500)
836-5003	TBB-0419	¥4,280	¥4,280	1/2	19	35	54	20	213.0	15(42)
836-5004	TBB-0619	¥3,870	¥3,870	3/4	19	35	58	20	234.0	19(212)
836-5005	TBB-0819	¥3,870	¥3,870	1	19	35	59	20	288.0	10(999)
836-5006	TBB-0625	¥5,040	¥5,040	3/4	25	42	61	8	331.0	11(367)
836-5007	TBB-0825	¥4,700	¥4,700	1	25	42	63	8	340.0	8(134)
836-5008	TBB-1032	¥10,640	¥10,640	1 1/4	32	54	69	6	682.0	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-453-802 http://www.flobal.jp/

グローバル  Braid lok
GLOBAL  **ブレードロック(オール黄銅製)** 
 同商品群 78 アイテム
 在庫数 78 アイテム



- 特長**
- コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。
 - 危険な出っ張りがなくホース接続ができます。
 - 均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
- 仕様**
- 使用流体:水、空気
 - 流体温度:使用するブレードホースに準じる
 - 使用圧力:使用するブレードホースに準じる
- 材質**
- ナット:黄銅(C3604)
 - 押えリング:ポリアセタール
 - インナー:黄銅(C3604)
 - ボディー:黄銅(C3604) ●Oリング:ネオプレン
- 製造国** ●中国

発注単位1個 (価格改定日 19.07) フローバル機[882605]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	呼び径	適合ホース内径(mm)	二面幅寸法(mm)	全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
836-5009	TBC-0206	¥780	¥780	1/4	6	21	41.5	20	81.9	144(272)
836-5010	TBC-0306	¥780	¥780	3/8	6	21	43.5	20	91.9	22(440)
836-5011	TBC-0208	¥780	¥780	1/4	8	22	41	20	77.8	34(262)
836-5012	TBC-0308	¥780	¥780	3/8	8	22	43	20	86.8	40(154)
836-5013	TBC-0209	¥780	¥780	1/4	9	24	42.5	20	93.2	31(111)
836-5019	TBC-0412	¥870	¥870	1/2	12	26	46.5	20	124.2	96(128)
836-5014	TBC-0309	¥780	¥780	3/8	9	24	44.5	20	103.1	21(42)
836-5015	TBC-0310	¥870	¥870	3/8	10	24	44.5	20	100.2	11(24)
836-5016	TBC-0410	¥870	¥870	1/2	10	24	46.5	20	116.5	27(150)
836-5017	TBC-0212	¥970	¥970	1/4	12	26	42.5	20	101.6	7(30)
836-5018	TBC-0312	¥870	¥870	3/8	12	26	44.5	20	108.8	15(66)
836-5020	TBC-0215	¥870	¥870	1/4	15	30	44	20	125.0	4(80)
836-5021	TBC-0315	¥870	¥870	3/8	15	30	46	20	130.9	10(59)
836-5022	TBC-0415	¥870	¥870	1/2	15	30	48	20	135.5	17(83)
836-5023	TBC-0615	¥870	¥870	3/4	15	30	50	20	166.1	19(100)
836-5024	TBC-0419	¥1,760	¥1,760	1/2	19	35	54	10	213.7	16(50)
836-5025	TBC-0619	¥1,560	¥1,560	3/4	19	35	58	10	233.8	138(73)
836-5026	TBC-0819	¥1,560	¥1,560	1	19	35	59	10	288.6	11(110)
836-5027	TBC-0625	¥2,020	¥2,020	3/4	25	42	61	8	334.0	2(10)
836-5028	TBC-0825	¥1,860	¥1,860	1	25	42	63	8	338.3	19(71)
836-5029	TBC-1032	¥4,270	¥4,270	1 1/4	32	54	69	8	687.0	17(170)

☎商品のお問い合わせ:0120-453-802 http://www.flobal.jp/