

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



Socket Straight(Stainless Steel)
ソケット(ステンレス)



用途 ●水・油・ガス用。
仕様 ●最高使用圧力:常温2.0MPa ●使用温度範囲:-20~220℃ 製造国 ●中国

ストレートタイプ

発注単位1個

イノック側[171065]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	呼び径 (A)	呼び径 (B)	L (mm)	D (mm)	材質	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
175-5633	304S6A	¥ 307	¥ 390	6	1/8	20	14	SUS304	50	15	2895(88)
175-5641	304S8A	¥ 307	¥ 390	8	1/4	25	17	SUS304	50	20	1155(85)
175-5650	304S10A	¥ 307	¥ 390	10	3/8	26	21	SUS304	50	24	1094(125)
175-5668	304S15A	¥ 323	¥ 410	15	1/2	33	25	SUS304	50	42	886(76)
175-5676	304S20A	¥ 417	¥ 530	20	3/4	36	31	SUS304	50	61	660(96)
175-5684	304S25A	¥ 654	¥ 830	25	1	43	38	SUS304	50	105	513(127)
175-5692	304S32A	¥ 929	¥1,180	32	1 1/4	48	47	SUS304	100	151	135(138)
175-5706	304S40A	¥1,100	¥1,400	40	1 1/2	48	53	SUS304	80	180	163(94)
175-5714	304S50A	¥1,650	¥2,100	50	2	56	66	SUS304	40	274	189(133)
175-5722	304S65A	¥2,986	¥3,800	65	2 1/2	65	82	SUS304	24	482	32(291)
175-5731	304S80A	¥3,890	¥4,950	80	3	70	95	SUS304	16	639	21(175)

径違いタイプ

発注単位1個

サイズ
8A×6A、10A×8A SUS304
15A×10A~50A40A SCS13A

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	呼び径 (A)	呼び径 (B)	L (mm)	D (mm)	D1 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
175-5749	304RS8AX6A	¥ 637	¥ 810	8×6	1/4×1/8	29	19.0	-	50	45	142(91)
175-5757	304RS10AX8A	¥ 637	¥ 810	10×8	3/8×1/4	30	22.0	-	50	53	172(65)
175-5765	304RS15AX10A	¥ 944	¥1,200	15×10	1/2×3/8	38	26.0	21.5	50	74	192(94)
175-5773	304RS20AX15A	¥1,251	¥1,590	20×15	3/4×1/2	40	32.0	26.0	50	108	151(71)
175-5781	304RS25AX20A	¥1,966	¥2,500	25×20	1×3/4	45	39.0	32.0	50	163	137(168)
175-5790	304RS32AX25A	¥3,001	¥3,820	32×25	1 1/4×1	51	48.5	39.0	10	253	30(143)
175-5803	304RS40AX32A	¥4,164	¥5,300	40×32	1 1/2×1 1/4	54	54.5	48.5	10	317	13(119)
175-5811	304RS50A40A	¥6,207	¥7,900	50×40	2×1 1/2	64	67.0	54.5	10	472	16(67)

ホームページ <http://www.inocj.com/>

Screwed type Pipe Fitting
ねじ込み管継手(ステンレス)



用途 ●蒸気・空気・ガス・油用。
仕様 ●適用規格:JIS B2301、JIS B0203準拠
材質 ●ステンレス(SCS13A)
製造国 ●中国

ユニオン

仕様 ●最高使用圧力:1.0MPa(200℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、
2.0MPa(120℃以下の静流水)、
但し蒸気は0.5MPa以下(〜150℃まで)
●使用流体:水、空気、ガス、油、蒸気(ガスは毒性、可燃性、支燃性ガスは除く。)
●ガasketは、ピラーテクノグラフシート(ピラーNo.5650)を使用

発注単位1個

(価格改定日 19.07) フローバル側[882605]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	呼び径 (A)	呼び径 (B)	L (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
734-2918	VU-01	¥1,553	¥1,670	6	1/8	30.5	40	54	4(31)
734-2926	VU-02	¥1,553	¥1,670	8	1/4	34	25	88	5(46)
734-2934	VU-03	¥1,589	¥1,710	10	3/8	38	15	141	16(85)
734-2942	VU-04	¥1,820	¥1,960	15	1/2	41	30	189	71(95)
734-2951	VU-06	¥2,396	¥2,580	20	3/4	48.5	12	279	60(82)
734-2969	VU-08	¥3,047	¥3,280	25	1	54	10	431	50(52)
734-2977	VU-10	¥3,930	¥4,230	32	1 1/4	60	30	585	21(75)
734-2985	VU-12	¥4,913	¥5,290	40	1 1/2	66	24	811	22(85)
734-2993	VU-16	¥6,881	¥7,410	50	2	73.5	10	1198	9(100)

ブラグ

仕様 ●最高使用圧力:1.0MPa(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、
2.0MPa(120℃以下の静流水)

発注単位1個

(価格改定日 19.07)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	呼び径 (A)	呼び径 (B)	L (mm)	d (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
734-1342	VP-01	¥ 209	¥ 260	6	1/8	16	-	300	7.5	67(63)
734-1351	VP-02	¥ 209	¥ 260	8	1/4	19	-	100	15.0	516(72)
734-1369	VP-03	¥ 209	¥ 260	10	3/8	21	-	80	28.0	200(50)
734-1377	VP-04	¥ 287	¥ 360	15	1/2	25	13	80	34.0	389(71)
734-1385	VP-06	¥ 393	¥ 490	20	3/4	28	15.5	45	58.0	277(114)
734-1393	VP-08	¥ 546	¥ 680	25	1	31	22	45	93.0	127(155)
734-1407	VP-10	¥ 690	¥ 860	32	1 1/4	35	31	18	145.0	39(140)
734-1415	VP-12	¥ 817	¥1,020	40	1 1/2	36	37	12	184.0	30(66)
734-1423	VP-16	¥1,216	¥1,520	50	2	41	47	6	296.0	23(54)

キャップ

仕様 ●最高使用圧力:1.0MPa(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、2.0MPa(120℃以下の静流水)

発注単位1個

(価格改定日 19.07)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	呼び径 (A)	呼び径 (B)	H (mm)	D (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
733-9941	VC-01	¥ 296	¥ 370	6	1/8	14	16	120	12	25(63)
733-9950	VC-02	¥ 296	¥ 370	8	1/4	15	19	80	16	57(38)
733-9968	VC-03	¥ 296	¥ 370	10	3/8	17	22	40	23	282(62)
733-9976	VC-04	¥ 410	¥ 510	15	1/2	20	26	40	46	312(160)
733-9984	VC-06	¥ 513	¥ 640	20	3/4	24	32	30	68	304(64)
733-9992	VC-08	¥ 664	¥ 830	25	1	28	39	24	140	60(38)
734-0010	VC-10	¥ 936	¥1,170	32	1 1/4	30	48	18	172	21(140)
734-0028	VC-12	¥1,064	¥1,330	40	1 1/2	32	55	15	262	31(54)
734-0036	VC-16	¥1,593	¥1,990	50	2	36	67	8	378	8(45)

☆商品のお問い合わせ:0120-453-802 <http://www.flobal.jp/>