

チューブ継手(フッ素樹脂)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

理化学用品

フロンケミカル PTFE 2-Way Connecting Valve PTFE二方バルブ接続型



特長 ●耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑りに優れています。

仕様 ●適用流体:酸、アルカリなど

材質 ●PFA/PTFE

製造国 ●日本

注意
●使用圧力:0.2Mpa以下

同商品群在庫数 198アイテム

NR0028シリーズ

発注単位1個 株式会社フロンケミカル [899896]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	適用チューブ外径(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
391-5379	NR0028-001	¥12,500	¥12,500	6	1	60	58(96)
391-5387	NR0028-002	¥13,800	¥13,800	8	1	60	3(30)
391-5395	NR0028-003	¥15,000	¥15,000	10	1	100	10(500)
391-5409	NR0028-004	¥16,300	¥16,300	12	1	150	3(38)

◎商品のお問い合わせ:06-6357-1816 <http://www.flon.co.jp/>

フロンケミカル PTFE 2-Way Quick Valve PTFE二方バルブ圧入型



特長 ●耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑りに優れています。

●コック(心棒)を圧入型にしていますので、オリフィス径が、従来品よりも大きいです。

仕様 ●適用流体:酸、アルカリなど

材質 ●PFA/PTFE

製造国 ●日本

注意
●使用圧力:0.3Mpa以下

同商品群在庫数 198アイテム

NR0003シリーズ

発注単位1個 株式会社フロンケミカル [899896]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	適用チューブ外径(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
391-5336	NR0003-001	¥15,000	¥15,000	6	1	60	133(61)
391-5344	NR0003-002	¥16,300	¥16,300	8	1	60	19(136)
391-5352	NR0003-003	¥18,500	¥18,500	10	1	100	26(119)
391-5361	NR0003-004	¥21,000	¥21,000	12	1	140	57(140)

◎商品のお問い合わせ:06-6357-1816 <http://www.flon.co.jp/>

ピーカー・計量カップ

フラスコ

試験管・栓

ホルダー

シャーレ・ロータ

メスシリンダー

分注器

乳鉢

ろつぼ

加熱用品

フロンケミカル PTFE 3-Way Connecting Valve PTFE三方バルブ接続型



特長 ●耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑りに優れています。

仕様 ●適用流体:酸、アルカリなど

材質 ●PFA/PTFE

製造国 ●日本

注意
●使用圧力:0.2Mpa以下

同商品群在庫数 198アイテム

NR0030シリーズ

発注単位1個 株式会社フロンケミカル [899896]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	適用チューブ外径(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
391-5417	NR0030-001	¥17,500	¥17,500	6	1	60	70(160)
391-5425	NR0030-002	¥18,500	¥18,500	8	1	60	9(150)
391-5433	NR0030-003	¥20,000	¥20,000	10	1	100	4(31)
391-5441	NR0030-004	¥21,000	¥21,000	12	1	100	1(34)

◎商品のお問い合わせ:06-6357-1816 <http://www.flon.co.jp/>

フロンケミカル PTFE Connecting Joint L type PTFE接続ジョイント L型



特長 ●耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑りに優れています。

●接続は、ソロバン型シールになります。

仕様 ●適用流体:酸、アルカリなど

材質 ●PFA/PTFE

製造国 ●日本

同商品群在庫数 198アイテム

NR0046シリーズ

発注単位1個 株式会社フロンケミカル [899896]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	適用チューブ外径(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
391-5492	NR0046-001	¥4,180	¥4,180	6	1	20	18(43)
391-5506	NR0046-002	¥4,300	¥4,300	8	1	20	2(17)
391-5514	NR0046-003	¥4,650	¥4,650	10	1	50	11(999)
391-5522	NR0046-004	¥4,950	¥4,950	12	1	50	12(71)

◎商品のお問い合わせ:06-6357-1816 <http://www.flon.co.jp/>

ピンセット

水槽

スプレー容器

フロンケミカル PTFE Connecting Joint I type PTFE接続ジョイント I型



特長 ●耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。

●接続は、ソロバン型シールになります。

仕様 ●適用流体:酸、アルカリなど

材質 ●PFA/PTFE

製造国 ●日本

同商品群在庫数 198アイテム

NR0042シリーズ

発注単位1個 株式会社フロンケミカル [899896]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	適用チューブ外径(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
391-5450	NR0042-001	¥3,000	¥3,000	6	1	20	7(39)
391-5468	NR0042-002	¥3,100	¥3,100	8	1	20	5(28)
391-5476	NR0042-003	¥3,300	¥3,300	10	1	40	22(734)
391-5484	NR0042-004	¥3,850	¥3,850	12	1	40	8(115)

◎商品のお問い合わせ:06-6357-1816 <http://www.flon.co.jp/>

フロンケミカル PTFE Connecting Joint T type PTFE接続ジョイント T型



特長 ●耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑りに優れています。

●接続は、ソロバン型シールになります。

仕様 ●適用流体:酸、アルカリなど

材質 ●PFA/PTFE

製造国 ●日本

同商品群在庫数 198アイテム

NR0050シリーズ

発注単位1個 株式会社フロンケミカル [899896]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	適用チューブ外径(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
391-5531	NR0050-001	¥4,750	¥4,750	6	1	40	27(54)
391-5549	NR0050-002	¥4,850	¥4,850	8	1	40	11(110)
391-5557	NR0050-003	¥5,300	¥5,300	10	1	60	7(78)
391-5565	NR0050-004	¥5,650	¥5,650	12	1	60	14(117)

◎商品のお問い合わせ:06-6357-1816 <http://www.flon.co.jp/>

スコップ

さじ・スプーン

検査用調理器具

フィルム・半導体エー関連用品

試験・計測器

はかり

顕微鏡

支持器具

チューブ

継手

フロンケミカル PTFE Male Joint I type PTFEハーフオスジョイント I型



特長 ●耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑りに優れています。

●中間で止まるもの(NR0062-01~04)と、貫通するタイプ(NR0062-05~08)があります。

仕様 ●適用流体:酸、アルカリなど

材質 ●PFA/PTFE

製造国 ●日本

同商品群在庫数 198アイテム

NR0062シリーズ

発注単位1個 株式会社フロンケミカル [899896]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	適用チューブ外径(mm)	ねじサイズ	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
391-5573	NR0062-001	¥2,850	¥2,850	6	R 1/4	1	20	36(48)
391-5581	NR0062-002	¥3,100	¥3,100	8	R 1/4	1	20	45(108)
391-5590	NR0062-003	¥3,600	¥3,600	10	R 3/8	1	30	25(97)
391-5603	NR0062-004	¥4,000	¥4,000	12	R 3/8	1	30	19(112)
391-5611	NR0062-005	¥2,850	¥2,850	6	R 1/4	1	20	64(93)
391-5620	NR0062-006	¥3,100	¥3,100	8	R 1/4	1	20	10(100)
391-5638	NR0062-007	¥3,600	¥3,600	10	R 3/8	1	30	9(41)
391-5646	NR0062-008	¥4,000	¥4,000	12	R 3/8	1	30	18(600)

◎商品のお問い合わせ:06-6357-1816 <http://www.flon.co.jp/>

フロンケミカル PTFE Female Joint I type PTFEハーフジョイント I型



特長 ●耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑りに優れています。

●一方がチューブ圧入型で、一方がオスねじに接続します。

仕様 ●適用流体:酸、アルカリなど

材質 ●PFA/PTFE

製造国 ●日本

同商品群在庫数 198アイテム

NR0066シリーズ

発注単位1個 株式会社フロンケミカル [899896]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	適用チューブ外径(mm)	ねじサイズ	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
391-5654	NR0066-001	¥3,150	¥3,150	6	Rc 1/4	1	20	48(78)
391-5662	NR0066-002	¥3,400	¥3,400	8	Rc 1/4	1	20	2(9)
391-5671	NR0066-003	¥3,850	¥3,850	10	Rc 1/4	1	40	4(20)
391-5689	NR0066-004	¥4,350	¥4,350	12	Rc 3/8	1	40	14(34)
391-5697	NR0066-005	¥4,350	¥4,350	10	Rc 3/8	1	40	4(45)

◎商品のお問い合わせ:06-6357-1816 <http://www.flon.co.jp/>