

# チップ詳細

Carbide Inserts

図	型番	材質	エッジ形状	コーティング	使用コーナー数	単価(円)	1ケース価格(円)	1ケース入数
<b>●モミメンnano用</b> (ENGX040102) 	<b>NEW</b> ENGX040102F ZC16N	微粒子超硬	シャープエッジ	なし	2	2,310	27,720	12個
	ENGX040102 AC15N	微粒子超硬	ホーニングエッジ	AICrN	2	2,420	29,040	12個
<b>●チビモミ用</b> (C22GUX) (C22GUXF) (C22GUXT) 	C22GUX NK1010	超硬K10種	シャープエッジ	なし	2	2,120	25,440	12個
	C22GUX NK2020	超硬M20種	ホーニングエッジ	なし	2	2,120	25,440	12個
	C22GUX NK3030	超硬M20種	ホーニングエッジ	TiN	2	2,600	31,200	12個
	C22GUX NK5050	超硬K10種	シャープエッジ	TiN	2	2,600	31,200	12個
	C22GUX NK6060	超硬M20種	ホーニングエッジ	TiAlN	2	3,180	38,160	12個
	C22GUX NK8080	超硬K10種	シャープエッジ	TiAlN	2	3,180	38,160	12個
	C22GUXF AC16N	微粒子超硬	シャープエッジ	AICrN	2	3,180	38,160	12個
	C22GUXT AC16N	微粒子超硬	ホーニングエッジ	AICrN	2	3,180	38,160	12個
<b>●モミメン/面用</b> (C32GUX) 	C32GUX NK2001	サーメット	ホーニングエッジ	なし	2	2,000	24,000	12個
	C32GUX NK1010	超硬K10種	シャープエッジ	なし	2	2,000	24,000	12個
	C32GUX NK2020	超硬M20種	ホーニングエッジ	なし	2	2,000	24,000	12個
	C32GUX NK3030	超硬M20種	ホーニングエッジ	TiN	2	2,770	33,240	12個
	C32GUX NK5050	超硬K10種	シャープエッジ	TiN	2	2,770	33,240	12個
	C32GUX NK6060	超硬M20種	ホーニングエッジ	TiAlN	2	3,360	40,320	12個
	C32GUX NK8080	超硬K10種	シャープエッジ	TiAlN	2	3,360	40,320	12個
	C32GUX AC15D	微粒子超硬	ホーニングエッジ	AICrN	2	3,360	40,320	12個
	C32GUX AC25D	微粒子超硬	シャープエッジ	AICrN	2	3,360	40,320	12個
	C32GUX HSS	ハイス	シャープエッジ	なし	2	2,420	29,040	12個
	C32GUX HSS TiN	ハイス	シャープエッジ	TiN	2	3,000	36,000	12個
	<b>●デカモミ用</b> (T32GUX) (T32GUXF) (T32GUXT) 	T32GUX NK2001	サーメット	ホーニングエッジ	なし	2	2,240	26,880
T32GUX NK1010		超硬K10種	シャープエッジ	なし	2	2,240	26,880	12個
T32GUX NK2020		超硬M20種	ホーニングエッジ	なし	2	2,240	26,880	12個
T32GUX NK3030		超硬M20種	ホーニングエッジ	TiN	2	2,890	34,680	12個
T32GUX NK5050		超硬K10種	シャープエッジ	TiN	2	2,890	34,680	12個
T32GUX NK6060		超硬M20種	ホーニングエッジ	TiAlN	2	3,470	41,640	12個
T32GUX NK8080		超硬K10種	シャープエッジ	TiAlN	2	3,470	41,640	12個
T32GUXF AC16N		微粒子超硬	シャープエッジ	AICrN	2	3,470	41,640	12個
T32GUXT AC16N		微粒子超硬	ホーニングエッジ	AICrN	2	3,470	41,640	12個
T32GUX HSS		ハイス	シャープエッジ	なし	2	2,540	30,480	12個
T32GUX HSS TiN		ハイス	シャープエッジ	TiN	2	3,360	40,320	12個
<b>●60°モミメン用</b> (D43GUX) 		D43GUX NK1010	超硬K10種	シャープエッジ	なし	2	3,580	42,960
	D43GUX NK5050	超硬K10種	シャープエッジ	TiN	2	4,210	50,520	12個
	D43GUX NK8080	超硬K10種	シャープエッジ	TiAlN	2	4,910	58,920	12個
<b>●60°モミメン(SC1660DS)用</b> (DCET11X304) (DCET11X304E) 	DCET11X304 ZA10N	超硬K10種	シャープエッジ	なし	2	4,140	49,680	12個
	DCET11X304 AC15N	微粒子超硬	シャープエッジ	AICrN	2	4,750	57,000	12個
	DCET11X304E AC16N	微粒子超硬	ホーニングエッジ	AICrN	2	4,750	57,000	12個
<b>●チビエコ/チビエコ2/ウラザグル用</b> (TXMT080206) 	TXMT080206 ZA10N	超硬K10種	シャープエッジ	なし	3	1,800	21,600	12個
	TXMT080206 AC15N	微粒子超硬	ホーニングエッジ	AICrN	3	2,420	29,040	12個
<b>●モミエコ/モミエコ2/ウラザグル用</b> (TXMT110306) 	TXMT110306 ZA10N	超硬K10種	シャープエッジ	なし	3	2,020	24,240	12個
	TXMT110306 AC15N	微粒子超硬	ホーニングエッジ	AICrN	3	2,640	31,680	12個

※単価(円)・価格(円)=希望小売価格(円)